

Apeos C7070/C6570/C5570/C4570/C3570/C3070/C2570 カラーコピー用紙 機種別対応表

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項	
					箱	冊						
専用 上質紙	J	82	A4	250枚×10冊	Z979	V649	7,000	表面の平滑度、白化度が高い用紙。企画書など幅広く活用できます。	●	●	普通紙B	—
			B4	250枚×5冊	Z980	V650	5,000					
			B5	250枚×10冊	Z981	V651	5,500					
			A3	250枚×5冊	Z982	V652	7,000					
			13"x18"	250枚×5冊	Z397	V430	8,250					
			13"x19"	250枚×5冊	ZGAA0529	GAAA4987	15,000					
			特A3 (453X328)	250枚×5冊	ZGAA0062	GAAA0471	8,000					
	SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0163	GAAA1116	7,900	●	●	普通紙B	—			
	JW	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0440	GAAA4433	7,000	企画書や提案書などに幅広く活用できるJ紙よりも高白色な用紙です。	—	—	—	—
			B4	250枚×5冊	ZGAA0518	GAAA4841	5,000					
			B5	250枚×10冊	ZGAA0519	GAAA4842	5,500					
			A3	250枚×5冊	ZGAA0441	GAAA4434	7,000					
	JD	98	A4	250枚×10冊	Z389	V595	10,500	カタログや冊子などに幅広く活用できる両面用紙です。	●	●	上質紙B	—
			B4	250枚×5冊	Z390	V596	8,000					
			B5	250枚×10冊	Z391	V597	8,000					
	フルカラー複写機用紙	98	A3	250枚×5冊	Z392	V598	10,500	フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに再現。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを提供します。	—	—	—	—
			A4	500枚×5冊	Z625	V436	5,250					
	c2 (シー・ツー)	70	B4	500枚×5冊	Z626	V437	7,100	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白化度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを發揮します。	●	●	普通紙A	—
			B5	500枚×5冊	Z627	V438	4,000					
			A3	500枚×3冊	Z628	V439	6,300					
	c2r (シー・ツー・アール)	70	A4	500枚×5冊	ZGAA0054	GAAA0390	5,250	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白化度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを發揮します。	●	●	再生紙A	—
			B4	500枚×5冊	ZGAA0055	GAAA0391	7,100					
			B5	500枚×5冊	ZGAA0056	GAAA0392	4,000					
	Ncolor081	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0235	GAAA1878	7,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	普通紙B	—
A3			250枚×5冊	ZGAA0236	GAAA1879	7,500						
SRA3 (450X320)			250枚×5冊	ZGAA0237	GAAA1880	12,500						
Ncolor104	104	A4	250枚×8冊	ZGAA0239	GAAA1882	10,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	上質紙B	—	
		A3	250枚×4冊	ZGAA0240	GAAA1883	10,000						
		SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0241	GAAA1884	18,000						
Ncolor127	127	A4	250枚×6冊	ZGAA0242	GAAA1885	12,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	厚紙1A	(注3)	
		A3	250枚×3冊	ZGAA0243	GAAA1886	12,000						
		SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0244	GAAA1887	12,000						
Ncolor157	157	A4	250枚×6冊	ZGAA0245	GAAA1888	21,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	厚紙1B	(注3)	
		A3	250枚×3冊	ZGAA0246	GAAA1889	10,000						
		SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0247	GAAA1890	10,000						
Ncolor209	209	A4	250枚×2冊	ZGAA0248	GAAA1891	17,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	厚紙2A	(注3)	
		A3	250枚×2冊	ZGAA0249	GAAA1892	17,500						
		SRA3 (450X320)	250枚×2冊	ZGAA0250	GAAA1893	17,500						
上質紙	OKプリン上質	104	SRA3 (450X320)	100枚×5冊	ZGAA0013	GAAA0176	8,850	適度な白化度と不透明度を合わせもつ上質紙です。うら写りが少なく、多彩な用途に対応できます。	●	●	上質紙B	—
			A4	100枚×10冊	Z544	V889	4,800					
			A3	100枚×5冊	Z545	V890	4,800					
			A4	100枚×10冊	Z546	V891	5,600					
			A3	100枚×5冊	Z547	V892	5,600					
			A4	100枚×10冊	Z548	V893	9,200					
	Color Copy	160	A3	100枚×5冊	Z549	V894	9,800	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	●	厚紙2A	用紙を縦長にセット。紙詰まりする際、または縦長にセットできないサイズは、手差しトレイでご使用ください。 (注3) ※300g/m ² の追加留点トレイ用紙をセットして利用する場合は2~4トレイにセットしてください。自動両面プリント時に紙詰まりが起きる場合があります。 (注11)
			SRA3 (450X320)	100枚×5冊	ZGAA0014	GAAA0177	10,200					
			A4	500枚×5冊	Z949	V413	11,000					
			A3	500枚×5冊	Z421	V418	21,000					
			SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0118	GAAA1037	25,200					
			A4	500枚×5冊	Z994	V414	13,000					
			A3	500枚×4冊	Z433	V419	21,000					
			SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0119	GAAA1038	27,400					
			A4	250枚×7冊	ZGAA1332	GAAA6603	11,375					
			A3	250枚×7冊	ZGAA1333	GAAA6604	22,750					
			SRA3 (450X320)	250枚×6冊	ZGAA0120	GAAA1039	27,000					
			A4	250枚×5冊	Z997	V416	11,000					
	Color Copy	200	A3	250枚×5冊	Z437	V421	22,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	—	—	—	—
			SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0121	GAAA1040	27,500					
			A4	250枚×5冊	Z420	V417	14,000					
			A3	250枚×4冊	Z438	V422	22,000					
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0122	GAAA1041	29,000					
			A4	125枚×7冊	ZGAA1334	GAAA6605	14,175					
A3			125枚×7冊	ZGAA1335	GAAA6606	28,350						
SRA3 (450X320)			125枚×6冊	ZGAA0125	GAAA1044	31,500						
A4			150枚×5冊/箱	ZGAA0445	GAAA4456	13,500						
A3			150枚×5冊/箱	ZGAA0446	GAAA4457	27,300						
A4			125枚×5冊/箱	ZGAA0447	GAAA4458	13,500						
A3			125枚×5冊/箱	ZGAA0448	GAAA4459	27,000						
専用 コート紙	JDコート104	104	A4	250枚×4冊	ZGAA0067	GAAA0565	5,400	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	●	コート紙1A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。
			A3	250枚×4冊	ZGAA0068	GAAA0566	10,800					
			特A3 (453X328)	250枚×4冊	ZGAA0069	GAAA0567	12,800					
	SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0267	GAAA2272	14,000							
	A4	250枚×4冊	ZGAA0268	GAAA2273	7,100							
	A3	250枚×4冊	ZGAA0269	GAAA2274	14,200							
JDコート127	127	A4	250枚×4冊	ZGAA0270	GAAA2275	17,560	●	●	コート紙1A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。		
		A3	250枚×4冊	ZGAA0271	GAAA2276	8,100						
		SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0272	GAAA2277	16,200						
JDコート157	157	A4	250枚×4冊	ZGAA0273	GAAA2278	21,000	●	●	コート紙1B	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。		
		A3	250枚×4冊	ZGAA0274	GAAA2279	21,000						
		SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0275	GAAA2280	21,000						
コート紙 (光沢)	OSコート紙W	127	A4	250枚×4冊	ZGAA0452	GAAA4476	4,000	カタログやリーフレットに適した両面コート紙です。	●	●	コート紙1A	手差しトレイでご使用ください。紙詰まりする際は、1枚ずつセットしてください。
			A3	250枚×3冊	ZGAA0453	GAAA4477	6,000					
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0454	GAAA4478	8,250					
			A4	250枚×4冊	ZGAA0455	GAAA4479	5,000					
			A3	250枚×3冊	ZGAA0456	GAAA4480	7,500					
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0457	GAAA4481	10,500					
キャスト コート紙	ミラーコートプラチナ (片面)	157	A4	100枚×10冊	Z323	V588	8,000	表面(片面)の仕上げを特殊加工し、光沢感をアップ。鏡のような光沢があり、写真の多いカタログに適しています。	×	×	—	爪などで強く擦るとトナーが剥離する場合があります。
			A3	100枚×5冊	Z324	V589	8,000					
			A4	100枚×10冊/箱	ZGAA0776	GAAA5609	13,500					
			A3	100枚×5冊/箱	ZGAA0777	GAAA5610	13,500					
			A4	100枚×10冊	Z327	V810	15,000					
			A3	100枚×5冊	Z328	V811	15,000					
キャスト コート紙	ミラーコートプラチナ (片面)	256	A4	100枚×10冊	Z329	V812	15,000	表面(片面)の仕上げを特殊加工し、光沢感をアップ。鏡のような光沢があり、写真の多いカタログに適しています。	×	×	—	爪などで強く擦るとトナーが剥離する場合があります。
			A3	100枚×5冊	Z330	V813	15,000					

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「—」は、走行確認されていない用紙です。

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、走行確認されていない用紙です。

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項		
					箱	冊							
アート紙 (艶消し)	ロストンカラー ホワイト	157	A4	100枚×10冊	Z957	V835	10,000	つや消しタイプの高級感あふれる表現が可能。製本の表紙やPOP等に適しています。	●	-	厚紙1B		
			A3	100枚×5冊	Z958	V836	10,000						
			12"×18"	100枚×7冊	Z959	V837	16,100						
		209	A4	500枚×4冊	ZGAA0141	GFAA1070	18,000		●	-	コート紙2		
			A3	500枚×2冊	ZGAA0142	GFAA0824	19,800						
			12"×18"	100枚×5冊	Z960	V838	13,000						
		256	A4	500枚×4冊	ZGAA0143	GFAA1138	35,800		-	-	-		
			A3	500枚×2冊	ZGAA0144	GFAA1139	11,200						
			12.6"×19.2"	250枚×4冊	ZGAA0145	GFAA1140	12,300						
		カード 用紙	彩色カード紙	210	A4	100枚/箱	GAAA1703			1,500	●	●	厚紙2A
A3	100枚/箱				GAAA1704		3,000						
260	A4			100枚/箱	GAAA1705		1,800						
防水 マテリアル	耐水用ホワイトフィルム	210	A4	100枚/箱	GAAA1706		3,600	●	-	厚紙3B	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。(注3) (注11)		
			A4	100枚/箱	GAAA2851		8,000						
			B4	100枚/箱	GAAA2852		11,500						
			A3	100枚/箱	GAAA2853		16,000						
			B4 16面	100枚/箱	GAAA2853		12,500						
ホワイトフィルム(薄口)	88	A4	100枚/箱	V812		9,500	●	-	厚紙2S	1枚ずつ手差し1枚取り出しでご使用ください。高温高湿、低温低湿下では使用しないでください。(注5) (注2)			
		A3	100枚/箱	V813		19,000							
ハガキ 用紙	ハガキ用紙(通常)	132	A4	100枚×5冊	Z325	V423	5,500	●	-	厚紙1A	よく削いてからセットしてください。(注5)		
			A4	100枚×5冊	Z478	V424	6,500						
名刺用紙	名刺・カード用紙A4 10面スリット入り	200	A4	50枚×5冊	ZGAA0742	GAAA5415	12,500	●	●	厚紙2A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。		
			DT名刺用紙N ホワイト	190	A4	100枚×5冊/箱	ZGAA1068					GAAA6177	12,000
			DT名刺用紙N クリーム		A4	100枚×5冊/箱	ZGAA1069					GAAA6178	12,000
封筒	Ncolor封筒	参考 坪量: 208	角形2号(240×332)	100枚/箱	GAAA4246		3,200	●	-	封筒	手差しトレイでご使用ください。長形3号、角形2号はフラップを開き、封筒の凹凸を正確にセット。長形3号はフラップを閉じ、フラップを正確にセット。(注3)		
			洋長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4244		2,880						
			長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4245		2,880						
			フラップオン/ビ洋長3(120×235)	500枚/箱	GAAA4452		7,500						
ラベル	タックフィルム(透明)	-	A4	100枚/箱	V526		12,500	●	-	厚紙2S	用紙をさばいてからセット。紙詰まりする場合は、1枚ずつセット。(注1) (注2)		
			A4	100枚/箱	V527		12,500						
	ラベル用紙	109 (剥離紙 含む)	A4 ノーカット	100枚×5冊	Z778	V862	19,000						
			A4 20面	100枚×5冊	Z776	V860	20,000						
その他 アプリ ケーション 用紙	装丁紙ソーテル	210	12"×18"	100枚/箱	V846		7,000	●	-	コート紙2	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。(注1) (注2)		
			カラコピー用高級和紙	100枚×5パック	V425		4,000						
	長尺用紙	127	297×1200	100枚×5冊/箱	ZGAA0288	GAAA2688	14,500	●	×	普通紙B	手差しトレイでご使用ください。(注1)		
				100枚×2冊/箱	GAAA7253		6,500						
				100枚×5冊/箱	ZGAA0172	GAAA1481	13,500						
	210×900	100枚/箱	GAAA7128		2,970	●	-	厚紙1A	手差しトレイまたは、長尺トレイ(オプション)に1枚ずつセットしてください。(注5)				
		100枚×5冊/箱	ZGAA0228	GAAA1799	12,000								
		100枚/箱	GAAA7129		2,660								
	ステイショナリープリント 320長尺	127	320×1200	50枚×2冊/箱		V846	9,000	●	-	厚紙1A	(注5) (注6)		
				25枚/箱		V846	11,900						
				30枚/箱		V846	8,100						
	ステイショナリープリント 320長尺ラミプリン	230	320×1200	10枚/箱		V846	8,700	●	×	厚紙2A	手差しトレイに1枚ずつセットしてください。(注1) (注2) (注9) (注10)		
				50枚/箱		V846	8,250						
				50枚/箱		V846	9,000						
	ステイショナリープリント フラットファイル	300	307×521	50枚/箱		V846	8,250	●	-	厚紙2A	(注1) (注12)		
50枚/箱					V846	9,000							
50枚/箱					V846	21,000							
カラー ペーパー	カラーペーパー	64	クリーム A4	500×5冊/箱	ZGAA0858	GAAA5910	8,100	●	●	普通紙A	鮮やかな色が特徴のカラーペーパーです。		
			クリーム B4	500×5冊/箱	ZGAA0862	GAAA5914	10,700						
			クリーム B5	500×3冊/箱	ZGAA0866	GAAA5918	3,600						
			クリーム A3	500×3冊/箱	ZGAA0870	GAAA5922	9,720						
			ライトブルー A4	500×5冊/箱	ZGAA0859	GAAA5911	8,100						
			ライトブルー B4	500×5冊/箱	ZGAA0863	GAAA5915	10,700						
			ライトブルー B5	500×3冊/箱	ZGAA0867	GAAA5919	3,600						
			ライトブルー A3	500×3冊/箱	ZGAA0871	GAAA5923	9,720						
			ピンク A4	500×5冊/箱	ZGAA0860	GAAA5912	8,100						
			ピンク B4	500×5冊/箱	ZGAA0864	GAAA5916	10,700						
			ピンク B5	500×3冊/箱	ZGAA0868	GAAA5920	3,600						
			ピンク A3	500×3冊/箱	ZGAA0872	GAAA5924	9,720						
			グリーン A4	500×5冊/箱	ZGAA0861	GAAA5913	8,100						
			グリーン B4	500×5冊/箱	ZGAA0865	GAAA5917	10,700						
			グリーン B5	500×3冊/箱	ZGAA0869	GAAA5921	3,600						
			グリーン A3	500×3冊/箱	ZGAA0873	GAAA5925	9,720						

*表内の用紙サイズは次の通りです。12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、13"×18"=457×330mm、13"×19"=483×330mm

用紙タイプ設定の記号はプリント結果をさらに高画質にする場合に機械に設定する数値です。設定方法については付属の取扱説明書をご覧ください。

手差しトレイで厚紙用紙を高画質にする場合は、「厚紙1号」または「厚紙うち2」に切り替えてご使用ください。

■プリント時には、各パッケージの「使用上の注意」をご確認ください。

■掲載商品の価格(円)・仕様等は、2021年6月現在のものです。市場価格の変動、仕様の変更等によりお値を上げさせていただきます。

■カタログ掲載商品の価格(円)には消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。

■当社取扱商品は、厳重な品質管理を行っておりますが、ご購入いただいた商品に万、材料の不良・製造上の欠陥等不備がございましたら、最寄りの営業所までご連絡願います。

●機種によっては使用できない用紙もございます。また、ご使用にあたってはモード・使用条件等の留意事項がありますので、必ずお問い合わせください。

(注1) 低温環境下、かつ高密度画像でトナーの定着が弱くなる場合があります。

(注2) 紙詰まりする際は、普通紙を下に敷いて本用紙をセットしてください。

(注3) 両面プリント時に、プリント第1面に薄い筋状の跡が付く場合があります。

(注4) 乾燥余白が小さくなる場合があります。アラメントユーザー調整で紙送り方向の倍率を小さくすることで後端の余白が増加します。薄い筋状の跡が付く場合があります。(アラメントユーザー調整の手順詳細は管理者ガイドをご覧ください)

(注5) 自動両面プリントはできません。

(注6) 手差しトレイ、又はオプションの長尺用紙セットガイド(320mm)に1枚ずつセットしてください。プリントする画像によっては、用紙表面がザラついた仕上がりになる場合があります。ザラつきが出る場合は、転写出力の調整を行ってください。但し、調整により用紙の画質に影響が出る可能性があります。(転写出力調整の手順詳細は、管理者ガイドをご覧ください)

(注7) 手差しトレイ、又はオプションの長尺用紙セットガイド(320mm)に1枚ずつセットしてください。プリントする画像によっては、用紙表面がザラついた仕上がりになる場合があります。ザラつきが出る場合は、転写出力の調整を行ってください。但し、調整により用紙の画質に影響する可能性があります。手差しトレイに1枚ずつ用紙を先頭でセットし、印刷した用紙は1枚ごとに出すトレイから取り除いてください。印刷時は二次転写電圧補正を+10に設定してください。高温環境下でのプリントや高密度画像をプリントする場合は、画像に乱れが発生しやすくなります。(二次転写電圧補正の手順詳細は、管理者ガイドをご覧ください)

(注8) 高温高湿下ではハブポート部に画像の乱れ(白点)が発生する場合があります。

(注9) クロス紙は、裏面にプリントしてください。(裏面にプリントすると定着不良が発生し、トナーが割れる場合があります)

(注10) 高画質密度の画像では定着不良が発生する可能性があります。

(注11) 非定形サイズ「307mm×521mm」に設定してください。長尺サイズにつき、フィニッシャー装着のマシンでは、サイドトレイへの排出のみ可能です。(フィニッシャー-B3は胴内への排出が可能)

(注12) 手差しトレイのみでセット可能。1枚ずつセットして、印刷された用紙は1枚ごとに取り除いてください。穴部、折り筋部に画像を印刷しないでください。

(注13) 非定形サイズ「305mm×406mm」に設定してください。手差しトレイに1枚ずつセットしてください。高温高湿環境下では使用しないでください。

プリントする画像によっては、用紙表面がザラついた仕上がりになる場合があります。ザラつきが出る場合は、転写出力調整(ユーザーオフセット)による二次転写出力調整を行ってください。但し、調整により用紙の画質に影響する可能性があります。分割部には画像を印刷しないでください。