

Apeos C8180/C7580/C6580 カラーコピー用紙 機種別対応表

カテゴリー	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応		用紙タイプ設定	ご使用にあたっての留意事項	
					箱	冊			片面	両面			
専用 上質紙	J	82	A4	250枚×10冊	Z979	V649	7,000	表面の平滑度、白白色度が高い用紙。企画書など幅広く活用できます。	●	●	普通紙 (B)	(注1)	
			B4	250枚×5冊	Z980	V650	5,000						
			B5	250枚×10冊	Z981	V651	5,500						
			A3	250枚×5冊	Z982	V652	7,000						
			13"x18"	250枚×5冊	Z397	V430	8,250						
			13"x19"	250枚×5冊	ZGAA0529	GAAA4987	15,000						
			特A3 (453X328)	250枚×5冊	ZGAA0062	GAAA0471	8,000						
	SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0163	GAAA1116	7,900								
	JW	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0440	GAAA4433	7,000	企画書や提案書などに幅広く活用できるJ紙よりも高白色な用紙です。	-	-	-	-	
			B4	250枚×5冊	ZGAA0518	GAAA4841	5,000						
			B5	250枚×10冊	ZGAA0519	GAAA4842	5,500						
			A3	250枚×5冊	ZGAA0441	GAAA4434	7,000						
	JD	98	A4	250枚×10冊	Z389	V595	10,500	カタログや冊子などに幅広く活用できる両面用紙です。	-	-	-	-	
			B4	250枚×5冊	Z390	V596	8,000						
			B5	250枚×10冊	Z391	V597	8,000						
	フルカラー複写機用紙	98	12"×18"	A4	250枚×5冊	Z392	V598	10,500	-	-	-	-	
				A3	250枚×5冊	Z961	V839	12,250					
	c2 (シー・ツー)	70	A4	500枚×5冊	Z625	V436	5,250	フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに再現。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロプリント専用紙と同等の高いコストパフォーマンスを提供します。	●	●	普通紙 (A)	(注1)	
			B4	500枚×5冊	Z626	V437	7,100						
	c2r (シー・ツー・アール)	70	A4	500枚×5冊	Z627	V438	4,000	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白白色度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを發揮します。	-	-	-	-	
			B5	500枚×5冊	ZGAA0056	GAAA0392	4,000						
	Ncolor	Ncolor081	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0235	GAAA1878	7,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	-	-	-	-
				A3	250枚×5冊	ZGAA0236	GAAA1879	7,500					
SRA3 (450X320)				250枚×5冊	ZGAA0237	GAAA1880	12,500						
レター				250枚×10冊	ZGAA0238	GAAA1881	9,500						
Ncolor104		104	A4	250枚×8冊	ZGAA0239	GAAA1882	10,000	-		-	-	-	
			A3	250枚×4冊	ZGAA0240	GAAA1883	10,000						
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0241	GAAA1884	18,000						
Ncolor127		127	A4	250枚×6冊	ZGAA0242	GAAA1885	12,000	-		-	-	-	
			A3	250枚×3冊	ZGAA0243	GAAA1886	12,000						
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0244	GAAA1887	12,000						
Ncolor157		157	A4	250枚×6冊	ZGAA0245	GAAA1888	21,000	-		-	-	-	
			A3	250枚×3冊	ZGAA0246	GAAA1889	10,000						
	SRA3 (450X320)		250枚×3冊	ZGAA0247	GAAA1890	10,000							
Ncolor209	209	A4	250枚×2冊	ZGAA0248	GAAA1891	17,500	●	●	厚紙2	(注1)			
		A3	250枚×2冊	ZGAA0249	GAAA1892	17,500							
上質紙	OKプリン上質	104	SRA3 (450X320)	100枚×5冊	ZGAA0013	GAAA0176	8,850	適度な白白色度と不透明度を合わせもつ上質紙です。うら写りが少なく、多彩な用途に対応できます。	-	-	-	-	
			A4	100枚×10冊	Z544	V889	4,800						
			A3	100枚×5冊	Z545	V890	4,800						
			A4	100枚×10冊	Z546	V891	5,600						
			A3	100枚×5冊	Z547	V892	5,600						
			A4	100枚×10冊	Z548	V893	9,200						
			A3	100枚×5冊	Z549	V894	9,800						
	Color Copy	160	SRA3 (450X320)	100枚×5冊	ZGAA0014	GAAA0177	10,200	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	-	-	-	-	
			A4	500枚×5冊	Z949	V413	11,000						
			A3	500枚×5冊	Z421	V418	21,000						
			SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0118	GAAA1037	25,200						
			A4	500枚×5冊	Z994	V414	13,000						
			A3	500枚×4冊	Z433	V419	21,000						
			SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0119	GAAA1038	27,400						
			A4	250枚×7冊	ZGAA1332	GAAA6603	11,375						
			A3	250枚×7冊	ZGAA1333	GAAA6604	22,750						
			SRA3 (450X320)	250枚×6冊	ZGAA0120	GAAA1039	27,000						
	Color Copy	200	A4	250枚×5冊	Z997	V416	11,000	-	-	-	-		
			A3	250枚×5冊	Z437	V421	22,000						
			SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0121	GAAA1040	27,500						
			A4	250枚×5冊	Z420	V417	14,000						
			A3	250枚×4冊	Z438	V422	22,000						
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0122	GAAA1041	29,000						
			A4	125枚×7冊	ZGAA1334	GAAA6605	14,175						
			A3	125枚×7冊	ZGAA1335	GAAA6606	28,350						
			SRA3 (450X320)	125枚×6冊	ZGAA0125	GAAA1044	31,500						
			Color Copy	280	A4	150枚×5冊/箱	ZGAA0445					GAAA4456	13,500
A3	150枚×5冊/箱	ZGAA0446			GAAA4457	27,300							
A4	125枚×5冊/箱	ZGAA0447			GAAA4458	13,500							
A3	125枚×5冊/箱	ZGAA0448			GAAA4459	27,000							
JDコート紙	JDコート104	104	A4	250枚×4冊	ZGAA0067	GAAA0565	5,400	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	-	-	-	-	
			A3	250枚×4冊	ZGAA0068	GAAA0566	10,800						
			特A3 (453X328)	250枚×4冊	ZGAA0069	GAAA0567	12,800						
	SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0267	GAAA2272	14,000								
	A4	250枚×4冊	ZGAA0268	GAAA2273	7,100								
	A3	250枚×4冊	ZGAA0269	GAAA2274	14,200								
JDコート127	127	SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0270	GAAA2275	17,500	●	●	コート紙1 (A)	(注1) (注2) (注3)			
		A4	250枚×4冊	ZGAA0271	GAAA2276	8,100							
		A3	250枚×4冊	ZGAA0272	GAAA2277	16,200							
JDコート157	157	SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0273	GAAA2278	21,000	-	-	-	-			
		A4	250枚×4冊	ZGAA0452	GAAA4476	4,000							
		A3	250枚×3冊	ZGAA0453	GAAA4477	6,000							
コート紙 (光沢)	OSコート紙W	127	SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0454	GAAA4478	8,250	●	●	コート紙1 (A)	(注1) (注2) (注3) (注4)		
			A4	250枚×4冊	ZGAA0455	GAAA4479	5,000						
			A3	250枚×3冊	ZGAA0456	GAAA4480	7,500						
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0457	GAAA4481	10,500						

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、走行確認されていない用紙です。 ※表中の「(●)」は両面モジュールを使っても自動両面できない用紙です。両面印刷の場合は、「一度印刷した用紙をセットして、手動で裏面に印刷してください」

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、走行確認されていない用紙です。 ※表中の「(●)」は両面モジュールを使っても自動両面できない用紙です。 両面印刷の場合は、「一度印刷した用紙をセットして、手動で裏面に印刷してください」

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項		
					箱	冊							
キャスト コート紙	ミラーコートプラチナ (片面)	157	A4	100枚×10冊	Z323	V588	8,000	表面(片面)の仕上げを特殊加工し、光沢感をアップ。鏡のような光沢があり、写真の多いカタログに適しています。	×	×	爪などで強く擦るとトナーが剥離する場合があります。		
			A3	100枚×5冊	Z324	V589	8,000						
			A4	100枚×10冊/箱	ZGAA0776	GAAA5609	13,500						
		174	A3	100枚×5冊/箱	ZGAA0777	GAAA5610	13,500						
			A4	100枚×10冊	Z327	V810	15,000						
			A3	100枚×5冊	Z328	V811	15,000						
256	A4	250枚×3冊	ZGAA0140	GFAA1137	30,000		×	×	-				
	12.6"×19.2"												
アート紙 (艶消し)	ロストンカラー ホワイト	157	A4	100枚×10冊	Z957	V835	10,000	つや消しタイプの高級感あふれる表現が可能です。製本の表紙やPOP等に適しています。	-	-	-		
			A3	100枚×5冊	Z958	V836	10,000						
			12"×18"		Z959	V837	16,100						
		209	A4	500枚×4冊	ZGAA0141	GFAA1070	18,000			-		-	-
			A3	500枚×2冊	ZGAA0142	GFAA0824	19,800						
			12"×18"		Z960	V838	13,000						
		256	A4	250枚×4冊	ZGAA0143	GFAA1138	35,800			-		-	-
			A4	500枚×2冊	ZGAA0144	GFAA1139	11,200						
			A3	500枚×1冊	ZGAA0145	GFAA1140	12,300						
		260	A4	250枚×2冊	ZGAA0146	GFAA1141	22,000			-		-	-
			12.6"×19.2"										
		カード 用紙	彩色カード紙	210	A4	100枚/箱	GAAA1703			1,500		バリッとした質感で適度な光沢があり、高級感がある仕上りの厚紙のカード用紙です。	-
A3	100枚/箱				GAAA1704		3,000						
260	A4			100枚/箱	GAAA1705		1,800						
	A3			100枚/箱	GAAA1706		3,600						
耐水 マテリアル	耐水用ホワイトフィルム	210	A4	100枚/箱	GAAA2851		8,000	ベツフィルム表面に特殊加工を施した耐久性の高いフィルム。素材が厚手フィルムなので、ラミネートする事無く、屋内店頭POPやディスプレイカード、ポスター/短期掲示物等に使用できます。また、ミン目入り16面カットにより、小判プラスチックカードが簡単に作成できます。	×	×	-		
			B4	100枚/箱	GAAA2852		11,500						
			A3	100枚/箱	GAAA2854		16,000						
			B4 16面	100枚/箱	GAAA2853		12,500						
	88	ホワイトフィルム(薄口)	A4	100枚/箱	V812		9,500	×	×				
			A3	100枚/箱	V813		19,000						
ハガキ 用紙	ハガキ用紙(通常)	132	A4	100枚×5冊	Z325	V423	5,500	郵便番号がプレプリントされたミン目入りの用紙です。(通常はA4にハガキ4通分、往復はA4にハガキ2通分)	●	●	厚紙1(B)		
	ハガキ用紙(往復)		A4	100枚×5冊	Z478	V424	6,500						
名刺用紙	名刺・カード用紙A4 10面スリット入り	200	A4	50枚×5冊	ZGAA0742	GAAA5415	12,500	あらかじめ10面付けのスリットが入っているため、出力後引きちぎるだけで切り口スキリの名刺・カードが作成出来ます。	●	●	厚紙2		
	DT名刺用紙N ホワイト		190	A4	100枚×5冊/箱	ZGAA1068	GAAA6177	12,000					
	DT名刺用紙N クリーム					ZGAA1069	GAAA6178	12,000					
封筒	Ncolor封筒	参考 坪量: 208	角形2号(240×332)	100枚/箱	GAAA4246		3,200	レーザープリンター専用封筒です。専用の原紙を使い取りまわしの工夫により、出力時のシワを低減しました。高品位な文字も写真も鮮明プリント、オリジナルデザインで訴求力のある封筒が作成できます。	●	-	封筒D		
			洋長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4244		2,880						
			長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4245		2,880						
			フラップ付洋長3号(120×235)	500枚/箱	GAAA4452		7,500						
ラベル	タックフィルム(透明)	-	A4	100枚/箱	V526		12,500	フィルムベースに糊がついたラベルです。	×	×	-		
	タックフィルム(白色)	-	A4	100枚/箱	V527		12,500						
	タックフィルム (強粘着白色)	-	A4	100枚/箱	V590		14,000		×	×			
	ラベル用紙	109 (剥離紙 含む)	A4 ノーカット	100枚×5冊	Z778	V862	19,000					●	-
	A4 20面	100枚×5冊	Z776	V860	20,000								
	A4 20面 耳付き	100枚×5冊	Z777	V861	20,000								
その他 アプリケーション 用紙	装丁紙ソーテル	210	12"×18"	100枚/箱	V846		7,000	布地を思わせる凹凸が決め細やかな製本の表紙にぴったりなクロス紙です。	-	-	-		
	カラーコピー用高級和紙	-	A4	10枚×5パック	V425		4,000	カラープリント適性を持たせた、高級和紙です。	●	●	普通紙(B)		
	長尺用紙	長尺用紙	127	297×1200	100枚×5冊/箱	ZGAA0288	GAAA2688	14,500	特殊寸法の長尺用紙です。垂れ幕や横断幕を手軽に作成できます。	●	-	厚紙1(A)	
					100枚×2冊/箱	GAAA7253		6,500					
			157	297×900	100枚×5冊/箱	ZGAA0172	GAAA1481	13,500					
					100枚/箱	GAAA7128		2,970					
					100枚×5冊/箱	ZGAA0228	GAAA1799	12,000					
	210×900	100枚/箱	GAAA7129		2,660								
	ステイショナリープリント 320長尺	127	320×1200	50枚×2冊/箱	※e-Qixのみでの販売となります [e-Qix注文コード] 1082-4055		9,000	特殊寸法の長尺の用紙/フィルムです。垂れ幕や横断幕を手軽に作成できます。	-	-	-		
	ステイショナリープリント 320長尺ラミフリー	230	320×1200	25枚/箱	※e-Qixのみでの販売となります [e-Qix注文コード] 1082-4062		11,900		-	-	-		
	ステイショナリープリント クリアホルダー(マットタイプ)	-	A4 220×312	30枚/箱	※e-Qixのみでの販売となります [e-Qix注文コード] 1096-5154		8,100	マット調のクリアホルダーです。オリジナルのクリアホルダーを簡単に作成できます。	-	-	-		
	ステイショナリープリント 320長尺クロス	-	320×1200	10枚/箱	※e-Qixのみでの販売となります [e-Qix注文コード] 1108-2425		8,700	横断幕のほり旗などの作製に適した薄手のクロス紙です。長尺クロス専用の留めオビ(子)は別売りとなります。	-	-	-		
	ステイショナリープリント フラットファイル	300	307×521	50枚/箱	※e-Qixのみでの販売となります [e-Qix注文コード] 1132-6956		8,250	保管書類別のデザインや、名入れなど、オリジナルデザインのフラットファイルを作成できます。(A4サイズの書籍版が可能)	-	-	-		
	ステイショナリープリント ポケットティッシュBOX	300	305×406	50枚/箱	※e-Qixのみでの販売となります [e-Qix注文コード] 1132-6963		9,000	オリジナルのポケットティッシュBOXで販促品などの内装化が可能です。(ポケットティッシュが3つ入るサイズ)	-	-	-		
レザック66(シロ)	151	12"×18"	100枚×6冊	Z952	V845	21,000	表面の凹凸が独特の風合いを持つ表紙用紙です。	-	-	-			
カラー ペーパー	カラーペーパー	64	クリーム A4	500×5冊/箱	ZGAA0858	GAAA5910	8,100	鮮やかな色の特徴のカラーペーパーです。	●	●	普通紙(A) (注1)		
			クリーム B4	500×5冊/箱	ZGAA0862	GAAA5914	10,700						
			クリーム B5	500×3冊/箱	ZGAA0866	GAAA5918	3,600						
			クリーム A3	500×3冊/箱	ZGAA0870	GAAA5922	9,720						
			ライトブルー A4	500×5冊/箱	ZGAA0859	GAAA5911	8,100						
			ライトブルー B4	500×5冊/箱	ZGAA0863	GAAA5915	10,700						
			ライトブルー B5	500×3冊/箱	ZGAA0867	GAAA5919	3,600						
			ライトブルー A3	500×3冊/箱	ZGAA0871	GAAA5923	9,720						
			ピンク A4	500×5冊/箱	ZGAA0860	GAAA5912	8,100						
			ピンク B4	500×5冊/箱	ZGAA0864	GAAA5916	10,700						
			ピンク B5	500×3冊/箱	ZGAA0868	GAAA5920	3,600						
			ピンク A3	500×3冊/箱	ZGAA0872	GAAA5924	9,720						
			グリーン A4	500×5冊/箱	ZGAA0861	GAAA5913	8,100						
			グリーン B4	500×5冊/箱	ZGAA0865	GAAA5917	10,700						
			グリーン B5	500×3冊/箱	ZGAA0869	GAAA5921	3,600						
			グリーン A3	500×3冊/箱	ZGAA0873	GAAA5925	9,720						

*表中の用紙サイズは次の通りです。12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、13"×18"=457×330mm、13"×19"=483×330mm

(注1) トレ13.4でプリント可能な用紙サイズは、[最大]A4サイズ(レターサイズ)、[最小]B5サイズ となります。
(注2) 手差しトレイに枚数ずつセットしてください。
(注3) 高濃度の画像をプリントする際、印刷送り方向に縞がムラが起きる事があります。
(注4) 用紙送り方向に帯状の濃度差が出る事があります。
(注5) 含水した用紙は、フレッシュな用紙に交換して使用してください。形状変化によりラベル剥がれやしわの発生、また機内ユニット損傷の恐れがあります。
(注6) トナーの定着不良、紙詰まり、用紙折れが発生する事があります。用紙先端にクロス筋が発生する事があります(特に高温時に発生しやすくなります)。
用紙タイプ設定の記号はプリント結果をさらに高画質にする場合に機械に設定する数値です。設定方法については付属の取扱説明書をご覧ください。
手差しトレイで厚紙用紙を両面コピーする場合は、「厚紙1」または「厚紙2」に切り替えてご使用ください。
■プリント時は、各パッケージの「使用上の注意」をご確認ください。
■掲載商品の価格(円)・仕様等は、2021年6月現在のものです。市場価格の変動、仕様の変更等によりやむを得ず変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
■カタログ掲載商品の価格(円)には消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。
■当社取扱商品は、厳重な品質管理を行っておりますが、ご購入いただいた商品に万一、材料の不良・製造上の欠陥等不備がございましたら、最寄りの営業所までご連絡願います。

●機種によっては使用できない用紙もございます。また、ご使用にあたってはモード・使用条件等の留意事項がありますので、必ずお問い合わせください。