

URL送信が簡単に

▲ 機械管理者モードで設定が必要です

「URL送信をもっと簡単に使いたい」というお客様の声にお応えして、スキャン送信アプリを開くだけで、URL送信ができるようになりました。



スキャン送信の初期表示画面が[URL送信]のとき

- [スキャン送信]アプリを選ぶと、認証したユーザーのメールアドレスが送信先に追加されて、機能リスト画面が表示されます。

設定方法

機械管理者モードにログインし、歯車のアイコン(⚙️)をタップ

[アプリの表示カスタマイズ] > [スキャン送信] > [初期表示画面] > [URL送信]

を選択してください。

※URL送信の利用は認証の設定が必要です。

さらに便利にお使いいただくために

公式サイトでは、便利にお使いいただくためのお役立ち情報を提供しております。ぜひご覧ください。



バージョンアップのご紹介



カスタマイズ事例集



他にも、便利な機能のご紹介動画がたくさん

動画で
分かりやすい!

富士フイルムBI 動画サポート

検索



fujifilm.com/fb/support/support_movie

複合機 ソフトウェアバージョンアップのお知らせ
「お客様の声」を活かして複合機がパワーアップ！
もっと操作をわかりやすく簡単に

2023年11月版



対象機種

機種名

ApeosPro C810 / C750 / C650

Apeos C8180 / C7580 / C6580

Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570

Apeos C2360 / C2060

Apeos 7580 / 6580 / 5580


Apeos 4570 / 3570

Apeos 3060 / 2560 / 1860

Revoria Press E1136 / E1125 / E1110 / E1100

アプリボタンが押しやすく


「ホーム画面のアプリアイコンが小さい」「アプリアイコンが押しづらい」というお客様の声にお応えして、反応するエリアに色をつけて、ボタンの形がはっきりとわかるようにしました。



- アプリボタンが見やすく、押しやすくなりました。

ボタンがわかりやすく

「アイコンだけのボタンがあって操作に迷う」「どこからログインやログアウトすればよいか、わかりにくい」というお客様の声にお応えして、画面の左端に表示されるボタンに文字を追加して、わかりやすくしました。



- ログインやログアウト、ストップなどの操作がわかりやすくなりました。
- ログインボタンは、認証するとログアウトボタンに変化します。

※認証モードでご利用されていない場合は、ログインの文字は表示されません。

機能リスト画面への切り替えがわかりやすく


スキャンやファクスをお使いのときに「カラーモードや解像度、濃度を調べる画面に切り替える方法がわからない」というお客様の声にお応えして、画面の切り替えボタンに文字を追加して、わかりやすくしました。



- [機能リスト]ボタンを押すと、カラーモードや解像度、濃度などの機能リスト画面に切り替わります。

機能リストが見やすく


「機能名が目立たず探しにくい」「設定した内容を確認しづらい」というお客様の声にお応えして、機能名と設定値を左右に分け、機能リストを見やすくしました。



- 機能を探すときにはリストの左側から。機能名が探しやすくなりました。
- 右側には設定内容が表示されます。スタート前の設定確認もしやすくなりました。


機能の設定変更がすばやく

「部数の設定がしづらい」「機能を設定するときの画面の行き来がわずらわしい」というお客様の声にお応えして、コピーやスキャン送信、ファクスアプリでよく使われる機能の設定が、画面を行き来せずすばやく変更できるようにしました。



部数の設定 (コピー)

- 部数は、 +/- のボタンを使って直接変更できます。大きな数値を入れたいときには、[部数]を押すとテンキー画面が開きます。



両面の設定 (コピー)

- カラーモードや両面などよく使う機能は、ミニポップアップから簡単に設定できます。選択するとミニポップアップは自動で閉じます。