

広幅複合機 設計製図用紙機種別対応表

カテゴリー	商品名	坪量 (g/m ²)	サイズ・規格 (mm×m) ※Eコーナークットは、カット部分の寸法	商品コード		商品形態 (箱)	標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応		
				箱	冊 (本)				DocuWide 6057/3037	DocuWide 2055シリーズ	DocuWide 9098α
上質系普通紙	Eカット	64	A2T目	ZGAA0351	GEAA0609	500枚×2冊	5,930	中・低速から高速複写機まで幅広い適正をもつ中厚口用紙です。図面はもとより広く一般事務コピー用紙としてお使いいただけます。 A2サイズの図面を折ってA4サイズでファイルする時に、折り目が縦じ代にからず見開き出来るようにあらかじめコーナークットした用紙です。 コピーマシンの特性に適合するよう吟味された上質紙です。 折り保管した場合に、何度も折ったり開いたりするに耐えられるように厚口用紙を用意しています。	○ (M)	○ (M)	—
			A2T目	ZGAA0350	GEAA0608	100枚×5冊	3,770		○ (M)	○ (M)	—
			A1T目	ZGAA0349	GEAA0607	100枚×5冊	7,400		○ (M)	○ (M)	—
	Eコーナークット	64	A2T目 (※20mm×145mm)	ZGAA0352	GEAA0610	500枚×2冊	9,950		—	—	—
			A2T目2穴10mmEH (※20mm×145mm)	ZGAA0353	GEAA0611	500枚×2冊	10,940		—	—	—
	Eロール	64	A4ロール (210mm×200m)	P804	—	4本	5,680		—	—	—
			A3ロール (297mm×200m)	Z759	P717	4本	8,000		○ (R)	○ (R)	○ (R)
			A2ロール (420mm×200m)	Z851	P718	2本	6,000		○ (R)	○ (R)	○ (R)
			B2ロール (515mm×200m)	Z064	P707	2本	7,600		○ (R)	—	—
			A1ロール (594mm×200m)	Z758	P716	2本	8,000		○ (R)	○ (R)	○ (R)
			B1ロール (728mm×200m)	P805	—	1本	5,300		○ (R)	—	—
			A0ロール (841mm×200m)	P801	—	1本	5,600		○ (R)	—	○ (R)
			特A2ロール (440mm×200m)	P803	—	2本	6,300		○ (R)	○ (R)	○ (R)
			特A1ロール (620mm×200m)	P802	—	2本	8,360		○ (R)	○ (R)	○ (R)
			特A0ロール (880mm×200m)	P800	—	1本	5,860		○ (R)	—	○ (R)
	P厚口カット	78	A4T目	Z450	V895	500枚×5冊	6,350		△ (M/T)	△ (M/T)	△ (M/T)
			A3T目	Z453	V898	250枚×5冊	6,350		△ (M/T)	△ (M/T)	△ (M/T)
	A2T目	78	ZGAA0183	GAAA1684	500枚×2冊	10,160	△ (M)		△ (M)	—	
—			—	—	—	—	—	—			
リサイクル系普通紙	G70カット	67	A2T目	ZGAA0878	GEAA1307	500枚×2冊	6,530	○ (M)	○ (M)	△ (M)	
			A3ロール (297mm×170m)	GEAA1312	—	4本	7,140	○ (R)	○ (R)	△ (R)	
	G70ロール	67	A2ロール (420mm×170m)	GEAA1311	—	2本	5,360	○ (R)	○ (R)	△ (R)	
			A1ロール (594mm×170m)	GEAA1310	—	2本	7,140	○ (R)	○ (R)	△ (R)	
			A0ロール (841mm×170m)	GEAA1309	—	1本	5,000	○ (R)	—	△ (R)	
特A0ロール (880mm×170m)	GEAA1308	—	1本	5,230	○ (R)	—	△ (R)				
トレーシングペーパー	SX55カット	55	A4T目	Z904	P796	500枚×4冊	13,000	△ (M)	△ (M)	△ (M/T) *	
			A3T目	Z903	P795	500枚×2冊	13,000	△ (M)	△ (M)	△ (M/T)	
			A2T目	Z901	P794	100枚×5冊	15,500	△ (M)	△ (M)	△ (M)	
			A1T目	Z900	P793	100枚×5冊	31,000	△ (M)	△ (M)	△ (M)	
	SX60カット	60	A4Y目	Z477	P526	500枚×5冊	18,500	—	—	—	
			A3T目	Z476	P525	250枚×4冊	14,800	—	—	—	
	SX55ロール	55	A2T目	Z475	P524	250枚×4冊	29,600	—	—	—	
			A3ロール (297mm×250m)	Z924	P739	2本	14,800	△ (R)	△ (R)	△ (R)	
			A2ロール (420mm×250m)	Z921	P738	2本	20,400	△ (R)	△ (R)	△ (R)	
			A1ロール (594mm×250m)	Z920	P737	2本	29,600	△ (R)	△ (R)	△ (R)	
	SX60ロール	60	A0ロール (841mm×200m)	—	P552	1本	16,700	△ (R)	—	△ (R)	
			A3ロール (297mm×250m)	P556	—	4本	33,600	—	—	—	
			A2ロール (420mm×250m)	P555	—	2本	23,700	—	—	—	
	SX85ロール	85	A1ロール (594mm×250m)	P554	—	2本	33,600	—	—	—	
			A0ロール (841mm×150m)	P553	—	1本	14,250	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—		
	GX65カット	65	A4Y目	Z467	P515	500枚×5冊	21,000	—	—	—	
			A3T目	Z466	P514	250枚×4冊	16,800	—	△ (M)	—	
			A2T目	Z465	P513	250枚×4冊	33,600	—	△ (M)	—	
			A4T目	Z599	P789	500枚×5冊	24,500	○ (M)	○ (M)	○ (M/T)	
	GX75カット	75	A4Y目	ZGAA0309	GEAA0559	500枚×5冊	24,500	○ (M)	—	○ (M/T)	
			B4Y目	Z469	P517	500枚×5冊	40,000	○ (M)	—	—	
			A3T目	Z592	P797	250枚×5冊	24,500	○ (M)	○ (M)	○ (M/T)	
			A3Y目	Z598	P788	250枚×5冊	24,500	○ (M)	—	—	
			A2T目	ZGAA0274	GEAA0459	100枚×5冊	19,600	○ (M)	○ (M)	—	
			A2Y目	Z597	P787	100枚×5冊	19,600	○ (M)	—	—	
			A1Y目	Z596	P786	100枚×5冊	39,000	○ (M)	—	—	
			A4Y目	Z473	P522	500枚×5冊	28,750	△ (M)	—	—	
GX85カット	85	A3T目	Z472	P521	250枚×4冊	23,000	△ (M)	△ (M)	△ (M)		
		A2T目	Z471	P520	250枚×2冊	23,000	△ (M)	△ (M)	△ (M/T)		
		A1T目	P519	—	250枚	23,000	△ (M)	△ (M)	△ (M/T)		
		—	—	—	—	—	—	—			
GX65ロール	65	A3ロール (297mm×200m)	P538	—	4本	36,800	—	△ (R)	—		
		A1ロール (594mm×200m)	P537	—	2本	35,200	—	△ (R)	—		
GX75ロール	75	A3ロール (297mm×200m)	P545	—	4本	40,800	○ (R)	○ (R)	○ (R)		
		A2ロール (420mm×200m)	P544	—	2本	28,800	○ (R)	○ (R)	○ (R)		
		A1ロール (594mm×200m)	P542	—	2本	39,200	○ (R)	○ (R)	○ (R)		
		A0ロール (841mm×150m)	P540	—	1本	20,500	○ (R)	—	○ (R)		
		特A2ロール (440mm×200m)	P543	—	2本	30,200	○ (R)	○ (R)	○ (R)		
		特A1ロール (620mm×200m)	P541	—	2本	41,000	○ (R)	○ (R)	○ (R)		
GX85ロール	85	特A0ロール (880mm×150m)	P539	—	1本	21,500	○ (R)	—	○ (R)		
		A3ロール (297mm×150m)	P551	—	4本	36,000	△ (R)	△ (R)	△ (R)		
		A2ロール (420mm×150m)	P550	—	2本	25,400	△ (R)	△ (R)	△ (R)		
		A1ロール (594mm×150m)	P549	—	2本	34,600	△ (R)	△ (R)	△ (R)		
		A0ロール (841mm×150m)	P547	—	1本	24,500	△ (R)	—	△ (R)		
特A0ロール (880mm×150m)	P546	—	1本	25,600	△ (R)	—	△ (R)				
ポリエステルフィルム	PF90カット	—	A4	GEAA0338	—	100枚	5,800	○ (M)	○ (M)	○ (M/T)	
			A3	GEAA0337	—	100枚	11,600	○ (M)	○ (M)	○ (M/T)	
			A2	GEAA0336	—	100枚	23,100	○ (M)	○ (M)	○ (M)	
	PF90ロール	—	A1	V786	—	100枚	46,200	○ (M)	○ (M)	○ (M)	
			A3ロール (297mm×100m)	V136	—	1本	30,000	○ (R)	○ (R)	○ (R)	
			A2ロール (420mm×100m)	V135	—	1本	38,500	○ (R)	○ (R)	○ (R)	
A1ロール (594mm×100m)	V785	—	1本	55,000	○ (R)	○ (R)	○ (R)				

○ は推奨用紙です。
△ は走行可能用紙です。走行は可能ですが、画質、紙詰まりの保証はいたしません。
— は走行テスト未実施の用紙です。

R : RFC での使用
T : トレイでの使用
M : 手差しでの使用

■掲載商品の価格 (円)・仕様等は、2021年4月現在のものです。市場価格の変動、仕様の変更等により、やむを得ず変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
■掲載商品の価格 (円)には、消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。
■当社取り扱い商品は、厳重な品質管理を行っておりますが、ご購入いただいた商品に万一、材料の不具合、製造上の欠陥等の不備がございましたら、最寄の営業所までご連絡をお願いします。
●機種によっては使用できない用紙もございます。また、ご使用にあたってはモード・使用条件等の留意事項がありますので、必ずお問い合わせください。