

# ApeosPort-IV C5570/C4470/C3370/C2270 カラーコピー用紙 機種別対応表

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項					
					箱	冊										
専用 上質紙	J	82	A4	250枚×10冊	Z979	V649	7,000	表面の平滑度、白白色度が高い用紙。企画書などに幅広く活用できます。	● ●	普通紙A	-					
			B4	250枚×5冊	Z980	V650	5,000									
			B5	250枚×10冊	Z981	V651	5,500									
			A3	250枚×5冊	Z982	V652	7,000									
			13"x18"	250枚×5冊	Z397	V430	8,250									
			13"x19"	250枚×5冊	ZGAA0529	GAAA4987	15,000									
			特A3 (453X328)	250枚×5冊	ZGAA0062	GAAA0471	8,000									
			SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0163	GAAA1116	7,900									
	JW	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0440	GAAA4433	7,000	企画書や提案書などに幅広く活用できるJ紙よりも高白色な用紙です。	● ●	普通紙A	-					
			B4	250枚×5冊	ZGAA0518	GAAA4841	5,000									
			B5	250枚×10冊	ZGAA0519	GAAA4842	5,500									
			A3	250枚×5冊	ZGAA0441	GAAA4434	7,000									
	JD	98	A4	250枚×10冊	Z389	V595	10,500	カタログや冊子などに幅広く活用できる両面用紙です。	● ●	普通紙A	-					
			B4	250枚×5冊	Z390	V596	8,000									
			B5	250枚×10冊	Z391	V597	8,000									
	フルカラー複写機用紙	98	12"×18"	A3	250枚×5冊	Z392	V598	10,500	フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに再現。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロプリント専用紙と同等の高いコストパフォーマンスを提供します。	● ●	普通紙A	-				
				A4	500枚×5冊	Z625	V436	5,250								
	c2 (シー・ツー)	70	B4	500枚×5冊	Z626	V437	7,100	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白白色度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを發揮します。	● ●	普通紙B	-					
			B5	500枚×5冊	Z627	V438	4,000									
			A3	500枚×3冊	Z628	V439	6,300									
	c2r (シー・ツー・アール)	70	A4	500枚×5冊	ZGAA0054	GAAA0390	5,250	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白白色度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを發揮します。	● ●	普通紙C	-					
			B4	500枚×5冊	ZGAA0055	GAAA0391	7,100									
			B5	500枚×5冊	ZGAA0056	GAAA0392	4,000									
	Ncolor081	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0235	GAAA1878	7,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	● ●	普通紙A	-					
A3			250枚×5冊	ZGAA0236	GAAA1879	7,500										
SRA3 (450X320)			250枚×5冊	ZGAA0237	GAAA1880	12,500										
Ncolor104	104	A4	250枚×8冊	ZGAA0239	GAAA1882	10,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	● ●	普通紙A	-						
		A3	250枚×4冊	ZGAA0240	GAAA1883	10,000										
		SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0241	GAAA1884	18,000										
Ncolor127	127	A4	250枚×6冊	ZGAA0346	GAAA3384	9,750	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	● ●	厚紙1A	-						
		A3	250枚×3冊	ZGAA0347	GAAA3385	9,750										
		SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0348	GAAA3386	18,000										
Ncolor157	157	A4	250枚×6冊	ZGAA0243	GAAA1886	12,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	● ●	厚紙1A	-						
		A3	250枚×3冊	ZGAA0244	GAAA1887	12,000										
		SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0245	GAAA1888	21,000										
Ncolor209	209	A4	250枚×4冊	ZGAA0246	GAAA1889	10,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	● ●	厚紙2A	-						
		A3	250枚×2冊	ZGAA0247	GAAA1890	10,000										
		SRA3 (450X320)	250枚×2冊	ZGAA0248	GAAA1891	17,500										
上質紙	OKプリン上質	104	SRA3 (450X320)	100枚×5冊	ZGAA0013	GAAA0176	8,850	適度な白白色度と不透明度を合わせもつ上質紙です。うら写りが少なく、多用途に対応できます。	● ●	普通紙A	-					
			127	A4	100枚×10冊	Z544	V889					4,800				
				A3	100枚×5冊	Z545	V890					4,800				
			157	A4	100枚×10冊	Z546	V891					5,600	適度な白白色度と不透明度を合わせもつ上質紙です。うら写りが少なく、多用途に対応できます。	● ●	厚紙1A	-
				A3	100枚×5冊	Z547	V892					5,600				
				A4	100枚×10冊	Z548	V893					9,200				
				A3	100枚×5冊	Z549	V894					9,800				
			Color Copy	209	SRA3 (450X320)	100枚×5冊	ZGAA0014					GAAA0177	10,200	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	● ●	普通紙A
	A4	500枚×5冊			Z949	V413	11,000									
	A3	500枚×5冊			Z421	V418	21,000									
	SRA3 (450X320)	500枚×4冊			ZGAA0118	GAAA1037	25,200									
	A4	500枚×5冊			Z994	V414	13,000									
	A3	500枚×4冊			Z433	V419	21,000									
	SRA3 (450X320)	500枚×4冊			ZGAA0119	GAAA1038	27,400									
	A4	250枚×7冊			ZGAA1332	GAAA6603	11,375									
	A3	250枚×7冊			ZGAA1333	GAAA6604	22,750									
	SRA3 (450X320)	250枚×6冊			ZGAA0120	GAAA1039	27,000									
	A4	250枚×5冊			Z997	V416	11,000									
	A3	250枚×5冊			Z437	V421	22,000									
	SRA3 (450X320)	250枚×5冊			ZGAA0121	GAAA1040	27,500									
	A4	250枚×5冊			Z420	V417	14,000									
	A3	250枚×4冊			Z438	V422	22,000									
	SRA3 (450X320)	250枚×4冊			ZGAA0122	GAAA1041	29,000									
	JDコート104	104	A4	250枚×4冊	ZGAA0067	GAAA0565	5,400	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	● ●	普通紙S	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください					
A3			250枚×4冊	ZGAA0068	GAAA0566	10,800										
特A3 (453X328)			250枚×4冊	ZGAA0069	GAAA0567	12,800										
SRA3 (450X320)			250枚×4冊	ZGAA0267	GAAA2272	14,000										
A4			250枚×4冊	ZGAA0268	GAAA2273	7,100										
A3			250枚×4冊	ZGAA0269	GAAA2274	14,200										
SRA3 (450X320)			250枚×4冊	ZGAA0270	GAAA2275	17,500										
A4			250枚×4冊	ZGAA0271	GAAA2276	8,100										
JDコート127	127	A3	250枚×4冊	ZGAA0272	GAAA2277	16,200	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	● ●	コート紙1	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください						
		SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0273	GAAA2278	21,000										
		A4	250枚×4冊	ZGAA0452	GAAA4476	4,000										
JDコート157	157	A3	250枚×4冊	ZGAA0453	GAAA4477	6,000	両面プリントを可能にした両面コート紙です。	● ●	コート紙1	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください						
		SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0454	GAAA4478	8,250										
		A4	250枚×4冊	ZGAA0455	GAAA4479	5,000										
		A3	250枚×3冊	ZGAA0456	GAAA4480	7,500										
コート紙 (光沢)	OSコート紙W	157	A4	250枚×4冊	ZGAA0457	GAAA4481	10,500	両面プリントを可能にした両面コート紙です。	● ●	コート紙1	手差しトレイでご使用ください。(高温高温では1枚ずつ)					
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0458	GAAA4482	10,500									
			A4	250枚×4冊	ZGAA0459	GAAA4483	10,500									
			A3	250枚×3冊	ZGAA0460	GAAA4484	10,500									

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、走行確認されていない用紙です。 ※表中の「(●)」は両面モジュールを使っても自動両面できない用紙です。両面印刷の場合は、「一度印刷した用紙をセットして、手動で裏面に印刷してください」

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、走行確認されていない用紙です。 ※表中の「(●)」は両面モジュールを使っても自動両面できない用紙です。両面印刷の場合は、「一度印刷した用紙をセットして、手動で裏面に印刷してください」

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項					
					箱	冊										
キャスト コート紙	ミラーコートプラチナ (片面)	157	A4	100枚×10冊	Z323	V588	8,000	表面(片面)の仕上げを特殊加工し、光沢感をアップ。鏡のような光沢があり、写真の多いカタログに適しています。	×	×	-	爪などで強く擦るとトナーが剥離する場合があります。				
			A3	100枚×5冊	Z324	V589	8,000									
			A4	100枚×10冊/箱	ZGAA0776	GAAA5609	13,500									
		174	A3	100枚×5冊/箱	ZGAA0777	GAAA5610	13,500									
			A4	100枚×10冊	Z327	V810	15,000									
			A3	100枚×5冊	Z328	V811	15,000									
256	A4	250枚×3冊	ZGAA0140	GFAA1137	30,000		×	×	-							
	12.6"×19.2"															
アート紙 (艶消し)	ロストンカラー ホワイト	157	A4	100枚×10冊	Z957	V835	10,000	つや消しタイプの高級感あふれる表現が可能です。製本の表紙やPOP等に適しています。	●	(●)	厚紙1A、2A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。マニュアル両面限定。(高温高湿では画像の乱れが発生する場合があります) 坪量209.3と256は、低温低湿で転写不良かキズがつく場合があります。				
			A3	100枚×5冊	Z958	V836	10,000									
			12"×18"	100枚×7冊	Z959	V837	16,100									
		209	A4	500枚×4冊	ZGAA0141	GFAA1070	18,000									
			A3	500枚×2冊	ZGAA0142	GFAA0824	19,800									
			12"×18"	100枚×5冊	Z960	V838	13,000									
		256	A4	250枚×4冊	ZGAA0143	GFAA1138	35,800									
			A4	500枚×2冊	ZGAA0144	GFAA1139	11,200									
			A3	500枚×1冊	ZGAA0145	GFAA1140	12,300									
			12.6"×19.2"	250枚×2冊	ZGAA0146	GFAA1141	22,000			-	-		-			
		カード 用紙	彩色カード紙	210	A4	100枚/箱	GAAA1703			1,500	パリッとした質感で適度な光沢があり、高級感がある仕上がりの厚紙のカード用紙です。		●	(●)	厚紙2A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。マニュアル両面限定。
					A3	100枚/箱	GAAA1704			3,000						
260	A4			100枚/箱	GAAA1705		1,800									
	A3			100枚/箱	GAAA1706		3,600									
耐水 マテリアル	耐水用ホワイトフィルム	210	A4	100枚/箱	GAAA2851		8,000	ベツフィルムに表面に特殊加工を施した耐久性の高いフィルム。素材が厚フィルムなので、ラミネートする事無く、屋内店舗POPやフライスカード、ポスター(短期掲示物等)に使用できます。また、ミン目入り16部カットにより、小判プライスカードが簡単に作成できます。	●	(●)	コート紙2	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。マニュアル両面限定。				
			B4	100枚/箱	GAAA2852		11,500									
			A3	100枚/箱	GAAA2854		16,000									
	B4 16面		100枚/箱	GAAA2853		12,500										
	88	A4	100枚/箱	V812		9,500										
		A3	100枚/箱	V813		19,000										
ハガキ 用紙	ハガキ用紙(通常)	132	A4	100枚×5冊	Z325	V423	5,500	郵便番号欄がプレ・プリントされたミン目入りの用紙です。(通常はA4にハガキ4通分、往復はA4にハガキ2通分)	●	●	厚紙1A	よく割ってからセットしてください。				
	ハガキ用紙(往復)		A4	100枚×5冊	Z478	V424	6,500									
	A4オープンハガキセット		A4	用紙:500枚 圧着フィルム:1,000枚	GAAA2647		30,000									
	A3オープンハガキセット		A3	用紙:250枚 圧着フィルム:1,000枚	GAAA1586		30,000									
名刺用紙	名刺・カード用紙A4 10面スリット入り	200	A4	50枚×5冊	ZGAA0742	GAAA5415	12,500	あらかじめ10面付けのスリットが入っているため、出力後引きちぎるだけで切りロスフリーの名刺・カードが作成出来ます。	●	●	厚紙2A	-				
	DT名刺用紙N ホワイト		190	A4	100枚×5冊/箱	ZGAA1068	GAAA6177		12,000	●	●	厚紙2A	-			
	DT名刺用紙N クリーム			ZGAA1069		GAAA6178										
封筒	Ncolor封筒	参考 坪量: 208	角形2号(240×332)	100枚/箱	GAAA4246		3,200	レーザープリンター専用用紙です。専用の原紙を使い張り合わせの工夫により、出力時のシワを低減しました。高品位白で文字も写真も鮮明プリント、オリジナルデザインで訴求力のある封筒が作成できます。	●	(●)	厚紙2A	手差しトレイで、封筒の底辺を先頭にご使用ください。(高温高湿では、光沢ムラが発生する場合があります)				
			洋長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4244		2,880									
			長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4245		2,880									
ラベル	タックフィルム(透明)	109 (剥離紙 含む)	A4	100枚/箱	V526		12,500	フィルムベースに糊がついたラベルです。	×	×	-	-				
	タックフィルム(白色)		A4	100枚/箱	V527		12,500									
	タックフィルム (強粘着白色)		A4	100枚/箱	V590		14,000									
	ラベル用紙		A4 ノーカット	100枚×5冊	Z778	V862	19,000		レーザープリンター専用用紙です。糊でプリンター内部を汚さないように設計されていますので安心してご使用いただけます。	●	-	ラベル紙1 (注)	糊を剥いてからセットしてください。一度使用したラベル(1冊のラベルを剥いた後)の再走行は禁止です。			
			A4 20面	100枚×5冊	Z776	V860	20,000									
ラベル用紙HG	A4 ノーカット	100枚×5冊	ZGAA0442	GAAA4435	19,000	ラベルより若干厚めのラベル用紙です。裏写りが少なく高級感のあるラベルに仕上がります。	●	-	厚紙1	糊を剥いてからセットしてください。一度使用したラベル(1冊のラベルを剥いた後)の再走行は禁止です。						
	A4 20面	100枚×5冊	ZGAA0443	GAAA4436	20,000											
その他 アプリケーション 用紙	装丁紙ソーテル	210	12"×18"	100枚/箱	V846		7,000	布地を思わせる凹凸が決め細やかな製本の表紙にぴったりクロス紙です。	●	(●)	厚紙2A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。マニュアル両面限定。				
	カラコピー用高級和紙		A4	10枚×5パック	V425		4,000									
	布地転写用紙 (シングルタイプ)		A4	100枚/箱	V528		26,000		カラプリント適性を持たせた、高級和紙です。	×	×	-	-			
			A3	100枚/箱	V529		50,000									
	布地転写用紙 (A紙B紙タイプ)		A4	A紙:50枚 B紙:50枚	V814		28,000		布地や陶器に転写できる特殊な用紙です。オリジナルのTシャツやマグカップが作れます。	×	×	-	-			
			A3	A紙:50枚 B紙:50枚	V815		54,000									
	水転写紙		A4	50枚/箱	V887		14,000		水転写紙です。	×	×	-	-			
			A3	50枚/箱	V888		26,000									
	長尺用紙		ステイショナリープリント 320長尺	127	297×1200	100枚×5冊/箱	ZGAA0288		GAAA2688	14,500	特殊寸法の長尺用紙です。重ね刷りや横断幕を手軽に作成できます。	-	-	-	-	
					297×900	100枚/箱	GAAA7128			2,970						
						100枚×5冊/箱	ZGAA0228		GAAA1799	12,000						
						100枚/箱	GAAA7129			2,660						
ステイショナリープリント 320長尺ラミフリー	230	320×1200	50枚×2冊/箱	GFAA4502		9,000	特殊寸法の長尺用紙/フィルムです。重ね刷りや横断幕を手軽に作成できます。	×	×	-	-					
		25枚/箱	GFAA4503		11,900											
カラー ペーパー	カラーペーパー	151	12"×18"	100枚×6冊	Z952	V845	21,000	表面の凹凸が独特の風合いを持つ表紙用紙です。	×	×	-	-				
			クリームA4	500×5冊/箱	ZGAA0858	GAAA5910	8,100									
			クリームB4	500×5冊/箱	ZGAA0862	GAAA5914	10,700									
			クリームB5	500×3冊/箱	ZGAA0866	GAAA5918	3,600									
			クリームA3	500×3冊/箱	ZGAA0870	GAAA5922	9,720									
			ライトブルーA4	500×5冊/箱	ZGAA0859	GAAA5911	8,100									
			ライトブルーB4	500×5冊/箱	ZGAA0863	GAAA5915	10,700									
			ライトブルーB5	500×3冊/箱	ZGAA0867	GAAA5919	3,600									
			ライトブルーA3	500×3冊/箱	ZGAA0871	GAAA5923	9,720									
			ピンクA4	500×5冊/箱	ZGAA0860	GAAA5912	8,100									
			ピンクB4	500×5冊/箱	ZGAA0864	GAAA5916	10,700									
			ピンクB5	500×3冊/箱	ZGAA0868	GAAA5920	3,600									
			ピンクA3	500×3冊/箱	ZGAA0872	GAAA5924	9,720									
			グリーンA4	500×5冊/箱	ZGAA0861	GAAA5913	8,100									
			グリーンB4	500×5冊/箱	ZGAA0865	GAAA5917	10,700									
			グリーンB5	500×3冊/箱	ZGAA0869	GAAA5921	3,600									
			グリーンA3	500×3冊/箱	ZGAA0873	GAAA5925	9,720									

\*表内の用紙サイズは次の通りです。12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、13"×18"=457×330mm、13"×19"=483×330mm

用紙タイプ設定の記号はプリント結果をさらに高画質にする場合に機械に設定する数値です。設定方法については付属の取扱説明書をご覧ください。

手差しトレイで厚紙用紙を両面コピーする場合は、「厚紙1うら」または「厚紙うら」に切り替えてご使用ください。

- プリント時には、各パッケージの「使用上の注意」をご確認ください。
- 掲載商品の価格(円)・仕様等は、2021年4月現在のものです。市場価格の変動、仕様の変更等によりやむをえず変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- カタログ掲載商品の価格(円)には消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。
- 当社取扱商品は、厳重な品質管理を行っておりますが、ご購入いただいた商品に万一、材料の不具合・製造上の欠陥等不備がございましたら、最寄りの営業所までご連絡願います。

●機種によっては使用できない用紙もございます。また、ご使用にあたってはモード・使用条件等の留意事項がありますので、必ずお問い合わせください。

(注) コピーする場合は操作パネル上で、プリントする場合はプリンタードライバーで、「手差し用紙種類」を「ラベル紙1(106~176g/m<sup>2</sup>)」に指定してください。