

ApeosPort-IV C5575/C4475/C3375/C2275 カラーコピー用紙 機種別対応表

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項	
					箱	冊						
専用 上質紙	J	82	A4	250枚×10冊	Z979	V649	7,000	表面の平滑度、白化度が高い用紙。企画書など幅広く活用できます。	● ●	普通紙A	-	
			B4	250枚×5冊	Z980	V650	5,000					
			B5	250枚×10冊	Z981	V651	5,500					
			A3	250枚×5冊	Z982	V652	7,000					
			13"x18"	250枚×5冊	Z397	V430	8,250					
			13"x19"	250枚×5冊	ZGAA0529	GAAA4987	15,000					
			特A3 (453X328)	250枚×5冊	ZGAA0062	GAAA0471	8,000					
			SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0163	GAAA1116	7,900					
	JW	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0440	GAAA4433	7,000	企画書や提案書などに幅広く活用できるJ紙よりも高白色な用紙です。	● ●	普通紙A	-	
			B4	250枚×5冊	ZGAA0518	GAAA4841	5,000					
			B5	250枚×10冊	ZGAA0519	GAAA4842	5,500					
			A3	250枚×5冊	ZGAA0441	GAAA4434	7,000					
	JD	98	A4	250枚×10冊	Z389	V595	10,500	カタログや冊子などに幅広く活用できる両面用紙です。	● ●	普通紙A	-	
			B4	250枚×5冊	Z390	V596	8,000					
			B5	250枚×10冊	Z391	V597	8,000					
	フルカラー複写機用紙	98	12"×18"	A4	250枚×5冊	Z392	V598	10,500	フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに再現。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロプリント専用紙と同等の高いコストパフォーマンスを提供します。	● ●	普通紙A	-
				A4	500枚×5冊	Z625	V436	5,250				
	c2 (シー・ツー)	70	70	B4	500枚×5冊	Z626	V437	7,100	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白化度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを發揮します。	● ●	普通紙B	-
				B5	500枚×5冊	Z627	V438	4,000				
	c2r (シー・ツー・アール)	70	70	A3	500枚×3冊	Z628	V439	6,300	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白化度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを發揮します。	● ●	普通紙C	-
				A4	500枚×5冊	ZGAA0054	GAAA0390	5,250				
	Ncolor081	81	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0055	GAAA0391	7,100	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	● ●	普通紙A	-
				A3	250枚×5冊	ZGAA0236	GAAA1878	7,500				
				SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0237	GAAA1880	12,500				
Ncolor104	104	104	レター	250枚×10冊	ZGAA0238	GAAA1881	9,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	● ●	普通紙A	-	
			A4	250枚×8冊	ZGAA0239	GAAA1882	10,000					
			A3	250枚×4冊	ZGAA0240	GAAA1883	10,000					
Ncolor127	127	127	SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0241	GAAA1884	18,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	● ●	普通紙A	-	
			A4	250枚×8冊	ZGAA0242	GAAA1885	12,000					
			A3	250枚×3冊	ZGAA0346	GAAA3384	9,750					
Ncolor157	157	157	SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0347	GAAA3385	9,750	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	● ●	厚紙1A	-	
			A4	250枚×6冊	ZGAA0348	GAAA3386	18,000					
			A3	250枚×3冊	ZGAA0243	GAAA1886	12,000					
Ncolor209	209	209	SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0244	GAAA1887	12,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	● ●	厚紙1A	-	
			A4	250枚×4冊	ZGAA0245	GAAA1888	21,000					
			A3	250枚×2冊	ZGAA0246	GAAA1889	10,000					
上質紙	OKプリン上質	104	SRA3 (450X320)	100枚×5冊	ZGAA0247	GAAA1890	10,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	● ●	普通紙A	-	
			A4	100枚×10冊	Z544	V889	4,800					
			A3	100枚×5冊	Z545	V890	4,800					
			A4	100枚×10冊	Z546	V891	5,600					
			A3	100枚×5冊	Z547	V892	5,600					
			A4	100枚×10冊	Z548	V893	9,200					
			A3	100枚×5冊	Z549	V894	9,800					
			SRA3 (450X320)	100枚×5冊	ZGAA0014	GAAA0177	10,200					
	Color Copy	90	90	A4	500枚×5冊	Z949	V413	11,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	● ●	普通紙A	-
				A3	500枚×5冊	Z421	V418	21,000				
				SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0118	GAAA1037	25,200				
				A4	500枚×5冊	Z994	V414	13,000				
				A3	500枚×4冊	Z433	V419	21,000				
				SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0119	GAAA1038	27,400				
				A4	250枚×7冊	ZGAA1332	GAAA6603	11,375				
				A3	250枚×7冊	ZGAA1333	GAAA6604	22,750				
				SRA3 (450X320)	250枚×6冊	ZGAA0120	GAAA1039	27,000				
				A4	250枚×5冊	Z997	V416	11,000				
				A3	250枚×5冊	Z437	V421	22,000				
				SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0121	GAAA1040	27,500				
	JDコート104	104	104	A4	250枚×4冊	Z420	V417	14,000	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	● ●	普通紙S	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください
				A3	250枚×4冊	Z438	V422	22,000				
				SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0122	GAAA1041	29,000				
				A4	125枚×7冊	ZGAA1334	GAAA6605	14,175				
A3				125枚×7冊	ZGAA1335	GAAA6606	28,350					
SRA3 (450X320)				125枚×6冊	ZGAA0125	GAAA1044	31,500					
A4				150枚×5冊/箱	ZGAA0445	GAAA4456	13,500					
A3				150枚×5冊/箱	ZGAA0446	GAAA4457	27,300					
A4				125枚×5冊/箱	ZGAA0447	GAAA4458	13,500					
A3				125枚×5冊/箱	ZGAA0448	GAAA4459	27,000					
A4				250枚×4冊	ZGAA0067	GAAA0565	5,400					
A3				250枚×4冊	ZGAA0068	GAAA0566	10,800					
特A3 (453X328)				250枚×4冊	ZGAA0069	GAAA0567	12,800					
SRA3 (450X320)				250枚×4冊	ZGAA0267	GAAA2272	14,000					
JDコート127	127	127	A4	250枚×4冊	ZGAA0268	GAAA2273	7,100	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	● ●	コート紙1	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください	
			A3	250枚×4冊	ZGAA0269	GAAA2274	14,200					
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0270	GAAA2275	17,560					
JDコート157	157	157	A4	250枚×4冊	ZGAA0271	GAAA2276	8,100	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	● ●	コート紙1	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください	
			A3	250枚×4冊	ZGAA0272	GAAA2277	16,200					
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0273	GAAA2278	21,000					
コート紙 (光沢)	OSコート紙W	127	A4	250枚×4冊	ZGAA0452	GAAA4476	4,000	カタログやフリーレットに適した両面コート紙です。	× ×	-	-	
			A3	250枚×3冊	ZGAA0453	GAAA4477	6,000					
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0454	GAAA4478	8,250					
			A4	250枚×4冊	ZGAA0455	GAAA4479	5,000					
			A3	250枚×3冊	ZGAA0456	GAAA4480	7,500					
157	157	157	A4	250枚×3冊	ZGAA0457	GAAA4481	10,500	カタログやフリーレットに適した両面コート紙です。	● ●	コート紙1	手差しトレイでご使用ください。(高温高温では1枚ずつ)	
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0458	GAAA4482	10,500					

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、走行確認されていない用紙です。 ※表中の「(●)」は両面モジュールを使っても自動両面できない用紙です。両面印刷の場合は、「一度印刷した用紙をセットして、手動で裏面に印刷してください」

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、走行確認されていない用紙です。 ※表中の「(●)」は両面モジュールを使っても自動両面できない用紙です。両面印刷の場合は、「一度印刷した用紙をセットして、手動で裏面に印刷してください」

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項					
					箱	冊										
キャスト コート紙	ミラーコートプラチナ (片面)	157	A4	100枚×10冊	Z323	V588	8,000	表面(片面)の仕上げを特殊加工し、光沢感をアップ。鏡のような光沢があり、写真の多いカタログに適しています。	×	×	-	爪などで強く擦るとトナーが剥離する場合があります。				
			A3	100枚×5冊	Z324	V589	8,000									
			A4	100枚×10冊/箱	ZGAA0776	GAAA5609	13,500									
		174	A3	100枚×5冊/箱	ZGAA0777	GAAA5610	13,500									
			A4	100枚×10冊	Z327	V810	15,000									
			A3	100枚×5冊	Z328	V811	15,000									
256	A4	250枚×3冊	ZGAA0140	GFAA1137	30,000		×	×	-							
	12.6"×19.2"															
アート紙 (艶消し)	ロストンカラー ホワイト	157	A4	100枚×10冊	Z957	V835	10,000	つや消しタイプの高級感あふれる表現が可能です。製本の表紙やPOP等に適しています。	●	(●)	厚紙1A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。マニュアル両面限定。(高温高湿では画像の乱れが発生する場合があります) 坪量209.3と256は、低温低湿で転写不良がキズがつく場合があります。				
			A3	100枚×5冊	Z958	V836	10,000									
			12"×18"	100枚×7冊	Z959	V837	16,100									
		209	A4	500枚×4冊	ZGAA0141	GFAA1070	18,000									
			A3	500枚×2冊	ZGAA0142	GFAA0824	19,800									
			12"×18"	100枚×5冊	Z960	V838	13,000									
		256	A4	250枚×4冊	ZGAA0143	GFAA1138	35,800									
			A4	500枚×2冊	ZGAA0144	GFAA1139	11,200									
			A3	500枚×1冊	ZGAA0145	GFAA1140	12,300									
			12.6"×19.2"	250枚×2冊	ZGAA0146	GFAA1141	22,000			-	-		-			
		カード 用紙	彩色カード紙	210	A4	100枚/箱	GAAA1703			1,500	パリッとした質感で適度な光沢があり、高級感がある仕上りの厚紙のカード用紙です。		●	(●)	厚紙2A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。マニュアル両面限定。
					A3	100枚/箱	GAAA1704			3,000						
260	A4			100枚/箱	GAAA1705		1,800									
	A3			100枚/箱	GAAA1706		3,600									
耐水 マテリアル	耐水用ホワイトフィルム	210	A4	100枚/箱	GAAA2851		8,000	ベトフィルムの表面に特殊加工を施した耐久性の高いフィルム。素材が厚フィルムなので、ラミネートする事無く、屋内店舗POPやフライスカード、ポスター/短期掲示物等に使用できます。また、ミン目入り16面カットにより、小判プライスカードが簡単に作成できます。	●	(●)	コート紙2	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。マニュアル両面限定。				
			B4	100枚/箱	GAAA2852		11,500									
			A3	100枚/箱	GAAA2854		16,000									
	B4 16面		100枚/箱	GAAA2853		12,500										
	88	A4	100枚/箱	V812		9,500										
		A3	100枚/箱	V813		19,000										
ハガキ 用紙	ハガキ用紙(通常)	132	A4	100枚×5冊	Z325	V423	5,500	郵便番号欄がプレ・プリントされたミン目入りの用紙です。(通常はA4にハガキ4通分、往復はA4に1/4キ2通分)	●	●	厚紙1A	よく割ってからセットしてください。				
	ハガキ用紙(往復)		A4	100枚×5冊	Z478	V424	6,500									
	A4オープンハガキセット		A4	用紙:500枚 圧着フィルム:1,000枚	GAAA2647		30,000									
	A3オープンハガキセット		A3	用紙:250枚 圧着フィルム:1,000枚	GAAA1586		30,000									
名刺用紙	名刺・カード用紙A4 10面スリット入り	200	A4	50枚×5冊	ZGAA0742	GAAA5415	12,500	あらかじめ10面付けのスリットが入っているため、出力後引きちぎるだけで切りロスフリーの名刺・カードが作成出来ます。	●	●	厚紙2A	-				
	DT名刺用紙N ホワイト		190	A4	100枚×5冊/箱	ZGAA1068	GAAA6177		12,000							
	DT名刺用紙N クリーム					ZGAA1069	GAAA6178									
封筒	Ncolor封筒	参考 坪量: 208	角形2号(240×332)	100枚/箱	GAAA4246		3,200	レーザープリンター専用用紙の封筒です。専用の原紙を使い張り合わせの工夫により、出力時のシワを低減しました。高品位な白さで文字も写真も鮮明プリント、オリジナルデザインで訴求力のある封筒が作成できます。	●	(●)	封筒	手差しトレイで、封筒の底辺を先頭にしてご使用ください。マニュアル両面限定。封筒の裏面にシワが生じる場合があります。長形3号と角形2号はフラップを閉め、長形3号はフラップを巻いてセットしてください。				
			洋長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4244		2,880									
			長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4245		2,880									
			フラップ寸ビ洋長3(120×235)	500枚/箱	GAAA4452		7,500									
ラベル	タックフィルム(透明)	-	A4	100枚/箱	V526		12,500	フィルムベースに糊がついたラベルです。	×	×	-	-				
	タックフィルム(白色)		A4	100枚/箱	V527		12,500									
	タックフィルム(強粘着白色)		A4	100枚/箱	V590		14,000									
	ラベル用紙		A4 ノーカット	100枚×5冊	Z778	V862	19,000		レーザープリンター専用用紙の宛名ラベル用紙です。糊でプリンター内部を汚さないように設計されていますので安心してご使用いただけます。	●	-	ラベル紙1(注)	糊を剥いてからセットしてください。一度使用したラベル(1冊のラベルを剥いた後)の再走行は禁止です。			
ラベル用紙HG	A4 20面	100枚×5冊	Z776	V860	20,000											
	A4 20面 耳付き	100枚×5冊	Z777	V861	20,000											
	A4 ノーカット	100枚×5冊	ZGAA0442	GAAA4435	19,000	ラベルより若干厚めのラベル用紙です。裏写りが少なく高級感のあるラベルに仕上がります。	●	-		ラベル紙1(注)	糊を剥いてからセットしてください。一度使用したラベル(1冊のラベルを剥いた後)の再走行は禁止です。					
	A4 20面	100枚×5冊	ZGAA0443	GAAA4436	20,000											
その他 アプリケーション 用紙	装丁紙ソーテル	210	12"×18"	100枚/箱	V846		7,000	布地を思わせる凹凸が決め細やかな製本の表紙にぴったりクロス紙です。	●	(●)	厚紙2A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。マニュアル両面限定。				
	カラーコピー用高級和紙	-	A4	10枚×5パック	V425		4,000									
	布地転写用紙 (シングルタイプ)	-	A4	100枚/箱	V528		26,000									
		-	A3	100枚/箱	V529		50,000									
	布地転写用紙 (A紙B紙タイプ)	-	A4	A紙:50枚 B紙:50枚	V814		28,000		布地や陶器に転写できる特殊な用紙です。オリジナルのTシャツやマグカップが作れます。	×	×	-	-			
		-	A3	A紙:50枚 B紙:50枚	V815		54,000									
	水転写紙	-	A4	50枚/箱	V887		14,000		-	×	×	-	-			
		-	A3	50枚/箱	V888		26,000									
	長尺用紙	127	297×1200	100枚×5冊/箱	ZGAA0288	GAAA2688	14,500		特殊寸法の長尺用紙です。重ね刷りや横断書きを手軽に作成できます。	-	-	-	-			
				100枚×5冊/箱	ZGAA0172	GAAA1481	13,500									
		157	297×900	100枚/箱	GAAA7128		2,970									
				100枚×5冊/箱	ZGAA0228	GAAA1799	12,000									
100枚/箱				GAAA7129		2,660										
127	320×1200	50枚×2冊/箱	GFAA4502		9,000	特殊寸法の長尺の用紙/フィルムです。重ね刷りや横断書きを手軽に作成できます。	×	×	-	-						
230	320×1200	25枚/箱	GFAA4503		11,900	特殊寸法の長尺の用紙/フィルムです。重ね刷りや横断書きを手軽に作成できます。	×	×	-	-						
カラー ペーパー	カラーペーパー	64	12"×18"	100枚×6冊	Z952	V845	21,000	表面の凹凸が独特の風合いを持つ表紙用紙です。	×	×	-	-				
			クリーム A4	500×5冊/箱	ZGAA0858	GAAA5910	8,100									
			クリーム B4	500×5冊/箱	ZGAA0862	GAAA5914	10,700									
			クリーム B5	500×3冊/箱	ZGAA0866	GAAA5918	3,600									
			クリーム A3	500×3冊/箱	ZGAA0870	GAAA5922	9,720									
			ライトブルー A4	500×5冊/箱	ZGAA0859	GAAA5911	8,100									
			ライトブルー B4	500×5冊/箱	ZGAA0863	GAAA5915	10,700									
			ライトブルー B5	500×3冊/箱	ZGAA0867	GAAA5919	3,600									
			ライトブルー A3	500×3冊/箱	ZGAA0871	GAAA5923	9,720									
			ピンク A4	500×5冊/箱	ZGAA0860	GAAA5912	8,100									
			ピンク B4	500×5冊/箱	ZGAA0864	GAAA5916	10,700									
			ピンク B5	500×3冊/箱	ZGAA0868	GAAA5920	3,600									
			ピンク A3	500×3冊/箱	ZGAA0872	GAAA5924	9,720									
			グリーン A4	500×5冊/箱	ZGAA0861	GAAA5913	8,100									
			グリーン B4	500×5冊/箱	ZGAA0865	GAAA5917	10,700									
			グリーン B5	500×3冊/箱	ZGAA0869	GAAA5921	3,600									
			グリーン A3	500×3冊/箱	ZGAA0873	GAAA5925	9,720									

*表中の用紙サイズは次の通りです。12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、13"×18"=457×330mm、13"×19"=483×330mm

用紙タイプ設定の記号はプリント結果をさらに高画質にする場合に機械に設定する数値です。設定方法については付属の取扱説明書をご覧ください。

手差しトレイで厚紙用紙を両面コピーする場合は、「厚紙1うら」または「厚紙うら」に切り替えてご使用ください。

■プリント時には、各パッケージの「使用上の注意」をご確認ください。

■掲載商品の価格(円)・仕様等は、2021年4月現在のものです。市場価格の変動、仕様の変更等によりやむを得ず変更させていただきますので、ご了承ください。

■カタログ掲載商品の価格(円)には消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。

■当社取扱商品は、厳重な品質管理を行っておりますが、ご購入いただいた商品に万一、材料の不具合・製造上の欠陥等不備がございましたら、最寄りの営業所までご連絡願います。

●機種によっては使用できない用紙もございます。また、ご使用にあたってはモード・使用条件等の留意事項がありますので、必ずお問い合わせください。

(注) コピーする場合は操作パネル上で、プリントする場合はプリンタードライバーで、「手差し用紙種類」を「ラベル紙1(106~176g/m²)」に指定してください。