

ApeosPort-VII C3372 カラーコピー用紙 機種別対応表

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項		
					箱	冊							
専用 上質紙	J	82	A4	250枚×10冊	Z979	V649	7,000	表面の平滑度、白白色度が高い用紙。企画書などに幅広く活用できます。	● ●	普通紙B	-		
			B4	250枚×5冊	Z980	V650	5,000						
			B5	250枚×10冊	Z981	V651	5,500						
			A3	250枚×5冊	Z982	V652	7,000						
			13"x18"	250枚×5冊	Z397	V430	8,250						
			13"x19"	250枚×5冊	ZGAA0529	GAAA4987	15,000						
			特A3 (453X328)	250枚×5冊	ZGAA0062	GAAA0471	8,000						
	JD	98	12"x18"	SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0163	GAAA1116	7,900	フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに再現。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロプリント専用紙と同等の高いコストパフォーマンスを提供します。	● ●	普通紙B	-	
				A4	250枚×10冊	ZGAA0440	GAAA4433	7,000					
				B4	250枚×5冊	ZGAA0518	GAAA4841	5,000					
				B5	250枚×10冊	ZGAA0519	GAAA4842	5,500					
	フルカラー複写機用紙	98	12"x18"	A4	250枚×5冊	Z389	V595	10,500	企画書や提案書などに幅広く活用できるJ紙よりも高白色な用紙です。	● ●	上質紙B	-	
				B4	250枚×5冊	Z390	V596	8,000					
				B5	250枚×10冊	Z391	V597	8,000					
	専用 上質紙	c2 (シー・ツー)	70	A4	250枚×5冊	Z392	V598	10,500	フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに再現。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロプリント専用紙と同等の高いコストパフォーマンスを提供します。	● ●	普通紙A	-	
				B4	500枚×5冊	Z625	V436	5,250					
				B5	500枚×5冊	Z626	V437	7,100					
		c2r (シー・ツー・アール)	70	500枚×5冊	A4	500枚×5冊	Z627	V438	4,000	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白白色度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを發揮します。	● ●	再生紙A	-
					A3	500枚×3冊	Z628	V439	6,300				
					A4	500枚×5冊	ZGAA0054	GAAA0390	5,250				
		Ncolor081	81	250枚×5冊	A4	250枚×10冊	ZGAA0235	GAAA1878	7,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	● ●	普通紙B	-
					A3	250枚×5冊	ZGAA0236	GAAA1879	7,500				
					SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0237	GAAA1880	12,500				
		Ncolor104	104	250枚×8冊	A4	250枚×4冊	ZGAA0238	GAAA1881	9,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	● ●	上質紙B	-
A3					250枚×4冊	ZGAA0240	GAAA1883	10,000					
SRA3 (450X320)					250枚×4冊	ZGAA0241	GAAA1884	18,000					
Ncolor127	127	250枚×6冊	A4	250枚×3冊	ZGAA0242	GAAA1885	12,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	● ●	厚紙1A	(注3)		
			A3	250枚×3冊	ZGAA0244	GAAA1887	12,000						
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0245	GAAA1888	21,000						
Ncolor157	157	250枚×6冊	A4	250枚×4冊	ZGAA0243	GAAA1886	12,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	● ●	厚紙1B	(注3)		
			A3	250枚×3冊	ZGAA0244	GAAA1887	12,000						
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0245	GAAA1888	21,000						
Ncolor209	209	250枚×2冊	A4	250枚×4冊	ZGAA0246	GAAA1889	10,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	● ●	厚紙2A	(注3)		
			A3	250枚×2冊	ZGAA0247	GAAA1890	10,000						
			SRA3 (450X320)	250枚×2冊	ZGAA0248	GAAA1891	17,500						
上質紙	OKプリン上質	104	100枚×5冊	A4	100枚×10冊	Z544	V889	4,800	適度な白白色度と不透明度を合わせもつ上質紙です。うら写りが少なく、多用途に対応できます。	● ●	上質紙B	-	
				A3	100枚×5冊	Z545	V890	4,800					
				A4	100枚×10冊	Z546	V891	5,600					
				A3	100枚×5冊	Z547	V892	5,600					
				A4	100枚×10冊	Z548	V893	9,200					
				A3	100枚×5冊	Z549	V894	9,800					
	Color Copy	90	500枚×5冊	A4	500枚×4冊	Z949	V413	11,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	● ●	上質紙B	-	
				A3	500枚×5冊	Z421	V418	21,000					
				SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0118	GAAA1037	25,200					
				A4	500枚×5冊	Z994	V414	13,000					
				A3	500枚×4冊	Z433	V419	21,000					
				SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0119	GAAA1038	27,400					
		120	250枚×7冊	A4	250枚×7冊	ZGAA1332	GAAA6603	11,375	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	-	-	-	
				A3	250枚×7冊	ZGAA1333	GAAA6604	22,750					
				SRA3 (450X320)	250枚×6冊	ZGAA0120	GAAA1039	27,000					
				A4	250枚×5冊	Z997	V416	11,000					
				A3	250枚×5冊	Z437	V421	22,000					
				SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0121	GAAA1040	27,500					
		200	250枚×4冊	A4	250枚×5冊	Z420	V417	14,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	● ●	厚紙2A	-	
				A3	250枚×4冊	Z438	V422	22,000					
				SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0122	GAAA1041	29,000					
				A4	125枚×7冊	ZGAA1334	GAAA6605	14,175					
				A3	125枚×7冊	ZGAA1335	GAAA6606	28,350					
				SRA3 (450X320)	125枚×6冊	ZGAA0125	GAAA1044	31,500					
280	150枚×5冊/箱	A4	150枚×5冊/箱	ZGAA0445	GAAA4456	13,500	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	● ●	厚紙3B	-			
		A3	150枚×5冊/箱	ZGAA0446	GAAA4457	27,300							
		A4	125枚×5冊/箱	ZGAA0447	GAAA4458	13,500							
		A3	125枚×5冊/箱	ZGAA0448	GAAA4459	27,000							
		A4	250枚×4冊	ZGAA0067	GAAA0565	5,400							
		A3	250枚×4冊	ZGAA0068	GAAA0566	10,800							
JDコート104	104	250枚×4冊	特A3 (453X328)	250枚×4冊	ZGAA0069	GAAA0567	12,800	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	● ●	コート紙1A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。		
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0267	GAAA2272	14,000						
			A4	250枚×4冊	ZGAA0268	GAAA2273	7,100						
JDコート127	127	250枚×4冊	A3	250枚×4冊	ZGAA0269	GAAA2274	14,200	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	● ●	コート紙1A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。		
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0270	GAAA2275	17,560						
			A4	250枚×4冊	ZGAA0271	GAAA2276	8,100						
JDコート157	157	250枚×4冊	A3	250枚×4冊	ZGAA0272	GAAA2277	16,200	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	● ●	コート紙1B	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。		
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0273	GAAA2278	21,000						
			A4	250枚×4冊	ZGAA0452	GAAA4476	4,000						
コート紙 (光沢)	OSコート紙W	127	250枚×3冊	A4	250枚×3冊	ZGAA0453	GAAA4477	6,000	カタログやフリーレットに適した両面コート紙です。	● ●	コート紙1A	手差しトレイでご使用ください。紙詰まりする際は、1枚ずつセットしてください。	
				SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0454	GAAA4478	8,250					
				A4	250枚×4冊	ZGAA0455	GAAA4479	5,000					
				A3	250枚×3冊	ZGAA0456	GAAA4480	7,500					
OSコート紙W	157	250枚×3冊	A4	250枚×3冊	ZGAA0457	GAAA4481	10,500						

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、走行確認されていない用紙です。

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、走行確認されていない用紙です。

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項				
					箱	冊									
キャスト コート紙	ミラーコートプラチナ (片面)	157	A4	100枚×10冊	Z323	V588	8,000	表面(片面)の仕上げを特殊加工し、光沢感をアップ。鏡のような光沢があり、写真の多いカタログに適しています。	×	×	爪などで強く擦るとトナーが剥離する場合があります。				
			A3	100枚×5冊	Z324	V589	8,000								
		174	A4	100枚×10冊/箱	ZGAA0776	GAAA5609	13,500		×	×					
			A3	100枚×5冊/箱	ZGAA0777	GAAA5610	13,500								
		256	A4	100枚×10冊	Z327	V810	15,000		×	×					
A3	100枚×5冊		Z328	V811	15,000										
12.6"×19.2"	250枚×3冊		ZGAA0140	GFAA1137	30,000										
アート紙 (艶消し)	ロストンカラー ホワイト	157	A4	100枚×10冊	Z957	V835	10,000	つや消しタイプの高級感あふれる表現が可能。製本の表紙やPOP等に適しています。	●	-	厚紙1B	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。(高温高湿では画像の乱れが発生する場合があります)			
			A3	100枚×5冊	Z958	V836	10,000								
			12"×18"	100枚×7冊	Z959	V837	16,100								
		209	A4	500枚×4冊	ZGAA0141	GFAA1070	18,000		●	-	コート紙2	低温下では、紙詰まりする場合があります。			
			A3	500枚×2冊	ZGAA0142	GFAA0824	19,800								
			12"×18"	100枚×5冊	Z960	V838	13,000								
		256	A4	250枚×4冊	ZGAA0143	GFAA1138	35,800		-	-	コート紙3A	この場合は、普通紙を下に敷いて本用紙をセットしてください。			
			A4	500枚×2冊	ZGAA0144	GFAA1139	11,200								
			12.6"×19.2"	500枚×1冊	ZGAA0145	GFAA1140	12,300								
		256	A3	500枚×2冊	ZGAA0146	GFAA1141	22,000		-	-	厚紙2A	坪量209と256は、低温低湿で画質不良が発生する場合があります。(注5)			
			A4	100枚/箱	GAAA1703	1,500									
			A3	100枚/箱	GAAA1704	3,000									
			A4	100枚/箱	GAAA1705	1,800									
カード 用紙	彩色カード紙	210	A4	100枚/箱	GAAA1706	3,600	パリッとした質感で適度な光沢があり、高級感がある仕上りの厚紙のカード用紙です。	●	●	厚紙2A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。(注3)				
			A3	100枚/箱	GAAA1707	1,800									
			A4	100枚/箱	GAAA1708	1,800									
			A3	100枚/箱	GAAA1709	3,600									
防水 マテリアル	防水用ホワイトフィルム	210	A4	100枚/箱	GAAA2851	8,000	ペットフィルムの表面に特殊加工を施した耐久性の強いフィルム。素材が厚手フィルムなので、シミ・汚れ・傷・変色に強く、長期保存に使用できます。また、ミシン入り16面カットにより、小判プラスチックカードが簡単に作成できます。	●	-	厚紙2S	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。(注1)				
			B4	100枚/箱	GAAA2852	11,500									
			A3	100枚/箱	GAAA2854	16,000									
			B4 16面	100枚/箱	GAAA2853	12,500									
88	ホワイトフィルム(薄口)	A4	100枚/箱	V812	9,500	-	-	厚紙2S	1枚ずつ手差し、1枚取り出しでご使用ください。高温高湿、低温低湿下では使用しないでください。(注1)(注2)						
		A3	100枚/箱	V813	19,000										
ハガキ 用紙	ハガキ用紙(通常)	132	A4	100枚×5冊	Z325	V423	5,500	郵便番号欄がプレプリントされたミシン目入りの用紙です。(通常はA4にハガキ4通分、往復はA4にハガキ2通分)	●	-	厚紙1A	よく削いてからセットしてください。			
	ハガキ用紙(往復)		A4	100枚×5冊	Z478	V424	6,500								
名刺用紙	名刺・カード用紙A4 10面スリット入り	200	A4	50枚×5冊	ZGAA0742	GAAA5415	12,500	あらかじめ10面付けのスリットが入っているため、出力後引きちぎるだけで切りロスフリーの名刺・カードが作成出来ます。	●	●	厚紙2A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。(注3)			
	DT名刺用紙N ホワイト		A4	100枚×5冊/箱	ZGAA1068	GAAA6177	12,000								
	DT名刺用紙N クリーム		A4	100枚×5冊/箱	ZGAA1069	GAAA6178	12,000								
封筒	Ncolor封筒	参考坪量: 208	角形2号(240×332)	100枚/箱	GAAA4246	3,200	レーザープリンター専用の封筒です。専用の原紙を使い組み合わせの工夫により、出力時のシワを低減しました。高品位白紙で文字も写真も鮮明プリント、オリジナルデザインで訴求力のある封筒が作成できます。	●	-	封筒	手差しトレイでご使用ください。 角形2号、角形3号はフリップを開き、封筒の底辺を先開きしてセット。 長形3号はフリップを押し、フリップを先開きしてセット。 (注3)				
			洋長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4244	2,880									
			長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4245	2,880									
			フリップ付洋長3号(120×235)	500枚/箱	GAAA4452	7,500									
ラベル	タックフィルム(透明)	109	A4	100枚/箱	V526	12,500	フィルムベースに糊がついたラベルです。	●	-	厚紙2S	用紙をさばしてからセット。 紙詰まりする場合は、1枚ずつセットしてください。				
	タックフィルム(白色)		A4	100枚/箱	V527	12,500									
	タックフィルム(強粘着白色)		A4	100枚/箱	V590	14,000									
	ラベル用紙		A4 ノーカット	100枚×5冊	Z778	V862				19,000	●	×	ラベル紙	用紙を削いてからセットしてください。 一度使用したラベル(一部のラベルを削かた後)の再行は禁止です。	
			A4 20面 耳付き	100枚×5冊	Z777	V861				20,000					
ラベル用紙HG	A4 ノーカット	100枚×5冊	ZGAA0442	GAAA4435	19,000	●	×	ラベル紙	用紙を削いてからセットしてください。 長尺クロス専用の留めピン(チリ)は別売りとなります。						
	A4 20面	100枚×5冊	ZGAA0443	GAAA4436	20,000										
その他 アプリケーション 用紙	装丁紙ソーテル	210	12"×18"	100枚/箱	V846	7,000	布地を思わせる凹凸が決め細やかな製本の表紙にぴったりなクロス紙です。	●	-	コート紙2	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。(注2)				
	カラーコピー用高級和紙		A4	10枚×5パック	V425	4,000				普通紙B	手差しトレイでご使用ください。(注1)				
	長尺用紙		297×1200	100枚×5冊/箱	ZGAA0288	GAAA2688				14,500	●	-	厚紙1A	手差しトレイまたは、長尺トレイ(オプション)に1枚ずつセットしてください。(注4)(注5)	
				100枚×2冊/箱	GAAA7253	6,500									
				100枚×5冊/箱	ZGAA0172	GAAA1481				13,500					
				100枚/箱	GAAA7128	2,970									
				100枚×5冊/箱	ZGAA0228	GAAA1799				12,000					
	ステイショナリープリント 320長尺		50枚×2冊/箱	GFAA4502	9,000	●				-	厚紙1A	特殊寸法の長尺用紙/フィルムです。垂れ幕や横断幕を手軽に作成できます。			
	ステイショナリープリント 320長尺ラミフリー		25枚/箱	GFAA4503	11,900						厚紙2A	(注1)(注5)(注7)			
	ステイショナリープリント クリアホルダー(マットタイプ)		A4 220×312	30枚/箱	GNAG5366						8,100	●	×	厚紙2A	マット調のクリアホルダーです。オリジナルのクリアホルダーを簡単に作成できます。
	ステイショナリープリント 320長尺クロス		10枚/箱	GFAA4509	8,700						●	×	厚紙2A	横断幕のぼり旗などの作製に適した薄手のクロス紙です。長尺クロス専用の留めピン(チリ)は別売りとなります。	
	レザック66(シロ)		100枚×6冊	Z952	V845						21,000	●	×	厚紙1B	表面の凹凸が独特の風合いを持つ表紙用紙です。
	カラー ペーパー		カラーペーパー	64	クリーム A4	500×5冊/箱				ZGAA0858	GAAA5910	8,100	鮮やかな色の特徴のカラーペーパーです。	●	●
クリーム B4		500×5冊/箱			ZGAA0862	GAAA5914	10,700								
クリーム B5		500×3冊/箱			ZGAA0866	GAAA5918	3,600								
クリーム A3		500×3冊/箱			ZGAA0870	GAAA5922	9,720								
ライトブルー A4		500×5冊/箱			ZGAA0859	GAAA5911	8,100								
ライトブルー B4		500×5冊/箱			ZGAA0863	GAAA5915	10,700								
ライトブルー B5		500×3冊/箱			ZGAA0867	GAAA5919	3,600								
ライトブルー A3		500×3冊/箱			ZGAA0871	GAAA5923	9,720								
ピンク A4		500×5冊/箱			ZGAA0860	GAAA5912	8,100								
ピンク B4		500×5冊/箱			ZGAA0864	GAAA5916	10,700								
ピンク B5		500×3冊/箱			ZGAA0868	GAAA5920	3,600								
ピンク A3		500×3冊/箱			ZGAA0872	GAAA5924	9,720								
グリーン A4		500×5冊/箱			ZGAA0861	GAAA5913	8,100								
グリーン B4		500×5冊/箱			ZGAA0865	GAAA5917	10,700								
グリーン B5		500×3冊/箱			ZGAA0869	GAAA5921	3,600								
グリーン A3		500×3冊/箱			ZGAA0873	GAAA5925	9,720								

*表内の用紙サイズは次の通りです。12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、13"×18"=457×330mm、13"×19"=483×330mm

用紙タイプ設定の記号はプリント結果をさらに高画質にする場合に機械に設定する数値です。設定方法については付属の取扱説明書をご覧ください。
 手差しトレイで厚紙用紙を両面コピーする場合は、「厚紙1」または「厚紙2」に切り替えてご使用ください。
 ■プリント時には、各パッケージの「使用上の注意」を必ずご確認ください。
 ■掲載商品の価格(円)、仕様等は、2021年4月現在のものです。市場価格の変動、仕様の変更等によりやむを得ず変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
 ■カタログ掲載商品の価格(円)には消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。
 ■当社取扱商品は、厳重な品質管理を行っておりますが、ご購入いただいた商品に万一、材料の不良、製造上の欠陥等不備がございましたら、最寄りの営業所までご連絡ください。
 ●機種によっては使用できない用紙もございます。また、ご使用にあたってはモード・使用条件等の留意事項がありますので、必ずお問い合わせください。
 (注1) 低温環境下、かつ高密度画像でトナーの定着が弱くなる場合があります。
 (注2) 紙詰まりする際は、普通紙を下に敷いて本用紙をセットしてください。
 (注3) 両面プリント時は、プリント裏面に薄い防汚跡が残る場合があります。
 (注4) 後編み目が小さくなる場合があります。アラメントユーザー調整で用紙送り方向の倍率を小さくすることで後編みの割合が増加します。薄い防汚跡が付く場合があります。(アラメントユーザー調整の手順詳細は管理者ガイドをご覧ください)
 (注5) 自動両面プリントはできません。
 (注6) 手差しトレイ、又はオプションの長尺用紙セットガイド(320mm)に1枚ずつセットしてください。プリントする画像によっては、用紙表面がザラついたり仕上りになる場合があります。ザラつきが出る場合は、転写出力の調整を行ってください。但し、調整により他用紙の画質に影響が出る可能性があります。(転写出力調整の手順詳細は、管理者ガイドをご覧ください)
 (注7) 手差しトレイ、又はオプションの長尺用紙セットガイド(320mm)に1枚ずつセットしてください。プリントする画像によっては、用紙表面がザラついたり仕上りになる場合があります。ザラつきが出る場合は、プリントする際の用紙タイプ設定を「厚紙2S」に切り替えるか改善する場合があります。この用紙を出力した後に、他の用紙を出力すると弊社のロール跡が発生する場合があります。
 (注8) 手差しトレイに、1枚ずつ用紙長辺を先開きしてセットし、印刷した用紙は枚ごとに排出トレイから取り除いてください。印刷時は二次転写電圧補正を+10に設定してください。高温環境下でのプリントや高密度画像をプリントする場合は、画像に乱れが発生しやすくなります。(二次転写電圧補正の手順詳細は、管理者ガイドをご覧ください)
 (注9) 高温高湿下ではハートン部で画像の乱れ(白点)が発生する場合があります。
 (注10) クロス紙は、表面にプリントしてください。(裏面にプリントすると定着不良が発生し、トナーが剥がれる場合があります)