

# ApeosPort-VII C7773/C6673/C5573/C4473/C3373/C2273 カラーコピー用紙 機種別対応表

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項			
					箱	冊								
専用 上質紙	J	82	A4	250枚×10冊	Z979	V649	7,000	表面の平滑度、白白色度が高い用紙。企画書など幅広く活用できます。	●	●	普通紙B	—		
			B4	250枚×5冊	Z980	V650	5,000		—	—	—	—		
			B5	250枚×10冊	Z981	V651	5,500		—	—	—	—		
			A3	250枚×5冊	Z982	V652	7,000		—	—	—	—		
			13"x18"	250枚×5冊	Z397	V430	8,250		—	—	—	—		
			13"x19"	250枚×5冊	ZGAA0529	GAAA4987	15,000		—	—	—	—		
			特A3 (453X328)	250枚×5冊	ZGAA0062	GAAA0471	8,000		—	—	—	—		
	JW	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0440	GAAA4433	7,000	企画書や提案書などに幅広く活用できるJ紙よりも高白色な用紙です。	—	—	—	—		
			B4	250枚×5冊	ZGAA0518	GAAA4841	5,000		—	—	—	—		
			B5	250枚×10冊	ZGAA0519	GAAA4842	5,500		—	—	—	—		
	JD	98	A4	250枚×10冊	Z389	V595	10,500	カタログや冊子などに幅広く活用できる両面用紙です。	●	●	上質紙B	—		
			B4	250枚×5冊	Z390	V596	8,000		—	—	—	—		
			B5	250枚×10冊	Z391	V597	8,000		—	—	—	—		
	フルカラー複写機用紙	98	12"x18"	A4	250枚×5冊	Z961	V839	12,250	フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに再現。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロプリント専用紙と同等の高いコストパフォーマンスを提供します。	—	—	—	—	
				A4	500枚×5冊	Z625	V436	5,250		—	—	—	—	
	c2 (シー・ツー)	70	70	B4	500枚×5冊	Z626	V437	7,100	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白白色度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを發揮します。	●	●	普通紙A	—	
				B5	500枚×5冊	Z627	V438	4,000		—	—	—	—	
	c2r (シー・ツー・アール)	70	70	A3	500枚×3冊	Z628	V439	6,300	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白白色度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを發揮します。	●	●	再生紙A	—	
				A4	500枚×5冊	ZGAA0054	GAAA0390	5,250		—	—	—	—	
	上質紙	Ncolor081	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0235	GAAA1878	7,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	普通紙B	—	
				A3	250枚×5冊	ZGAA0236	GAAA1879	7,500		—	—	—	—	
				SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0237	GAAA1880	12,500		—	—	—	—	
		Ncolor104	104	レター	250枚×10冊	ZGAA0238	GAAA1881	9,500		J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	上質紙B	—
				A4	250枚×8冊	ZGAA0239	GAAA1882	10,000			—	—	—	—
A3				250枚×4冊	ZGAA0240	GAAA1883	10,000	—			—	—	—	
Ncolor127		127	SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0241	GAAA1884	18,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。		●	●	厚紙1A	(注3)	
			レター	250枚×8冊	ZGAA0242	GAAA1885	12,000			—	—	—	—	
			A4	250枚×6冊	ZGAA0243	GAAA1886	12,000			—	—	—	—	
Ncolor157		157	A3	250枚×3冊	ZGAA0244	GAAA1887	12,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。		●	●	厚紙1B	(注3)	
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0245	GAAA1888	21,000			—	—	—	—	
			A4	250枚×4冊	ZGAA0246	GAAA1889	10,000			—	—	—	—	
Ncolor209	209	A3	250枚×2冊	ZGAA0247	GAAA1890	10,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	厚紙2A	(注3)			
		SRA3 (450X320)	250枚×2冊	ZGAA0248	GAAA1891	17,500		—	—	—	—			
		A4	250枚×5冊	ZGAA0013	GAAA0176	8,850		—	—	—	—			
専用 コート紙	JDコート104	104	A4	250枚×4冊	ZGAA0067	GAAA0565	5,400	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	●	コート紙1A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。		
			A3	250枚×4冊	ZGAA0068	GAAA0566	10,800		—	—	—	—		
			特A3 (453X328)	250枚×4冊	ZGAA0069	GAAA0567	12,800		—	—	—	—		
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0267	GAAA2272	14,000		—	—	—	—		
			A4	250枚×4冊	ZGAA0268	GAAA2273	7,100		—	—	—	—		
			A3	250枚×4冊	ZGAA0269	GAAA2274	14,200		—	—	—	—		
	JDコート127	127	SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0270	GAAA2275	17,500	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	●	コート紙1A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。		
			A4	250枚×4冊	ZGAA0271	GAAA2276	8,100		—	—	—	—		
			A3	250枚×4冊	ZGAA0272	GAAA2277	16,200		—	—	—	—		
	JDコート157	157	SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0273	GAAA2278	21,000	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	●	コート紙1B	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。		
			A4	250枚×4冊	ZGAA0452	GAAA4476	4,000		—	—	—	—		
			A3	250枚×3冊	ZGAA0453	GAAA4477	6,000		—	—	—	—		
	コート紙 (光沢)	OSコート紙W	157	SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0454	GAAA4478	8,250	カタログやフリーレットに適した両面コート紙です。	●	●	コート紙1A	手差しトレイでご使用ください。紙詰まりする際は、1枚ずつセットしてください。	
				A4	250枚×4冊	ZGAA0455	GAAA4479	5,000		—	—	—	—	
				A3	250枚×3冊	ZGAA0456	GAAA4480	7,500		—	—	—	—	
				SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0457	GAAA4481	10,500		—	—	—	—	
				A4	250枚×4冊	ZGAA0452	GAAA4476	4,000		—	—	—	—	
				A3	250枚×3冊	ZGAA0453	GAAA4477	6,000		—	—	—	—	

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「—」は、走行確認されていない用紙です。

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、走行確認されていない用紙です。

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項						
					箱	冊											
キャスト コート紙	ミラーコートブラチナ (片面)	157	A4	100枚×10冊	Z323	V588	8,000	表面(片面)の仕上げを特殊加工し、光沢感をアップ。鏡のような光沢があり、写真の多いカタログに適しています。	×	×	-						
			A3	100枚×5冊	Z324	V589	8,000										
		174	A4	100枚×10冊/箱	ZGAA0776	GAAA5609	13,500										
			A3	100枚×5冊/箱	ZGAA0777	GAAA5610	13,500										
256	A4	100枚×10冊	Z327	V810	15,000												
	A3	100枚×5冊	Z328	V811	15,000												
	12.6"×19.2"	250枚×3冊	ZGAA0140	GFAA1137	30,000												
アート紙 (艶消し)	ロストンカラー ホワイト	157	A4	100枚×10冊	Z957	V835	10,000	つや消しタイプの高級感あふれる表現が可能。製本の表紙やPOP等に適しています。	●	-	厚紙1B	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。(高温高湿では画像の乱れが発生する場合があります)					
			A3	100枚×5冊	Z958	V836	10,000										
			12"×18"	100枚×7冊	Z959	V837	16,100										
		209	A4	500枚×4冊	ZGAA0141	GFAA1070	18,000										
			A3	500枚×2冊	ZGAA0142	GFAA0824	19,800										
			12"×18"	100枚×5冊	Z960	V838	13,000										
		256	A4	500枚×4冊	ZGAA0143	GFAA1138	35,800										
			A4	500枚×2冊	ZGAA0144	GFAA1139	11,200										
			A3	500枚×1冊	ZGAA0145	GFAA1140	12,300										
				12.6"×19.2"	250枚×2冊	ZGAA0146	GFAA1141		22,000		-	-	コート紙3A	坪量209と256は、低温低湿で画質不良が発生する場合があります。(注5)			
		カード 用紙	彩色カード紙	210	A4	100枚/箱	GAAA1703			1,500	バリッとした質感で適度な光沢があり、高級感がある仕上がりの厚紙のカード用紙です。	●	●	厚紙2A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。(注3)		
					A3	100枚/箱	GAAA1704		3,000								
260	A4			100枚/箱	GAAA1705	1,800		●	-	厚紙3B		1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。(注3)					
防水 マテリアル	耐水用ホワイトフィルム	210	A4	100枚/箱	GAAA2851		8,000	ベクトフィルムの表面に特殊加工を施した耐久性の高いフィルム。素材が厚手フィルムなので、シミ・汚れ・傷に強く、耐久性があります。また、ミネラル入りで印刷時のインキの付着が少なく、印刷後、簡単に作成できます。	●	-	厚紙2S	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。(注1)					
			B4	100枚/箱	GAAA2852	11,500											
			A3	100枚/箱	GAAA2854	16,000											
			16面	100枚/箱	GAAA2853		12,500			-	-	厚紙2S	1枚ずつ手差し、1枚取り出してから使用してください。高温高湿、低温低湿下では使用しないでください。(注1)(注2)				
		88	A4	100枚/箱	V812		9,500		●	-	厚紙2S	1枚ずつ手差し、1枚取り出してから使用してください。高温高湿、低温低湿下では使用しないでください。(注1)(注2)					
			A3	100枚/箱	V813		19,000		-	-	-						
ハガキ 用紙	ハガキ用紙(通常)	132	A4	100枚×5冊	Z325	V423	5,500	郵便番号がプレ・プリントされたミネラル入り用紙です。(通常はA4にハガキ4通分、往復はA4にハガキ2通分)	●	-	厚紙1A	よく削いでからセットしてください。					
	ハガキ用紙(往復)		A4	100枚×5冊	Z478	V424	6,500										
名刺 用紙	名刺・カード用紙A4 10面スリット入り	200	A4	50枚×5冊	ZGAA0742	GAAA5415	12,500	あらかじめ10面付のスリットが入っているので、出力後引きちぎるだけで切りスリットの名刺・カードが作成出来ます。	●	●	厚紙2A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。(注3)					
	DT名刺用紙N ホワイト		190	A4	100枚×5冊/箱	ZGAA1068	GAAA6177						12,000				
	DT名刺用紙N クリーム	ZGAA1069				GAAA6178											
封筒	Ncolor封筒	参考 坪量: 208	角形2号(240×332)	100枚/箱	GAAA4246		3,200	レーザープリンター専用の封筒です。専用の原紙を使い組み合わせの工夫により、出力時のシワを低減しました。高品位な白さで文字も写真も鮮明プリント、オリジナルデザインで訴求のある封筒が作成できます。	●	-	封筒	手差しトレイでご使用ください。角形3号、角形2号はフラップを開き、封筒の底面を先開ししてセット。角形3号はフラップを押し、フラップを先開ししてセット。(注5)					
			洋形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4244		2,880										
			長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4245		2,880										
			フラップなし洋長3(120×235)	500枚/箱	GAAA4452		7,500										
ラベル	タックフィルム(透明)	-	A4	100枚/箱	V526		12,500	フィルムベースに糊がついたラベルです。	●	-	厚紙2S	用紙をさばしてからセット。紙詰まりする場合は、1枚ずつセットしてください。(注1)					
	タックフィルム(白色)	-	A4	100枚/箱	V527		12,500										
	タックフィルム(強粘着白色)	-	A4	100枚/箱	V590		14,000										
	ラベル用紙	109	A4 ノーカット	100枚×5冊	Z778	V862	19,000										
			A4 20面 耳付き	100枚×5冊	Z777	V861	20,000										
ラベル用紙HG	155	A4 ノーカット	100枚×5冊	ZGAA0442	GAAA4435	19,000											
		A4 20面	100枚×5冊	ZGAA0443	GAAA4436	20,000											
その他 アプリ ケーション 用紙	装丁紙ソーテル	210	12"×18"	100枚/箱	V846		7,000	布地を思わせる凹凸が決め顔やかな製本の表紙にぴったりのクロス紙です。	●	-	コート紙2	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。(注2)					
	カラーコピー用高級和紙	-	A4	10枚×5パック	V425		4,000						特殊寸法の長尺用紙です。垂れ幕や横断幕を手軽に作成できます。	●	×	普通紙B	手差しトレイでご使用ください。(注1)
	長尺用紙	127	297×1200	100枚×5冊/箱	ZGAA0288	GAAA2688	14,500										
				100枚×2冊/箱	GAAA7253	6,500											
				100枚×5冊/箱	ZGAA0172	GAAA1481	13,500										
				100枚/箱	GAAA7128	2,970											
	ステイショナリープリント 320長尺	157	297×900	100枚×5冊/箱	ZGAA0228	GAAA1799	12,000										
				100枚/箱	GAAA7129	2,660											
				50枚×2冊/箱	GFAA4502		9,000										
	ステイショナリープリント 320長尺ラミフリー	230	320×1200	25枚/箱	GFAA4503		11,900										
				30枚/箱	GNAG5366		8,100										
ステイショナリープリント クリアホルダー(マットタイプ)	-	A4 220×312	30枚/箱	GNAQ5366		8,100											
			10枚/箱	GFAA4509		8,700											
ステイショナリープリント 320長尺クロス	-	320×1200		GFAA4509		8,700											
レザック66(シロ)	151	12"×18"	100枚×6冊	Z952	V845	21,000	表面の凹凸が独特の風合いを持つ表紙用紙です。	●	×	厚紙1B	手差しトレイでご使用ください。(注1)						
カラー ペーパー	カラーペーパー	64	クリーム A4	500×5冊/箱	ZGAA0858	GAAA5910	8,100	鮮やかな色の特徴のカラーペーパーです。	●	●	普通紙A	-					
			クリーム B4	500×5冊/箱	ZGAA0862	GAAA5914	10,700										
			クリーム B5	500×3冊/箱	ZGAA0866	GAAA5918	3,600										
			クリーム A3	500×3冊/箱	ZGAA0870	GAAA5922	9,720										
			ライトブルー A4	500×5冊/箱	ZGAA0859	GAAA5911	8,100										
			ライトブルー B4	500×5冊/箱	ZGAA0863	GAAA5915	10,700										
			ライトブルー B5	500×3冊/箱	ZGAA0867	GAAA5919	3,600										
			ライトブルー A3	500×3冊/箱	ZGAA0871	GAAA5923	9,720										
			ピンク A4	500×5冊/箱	ZGAA0860	GAAA5912	8,100										
			ピンク B4	500×5冊/箱	ZGAA0864	GAAA5916	10,700										
			ピンク B5	500×3冊/箱	ZGAA0868	GAAA5920	3,600										
			ピンク A3	500×3冊/箱	ZGAA0872	GAAA5924	9,720										
			グリーン A4	500×5冊/箱	ZGAA0861	GAAA5913	8,100										
			グリーン B4	500×5冊/箱	ZGAA0865	GAAA5917	10,700										
			グリーン B5	500×3冊/箱	ZGAA0869	GAAA5921	3,600										
			グリーン A3	500×3冊/箱	ZGAA0873	GAAA5925	9,720										

\*表内の用紙サイズは次の通りです。12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、13"×18"=457×330mm、13"×19"=483×330mm  
用紙タイプ設定の記号はプリント結果をさらに高画質にする場合に機械に設定する数値です。設定方法については付属の取扱説明書をご覧ください。

- 手差しトレイで厚紙用紙を両面コピーする場合は、「厚紙1うら」または「厚紙うら2」に切り替えてご使用ください。
- プリント時には、各パッケージの「使用上の注意」をご覧ください。
- 紙の厚さ(坪量)は、仕上り等は、2021年4月現在のものです。市場価格の変動、仕様の変更等によりわずかな変動が生じる場合がございますので、ご了承ください。
- カタログ掲載商品の価格(円)には消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。
- 当社取扱商品は、厳重な品質管理を行っております。ご購入いただいた商品に万一、材料の不良、製造上の欠陥等不備がございましたら、最寄りの営業所までご連絡ください。
- 機種によっては使用できない用紙もございます。また、ご使用にあたってはモード・使用条件等の留意事項がありますので、必ずお問い合わせください。
- (注1) 低温環境下、かつ高密度画像でトナーの定着が弱くなる場合があります。
- (注2) 紙詰まりする際は、普通紙を下に敷いて本用紙をセットしてください。
- (注3) 両面プリント時に、プリント裏面に薄い筋状の跡が残ることがあります。
- (注4) 後継品が小さくなる場合があります。アラメントユーザー調整で用紙送り方向の倍率を小さくすると後端の余白が増加します。薄い筋状の跡が付く場合があります。(アラメントユーザー調整の手順詳細は管理者ガイドをご覧ください)
- (注5) 自動両面プリントはできません。
- (注6) 手差しトレイ、又はオプションの長尺用紙セットガイド(320mm)に1枚ずつセットしてください。プリントする画像によっては、用紙表面がザラついたり仕上りになる場合があります。ザラつきが出る場合は、転写出力の調整を行ってください。但し、調整により用紙の画質に影響が出る可能性があります。(転写出力調整の手順詳細は、管理者ガイドをご覧ください)
- (注7) 手差しトレイ、又はオプションの長尺用紙セットガイド(320mm)に1枚ずつセットしてください。プリントする画像によっては、用紙表面がザラついたり仕上りになる場合があります。ザラつきが出る場合は、プリントする際の用紙タイプ設定を「厚紙2S」に切り替えることで改善する場合があります。この用紙を出力した後に、他の用紙を出力すると弊社のトラブルが発生する場合があります。
- (注8) 手差しトレイに、1枚ずつ用紙長辺を先開ししてセットし、印刷した用紙は1枚ごとに排出トレイから取り除いてください。印刷時は二次転写電圧補正を+10に設定してください。高温環境下でのプリントや高密度画像をプリントする場合は、画像に乱れが発生しやすくなります。(二次転写電圧補正の手順詳細は、管理者ガイドをご覧ください)
- (注9) 高温高湿下ではハートン部で画像の乱れ(白点)が発生する場合があります。
- (注10) クロス紙は、表面にプリントしてください。(裏面にプリントすると定着不良が発生し、トナーが剥がれる場合があります)