

ApeosPort-VII C7788/C6688/C5588 カラーコピー用紙 機種別対応表

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応		用紙タイプ設定	ご使用にあたっての留意事項	
					箱	冊			片	両面			
専用 上質紙	J	82	A4	250枚×10冊	Z979	V649	7,000	表面の平滑度、白化度が高い用紙。企画書などに幅広く活用できます。	●	●	普通紙 (B)	13"x19"は手差しのみ。	
			B4	250枚×5冊	Z980	V650	5,000						
			B5	250枚×10冊	Z981	V651	5,500						
			A3	250枚×5冊	Z982	V652	7,000						
			13"x18"	250枚×5冊	Z397	V430	8,250						
			13"x19"	250枚×5冊	ZGAA0529	GAAA4987	15,000						
			特A3 (453X328)	250枚×5冊	ZGAA0062	GAAA0471	8,000						
	JW	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0440	GAAA4433	7,000	企画書や提案書などに幅広く活用できるJ紙よりも高白色な用紙です。	●	●	普通紙 (B)	-	
			B4	250枚×5冊	ZGAA0518	GAAA4841	5,000						
			B5	250枚×10冊	ZGAA0519	GAAA4842	5,500						
	JD	98	A4	250枚×10冊	Z389	V595	10,500	カタログや冊子などに幅広く活用できる両面用紙です。	●	●	普通紙 (C)	-	
			B4	250枚×5冊	Z390	V596	8,000						
			B5	250枚×10冊	Z391	V597	8,000						
	フルカラー複写機用紙	98	12"x18"	A4	250枚×5冊	Z392	V598	10,500	フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに再現。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロプリント専用紙と同等の高いコストパフォーマンスを提供します。	●	●	普通紙 (C)	-
				A3	250枚×5冊	Z961	V839	12,250					
	c2 (シー・ツー)	70	A4	500枚×5冊	Z625	V436	5,250	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白化度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを發揮します。	●	●	普通紙 (A)	-	
				500枚×3冊	Z627	V438	4,000						
	c2r (シー・ツー・アール)	70	A4	500枚×5冊	ZGAA0054	GAAA0390	5,250	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白化度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを發揮します。	●	●	再生紙 (A)	-	
				500枚×3冊	ZGAA0057	GAAA0393	6,300						
	Ncolor081	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0235	GAAA1878	7,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	普通紙 (B)	-	
				250枚×5冊	ZGAA0236	GAAA1879	7,500						
				SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0237	GAAA1880						12,500
	Ncolor104	104	A4	250枚×8冊	ZGAA0239	GAAA1882	10,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	普通紙 (C)	-	
				250枚×4冊	ZGAA0240	GAAA1883	10,000						
SRA3 (450X320)				250枚×4冊	ZGAA0241	GAAA1884	18,000						
Ncolor127	127	A4	250枚×6冊	ZGAA0242	GAAA1885	12,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	厚紙1 (A)	高温高湿下では縦置きにセットしてください。		
			250枚×3冊	ZGAA0243	GAAA1886	12,000							
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0244	GAAA1887						12,000	
Ncolor157	157	A4	250枚×6冊	ZGAA0246	GAAA1889	10,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	厚紙1 (C)	-		
			250枚×3冊	ZGAA0245	GAAA1888	21,000							
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0247	GAAA1890						10,000	
Ncolor209	209	A4	250枚×2冊	ZGAA0248	GAAA1891	17,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	厚紙2	-		
			250枚×4冊	ZGAA0246	GAAA1889	10,000							
			SRA3 (450X320)	250枚×2冊	ZGAA0248	GAAA1891						17,500	
上質紙	OKプリン上質	104	SRA3 (450X320)	100枚×5冊	ZGAA0013	GAAA0176	8,850	適度な白化度と不透明度を合わせもつ上質紙です。うら写りが少なく、多用途に対応できます。	●	●	普通紙 (C)	低温高湿下では厚紙1 (A) に設定。※1	
			A4	100枚×10冊	Z544	V889	4,800						
			A3	100枚×5冊	Z545	V890	4,800						
			A4	100枚×10冊	Z546	V891	5,600						
			A3	100枚×5冊	Z547	V892	5,600						
			A4	100枚×10冊	Z548	V893	9,200						
			A3	100枚×5冊	Z549	V894	9,800						
	Color Copy	160	SRA3 (450X320)	100枚×5冊	ZGAA0014	GAAA0177	10,200	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	●	厚紙1 (C)	-	
			A4	500枚×5冊	Z949	V413	11,000						
			A3	500枚×5冊	Z421	V418	21,000						
			SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0118	GAAA1037	25,200						
			A4	500枚×5冊	Z994	V414	13,000						
			A3	500枚×4冊	Z433	V419	21,000						
			SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0119	GAAA1038	27,400						
	JDコート104	104	A4	250枚×4冊	ZGAA0067	GAAA0565	5,400	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	-	コート紙1 (A)	高温高湿下では、縦置きにセットしてください。	
			A3	250枚×4冊	ZGAA0068	GAAA0566	10,800						
			特A3 (453X328)	250枚×4冊	ZGAA0069	GAAA0567	12,800						
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0267	GAAA2272	14,000						
			A4	250枚×4冊	ZGAA0268	GAAA2273	7,100						
			A3	250枚×4冊	ZGAA0269	GAAA2274	14,200						
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0270	GAAA2275	17,560						
	JDコート127	127	A4	250枚×4冊	ZGAA0271	GAAA2276	8,100	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	-	コート紙1 (A)	高温高湿下では、縦置きにセットしてください。	
			A3	250枚×4冊	ZGAA0272	GAAA2277	16,200						
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0273	GAAA2278	21,000						
JDコート157	157	A4	250枚×4冊	ZGAA0271	GAAA2276	8,100	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	-	コート紙2 (A)	高温高湿下では、縦置きにセットしてください。		
		A3	250枚×4冊	ZGAA0272	GAAA2277	16,200							
		SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0273	GAAA2278	21,000							
コート紙 (光沢)	OSコート紙W	127	A4	250枚×4冊	ZGAA0452	GAAA4476	4,000	カタログやフリーレットに適した両面コート紙です。	●	-	コート紙1 (A)	※1、※2、※4 127g/m ² は高温高湿下では使用不可。	
			A3	250枚×3冊	ZGAA0453	GAAA4477	6,000						
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0454	GAAA4478	8,250						
			A4	250枚×4冊	ZGAA0455	GAAA4479	5,000						
			A3	250枚×3冊	ZGAA0456	GAAA4480	7,500						
157	A4	250枚×4冊	ZGAA0457	GAAA4481	10,500	-	-	コート紙2 (A)	-				
	SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0457	GAAA4481	10,500								

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、走行確認されていない用紙です。 ※表中の「(●)」は両面モジュールを使っても自動両面できない用紙です。両面印刷の場合は、「一度印刷した用紙をセットして、手動で裏面に印刷してください」

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、走行確認されていない用紙です。 ※表中の「(●)」は両面モジュールを使っても自動両面できない用紙です。 両面印刷の場合は、「一度印刷した用紙をセットして、手動で裏面に印刷してください」

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応		用紙タイプ設定	ご使用にあたっての留意事項				
					箱	冊			片面	両面						
キャストコート紙	ミラーコートプラチナ (片面)	157	A4	100枚×10冊	Z323	V588	8,000	表面 (片面) の仕上げを特殊加工し、光沢感をアップ。鏡のような光沢があり、写真の多いカタログに適しています。	×	×	-	爪などで強く擦るとトナーが剥離する場合があります。				
			A3	100枚×5冊	Z324	V589	8,000									
		174	A4	100枚×10冊/箱	ZGAA0776	GAAA5609	13,500									
			A3	100枚×5冊/箱	ZGAA0777	GAAA5610	13,500									
		256	A4	100枚×10冊	Z327	V810	15,000									
			A3	100枚×5冊	Z328	V811	15,000									
		12.6"×19.2"	250枚×3冊	ZGAA0140	GFAA1137	30,000		×	×	-						
アート紙 (艶消し)	ロストンカラー ホワイト	157	A4	100枚×10冊	Z957	V835	10,000	つや消しタイプの高級感あふれる表現が可能。製本の表紙やPOP等に適しています。	●	-	厚紙1 (C)	※1、※2、※3				
			A3	100枚×5冊	Z958	V836	10,000									
			12"×18"	100枚×7冊	Z959	V837	16,100									
		209	A4	500枚×4冊	ZGAA0141	GFAA1070	18,000									
			A3	500枚×2冊	ZGAA0142	GFAA0824	19,800									
			12"×18"	100枚×5冊	Z960	V838	13,000									
		256	12.6"×19.2"	250枚×4冊	ZGAA0143	GFAA1138	35,800									
			A4	500枚×2冊	ZGAA0144	GFAA1139	11,200									
			A3	500枚×1冊	ZGAA0145	GFAA1140	12,300									
				12.6"×19.2"	250枚×2冊	ZGAA0146	GFAA1141		22,000		●		-	厚紙3		
		カード用紙	彩色カード紙	210	A4	100枚/箱	GAAA1703			1,500	バリとした質感で適度な光沢があり、高級感がある仕上りの厚紙のカード用紙です。		●	-	厚紙2	※1、※2、※3 用紙を横長にセット。 260g/m ² は、カール発生により紙詰まりが起きる場合があります。
					A3	100枚/箱	GAAA1704			3,000						
260	A4			100枚/箱	GAAA1705		1,800									
	A3			100枚/箱	GAAA1706		3,600									
耐水マテリアル	耐水用ホワイトフィルム	210	A4	100枚/箱	GAAA2851		8,000	ベトフィルムの表面に特殊加工を施した耐久性の高いフィルム。素材が厚手フィルムなので、ラミネートする事無く、屋内店頭POPやプラスチックカード、ポスター/短期掲示物等に使用できます。また、ミン目入り16面カットにより、小判プラスチックカードが簡単に作成できます。	×	×	-	-				
			B4	100枚/箱	GAAA2852		11,500									
			A3	100枚/箱	GAAA2854		16,000									
			B4 16面	100枚/箱	GAAA2853		12,500									
	ホワイトフィルム (薄口)	88	A4	100枚/箱	V812		9,500	×	×	-	-					
			A3	100枚/箱	V813		19,000	×	×	-	-					
ハガキ用紙	ハガキ用紙 (通常)	132	A4	100枚×5冊	Z325	V423	5,500	郵便番号欄がプレ・プリントされたミン目入りの用紙です。(通常はA4にハガキ4通分、往復はA4にハガキ2通分)	●	●	厚紙1 (B)	※1、※2 用紙を縦長にセット。				
	ハガキ用紙 (往復)		A4	100枚×5冊	Z478	V424	6,500									
名刺用紙	名刺・カード用紙A4 10面スリット入り	200	A4	50枚×5冊	ZGAA0742	GAAA5415	12,500	あらかじめ10面付けのスリットが入っているため、出力後引きちぎるだけで切り口スキリの名刺・カードが作成出来ます。	-	-	-	-				
	DT名刺用紙N ホワイト	190	A4	100枚×5冊/箱	ZGAA1068	GAAA6177	12,000	名刺の作成に適した色目と風合いのある用紙です。ホワイトとクリームの色をラインナップしています。	-	-	-	-				
	DT名刺用紙N クリーム				ZGAA1069	GAAA6178										
封筒	Ncolor封筒	参考坪量: 208	角形2号 (240×332)	100枚/箱	GAAA4246		3,200	レーザープリンター専用の封筒です。専用の原紙を使い取りかわせの工夫により、出力時のシワを低減しました。高品位な文字も写真も鮮明プリント、オリジナルデザインで訴求力のある封筒が作成できます。	●	(●)	厚紙2	手差しトレイで、封筒の底辺を先端にしてご使用ください。 高画質では使用できません。 両面、重ね分にシワがおきる場合があります。 ※1、※2 両面印刷限定。				
			洋長形3号 (120×235)	200枚/箱	GAAA4244		2,880									
			長形3号 (120×235)	200枚/箱	GAAA4245		2,880									
			フラップ付洋長3号 (120×235)	500枚/箱	GAAA4452		7,500									
ラベル	タックフィルム (透明)	-	A4	100枚/箱	V526		12,500	フィルムベースに糊がついたラベルです。	×	×	-	-				
	タックフィルム (白色)	-	A4	100枚/箱	V527		12,500									
	タックフィルム (強粘着白色)	-	A4	100枚/箱	V590		14,000									
	ラベル用紙	109 (剥離紙含む)	A4 ノーカット	100枚×5冊	Z778	V862	19,000		レーザープリンター専用の宛名ラベル用紙です。糊でプリンター内部を汚さないように設計されていますので安心してご使用いただけます。	●	-	ラベル紙	※1、※2 一度使用したラベル (一部のラベルを剥がした後の) の再走行は禁止です。			
			A4 20面	100枚×5冊	Z776	V860	20,000									
			A4 20面 耳付き	100枚×5冊	Z777	V861	20,000									
ラベル用紙HG	155 (剥離紙含む)	A4 ノーカット	100枚×5冊	ZGAA0442	GAAA4435	19,000	ラベルより若干厚めのラベル用紙です。裏写りが少なく高級感のあるラベルに仕上がります。	●	-	ラベル紙1 (C)						
		A4 20面	100枚×5冊	ZGAA0443	GAAA4436	20,000										
その他アプリケーション用紙	装丁紙ソーテル	210	12"×18"	100枚/箱	V846		7,000	布地を思わせる凹凸が決め細やかな製本の表紙にぴったりなクロス紙です。	●	●	厚紙2	※1、※2、※3				
	カラーコピー用高級和紙	-	A4	10枚×5パック	V425		4,000		●	-	普通紙 (B)	※2 大量プリント不可。				
	長尺用紙	127	297×1200	100枚×5冊/箱	ZGAA0288	GAAA2688	14,500		特殊寸法の長尺用紙です。垂れ幕や横断幕を手軽に作成できます。	×	×	-	-			
				100枚×2冊/箱	GAAA7253		6,500									
			297×900	100枚×5冊/箱	ZGAA0172	GAAA1481	13,500									
				100枚/箱	GAAA7128		2,970									
	210×900	100枚×5冊/箱	ZGAA0228	GAAA1799	12,000											
		100枚/箱	GAAA7129		2,660											
	ステイショナリープリント 320長尺	127	320×1200	50枚×2冊/箱	GFAA4502		9,000		※e-Qixのみでの販売となります	×	×	-	-			
	ステイショナリープリント 320長尺ラミナー	230	320×1200	25枚/箱	GFAA4503		11,900		※e-Qixのみでの販売となります	×	×	-	-			
	ステイショナリープリント クリアホルダー (マットタイプ)	-	A4 220×312	30枚/箱	GNAG5366		8,100		※e-Qixのみでの販売となります	-	-	-	-			
	ステイショナリープリント 320長尺クロス	-	320×1200	10枚/箱	GFAA4509		8,700		※e-Qixのみでの販売となります	×	×	-	-			
レザック66 (シロ)	151	12"×18"	100枚×6冊	Z952	V845	21,000	表面の凹凸が独特の風合いを持つ表紙用紙です。	●	-	厚紙1 (C)	※1、※2、※3 光沢モードで走行。					
カラーペーパー	カラーペーパー	64	クリーム A4	500×5冊/箱	ZGAA0858	GAAA5910	8,100	鮮やかな色が特徴のカラーペーパーです。	●	●	再生紙 (A)	-				
			クリーム B4	500×5冊/箱	ZGAA0862	GAAA5914	10,700									
			クリーム B5	500×3冊/箱	ZGAA0866	GAAA5918	3,600									
			クリーム A3	500×3冊/箱	ZGAA0870	GAAA5922	9,720									
			ライトブルー A4	500×5冊/箱	ZGAA0859	GAAA5911	8,100									
			ライトブルー B4	500×5冊/箱	ZGAA0863	GAAA5915	10,700									
			ライトブルー B5	500×3冊/箱	ZGAA0867	GAAA5919	3,600									
			ライトブルー A3	500×3冊/箱	ZGAA0871	GAAA5923	9,720									
			ピンク A4	500×5冊/箱	ZGAA0860	GAAA5912	8,100									
			ピンク B4	500×5冊/箱	ZGAA0864	GAAA5916	10,700									
			ピンク B5	500×3冊/箱	ZGAA0868	GAAA5920	3,600									
			ピンク A3	500×3冊/箱	ZGAA0872	GAAA5924	9,720									
			グリーン A4	500×5冊/箱	ZGAA0861	GAAA5913	8,100									
			グリーン B4	500×5冊/箱	ZGAA0865	GAAA5917	10,700									
			グリーン B5	500×3冊/箱	ZGAA0869	GAAA5921	3,600									
			グリーン A3	500×3冊/箱	ZGAA0873	GAAA5925	9,720									

*表中の用紙サイズは次の通りです。12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、13"×18"=457×330mm、13"×19"=483×330mm

※1・用紙を割いてからセットしてください。 ※2・大容量トレイB15-5または手差しトレイを使用してください。 ※3・手差しトレイから走行時、高温高湿下では1枚ずつセットしてください。 ※4・手差しトレイから走行時は、1枚ずつセットしてください。

※5・「中とじフィニッシャー D2P」使用時に、排出された用紙がカールしている場合は、カールを補正するボタンを操作して、上向きカール<ON>にしてください。

用紙タイプ設定の記号はプリント結果をさらに高画質にする場合に機械に設定する数値です。設定方法については付属の取扱説明書をご覧ください。

手差しトレイで厚紙用紙を両面コピーする場合は、「厚紙1うら」または「厚紙1うら2」に切り替えてご使用ください。

■プリント時には、各パッケージの「使用上の注意」をご確認ください。

■掲載商品の価格 (円)・仕様等は、2021年4月現在のものです。市場価格の変動、仕様の変更等によりやむをえず変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。

■カタログ掲載商品の価格 (円)には消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。

■当社取扱商品は、厳重な品質管理を行っておりますが、ご購入いただいた商品に万一、材料の不良・製造上の欠陥等不備がございましたら、最寄りの営業所までご連絡願います。

●機種によっては使用できない用紙もございます。また、ご使用にあたってはモード・使用条件等の留意事項がありますので、必ずお問い合わせください。