

ApeosPort C2360/2060 カラーコピー用紙 機種別対応表

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応		用紙タイプ設定	ご使用にあたっての留意事項						
					箱	冊			片面	両面								
専用 上質紙	J	82	A4	250枚×10冊	Z979	V649	7,000	表面の平滑度、白化度が高い用紙。企画書など幅広く活用できます。	●	●	普通紙D	-						
			B4	250枚×5冊	Z980	V650	5,000											
			B5	250枚×10冊	Z981	V651	5,500											
			A3	250枚×5冊	Z982	V652	7,000											
			13"x18"	250枚×5冊	Z397	V430	8,250											
			13"x19"	250枚×5冊	ZGAA0529	GAAA4987	15,000											
			特A3 (453X328)	250枚×5冊	ZGAA0062	GAAA0471	8,000											
	JW	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0440	GAAA4433	7,000	企画書や提案書などに幅広く活用できるJ紙よりも高白色な用紙です。	●	●	普通紙D	-						
			B4	250枚×5冊	ZGAA0518	GAAA4841	5,000											
			B5	250枚×10冊	ZGAA0519	GAAA4842	5,500											
	JD	98	A4	250枚×10冊	Z389	V595	10,500	カタログや冊子などに幅広く活用できる両面用紙です。	●	●	普通紙F	-						
			B4	250枚×5冊	Z390	V596	8,000											
			B5	250枚×10冊	Z391	V597	8,000											
	フルカラー複写機用紙	98	12"x18"	A4	250枚×5冊	Z961	V839	12,250	フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに再現。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロプリント専用紙と同等の高いコストパフォーマンスを提供します。	×	×	-	-					
				A4	500枚×5冊	Z625	V436	5,250										
	c2 (シー・ツー)	70	70	A4	500枚×5冊	Z626	V437	7,100	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白化度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを發揮します。	●	●	普通紙A	-					
				B5	500枚×5冊	Z627	V438	4,000										
	c2r (シー・ツー・アール)	70	70	A4	500枚×5冊	ZGAA0054	GAAA0390	5,250	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白化度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを發揮します。	●	●	普通紙C	-					
				B4	500枚×5冊	ZGAA0055	GAAA0391	7,100										
	Ncolor081	81	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0235	GAAA1878	7,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画質を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	普通紙D	-					
				A3	250枚×5冊	ZGAA0236	GAAA1879	7,500										
				SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0237	GAAA1880	12,500										
				レター	250枚×10冊	ZGAA0238	GAAA1881	9,500										
				A4	250枚×8冊	ZGAA0239	GAAA1882	10,000										
A3				250枚×4冊	ZGAA0240	GAAA1883	10,000											
SRA3 (450X320)				250枚×4冊	ZGAA0241	GAAA1884	18,000											
レター				250枚×6冊	ZGAA0242	GAAA1885	12,000											
A4				250枚×6冊	ZGAA0346	GAAA3384	9,750											
A3				250枚×3冊	ZGAA0347	GAAA3385	9,750											
SRA3 (450X320)				250枚×3冊	ZGAA0348	GAAA3386	18,000											
Ncolor104				104	104	A4	250枚×6冊	ZGAA0243		GAAA1886	12,000			● ● 普通紙F	-			
	A3	250枚×3冊	ZGAA0244			GAAA1887	12,000											
	SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0245			GAAA1888	21,000											
Ncolor127	127	127	A4	250枚×4冊	ZGAA0246	GAAA1889	10,000	● ● 厚紙1A	-									
			A3	250枚×2冊	ZGAA0247	GAAA1890	10,000											
			SRA3 (450X320)	250枚×2冊	ZGAA0248	GAAA1891	17,500											
Ncolor157	157	157	A4	250枚×4冊	ZGAA0246	GAAA1889	10,000	● ● 厚紙2A	-									
			A3	250枚×2冊	ZGAA0247	GAAA1890	10,000											
			SRA3 (450X320)	250枚×2冊	ZGAA0248	GAAA1891	17,500											
Ncolor209	209	209	A4	100枚×5冊	ZGAA0013	GAAA0176	8,850	● ● 厚紙1A	-									
			A4	100枚×10冊	Z544	V889	4,800											
			A3	100枚×5冊	Z545	V890	4,800											
上質紙	OKプリン上質	104	A4	100枚×10冊	Z546	V891	5,600	適度な白化度と不透明度を合わせもつ上質紙です。うら写りが少なく、多用途に対応できます。	●	●	厚紙1A	-						
			A3	100枚×5冊	Z547	V892	5,600											
			A4	100枚×10冊	Z548	V893	9,200											
			A3	100枚×5冊	Z549	V894	9,800											
			SRA3 (450X320)	100枚×5冊	ZGAA0014	GAAA0177	10,200											
			A4	500枚×5冊	Z949	V413	11,000											
			A3	500枚×5冊	Z421	V418	21,000											
			SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0118	GAAA1037	25,200											
			A4	500枚×5冊	Z994	V414	13,000											
			A3	500枚×4冊	Z433	V419	21,000											
			SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0119	GAAA1038	27,400											
			Color Copy	100	100	A4	250枚×7冊		ZGAA1332	GAAA6603			11,375	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	●	厚紙1A	-
	A3	250枚×7冊				ZGAA1333	GAAA6604	22,750										
	SRA3 (450X320)	250枚×6冊				ZGAA0120	GAAA1039	27,000										
	A4	250枚×5冊				Z997	V416	11,000										
	A3	250枚×5冊				Z437	V421	22,000										
	SRA3 (450X320)	250枚×5冊				ZGAA0121	GAAA1040	27,500										
	A4	250枚×5冊				Z420	V417	14,000										
	A3	250枚×4冊				Z438	V422	22,000										
	SRA3 (450X320)	250枚×4冊				ZGAA0122	GAAA1041	29,000										
	A4	125枚×7冊				ZGAA1334	GAAA6605	14,175										
	A3	125枚×7冊				ZGAA1335	GAAA6606	28,350										
	SRA3 (450X320)	125枚×6冊				ZGAA0125	GAAA1044	31,500										
	JDコート104	104	104	A4	250枚×4冊	ZGAA0067	GAAA0565	5,400	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	●	コート紙1	1枚ずつセットしてください					
A3				250枚×4冊	ZGAA0068	GAAA0566	10,800											
特A3 (453X328)				250枚×4冊	ZGAA0069	GAAA0567	12,800											
SRA3 (450X320)				250枚×4冊	ZGAA0267	GAAA2272	14,000											
A4				250枚×4冊	ZGAA0268	GAAA2273	7,100											
A3				250枚×4冊	ZGAA0269	GAAA2274	14,200											
SRA3 (450X320)				250枚×4冊	ZGAA0270	GAAA2275	17,560											
A4				250枚×4冊	ZGAA0271	GAAA2276	8,100											
A3				250枚×4冊	ZGAA0272	GAAA2277	16,200											
SRA3 (450X320)				250枚×4冊	ZGAA0273	GAAA2278	21,000											
OSコート紙W				127	127	A4	250枚×4冊	ZGAA0452		GAAA4476	4,000			カタログやリーフレットに適した両面コート紙です。	●	●	コート紙1	1枚ずつセットしてください。手差しトレイでご使用ください。1枚ずつセットしてください。
						A3	250枚×3冊	ZGAA0453		GAAA4477	6,000							
	SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0454			GAAA4478	8,250											
	A4	250枚×4冊	ZGAA0455			GAAA4479	5,000											
	A3	250枚×3冊	ZGAA0456			GAAA4480	7,500											
	SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0457			GAAA4481	10,500											

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、走行確認されていない用紙です。 ※表中の「(●)」は自動両面できない用紙です。両面印刷の場合は、一度印刷した用紙をセットして、手動で裏面に印刷してください。

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、走行確認されていない用紙です。 ※表中の「(●)」は自動両面できない用紙です。両面印刷の場合は、一度印刷した用紙をセットして、手動で裏面に印刷してください。

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項					
					箱	冊										
キャスト コート紙	ミラーコートプラチナ (片面)	157	A4	100枚×10冊	Z323	V588	8,000	表面(片面)の仕上げを特殊加工し、光沢感をアップ。鏡のような光沢があり、写真の多いカタログに適しています。	×	×	-	爪などで強く擦るとナーが剥離する場合があります。				
			A3	100枚×5冊	Z324	V589	8,000									
			A4	100枚×10冊/箱	ZGAA0776	GAAA5609	13,500									
		174	A4	100枚×5冊/箱	ZGAA0777	GAAA5610	13,500									
			A4	100枚×10冊	Z327	V810	15,000									
			A3	100枚×5冊	Z328	V811	15,000									
256	A4	250枚×3冊	ZGAA0140	GFAA1137	30,000											
	12.6"×19.2"															
アート紙 (艶消し)	ロストンカラー ホワイト	157	A4	100枚×10冊	Z957	V835	10,000	つや消しタイプの高級感あふれる表現が可能。製本の表紙やPOP等に適しています。	●	(●)	厚紙1A	1枚ずつセットしてください。 (高温高温での、両面印刷はできません)				
			A3	100枚×5冊	Z958	V836	10,000									
			12"×18"	100枚×7冊	Z959	V837	16,100									
		209	A4	500枚×4冊	ZGAA0141	GFAA1070	18,000									
			A3	500枚×2冊	ZGAA0142	GFAA0824	19,800									
			12"×18"	100枚×5冊	Z960	V838	13,000									
		256	A4	250枚×4冊	ZGAA0143	GFAA1138	35,800									
			A4	500枚×2冊	ZGAA0144	GFAA1139	11,200									
			A3	500枚×1冊	ZGAA0145	GFAA1140	12,300									
			12.6"×19.2"	250枚×2冊	ZGAA0146	GFAA1141	22,000									
		カード 用紙	彩色カード紙	210	A4	100枚/箱	GAAA1703			1,500	バリツとした質感で適度な光沢があり、高級感がある仕上りの厚紙のカード用紙です。		●	(●)	厚紙2A	-
					A3	100枚/箱	GAAA1704			3,000						
260	A4			100枚/箱	GAAA1705		1,800									
	A3			100枚/箱	GAAA1706		3,600									
耐水 マテリアル	耐水用ホワイトフィルム	210	A4	100枚/箱	GAAA2851		8,000	ベトフィルムの表面に特殊加工を施した耐久性の高いフィルム。素材が厚手フィルムなので、ラミネートする事無く、屋内店舗POPやプライスカード、ポスター/短期掲出物等に使用できます。また、ミシン目入り16面カットにより、小判プライスカードが簡単に作成できます。	●	(●)	コート紙2	-				
			B4	100枚/箱	GAAA2852		11,500									
			A3	100枚/箱	GAAA2854		16,000									
			B4 16面	100枚/箱	GAAA2853		12,500									
88	ホワイトフィルム(薄口)	A4	100枚/箱	V812		9,500	片面プリント用の薄口フィルムです。	-	-	-	-					
		A3	100枚/箱	V813		19,000										
ハガキ 用紙	ハガキ用紙(通常)	132	A4	100枚×5冊	Z325	V423	5,500	郵便番号欄がプレ・プリントされたミシン目入りの用紙です。(通常はA4にハガキ4通分、往復はA4にハガキ2通分)	●	●	厚紙1A	-				
	ハガキ用紙(往復)		A4	100枚×5冊	Z478	V424	6,500									
名刺用紙	名刺・カード用紙A4 10面スリット入り	200	A4	50枚×5冊	ZGAA0742	GAAA5415	12,500	あらかじめ10面付けのスリットが入っているため、出力後引きちぎるだけで切り口スリットの名刺・カードが作成出来ます。	●	(●)	厚紙2A	-				
	DT名刺用紙N ホワイト		190	A4	100枚×5冊/箱	ZGAA1068	GAAA6177		12,000	名刺の作成に適した色目と風合いのある用紙です。ホワイトとクリームの2色をラインナップしています。	-	-	-	-		
	DT名刺用紙N クリーム					ZGAA1069	GAAA6178									
封筒	Ncolor封筒	参考 坪量: 208	角形2号(240×332)	100枚/箱	GAAA4244		3,200	レーザープリンター専用の封筒です。専用の原紙を使い厚み合わせの工夫により、出力時のシワを低減しました。高品位なデザインも写真も鮮明プリント、オリジナルデザインで訴求力のある封筒が作成できます。	●	(●)	封筒	-				
			洋長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4244		2,880									
			長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4245		2,880									
			フラップ付/洋長3号(120×235)	500枚/箱	GAAA4452		7,500									
ラベル	タックフィルム(透明)	-	A4	100枚/箱	V526		12,500	フィルムベースに糊がついたラベルです。	●	-	厚紙1A	-				
	タックフィルム(白色)	-	A4	100枚/箱	V527		12,500									
	タックフィルム (強粘着白色)	-	A4	100枚/箱	V590		14,000									
	ラベル用紙	109 (剥離紙 含む)	A4 ノーカット	100枚×5冊	Z778	V862	19,000		レーザープリンター専用の宛名ラベル用紙です。糊でプリンター内部を汚さないように設計されていますので安心してご利用いただけます。	●	-	ラベル紙1 (注2)	用紙を削いでからセットしてください。 一度使用したラベル(一部のラベルを 剥がした後)の再走行は禁止です。			
			A4 20面	100枚×5冊	Z776	V860	20,000									
			A4 20面 耳付き	100枚×5冊	Z777	V861	20,000									
ラベル用紙HG	155 (剥離紙 含む)	A4 ノーカット	100枚×5冊	ZGAA0442	GAAA4435	19,000	ラベルより若干厚めのラベル用紙です。裏写りが少く高級感のあるラベルに仕上がります。	-	-	-	-					
		A4 20面	100枚×5冊	ZGAA0443	GAAA4436	20,000										
その他 アプリケーション 用紙	装丁紙ソーテル	210	12"×18"	100枚/箱	V846		7,000	カラプリント適性を持たせた、高級和紙です。	×	×	-	-				
	カラーコピー用高級和紙	-	A4	10枚×5パック	V425		4,000									
	長尺用紙	127	297×1200	100枚×5冊/箱	ZGAA0288	GAAA2688	14,500		特殊寸法の長尺用紙です。垂れ幕や横断幕を手軽に作成できます。	×	×	-	-			
				100枚×2冊/箱	GAAA7253		6,500									
			297×900	100枚×5冊/箱	ZGAA0172	GAAA1481	13,500									
				100枚/箱	GAAA7128		2,970									
	210×900	100枚×5冊/箱	ZGAA0228	GAAA1799	12,000											
		100枚/箱	GAAA7129		2,660											
	ステイショナリープリント 320長尺	127	320×1200	50枚×2冊/箱	※e-Qixのみでの販売となります [e-Qix注文コード] 1082-4055		9,000		特殊寸法の長尺の用紙/フィルムです。垂れ幕や横断幕を手軽に作成できます。	×	×	-	-			
	ステイショナリープリント 320長尺ラミアリー	230	320×1200	25枚/箱	※e-Qixのみでの販売となります [e-Qix注文コード] 1082-4062		11,900									
	ステイショナリープリント クリアホルダー(マットタイプ)	-	A4 220×312	30枚/箱	※e-Qixのみでの販売となります [e-Qix注文コード] 1096-5154		8,100		マット調のクリアホルダーです。オリジナルのクリアホルダーを簡単に作成できます。	-	-	-	-			
	ステイショナリープリント 320長尺クロス	-	320×1200	10枚/箱	※e-Qixのみでの販売となります [e-Qix注文コード] 1108-2425		8,700		横断幕/のぼり旗などの制作に適した薄手のクロス紙です。長尺クロス専用留めオビ(チチ)は別売りです。	×	×	-	-			
ステイショナリープリント フラットファイル	300	307×521	50枚/箱	※e-Qixのみでの販売となります [e-Qix注文コード] 1132-6956		8,250	保管書類別のデザインや、名入れなど、オリジナルデザインのフラットファイルを作成できます。(A4サイズの書類保管が可能)	×	×	-	-					
ステイショナリープリント ポケットティッシュBOX レザック66(シロ)	300	305×406	50枚/箱	※e-Qixのみでの販売となります [e-Qix注文コード] 1132-6963		9,000	オリジナルのポケットティッシュBOXで販促品などの内製化が可能です。(ポケットティッシュが3つ入るサイズ)	×	×	-	-					
カラー ペーパー	カラーペーパー	64	クリーム A4	500×5冊/箱	ZGAA0858	GAAA5910	8,100	鮮やかな色の特徴のカラーペーパーです。	●	●	普通紙A	-				
			クリーム B4	500×5冊/箱	ZGAA0862	GAAA5914	10,700									
			クリーム B5	500×3冊/箱	ZGAA0866	GAAA5918	3,600									
			クリーム A3	500×3冊/箱	ZGAA0870	GAAA5922	9,720									
			ライトブルー A4	500×5冊/箱	ZGAA0859	GAAA5911	8,100									
			ライトブルー B4	500×5冊/箱	ZGAA0863	GAAA5915	10,700									
			ライトブルー B5	500×3冊/箱	ZGAA0867	GAAA5919	3,600									
			ライトブルー A3	500×3冊/箱	ZGAA0871	GAAA5923	9,720									
			ピンク A4	500×5冊/箱	ZGAA0860	GAAA5912	8,100									
			ピンク B4	500×5冊/箱	ZGAA0864	GAAA5916	10,700									
			ピンク B5	500×3冊/箱	ZGAA0868	GAAA5920	3,600									
			ピンク A3	500×3冊/箱	ZGAA0872	GAAA5924	9,720									
			グリーン A4	500×5冊/箱	ZGAA0861	GAAA5913	8,100									
			グリーン B4	500×5冊/箱	ZGAA0865	GAAA5917	10,700									
			グリーン B5	500×3冊/箱	ZGAA0869	GAAA5921	3,600									
			グリーン A3	500×3冊/箱	ZGAA0873	GAAA5925	9,720									

*表中の内用紙サイズは次の通りです。12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、13"×18"=457×330mm、13"×19"=483×330mm

用紙タイプ設定の記号はプリント結果をさらに高画質にする場合に機械に設定する数値です。設定方法については付属の取扱説明書をご覧ください。

手差しトレイで厚紙用紙を両面コピーする場合は、「厚紙1うら」または「厚紙うら2」に切り替えてご使用ください。

■プリント時には、各パッケージの「使用上の注意」をご確認ください。

■掲載商品の価格(円)・仕様等は、2021年4月現在のものです。市場価格の変動、仕様の変更等によりやむを得ず変更させていただきます。ご了承ください。

■カタログ掲載商品の価格(円)には消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。

■当社取扱商品は、厳重な品質管理を行っておりますが、ご購入いただいた商品に万一、材料の不良・製造上の欠陥等不備がございましたら、最寄りの営業所までご連絡願います。

●機種によっては使用できない用紙もございます。また、ご使用にあたってはモード・使用条件等の留意事項がありますので、必ずお問い合わせください。

(注1)「洋長形3号」にプリントする場合は、プリンタードライバーの「製本/ポスター/混在原稿/回転」で「原稿180°回転」>「たてよこ原稿(封筒など)」を選択してください。

コピーする場合は、「長形3号」「角形2号」「洋長形3号」とともに、原稿の上部を右側にセットしてください。

「角形2号」「洋長形3号」にコピーする場合は、「用紙選択」>「他のトレイ」>「手差し」>「非定形サイズ(サイズ入力)」でサイズを入力してください。

(管理者モードで「角形2号」「洋長形3号」を手差しトレイの定形サイズとして登録することもできます。)

(注2) ラベル用紙を本体トレイにセットし、まず本体側でトレイの用紙種類を「ラベル用紙1(106~169mm)」に設定してください。

その後、コピーする場合は操作パネル上で、プリントする場合はプリンタードライバーで、ラベル用紙をセットしたトレイを選択してください。

(注3) ラベル用紙を本体トレイにセットし、コピーする場合は操作パネル上で、プリントする場合はプリンタードライバーで、

「手差し用紙種類」>「ラベル用紙2(170~216mm)」を選択してください。