

ApeosPort C5570/C4570 カラーコピー用紙 機種別対応表

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項		
					箱	冊							
専用 上質紙	J	82	A4	250枚×10冊	Z979	V649	7,000	表面の平滑度、白度が高い用紙。企画書など幅広く活用できます。	●	●	普通紙B	—	
			B4	250枚×5冊	Z980	V650	5,000		—	—	—	—	
			B5	250枚×10冊	Z981	V651	5,500		—	—	—	—	
			A3	250枚×5冊	Z982	V652	7,000		—	—	—	—	
			13"×18"	250枚×5冊	Z397	V430	8,250		—	—	—	—	
			13"×19"	250枚×5冊	ZGAA0529	GAAA4987	15,000		—	—	—	—	
			特A3 (453X328)	250枚×5冊	ZGAA0062	GAAA0471	8,000		—	—	—	—	
	JW	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0440	GAAA4433	7,000	企画書や提案書などに幅広く活用できるJ紙よりも高白色な用紙です。	—	—	—	—	
			B4	250枚×5冊	ZGAA0518	GAAA4841	5,000		—	—	—	—	
			B5	250枚×10冊	ZGAA0519	GAAA4842	5,500		—	—	—	—	
	JD	98	A3	250枚×5冊	ZGAA0441	GAAA4434	7,000	カタログや冊子などに幅広く活用できる両面用紙です。	●	●	上質紙B	—	
			A4	250枚×10冊	Z389	V595	10,500		—	—	—	—	
			B4	250枚×5冊	Z390	V596	8,000		—	—	—	—	
	フルカラー複写機用紙	98	12"×18"	A3	250枚×5冊	Z392	V598	10,500	フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに再現。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを提供します。	—	—	—	—
				A4	500枚×5冊	Z625	V436	5,250		—	—	—	—
				B5	500枚×5冊	Z627	V438	4,000		—	—	—	—
	c2 (シー・ツー)	70	A3	500枚×3冊	Z628	V439	6,300	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白度率は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを發揮します。	●	●	普通紙A	—	
				A4	500枚×5冊	ZGAA0054	GAAA0390		5,250	—	—	—	—
				B4	500枚×5冊	ZGAA0055	GAAA0391		7,100	—	—	—	—
	c2r (シー・ツー・アール)	70	A3	500枚×3冊	ZGAA0057	GAAA0392	4,000	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白度率は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを發揮します。	●	●	再生紙A	—	
				A4	500枚×5冊	ZGAA0057	GAAA0393		6,300	—	—	—	—
				B4	500枚×5冊	ZGAA0057	GAAA0392		4,000	—	—	—	—
	Ncolor081	81	A3	250枚×3冊	ZGAA0235	GAAA1878	7,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りが低減されます。	●	●	普通紙B	—	
				A4	250枚×10冊	ZGAA0236	GAAA1879		7,500	—	—	—	—
SRA3 (450X320)				250枚×5冊	ZGAA0237	GAAA1880	12,500		—	—	—	—	
Ncolor104	104	A3	250枚×3冊	ZGAA0238	GAAA1881	9,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りが低減されます。	●	●	上質紙B	—		
			A4	250枚×8冊	ZGAA0239	GAAA1882		10,000	—	—	—	—	
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0241	GAAA1884		18,000	—	—	—	—	
Ncolor127	127	A3	250枚×3冊	ZGAA0242	GAAA1885	12,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りが低減されます。	●	●	厚紙1A	(注3)		
			A4	250枚×6冊	ZGAA0243	GAAA1886		12,000	—	—	—	—	
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0244	GAAA1887		12,000	—	—	—	—	
Ncolor157	157	A3	250枚×3冊	ZGAA0245	GAAA1888	21,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りが低減されます。	●	●	厚紙1B	(注3)		
			A4	250枚×4冊	ZGAA0246	GAAA1889		10,000	—	—	—	—	
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0247	GAAA1890		10,000	—	—	—	—	
Ncolor209	209	A3	250枚×2冊	ZGAA0248	GAAA1891	17,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りが低減されます。	●	●	厚紙2A	(注3)		
			A4	250枚×4冊	ZGAA0249	GAAA1892		10,000	—	—	—	—	
			SRA3 (450X320)	250枚×2冊	ZGAA0250	GAAA1893		17,500	—	—	—	—	
上質紙	OKプリン上質	104	SRA3 (450X320)	100枚×5冊	ZGAA0013	GAAA0176	8,850	適度な白度と不透明度を合わせもつ上質紙です。うら写りが少なく、多彩な用途に対応できます。	●	●	上質紙B	—	
			A4	100枚×10冊	Z544	V889	4,800		●	●	厚紙1A	(注3)	
			A3	100枚×5冊	Z545	V890	4,800		●	●	厚紙1B	(注3)	
			A4	100枚×10冊	Z546	V891	5,600		●	●	厚紙1B	(注3)	
			A3	100枚×5冊	Z547	V892	5,600		●	●	厚紙2A	(注3)	
			A4	100枚×10冊	Z548	V893	9,200		●	●	厚紙2A	(注3)	
	Color Copy	90	A3	500枚×5冊	Z949	V413	11,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	●	上質紙B	—	
				SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0118	GAAA1037		25,200	—	—	—	—
				A4	500枚×5冊	Z994	V414		13,000	—	—	—	—
				A3	500枚×4冊	Z433	V419		21,000	—	—	—	—
				SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0119	GAAA1038		27,400	—	—	—	—
				A4	250枚×7冊	ZGAA1332	GAAA6603		11,375	—	—	—	—
		120	A3	250枚×7冊	ZGAA1333	GAAA6604	22,750	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	—	—	—	—	
				SRA3 (450X320)	250枚×6冊	ZGAA0120	GAAA1039		27,000	—	—	—	—
				A4	250枚×5冊	Z997	V416		11,000	—	—	—	—
				A3	250枚×5冊	Z437	V421		22,000	—	—	—	—
				SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0121	GAAA1040		27,500	—	—	—	—
				A4	250枚×5冊	Z420	V417		14,000	●	●	厚紙2A	用紙を縦長にセット。紙詰まりする際、または縦長にセットできないサイズは、手差しトレイでご使用ください。 (注3) ※300g/m ² の追加留点トレイ化用紙をセットして利用する場合は2~4トレイにセットしてください。自動両面プリント時に紙詰まりが起きる場合があります。 (注11)
		250	A3	125枚×7冊	ZGAA1334	GAAA6605	14,175	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	●	厚紙3A	用紙を縦長にセット。紙詰まりする際、または縦長にセットできないサイズは、手差しトレイでご使用ください。 (注3) ※300g/m ² の追加留点トレイ化用紙をセットして利用する場合は2~4トレイにセットしてください。自動両面プリント時に紙詰まりが起きる場合があります。 (注11)	
				SRA3 (450X320)	125枚×6冊	ZGAA0125	GAAA1044		31,500	●	●	厚紙3B	用紙を縦長にセット。紙詰まりする際、または縦長にセットできないサイズは、手差しトレイでご使用ください。 (注3) ※300g/m ² の追加留点トレイ化用紙をセットして利用する場合は2~4トレイにセットしてください。自動両面プリント時に紙詰まりが起きる場合があります。 (注11)
				A4	150枚×5冊/箱	ZGAA0445	GAAA4456		13,500	●	●	厚紙3B	用紙を縦長にセット。紙詰まりする際、または縦長にセットできないサイズは、手差しトレイでご使用ください。 (注3) ※300g/m ² の追加留点トレイ化用紙をセットして利用する場合は2~4トレイにセットしてください。自動両面プリント時に紙詰まりが起きる場合があります。 (注11)
				A3	150枚×5冊/箱	ZGAA0446	GAAA4457		27,300	●	●	厚紙3B	用紙を縦長にセット。紙詰まりする際、または縦長にセットできないサイズは、手差しトレイでご使用ください。 (注3) ※300g/m ² の追加留点トレイ化用紙をセットして利用する場合は2~4トレイにセットしてください。自動両面プリント時に紙詰まりが起きる場合があります。 (注11)
				A4	125枚×5冊/箱	ZGAA0447	GAAA4458		13,500	●	●	厚紙3B	用紙を縦長にセット。紙詰まりする際、または縦長にセットできないサイズは、手差しトレイでご使用ください。 (注3) ※300g/m ² の追加留点トレイ化用紙をセットして利用する場合は2~4トレイにセットしてください。自動両面プリント時に紙詰まりが起きる場合があります。 (注11)
				A3	125枚×5冊/箱	ZGAA0448	GAAA4459		27,000	●	●	厚紙3B	用紙を縦長にセット。紙詰まりする際、または縦長にセットできないサイズは、手差しトレイでご使用ください。 (注3) ※300g/m ² の追加留点トレイ化用紙をセットして利用する場合は2~4トレイにセットしてください。自動両面プリント時に紙詰まりが起きる場合があります。 (注11)
JDコート104	104	A3	250枚×4冊	ZGAA0067	GAAA0565	5,400	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	●	コート紙1A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。		
			特A3 (453X328)	250枚×4冊	ZGAA0069	GAAA0567		12,800	—	—	—	—	
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0267	GAAA2272		14,000	●	●	コート紙1A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。	
			A4	250枚×4冊	ZGAA0268	GAAA2273		7,100	●	●	コート紙1A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。	
			A3	250枚×4冊	ZGAA0269	GAAA2274		14,200	●	●	コート紙1A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。	
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0270	GAAA2275		17,560	●	●	コート紙1B	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。	
JDコート127	127	A3	250枚×4冊	ZGAA0271	GAAA2276	8,100	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	●	コート紙1A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。		
			A4	250枚×4冊	ZGAA0272	GAAA2277		16,200	●	●	コート紙1B	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。	
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0273	GAAA2278		21,000	●	●	コート紙1A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。	
コート紙 (光沢)	OSコート紙W	127	A4	250枚×4冊	ZGAA0452	GAAA4476	4,000	カタログやリーフレットに適した両面コート紙です。	●	●	コート紙1A	手差しトレイでご使用ください。紙詰まりする際は、1枚ずつセットしてください。	
			A3	250枚×3冊	ZGAA0453	GAAA4477	6,000		—	—	—	—	
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0454	GAAA4478	8,250		—	—	—	—	
			A4	250枚×4冊	ZGAA0455	GAAA4479	5,000		—	—	—	—	
			A3	250枚×3冊	ZGAA0456	GAAA4480	7,500		—	—	—	—	
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0457	GAAA4481	10,500		—	—	—	—	
キャスト コート紙	ミラーコートプラチナ (片面)	157	A4	100枚×10冊	Z323	V588	8,000	表面(片面)の仕上げを特殊加工し、光沢感をアップ。鏡のような光沢があり、写真の多いカタログに適しています。	×	×	—	爪などで強く擦るとトナーが剥離する場合があります。	
			A3	100枚×5冊	Z324	V589	8,000		×	×	—		
			A4	100枚×10冊/箱	ZGAA0776	GAAA5609	13,500		×	×	—		
			A3	100枚×5冊/箱	ZGAA0777	GAAA5610	13,500		×	×	—		
			A4	100枚×10冊	Z327	V810	15,000		×	×	—		
			A3	100枚×5冊	Z328	V811	15,000		×	×	—		
174	A4	100枚×10冊	Z327	V810	15,000	×	×	—	—				
		A3	100枚×5冊	Z328	V811	15,000	×	×	—	—			
256	A4	100枚×10冊	Z327	V810	15,000	×	×	—	—				
		A3	100枚×5冊	Z328	V811	15,000	×	×	—	—			
12.6"×19.2"	A4	250枚×3冊	ZGAA0140	GAAA1137	30,000	×	×	—	—				

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「—」は、走行確認されていない用紙です。

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、走行確認されていない用紙です。

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項								
					箱	冊													
アート紙 (艶消し)	ロストンカラー ホワイト	157	A4	100枚×10冊	Z957	V835	10,000	つや消しタイプの高級感あふれる表現が可能。製本の表紙やPOP等に適しています。	●	-	厚紙1B	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。 紙詰まりでは、紙詰まりする場合があります。その場合は、普通紙を下に敷いて本用紙をセットしてください。							
			A3	100枚×5冊	Z958	V836	10,000												
			12"×18"	100枚×7冊	Z959	V837	16,100												
		209	A4	500枚×4冊	ZGAA0141	GFAA1070	18,000		●	-	コート紙2								
			A3	500枚×2冊	ZGAA0142	GFAA0824	19,800												
			12"×18"	100枚×5冊	Z960	V838	13,000												
		256	A4	500枚×2冊	ZGAA0143	GFAA1138	35,800		-	-	-								
			A3	500枚×1冊	ZGAA0144	GFAA1139	11,200												
			12.6"×19.2"	250枚×4冊	ZGAA0145	GFAA1140	12,300												
		カード 用紙	彩色カード紙	210	A4	100枚/箱	GAAA1703			1,500	● ●		●	-	厚紙2A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。(注3)			
					A3	100枚/箱	GAAA1704			3,000									
				260	A4	100枚/箱	GAAA1705			1,800									
A3	100枚/箱				GAAA1706		3,600												
防水 マテリアル	耐水用ホワイトフィルム	210	A4	100枚/箱	GAAA2851		8,000	●	-	-	厚紙2S	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。(注1)							
			B4	100枚/箱	GAAA2852		11,500												
			A3	100枚/箱	GAAA2854		16,000												
			B4 16面	100枚/箱	GAAA2853		12,500												
		88	A4	100枚/箱	V812		9,500												
			A3	100枚/箱	V813		19,000												
ハガキ 用紙	ハガキ用紙 (通常)	132	A4	100枚×5冊	Z325	V423	5,500	● ●	-	-	厚紙1A	よく削いでからセットしてください。							
	ハガキ用紙 (往復)		A4	100枚×5冊	Z478	V424	6,500												
名刺用紙	名刺・カード用紙A4 10面スリット入り	200	A4	50枚×5冊	ZGAA0742	GAAA5415	12,500	● ● ●	-	-	厚紙2A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。							
	DT名刺用紙N ホワイト	190	A4	100枚×5冊/箱	ZGAA1068	GAAA6177	12,000												
	DT名刺用紙N クリーム				ZGAA1069	GAAA6178													
封筒	Ncolor封筒	参考 坪量: 208	角形2号 (240×332)	100枚/箱	GAAA4246		3,200	●	-	-	封筒	手差しトレイでご使用ください。 長形3号、角形2号はフラップを開き、封筒の凹凸を印刷してセット。 長形3号はフラップを折り、フラップを完全にセット。 (注3)							
			洋長形3号 (120×235)	200枚/箱	GAAA4244		2,880												
			長形3号 (120×235)	200枚/箱	GAAA4245		2,880												
			フラップ付/洋長3号 (120×235)	500枚/箱	GAAA4452		7,500												
ラベル	タックフィルム (透明)	109 (剥離紙 含む)	A4	100枚/箱	V526		12,500	●	-	-	厚紙2S	用紙をさばしてからセット。 紙詰まりする場合は、1枚ずつセット。 (注1) (注2)							
	タックフィルム (白色)		A4	100枚/箱	V527		12,500												
	タックフィルム (強粘着白色)		A4	100枚/箱	V590		14,000												
	ラベル用紙		A4 ノーカット	100枚×5冊	Z778	V862	19,000						● ● ×	-	-	ラベル紙	レーザープリンター専用で販売するラベル用紙です。糊でプリンター内部を汚さないように設計されていますので安心してご使用いただけます。		
			A4 20面	100枚×5冊	Z776	V860	20,000												
			A4 20面 耳付き	100枚×5冊	Z777	V861	20,000												
	ラベル用紙HG		A4 ノーカット	100枚×5冊	ZGAA0442	GAAA4435	19,000						● ● ×	-	-	ラベル紙	ラベルより若干厚めのラベル用紙です。裏写りが少なく高級感のあるラベルに仕上がります。		
			A4 20面	100枚×5冊	ZGAA0443	GAAA4436	20,000												
	その他 アプリケーション 用紙		装丁紙ソーテル	210	12"×18"	100枚/箱	V846							7,000	● ●	-	-	コート紙2	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。(注1) (注2)
			カラコービー用高級和紙	-	A4	10枚×5パック	V425							4,000					
長尺用紙		127	297×1200	100枚×5冊/箱	ZGAA0288	GAAA2688	14,500	● ●	-	-	厚紙1A	手差しトレイまたは、長尺トレイ (オプション) に1枚ずつセットしてください。 (注4) (注5)							
				100枚×2冊/箱	GAAA7253		6,500												
				100枚×5冊/箱	ZGAA0172	GAAA1481	13,500												
		157	297×900	100枚/箱	GAAA7128		2,970												
				100枚×5冊/箱	ZGAA0228	GAAA1799	12,000												
				100枚/箱	GAAA7129		2,660												
ステイショナリープリント 320長尺		127	320×1200	50枚×2冊/箱	*e-Qixのみでの販売となります [e-Qix注文コード] 1082-4055	9,000	● ●	-	-	厚紙1A	特殊寸法の長尺の用紙/フィルムです。垂れ幕や横断幕を手軽に作成できます。								
ステイショナリープリント 320長尺ラミフリー		230	320×1200	25枚/箱	*e-Qixのみでの販売となります [e-Qix注文コード] 1082-4062	11,900													
ステイショナリープリント クリアホルダー (マットタイプ)		-	A4 220×312	30枚/箱	*e-Qixのみでの販売となります [e-Qix注文コード] 1096-5154	8,100													
ステイショナリープリント 320長尺クロス		-	320×1200	10枚/箱	*e-Qixのみでの販売となります [e-Qix注文コード] 1108-2425	8,700													
ステイショナリープリント フラットファイル	300	307×521	50枚/箱	*e-Qixのみでの販売となります [e-Qix注文コード] 1132-6956	8,250														
ステイショナリープリント ポケットティッシュBOX	300	305×406	50枚/箱	*e-Qixのみでの販売となります [e-Qix注文コード] 1132-6963	9,000														
レザック66 (シロ)	151	12"×18"	100枚×6冊	Z952	V845	21,000													
カラー ペーパー	カラーペーパー	64	クリーム A4	500×5冊/箱	ZGAA0858	GAAA5910						8,100	● ● ●	-	-	普通紙A	鮮やかな色が特徴のカラーペーパーです。		
			クリーム B4	500×5冊/箱	ZGAA0862	GAAA5914						10,700							
			クリーム B5	500×3冊/箱	ZGAA0866	GAAA5918						3,600							
			クリーム A3	500×3冊/箱	ZGAA0870	GAAA5922						9,720							
			ライトブルー A4	500×5冊/箱	ZGAA0859	GAAA5911						8,100							
			ライトブルー B4	500×5冊/箱	ZGAA0863	GAAA5915	10,700												
			ライトブルー B5	500×3冊/箱	ZGAA0867	GAAA5919	3,600												
			ライトブルー A3	500×3冊/箱	ZGAA0871	GAAA5923	9,720												
			ピンク A4	500×5冊/箱	ZGAA0860	GAAA5912	8,100												
			ピンク B4	500×5冊/箱	ZGAA0864	GAAA5916	10,700												
			ピンク B5	500×3冊/箱	ZGAA0868	GAAA5920	3,600												
			ピンク A3	500×3冊/箱	ZGAA0872	GAAA5924	9,720												
			グリーン A4	500×5冊/箱	ZGAA0861	GAAA5913	8,100												
			グリーン B4	500×5冊/箱	ZGAA0865	GAAA5917	10,700												
			グリーン B5	500×3冊/箱	ZGAA0869	GAAA5921	3,600												
			グリーン A3	500×3冊/箱	ZGAA0873	GAAA5925	9,720												

用紙タイプ設定の記号はプリント結果をさらに高画質にする場合は機械に設定する数値です。設定方法については付属の取扱説明書をご覧ください。
*表内の用紙サイズは次の通りです。12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、13"×18"=457×330mm、13"×19"=483×330mm

- 機種によっては使用できない用紙もございます。また、ご使用にあたってはモード・使用条件等の留意事項がありますので、必ずお読みください。
- (注1) 低温環境下、かつ高密度画像でトナーの定着が弱くなる場合があります。
- (注2) 紙詰まりする際は、普通紙を下に敷いて本用紙をセットしてください。
- (注3) 両面プリント時に、プリント第1面に薄い筋状の跡が付く場合があります。
- (注4) 後部余白が小さくなる場合があります。アライメントユーザー調整で用紙送り方向の偏りを小さくすることで後端の余白が増加します。薄い筋状の跡が付く場合があります。(アライメントユーザー調整の手順詳細は管理者ガイドをご覧ください)
- (注5) 自動両面プリントはできません。
- (注6) 手差しトレイ、又はオプションの長尺用紙セットガイド (320mm) に1枚ずつセットしてください。プリントする画像によっては、用紙表面がザラついた仕上がりになる場合があります。ザラつきが出る場合は、転写出力の調整を行ってください。但し、調整により他用紙の画質に影響が出る可能性があります。(転写出力調整の手順詳細は、管理者ガイドをご覧ください)
- (注7) 手差しトレイ、又はオプションの長尺用紙セットガイド (320mm) に1枚ずつセットしてください。プリントする画像によっては、用紙表面がザラついた仕上がりになる場合があります。ザラつきが出る場合は、プリントする際の用紙タイプ設定を「厚紙2S」に切り替えると改善する場合があります。この用紙を出した後に、他の用紙を出力すると帯状のロール跡が発生する場合があります。
- (注8) 手差しトレイに、1枚ずつ用紙長辺を先端にセットし、印刷した用紙1枚ごとに排出トレイから取り除いてください。印刷時は二次転写電圧補正を+10に設定してください。高湿度環境下でのプリントや高密度画像をプリントする場合は、画像に乱れが発生しやすくなります。(二次転写電圧補正の手順詳細は、管理者ガイドをご覧ください)
- (注9) 高温高湿度下ではハートン部で画像の乱れ (白点) が発生する場合があります。
- (注10) クロス紙は、表面にプリントしてください。(裏面にプリントすると定着不良が発生し、トナーが剥がれる場合があります)
- (注11) 高画質密度の画像では定着不良が発生する可能性があります。
- (注12) 非定形サイズ [507mm×521mm] に設定してください。長尺サイズにつき、フィニッシャー装着のマシンでは、サイドトレイへの排出のみ可能です。(フィニッシャー-B3は胴内への排出が可能)
- (注13) 手差しトレイのみセット可能。1枚ずつセットして、印刷された用紙は枚ごとに排出トレイから取り除いてください。穴部、折り筋部に画像を印刷しないでください。
- (注14) 非定形サイズ [305mm×406mm] に設定してください。手差しトレイに1枚ずつセットしてください。高温高湿度環境下では使用しないでください。
- プリントする画像によっては、用紙表面がザラついた仕上がりになる場合があります。ザラつきが出る場合は、転写出力調整 (ユーザーオファセット) による二次転写出力調整を行ってください。但し、調整により他用紙の画質に影響する可能性があります。分断部には画像を印刷しないでください。