

# ApeosPort C7070/C6570/C5570/C4570/C3570/C3070/C2570 カラーコピー用紙 機種別対応表

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項																						
					箱	冊																											
専用 上質紙	J	82	A4	250枚×10冊	Z979	V649	7,000	表面の平滑度、白度が高い用紙。企画書など幅広く活用できます。	● ●	普通紙B	-																						
			B4	250枚×5冊	Z980	V650	5,000																										
			B5	250枚×10冊	Z981	V651	5,500																										
			A3	250枚×5冊	Z982	V652	7,000																										
			13"x18"	250枚×5冊	Z397	V430	8,250																										
			13"x19"	250枚×5冊	ZGAA0529	GAAA4987	15,000																										
			特A3 (453X328)	250枚×5冊	ZGAA0062	GAAA0471	8,000																										
	JW	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0440	GAAA4433	7,000	企画書や提案書などに幅広く活用できるJ紙よりも高白色な用紙です。	-	-	-	-																					
			B4	250枚×5冊	ZGAA0518	GAAA4841	5,000																										
			B5	250枚×10冊	ZGAA0519	GAAA4842	5,500																										
	JD	98	A3	250枚×5冊	ZGAA0441	GAAA4434	7,000	カタログや冊子などに幅広く活用できる両面用紙です。	● ●	上質紙B	-	-																					
			A4	250枚×10冊	Z389	V595	10,500																										
			B4	250枚×5冊	Z390	V596	8,000																										
	フルカラー複写機用紙	98	12"×18"	A3	250枚×5冊	Z392	V598	10,500	フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに再現。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを提供します。	-	-	-	-																				
				A4	500枚×5冊	Z625	V436	5,250																									
	専用 上質紙	c2 (シー・ツー)	70	B4	500枚×5冊	Z626	V437	7,100	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白度度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを發揮します。	● ●	普通紙A	-	-																				
				B5	500枚×5冊	Z627	V438	4,000																									
				A3	500枚×3冊	Z628	V439	6,300																									
		c2r (シー・ツー・アール)	70	A4	500枚×5冊	ZGAA0054	GAAA0390	5,250	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白度度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを發揮します。	● ●	再生紙A	-	-																				
				B4	500枚×5冊	ZGAA0055	GAAA0391	7,100																									
				B5	500枚×5冊	ZGAA0056	GAAA0392	4,000																									
		Ncolor081	81	A3	500枚×3冊	ZGAA0057	GAAA0393	6,300	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白度度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを發揮します。	● ●	普通紙B	-	-																				
				A4	250枚×10冊	ZGAA0235	GAAA1878	7,500																									
				A3	250枚×5冊	ZGAA0236	GAAA1879	7,500																									
Ncolor104		104	SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0237	GAAA1880	12,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	● ●	上質紙B	-	-																					
	レター		250枚×10冊	ZGAA0238	GAAA1881	9,500																											
	A4		250枚×8冊	ZGAA0239	GAAA1882	10,000																											
Ncolor127	127	A3	250枚×3冊	ZGAA0240	GAAA1883	10,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	● ●	厚紙1A	(注3)	-																						
		SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0241	GAAA1884	18,000																											
		A4	250枚×6冊	ZGAA0242	GAAA1885	12,000																											
Ncolor157	157	A3	250枚×3冊	ZGAA0243	GAAA1886	12,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	● ●	厚紙1B	(注3)	-																						
		SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0244	GAAA1887	12,000																											
		A4	250枚×6冊	ZGAA0245	GAAA1888	21,000																											
Ncolor209	209	A4	250枚×4冊	ZGAA0246	GAAA1889	10,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	● ●	厚紙2A	(注3)	-																						
		A3	250枚×2冊	ZGAA0247	GAAA1890	10,000																											
		SRA3 (450X320)	250枚×2冊	ZGAA0248	GAAA1891	17,500																											
上質紙	OKプリン上質	104	SRA3 (450X320)	100枚×5冊	ZGAA0013	GAAA0176	8,850	適度な白度と不透明度を合わせもつ上質紙です。うら写りが少なく、多彩な用途に対応できます。	● ●	上質紙B	-	-																					
			A4	100枚×10冊	Z544	V889	4,800																										
			A3	100枚×5冊	Z545	V890	4,800																										
			Color Copy	157	100	A4	100枚×10冊			Z546	V891	5,600	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	● ●	厚紙1B	(注3)	-																
						A3	100枚×5冊			Z547	V892	5,600																					
						A4	100枚×10冊			Z548	V893	9,200																					
						Color Copy	209			100	A3	100枚×5冊			Z549	V894	9,800	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	● ●	厚紙2A	(注3)	-											
											SRA3 (450X320)	100枚×5冊			ZGAA0014	GAAA0177	10,200																
											A4	500枚×5冊			Z949	V413	11,000																
	Color Copy	90						100	A3		500枚×5冊	Z421			V418	21,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。			● ●	上質紙B	-	-										
									SRA3 (450X320)		500枚×4冊	ZGAA0118			GAAA1037	25,200																	
									A4		500枚×5冊	Z994			V414	13,000																	
			Color Copy	100	120				A3		500枚×4冊	Z433	V419	21,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	-					-	-	-										
									SRA3 (450X320)		500枚×4冊	ZGAA0119	GAAA1038	27,400																			
									A4		250枚×7冊	ZGAA1332	GAAA6603	11,375																			
						Color Copy	120		160	A3	250枚×7冊	ZGAA1333	GAAA6604	22,750				高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	-		-	-	-										
										SRA3 (450X320)	250枚×6冊	ZGAA0120	GAAA1039	27,000																			
										A4	250枚×5冊	Z997	V416	11,000																			
										Color Copy	160	200	A3	250枚×5冊							Z437	V421	22,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	● ●	厚紙2A	(注3)	用紙を縦長にセット。紙詰まりする際、または縦長にセットできないサイズは、手差しトレイでご使用ください。 (注3) ※300g/m <sup>2</sup> の追加留点トレイ用紙をセットして利用する場合は2~4トレイにセットしてください。自動両面プリント時に紙詰まりが起きる場合があります。 (注11)					
													SRA3 (450X320)	250枚×5冊							Z420	V417	14,000										
													A3	250枚×4冊							Z438	V422	22,000										
													Color Copy	250							280	SRA3 (450X320)	250枚×4冊			ZGAA0122	GAAA1041	29,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	● ●	厚紙3A	(注3)	用紙を縦長にセット。紙詰まりする際、または縦長にセットできないサイズは、手差しトレイでご使用ください。 (注3) ※300g/m <sup>2</sup> の追加留点トレイ用紙をセットして利用する場合は2~4トレイにセットしてください。自動両面プリント時に紙詰まりが起きる場合があります。 (注11)
																						A4	125枚×7冊			ZGAA1334	GAAA6605	14,175					
																						A3	125枚×7冊			ZGAA1335	GAAA6606	28,350					
Color Copy	280	300						SRA3 (450X320)									125枚×6冊			ZGAA0125		GAAA1044	31,500			高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	● ●	厚紙3B			(注3)	用紙を縦長にセット。紙詰まりする際、または縦長にセットできないサイズは、手差しトレイでご使用ください。 (注3) ※300g/m <sup>2</sup> の追加留点トレイ用紙をセットして利用する場合は2~4トレイにセットしてください。自動両面プリント時に紙詰まりが起きる場合があります。 (注11)	
								A4									150枚×5冊/箱			ZGAA0445		GAAA4456	13,500										
								A3									150枚×5冊/箱			ZGAA0446		GAAA4457	27,300										
			Color Copy	300	300			A4							125枚×5冊/箱	ZGAA0447	GAAA4458			13,500		高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	● ●					厚紙3B			(注3)	用紙を縦長にセット。紙詰まりする際、または縦長にセットできないサイズは、手差しトレイでご使用ください。 (注3) ※300g/m <sup>2</sup> の追加留点トレイ用紙をセットして利用する場合は2~4トレイにセットしてください。自動両面プリント時に紙詰まりが起きる場合があります。 (注11)	
								A3							125枚×5冊/箱	ZGAA0448	GAAA4459			27,000													
								A4							250枚×4冊	ZGAA0067	GAAA0565			5,400													
						専用 コート紙	JDコート104	104	A4						250枚×4冊	ZGAA0068	GAAA0566	10,800	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	● ●								コート紙1A			1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。	-	
									A3						250枚×4冊	ZGAA0069	GAAA0567	12,800															
									特A3 (453X328)						250枚×4冊	ZGAA0069	GAAA0567	12,800															
							JDコート127	127	100	SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0267			GAAA2272	14,000	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	● ●	コート紙1A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。				-									
										A4	250枚×4冊	ZGAA0268			GAAA2273	7,100																	
										A3	250枚×4冊	ZGAA0269			GAAA2274	14,200																	
							JDコート157	157	100	SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0270	GAAA2275	17,560	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	● ●	コート紙1A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。	-														
										A4	250枚×4冊	ZGAA0271	GAAA2276	8,100																			
										A3	250枚×4冊	ZGAA0272	GAAA2277	16,200																			
コート紙 (光沢)	OSコート紙W	127				A4	250枚×4冊	ZGAA0452	GAAA4476	4,000	カタログやリーフレットに適した両面コート紙です。	● ●	コート紙1A	-	手差しトレイでご使用ください。紙詰まりする際は、1枚ずつセットしてください。																		
						A3	250枚×3冊	ZGAA0453	GAAA4477	6,000																							
						SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0454	GAAA4478	8,250																							
			157	100	A4	250枚×4冊	ZGAA0455	GAAA4479	5,000	-						-	-	-															
					A3	250枚×3冊	ZGAA0456	GAAA4480	7,500																								
					SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0457	GAAA4481	10,500																								
キャスト コート紙	ミラーコートプラチナ (片面)	157	A4	100枚×10冊	Z323	V588	8,000	表面(片面)の仕上げを特殊加工し、光沢感をアップ。鏡のような光沢があり、写真の多いカタログに適しています。	× ×	-	-	爪などで強く擦るとトナーが剥離する場合があります。																					
			A3	100枚×5冊	Z324	V589	8,000																										
			A4	100枚×10冊/箱	ZGAA0776	GAAA5609	13,500																										
			174	100	A3	100枚×5冊/箱	ZGAA0777						GAAA5610	13,500	-	-	-	-															
					A4	100枚×10冊	Z327						V810	15,000																			
					A3	100枚×5冊	Z328						V811	15,000																			
キャスト コート紙	ミラーコートプラチナ (片面)	256	A4	100枚×5冊	Z328	V811	15,000	-	×	×	-	-																					
			12.6"×19.2"	250枚×3冊	ZGAA0140	GAAA1137	30,000																										

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、走行確認されていない用紙です。

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、走行確認されていない用紙です。

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項								
					箱	冊													
アート紙 (艶消し)	ロストンカラー ホワイト	157	A4	100枚×10冊	Z957	V835	10,000	つや消しタイプの高級感あふれる表現が可能。製本の表紙やPOP等に適しています。	●	-	厚紙1B	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。 紙詰まりでは、紙詰まりする場合があります。その場合は、普通紙を下に敷いて本用紙をセットしてください。							
			A3	100枚×5冊	Z958	V836	10,000												
			12"×18"	100枚×7冊	Z959	V837	16,100												
			A4	500枚×4冊	ZGAA0141	GFAA1070	18,000												
			A3	500枚×2冊	ZGAA0142	GFAA0824	19,800												
			12"×18"	100枚×5冊	Z960	V838	13,000												
		209	12.6"×19.2"	250枚×4冊	ZGAA0143	GFAA1138	35,800		●	-	-		コート紙2						
			A4	500枚×2冊	ZGAA0144	GFAA1139	11,200												
			A3	500枚×1冊	ZGAA0145	GFAA1140	12,300												
			12.6"×19.2"	250枚×2冊	ZGAA0146	GFAA1141	22,000												
			A4	100枚/箱	GAAA1703	1,500	●							●	-	厚紙2A			
			A3	100枚/箱	GAAA1704	3,000													
A4	100枚/箱	GAAA1705	1,800																
A3	100枚/箱	GAAA1706	3,600																
A4	100枚/箱	GAAA2851	8,000																
B4	16面	GAAA2852	11,500																
防水 マテリアル	耐水用ホワイトフィルム	210	A3	100枚/箱	GAAA2854	16,000	●	-	-	厚紙2S	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。(注1)								
			B4	16面	GAAA2853	12,500													
			A4	100枚/箱	V812	9,500													
			A3	100枚/箱	V813	19,000													
ハガキ 用紙	ハガキ用紙 (通常)	132	A4	100枚×5冊	Z325	V423	5,500	●	-	-	厚紙1A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。高温高湿、低温低湿下では使用しないでください。(注1)(注2)							
	ハガキ用紙 (往復)		A4	100枚×5冊	Z478	V424	6,500												
名刺用紙	名刺・カード用紙A4 10面スリット入り	200	A4	50枚×5冊	ZGAA0742	GAAA5415	12,500	●	●	-	厚紙2A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。							
	DT名刺用紙N ホワイト		A4	100枚×5冊/箱	ZGAA1068	GAAA6177	12,000												
	DT名刺用紙N クリーム		A4	100枚×5冊/箱	ZGAA1069	GAAA6178	12,000												
封筒	Ncolor封筒	参考 坪量: 208	角形2号 (240×332)	100枚/箱	GAAA4246		3,200	●	-	-	封筒	手差しトレイでご使用ください。 長形3号、角形2号はフラップを開き、封筒の凹凸を印刷してセット。 長形3号はフラップを閉じ、フラップを完全にセット。 (注1)							
			洋長形3号 (120×235)	200枚/箱	GAAA4244		2,880												
			長形3号 (120×235)	200枚/箱	GAAA4245		2,880												
			フラップ付/洋長3号 (120×235)	500枚/箱	GAAA4452		7,500												
ラベル	タックフィルム (透明)	109 (剥離紙 含む)	A4	100枚/箱	V526		12,500	●	-	-	厚紙2S	用紙をさばしてからセット。 紙詰まりする場合は、1枚ずつセット。 (注1)(注2)							
	タックフィルム (白色)		A4	100枚/箱	V527		12,500												
	タックフィルム (強粘着白色)		A4	100枚/箱	V590		14,000												
	ラベル用紙		A4 ノーカット	100枚×5冊	Z778	V862	19,000						●	×	-	ラベル紙	レーザープリンター専用で販売するラベル用紙です。糊でプリンター内部を汚さないように設計されていますので安心してご使用いただけます。		
			A4 20面	100枚×5冊	Z776	V860	20,000												
			A4 20面 耳付き	100枚×5冊	Z777	V861	20,000												
	ラベル用紙HG		A4 ノーカット	100枚×5冊	ZGAA0442	GAAA4435	19,000						●	×	-	ラベル紙	ラベルより若干厚めのラベル用紙です。裏写りが少なく高級感のあるラベルに仕上がります。		
			A4 20面	100枚×5冊	ZGAA0443	GAAA4436	20,000												
	その他 アプリケーション 用紙		装丁紙ソーテル	151	12"×18"	100枚/箱	V846							7,000	●	-	-	コート紙2	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。(注1)(注2)
			カラートレー用高級紙		A4	10枚×5パック	V425							4,000					
長尺用紙		100枚×5冊/箱	ZGAA0288		GAAA2688	14,500	●	-	-	厚紙1A	手差しトレイまたは、長尺トレイ (オプション) に1枚ずつセットしてください。 (注4)(注5)								
		297×1200	100枚×2冊/箱		GAAA7253	6,500													
		100枚×5冊/箱	ZGAA0172		GAAA1481	13,500													
		297×900	100枚/箱		GAAA7128	2,970													
		100枚×5冊/箱	ZGAA0228		GAAA1799	12,000													
		210×900	100枚/箱		GAAA7129	2,660													
ステイショナリープリント 320長尺		127	320×1200		50枚×2冊/箱	*e-Qixのみでの販売となります [e-Qix注文コード] 1082-4055	9,000	●	-	-	厚紙1A	特殊寸法の長尺用紙/フィルムです。垂れ幕や横断幕を手軽に作成できます。							
ステイショナリープリント 320長尺ラミフリー		230	320×1200		25枚/箱	*e-Qixのみでの販売となります [e-Qix注文コード] 1082-4062	11,900												
ステイショナリープリント クリアホルダー (マットタイプ)		-	A4 220×312		30枚/箱	*e-Qixのみでの販売となります [e-Qix注文コード] 1096-5154	8,100												
ステイショナリープリント 320長尺クロス		-	320×1200		10枚/箱	*e-Qixのみでの販売となります [e-Qix注文コード] 1108-2425	8,700												
ステイショナリープリント フラットファイル	300	307×521	50枚/箱	*e-Qixのみでの販売となります [e-Qix注文コード] 1132-6956	8,250														
ステイショナリープリント ポケットティッシュBOX	300	305×406	50枚/箱	*e-Qixのみでの販売となります [e-Qix注文コード] 1132-6963	9,000														
レザック66 (シロ)	151	12"×18"	100枚×6冊	Z952	V845	21,000	●						×	-	厚紙1B	表面の凹凸が独特の風合いを持つ表紙用紙です。			
カラー ペーパー	カラーペーパー	64	クリーム A4	500×5冊/箱	ZGAA0858	GAAA5910											8,100		
			クリーム B4	500×5冊/箱	ZGAA0862	GAAA5914											10,700		
			クリーム B5	500×3冊/箱	ZGAA0866	GAAA5918											3,600		
			クリーム A3	500×3冊/箱	ZGAA0870	GAAA5922											9,720		
			ライトブルー A4	500×5冊/箱	ZGAA0859	GAAA5911											8,100		
			ライトブルー B4	500×5冊/箱	ZGAA0863	GAAA5915		10,700											
			ライトブルー B5	500×3冊/箱	ZGAA0867	GAAA5919		3,600											
			ライトブルー A3	500×3冊/箱	ZGAA0871	GAAA5923		9,720											
			ピンク A4	500×5冊/箱	ZGAA0860	GAAA5912		8,100											
			ピンク B4	500×5冊/箱	ZGAA0864	GAAA5916		10,700											
			ピンク B5	500×3冊/箱	ZGAA0868	GAAA5920		3,600											
			ピンク A3	500×3冊/箱	ZGAA0872	GAAA5924	9,720												
グリーン A4	500×5冊/箱	ZGAA0861	GAAA5913	8,100															
グリーン B4	500×5冊/箱	ZGAA0865	GAAA5917	10,700															
グリーン B5	500×3冊/箱	ZGAA0869	GAAA5921	3,600															
グリーン A3	500×3冊/箱	ZGAA0873	GAAA5925	9,720															

用紙タイプ設定の記号はプリント結果をさらに高画質にする場合は機械に設定する数値です。設定方法については付属の取扱説明書をご覧ください。  
\*表内の用紙サイズは次の通りです。12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、13"×18"=457×330mm、13"×19"=483×330mm

- 手差しトレイで厚紙用紙を両面コピーする場合は、「厚紙1うら」または「厚紙うら2」に切り替えてご使用ください。
- プリント時には、各パッケージの「使用上の注意」をご確認ください。
- 掲載商品の価格 (円) ・仕様等は、2021年4月現在のものです。市場価格の変動、仕様の変更等によりお値を必ず変更させていただきます。ご了承ください。
- カタログ掲載商品の価格 (円) には消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。
- 当社取扱商品は、厳重な品質管理を行っておりますが、ご購入いただいた商品に万一、材料の不良・製造上の欠陥等不備がございましたら、最寄りの営業所までご連絡願います。
- 機種によっては使用できない用紙もございます。また、ご使用にあたってはモード・使用条件等の留意事項がありますので、必ずお読み合わせください。
- (注1) 低温環境下、かつ高密度画像でトナーの定着が弱くなる場合があります。
- (注2) 紙詰まりする際は、普通紙を下に敷いて本用紙をセットしてください。
- (注3) 両面プリント時に、プリント第1面に薄い筋状の跡が付く場合があります。
- (注4) 後部余白が小さくなる場合があります。アラメントユーザー調整で用紙送り方向の倍率を小さくすることで後端の余白が増加します。薄い筋状の跡が付く場合があります。(アラメントユーザー調整の手順詳細は管理者ガイドをご覧ください)
- (注5) 自動両面プリントはできません。
- (注6) 手差しトレイ、又はオプションの長尺用紙セットガイド (320mm) に1枚ずつセットしてください。プリントする画像によっては、用紙表面がザラついた仕上がりになる場合があります。ザラつきが出る場合は、転写出力の調整を行ってください。但し、調整により他用紙の画質に影響が出る可能性があります。(転写出力調整の手順詳細は、管理者ガイドをご覧ください)
- (注7) 手差しトレイ、又はオプションの長尺用紙セットガイド (320mm) に1枚ずつセットしてください。プリントする画像によっては、用紙表面がザラついた仕上がりになる場合があります。ザラつきが出る場合は、プリントする際の用紙タイプ設定を「厚紙2S」に切り替えることで改善する場合があります。この用紙を出した後に、他の用紙を出力すると帯状のロール跡が発生する場合があります。
- (注8) 手差しトレイに、1枚ずつ用紙長辺を先端にセットし、印刷した用紙1枚ごとに排出トレイから取り除いてください。印刷時は二次転写電圧補正を+10に設定してください。高湿環境下でのプリントや高密度画像をプリントする場合は、画像に乱れが発生しやすくなります。(二次転写電圧補正の手順詳細は、管理者ガイドをご覧ください)
- (注9) 高温高湿下ではハートン部で画像の乱れ (白点) が発生する場合があります。
- (注10) クロス紙は、表面にプリントしてください。(裏面にプリントすると定着不良が発生し、トナーが剥がれる場合があります)
- (注11) 高画質密度の画像では定着不良が発生する可能性があります。
- (注12) 非定形サイズ [507mm×521mm] に設定してください。長尺サイズにつき、フィニッシャー装着のマシンでは、サイドトレイへの排出のみ可能です。(フィニッシャー-B3は胴内への排出が可能)
- (注13) 手差しトレイのみセット可能。1枚ずつセットして、印刷された用紙は枚ごとに排出トレイから取り除いてください。穴部、折り筋部に画像を印刷しないでください。
- (注14) 非定形サイズ [305mm×406mm] に設定してください。手差しトレイに1枚ずつセットしてください。高温高湿環境下では使用しないでください。
- プリントする画像によっては、用紙表面がザラついた仕上がりになる場合があります。ザラつきが出る場合は、転写出力調整 (ユーザーオフセット) による二次転写出力調整を行ってください。但し、調整により他用紙の画質に影響する可能性があります。分断部には画像を印刷しないでください。