

DocuCentre-III C4400 カラーコピー用紙 機種別対応表

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。
 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、
 走行確認されていない用紙です。

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応		用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項	
					箱	冊			片面	両面			
専用 上質紙	J	82	A4	250枚×10冊	Z979	V649	7,000	表面の平滑度、白化度が高い用紙。企画書など幅広く活用できます。	●	●	普通紙 (A)	-	
			B4	250枚×5冊	Z980	V650	5,000						
			B5	250枚×10冊	Z981	V651	5,500						
			A3	250枚×5冊	Z982	V652	7,000						
			13"x18"	250枚×5冊	Z397	V430	8,250						
			13"x19"	250枚×5冊	ZGAA0529	GAAA4987	15,000						
			特A3 (453X328)	250枚×5冊	ZGAA0062	GAAA0471	8,000						
	JW	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0440	GAAA4433	7,000	企画書や提案書などに幅広く活用できるJ紙よりも高白色な用紙です。	●	●	普通紙 (A)	-	
			B4	250枚×5冊	ZGAA0518	GAAA4841	5,000						
			B5	250枚×10冊	ZGAA0519	GAAA4842	5,500						
			A3	250枚×5冊	ZGAA0441	GAAA4434	7,000						
	JD	98	A4	250枚×10冊	Z389	V595	10,500	カタログや冊子などに幅広く活用できる両面用紙です。	●	●	普通紙 (A)	-	
			B4	250枚×5冊	Z390	V596	8,000						
			B5	250枚×10冊	Z391	V597	8,000						
	フルカラー複写機用紙	98	A3	250枚×5冊	Z392	V598	10,500		●	●	普通紙 (A)	手差しトレイから※1	
			A4	250枚×5冊	Z961	V839	12,250						
	専用 上質紙	c2 (シー・ツー)	70	A4	500枚×5冊	Z625	V436	5,250	フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに再現。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロプリント専用紙と同等の高いコストパフォーマンスを提供します。	●	●	普通紙 (B)	-
				B4	500枚×5冊	Z626	V437	7,100					
				B5	500枚×5冊	Z627	V438	4,000					
		c2r (シー・ツー・アール)	70	A4	500枚×3冊	Z628	V439	6,300	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白化度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを発揮します。	●	●	普通紙 (B)	-
				B4	500枚×5冊	ZGAA0054	GAAA0390	5,250					
B5				500枚×5冊	ZGAA0055	GAAA0391	7,100						
Ncolor081		81	A4	500枚×5冊	ZGAA0056	GAAA0392	4,000	JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画質を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	普通紙 (A)	手差しトレイから※1 ※2	
			A3	500枚×3冊	ZGAA0057	GAAA0393	6,300						
			A4	250枚×10冊	ZGAA0235	GAAA1878	7,500						
Ncolor104		104	A4	250枚×5冊	ZGAA0236	GAAA1879	7,500	JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画質を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	厚紙1 (A)	手差しトレイから※1 ※2	
			A3	250枚×5冊	ZGAA0237	GAAA1880	12,500						
			レター	250枚×10冊	ZGAA0238	GAAA1881	9,500						
Ncolor127	127	A4	250枚×8冊	ZGAA0239	GAAA1882	10,000	JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画質を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	厚紙1 (A)	※2		
		A3	250枚×4冊	ZGAA0240	GAAA1883	10,000							
		SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0241	GAAA1884	18,000							
Ncolor157	157	A4	250枚×6冊	ZGAA0242	GAAA1885	12,000	JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画質を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	厚紙1 (A)	手差しトレイから※1 ※2		
		A3	250枚×3冊	ZGAA0243	GAAA1886	12,000							
		SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0244	GAAA1887	12,000							
Ncolor209	209	A4	250枚×4冊	ZGAA0245	GAAA1888	21,000	JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画質を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	厚紙2 (C)	手差しトレイから		
		A3	250枚×2冊	ZGAA0246	GAAA1889	10,000							
		SRA3 (450X320)	250枚×2冊	ZGAA0247	GAAA1890	10,000							
上質紙	OKプリンス上質	104	A4	100枚×5冊	ZGAA0248	GAAA1891	17,500	適度な白化度と不透明度を含わせつつ上質紙です。うら写りが少なく、多彩な用途に対応できます。	●	●	普通紙 (A)	手差しトレイから※1 ※2	
			A4	100枚×10冊	Z544	V889	4,800						
			A3	100枚×5冊	Z545	V890	4,800						
			A4	100枚×10冊	Z546	V891	5,600						
			A3	100枚×5冊	Z547	V892	5,600						
			A4	100枚×10冊	Z548	V893	9,200						
	Color Copy	90	A4	500枚×5冊	Z549	V894	9,800	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	●	普通紙 (S)	手差しトレイから※1 ※2	
			A3	500枚×5冊	Z949	V413	11,000						
			SRA3 (450X320)	500枚×4冊	Z421	V418	21,000						
		100	A4	500枚×5冊	ZGAA0013	GAAA0176	8,850	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	●	普通紙 (S)	-	
			A3	500枚×4冊	Z994	V414	13,000						
			SRA3 (450X320)	500枚×4冊	Z433	V419	21,000						
		120	A4	250枚×7冊	ZGAA0118	GAAA1037	25,200	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	●	厚紙1 (A)	高温高湿時は1枚ずつ手差しトレイから	
			A3	250枚×7冊	ZGAA0119	GAAA1038	27,400						
			SRA3 (450X320)	250枚×6冊	ZGAA1332	GAAA6603	11,375						
		160	A4	250枚×5冊	ZGAA0120	GAAA1039	27,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	●	厚紙1 (A)	高温高湿時は1枚ずつ手差しトレイから	
			A3	250枚×5冊	Z997	V416	11,000						
			SRA3 (450X320)	250枚×5冊	Z437	V421	22,000						
		200	A4	250枚×5冊	ZGAA0121	GAAA1040	27,500	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	●	厚紙2 (A)	手差しトレイから※1	
			A4	250枚×5冊	Z420	V417	14,000						
			A3	250枚×4冊	Z438	V422	22,000						
250	A4	125枚×7冊	ZGAA0122	GAAA1041	29,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	●	厚紙2 (A)	手差しトレイから※1			
	A4	125枚×7冊	ZGAA1334	GAAA6605	14,175								
	SRA3 (450X320)	125枚×6冊	ZGAA1335	GAAA6606	28,350								
280	A4	150枚×5冊/箱	ZGAA0125	GAAA1044	31,500	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	-	-	-	-			
	A3	150枚×5冊/箱	ZGAA0445	GAAA4456	13,500								
	A4	125枚×5冊/箱	ZGAA0446	GAAA4457	27,300								
300	A4	125枚×5冊/箱	ZGAA0447	GAAA4458	13,500	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	-	-	-	-			
	A3	125枚×5冊/箱	ZGAA0448	GAAA4459	27,000								
	A4	250枚×4冊	ZGAA0067	GAAA0565	5,400								
専用 コート紙	JDコート104	104	A3	250枚×4冊	ZGAA0068	GAAA0566	10,800	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	●	コート紙1	手差しトレイから1枚ずつ	
			特A3 (453X328)	250枚×4冊	ZGAA0069	GAAA0567	12,800						
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0267	GAAA2272	14,000						
	JDコート127	127	A4	250枚×4冊	ZGAA0268	GAAA2273	7,100		両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	●	コート紙1	手差しトレイから1枚ずつ
			A3	250枚×4冊	ZGAA0269	GAAA2274	14,200						
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0270	GAAA2275	17,560						
JDコート157	157	A4	250枚×4冊	ZGAA0271	GAAA2276	8,100	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	●	コート紙1	手差しトレイから1枚ずつ 低温低湿では画像が乱れる場合があります。 ※1 手差しトレイから1枚ずつ ※2 低温低湿では画像が乱れる場合があります。		
		A3	250枚×4冊	ZGAA0272	GAAA2277	16,200							
		SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0273	GAAA2278	21,000							
コート紙 (光沢)	OSコート紙W	127	A4	250枚×4冊	ZGAA0452	GAAA4476	4,000	カタログやフリーレットに適した両面コート紙です。	×	×	-	-	
			A3	250枚×3冊	ZGAA0453	GAAA4477	6,000						
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0454	GAAA4478	8,250						
			A4	250枚×4冊	ZGAA0455	GAAA4479	5,000						
			A3	250枚×3冊	ZGAA0456	GAAA4480	7,500						
157	A4	250枚×4冊	ZGAA0457	GAAA4481	10,500	●	-	コート紙1	手差しトレイから走行 高温高湿環境では1枚ずつ走行 画像ムラが発生する場合があります。 ※1 手差しトレイから1枚ずつ ※2 低温低湿では画像が乱れる場合があります。				

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。
 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、
 走行確認されていない用紙です。

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項			
					箱	冊								
キャスト コート紙	ミラーコートプラチナ (片面)	157	A4	100枚×10冊	Z323	V588	8,000	表面(片面)の仕上げを特殊加工し、光沢感をアップ。鏡のような光沢があり、写真の多いカタログに適しています。	×	×	-			
			A3	100枚×5冊	Z324	V589	8,000		×	×	-			
			A4	100枚×10冊/箱	Z327	V810	15,000		×	×	-			
		174	A3	100枚×5冊/箱	ZGAA0777	GAAA5610	13,500		×	×	爪などで強く擦るとトナーが剥離する場合があります。			
			A4	100枚×10冊	Z327	V810	15,000		×	×	-			
			A3	100枚×5冊	Z328	V811	15,000		×	×	-			
アート紙 (艶消し)	ロストンカラー ホワイト	157	A4	100枚×10冊	Z957	V835	10,000	つや消しタイプの高級感あふれる表現が可能。製本の表紙やPOP等に適しています。	●	●	厚紙1 (A)	1枚ずつ手差しトレイから高温高湿時使用不可。※1		
			A3	100枚×5冊	Z958	V836	10,000		●	-	厚紙2 (A)	1枚ずつ手差しトレイから高温高湿・低温低湿では画像が乱れる場合あり ※1		
			12"×18"	100枚×7冊	Z959	V837	16,100		-	-	-	-		
		209	A4	500枚×4冊	ZGAA0141	GFAA1070	18,000		-	-	-	-		
			A3	500枚×2冊	ZGAA0142	GFAA0824	19,800		-	-	-	-		
			12"×18"	100枚×5冊	Z960	V838	13,000		-	-	-	-		
		256	12.6"×19.2"	250枚×4冊	ZGAA0143	GFAA1138	35,800		-	-	-	-		
			A4	500枚×2冊	ZGAA0144	GFAA1139	11,200		-	-	-	-		
			A3	500枚×1冊	ZGAA0145	GFAA1140	12,300		-	-	-	-		
		260	12.6"×19.2"	250枚×2冊	ZGAA0146	GFAA1141	22,000		-	-	-	-		
			A4	100枚/箱	GAAA1703	1,500	-		-	-	-	-		
		カード 用紙	彩色カード紙	210	A3	100枚/箱	GAAA1704		3,000	バリリとした質感で適度な光沢があり、高級感がある仕上りの厚紙のカード用紙です。	●	-	厚紙2 (A)	1枚ずつ手差しトレイから
260	A4			100枚/箱	GAAA1705	1,800	-	-	-		-			
A3	100枚/箱			GAAA1706	3,600	-	-	-	-					
防水 マテリアル	耐水用ホワイトフィルム	210	A4	100枚/箱	GAAA2851	8,000	ベツトフィルムの表面に特殊加工を施した耐水性の強いフィルム。素材が厚手フィルムなので、ラミネートする事無く、屋内店舗POPやプライスカード、ポスター/短期掲示物等に使用できます。また、ミシン入り16面カットにより、小判プライスカードが簡単に作成できます。	-	-	-	-			
			B4	100枚/箱	GAAA2852	11,500		-	-	-	-			
			A3	100枚/箱	GAAA2854	16,000		-	-	-	-			
			B4 16面	100枚/箱	GAAA2853	12,500		-	-	-	-			
		88	A4	100枚/箱	V812	9,500		片面プリント用の薄口フィルムです。	-	-	-	-		
			A3	100枚/箱	V813	19,000			-	-	-	-		
ハガキ 用紙	ハガキ用紙(通常)	132	A4	100枚×5冊	Z325	V423	5,500	郵便番号欄がプレ・プリントされたミシン入りの用紙です。(通常はA4にハガキ4通分、往復はA4にハガキ2通分)	●	●	厚紙1 (A)	-		
	ハガキ用紙(往復)		A4	100枚×5冊	Z478	V424	6,500		-	-	-	-		
	A4オープンハガキセット	128	A4	用紙: 500枚 圧着フィルム: 1,000枚	GAAA2647	30,000	-		-	-	-			
	A3オープンハガキセット	128	A3	用紙: 250枚 圧着フィルム: 1,000枚	GAAA1586	30,000	●		●	厚紙1 (A)	1枚ずつ手差しトレイから			
名刺用紙	名刺・カード用紙A4 10面スリット入り	200	A4	50枚×5冊	ZGAA0742	GAAA5415	12,500	あらかじめ10面付けのスリットが入っているため、出力後引きちぎるだけで切り口スリットの名刺・カードが作成出来ます。	-	-	-	-		
	DT名刺用紙N ホワイト	190	A4	100枚×5冊/箱	ZGAA1068	GAAA6177	12,000		●	●	厚紙2 (A)	手差しトレイから極低温では第2面に白点が出る場合あり		
	DT名刺用紙N クリーム				ZGAA1069	GAAA6178								
封筒	Ncolor封筒	参考 坪量: 208	角形2号 (240×332)	100枚/箱	GAAA4246	3,200	レーザープリンター専用の封筒です。専用の紙袋を使い取り合わせの工夫により、出力時のシワを低減しました。高品位な白さで文字も写真も鮮明プリント、オリジナルデザインで訴求力のある封筒が作成できます。	●	●	厚紙2 (A)	※3 底部分を先頭に(洋形長形もしくは縦口部が手前)になるように手差しトレイから給紙。低温低湿下では両面プリント時に画像が乱れる場合があります。			
			洋長形3号 (120×235)	200枚/箱	GAAA4244	2,880		●	●	厚紙2 (A)				
			長形3号 (120×235)	200枚/箱	GAAA4245	2,880		●	●	厚紙2 (A)				
			フラップオビ洋長3 (120×235)	500枚/箱	GAAA4452	7,500		-	-	-	-			
			A4	100枚/箱	V526	12,500		-	-	-	-			
ラベル	タックフィルム(透明)	-	A4	100枚/箱	V527	12,500	フィルムベースに糊がついたラベルです。	-	-	-	-			
	タックフィルム(白色)	-	A4	100枚/箱	V527	12,500		-	-	-	-			
	タックフィルム(強粘着白色)	-	A4	100枚/箱	V590	14,000		-	-	-	-			
	ラベル用紙	109 (剥離紙含む)	A4 ノーカット	100枚×5冊	Z778	V862		19,000	レーザープリンター専用の宛名ラベル用紙です。糊でプリンター内部を汚さないように設計されていますので安心してご使用いただけます。	●	-	ラベル	1枚ずつ手差しトレイから (1枚ずつ手差しトレイから (高温高湿では使用不可))	
		A4 20面	100枚×5冊	Z776	V860	20,000		-		-	-	-		
	ラベル用紙HG	155 (剥離紙含む)	A4 ノーカット	100枚×5冊	ZGAA0442	GAAA4435		19,000	ラベルより若干厚めのラベル用紙です。裏写りが少なく高級感のあるラベルに仕上がります。	●	-	厚紙1	手差しトレイから	
A4 20面		100枚×5冊	ZGAA0443	GAAA4436	20,000	-	-	-		-				
その他 アプリケーション 用紙	装丁紙ソーテル	210	12"×18"	100枚/箱	V846	7,000	布地を思わせる凹凸が決めぬりやかな製本の表紙にぴったりなクロス紙です。 カラプリント適性を持たせた、高級紙種です。 布地や陶器に転写できる特殊な用紙です。オリジナルのTシャツやマグカップが作れます。	×	×	-	-			
	カラーコピー用高級紙	-	A4	10枚×5パック	V425	4,000		×	×	-	-			
	布地転写用紙 (シングルタイプ)	-	A4	100枚/箱	V528	26,000		×	×	-	-			
		-	A3	100枚/箱	V529	50,000		×	×	-	-			
	布地転写用紙 (A紙B紙タイプ)	-	A4	A紙: 50枚 B紙: 50枚	V814	28,000		×	×	-	-			
		-	A3	A紙: 50枚 B紙: 50枚	V815	54,000		×	×	-	-			
	水転写紙	-	A4	50枚/箱	V887	14,000		布地を思わせる凹凸が決めぬりやかな製本の表紙にぴったりなクロス紙です。 カラプリント適性を持たせた、高級紙種です。 布地や陶器に転写できる特殊な用紙です。オリジナルのTシャツやマグカップが作れます。	×	×	-	-		
		-	A3	50枚/箱	V888	26,000			×	×	-	-		
	長尺用紙	ステイショナリープリント 320長尺	127	297×1200	100枚×5冊/箱	ZGAA0288		GAAA2688	14,500	特殊寸法の長尺用紙です。重ね刷りや横断断を手軽に作成できます。	-	-	-	-
					100枚×5冊/箱	ZGAA0172		GAAA1481	13,500		-	-	-	-
			157	297×900	100枚/箱	GAAA7128		2,970	※e-Qixのみでの販売となります		-	-	-	-
					100枚×5冊/箱	ZGAA0228		GAAA1799			12,000	-	-	-
151	210×900	100枚/箱	GAAA7129	2,660	※e-Qixのみでの販売となります	-	-	-	-					
		100枚×5冊/箱	ZGAA0228	GAAA1799	12,000	-	-	-	-					
ステイショナリープリント 320長尺ラミフリー	レザック66 (シロ)	127	320×1200	50枚×2冊/箱	GFAA4502	9,000	特殊寸法の長尺の用紙/フィルムです。重ね刷りや横断断を手軽に作成できます。	×	×	-	-			
				25枚/箱	GFAA4503	11,900		※e-Qixのみでの販売となります	×	×	-	-		
カラー ペーパー	カラーペーパー	64	クリーム A4	500×5冊/箱	ZGAA0858	GAAA5910	8,100	鮮やかな色が特徴のカラーペーパーです。	●	●	普通紙 (C)	画像により若干白点が発生する場合あり		
			クリーム B4	500×5冊/箱	ZGAA0862	GAAA5914	10,700		●	●	普通紙 (C)			
			クリーム B5	500×3冊/箱	ZGAA0866	GAAA5918	3,600		●	●	普通紙 (C)			
			クリーム A3	500×3冊/箱	ZGAA0870	GAAA5922	9,720		●	●	普通紙 (C)			
			ライトブルー A4	500×5冊/箱	ZGAA0859	GAAA5911	8,100		●	●	普通紙 (C)			
			ライトブルー B4	500×5冊/箱	ZGAA0863	GAAA5915	10,700		●	●	普通紙 (C)			
			ライトブルー B5	500×3冊/箱	ZGAA0867	GAAA5919	3,600		●	●	普通紙 (C)			
			ライトブルー A3	500×3冊/箱	ZGAA0871	GAAA5923	9,720		●	●	普通紙 (C)			
			ピンク A4	500×5冊/箱	ZGAA0860	GAAA5912	8,100		●	●	普通紙 (C)			
			ピンク B4	500×5冊/箱	ZGAA0864	GAAA5916	10,700		●	●	普通紙 (C)			
			ピンク B5	500×3冊/箱	ZGAA0868	GAAA5920	3,600		●	●	普通紙 (C)			
			ピンク A3	500×3冊/箱	ZGAA0872	GAAA5924	9,720		●	●	普通紙 (C)			
			グリーン A4	500×5冊/箱	ZGAA0861	GAAA5913	8,100		●	●	普通紙 (C)			
			グリーン B4	500×5冊/箱	ZGAA0865	GAAA5917	10,700		●	●	普通紙 (C)			
			グリーン B5	500×3冊/箱	ZGAA0869	GAAA5921	3,600		●	●	普通紙 (C)			
			グリーン A3	500×3冊/箱	ZGAA0873	GAAA5925	9,720		●	●	普通紙 (C)			

*表内の用紙サイズは次の通りです。12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、13"×18"=457×330mm、13"×19"=483×330mm

- ※1 印刷領域外に汚れが発生することがあります。 ※2 両面プリント時、第2面の画像が乱れる場合があります。
- ※3 プリント時には、各パッケージの「使用上の注意」をご確認の上、原稿サイズの設定を行ってください。底層側からのプリントには、ドライバーによる原稿180度回転の設定が必要となります。
- *用紙タイプ設定の()内の記号は、プリント結果をさらに商品類とする場合に、機械に設定する数値です。設定方法については機械に付属している取扱説明書をご覧ください。
- *手差しトレイで厚紙用紙を両面コピーする場合、裏面を転写する時に「厚紙1(うら)」と「厚紙2(うら)」のうら面コピーモードにそれぞれ切り替えてご使用ください。
- 機器の両面走行に関しては、取扱説明書及び担当営業にご確認ください。
- 掲載商品の価格(円)・仕様等は、2021年4月現在のものです。市場価格の変動、仕様の変更等により、やむを得ず変更させていただきますので、ご了承ください。
- カタログ掲載商品の価格(円)には、消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。
- 当社取り扱い商品は、厳格な品質管理を行っておりますが、ご購入いただいた商品に万一、材料の不良・製造上の欠陥等の不備がございましたら、最寄の営業所までご連絡をお願いします。
- アート紙と使用の際はセッターレイでの排出を推奨します。
- 機種によっては使用できない用紙もございます。また、ご使用にあたってはモード・使用条件等の留意事項がありますので、必ずお問い合わせください。