

DocuCentre-III C4405 カラーコピー用紙 機種別対応表

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。
※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、走行確認されていない用紙です。

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応		用紙タイプ設定	ご使用にあたっての留意事項	
					箱	冊			片面	両面			
専用 上質紙	J	82	A4	250枚×10冊	Z979	V649	7,000	表面の平滑度、白化度が高い用紙。企画書など幅広く活用できます。	●	●	普通紙 (A)	-	
			B4	250枚×5冊	Z980	V650	5,000		-	-	-	-	
			B5	250枚×10冊	Z981	V651	5,500		-	-	-	-	
			A3	250枚×5冊	Z982	V652	7,000		-	-	-	-	
			13"x18"	250枚×5冊	Z397	V430	8,250		-	-	-	-	
			13"x19"	250枚×5冊	ZGAA0529	GAAA4987	15,000		-	-	-	-	
			特A3 (453X328)	250枚×5冊	ZGAA0062	GAAA0471	8,000		-	-	-	-	
			SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0163	GAAA1116	7,900		●	●	普通紙 (A)	手差しトレイから※1	
	JW	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0440	GAAA4433	7,000	企画書や提案書などに幅広く活用できるJ紙よりも高白色な用紙です。	●	●	普通紙 (A)	-	
			B4	250枚×5冊	ZGAA0518	GAAA4841	5,000		-	-	-	-	
			B5	250枚×10冊	ZGAA0519	GAAA4842	5,500		-	-	-	-	
			A3	250枚×5冊	ZGAA0441	GAAA4434	7,000		-	-	-	-	
	JD	98	A4	250枚×10冊	Z389	V595	10,500	カタログや冊子などに幅広く活用できる両面用紙です。	●	●	普通紙 (A)	-	
			B4	250枚×5冊	Z390	V596	8,000		-	-	-	-	
			B5	250枚×10冊	Z391	V597	8,000		-	-	-	-	
	フルカラー複写機用紙	98	A3	250枚×5冊	Z392	V598	10,500	-	-	-	-		
			A4	250枚×5冊	Z961	V839	12,250	●	●	普通紙 (A)	手差しトレイから※1		
	c2 (シー・ツー)	70	A4	500枚×5冊	Z625	V436	5,250	フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに再現。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロプリント専用紙と同等の高いコストパフォーマンスを提供します。	●	●	普通紙 (B)	-	
			B4	500枚×5冊	Z626	V437	7,100		-	-	-	-	
	B5		500枚×5冊	Z627	V438	4,000	-		-	-	-		
	A3		500枚×3冊	Z628	V439	6,300	-		-	-	-		
	c2r (シー・ツー・アール)	70	A4	500枚×5冊	ZGAA0054	GAAA0390	5,250	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白化度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを発揮します。	●	●	普通紙 (B)	-	
			B4	500枚×5冊	ZGAA0055	GAAA0391	7,100		-	-	-	-	
			B5	500枚×5冊	ZGAA0056	GAAA0392	4,000		-	-	-	-	
A3			500枚×3冊	ZGAA0057	GAAA0393	6,300	-		-	-	-		
Ncolor081	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0235	GAAA1878	7,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画質を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	普通紙 (A)	-		
		A3	250枚×5冊	ZGAA0236	GAAA1879	7,500		-	-	-	-		
		SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0237	GAAA1880	12,500		-	-	-	手差しトレイから※1 ※2		
		レター	250枚×10冊	ZGAA0238	GAAA1881	9,500		-	-	-	-		
Ncolor104	104	A4	250枚×8冊	ZGAA0239	GAAA1882	10,000	●	●	厚紙1 (A)	-			
		A3	250枚×4冊	ZGAA0240	GAAA1883	10,000				-			
		SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0241	GAAA1884	18,000				-			
		レター	250枚×8冊	ZGAA0242	GAAA1885	12,000				-			
Ncolor127	127	A4	250枚×6冊	ZGAA0346	GAAA3384	9,750	●	●	厚紙1 (A)	※2			
		A3	250枚×3冊	ZGAA0347	GAAA3385	9,750				-			
		SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0348	GAAA3386	18,000				-			
		A4	250枚×6冊	ZGAA0243	GAAA1886	12,000				-			
Ncolor157	157	A4	250枚×3冊	ZGAA0244	GAAA1887	12,000	●	●	厚紙1 (A)	-			
		A3	250枚×3冊	ZGAA0245	GAAA1888	21,000				-			
		SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0246	GAAA1889	10,000				-			
		A4	250枚×4冊	ZGAA0247	GAAA1890	10,000				-			
Ncolor209	209	A3	250枚×2冊	ZGAA0247	GAAA1890	10,000	●	●	厚紙2 (C)	手差しトレイから			
		SRA3 (450X320)	250枚×2冊	ZGAA0248	GAAA1891	17,500				-			
		A4	100枚×5冊	ZGAA0013	GAAA0176	8,850				-			
		A4	100枚×10冊	Z544	V889	4,800				-			
上質紙	OKプリンス上質	104	A3	100枚×5冊	Z545	V890	4,800	適度な白化度と不透明度を合わせつつ上質紙です。うら写りが少なく、多彩な用途に対応できます。	●	-	普通紙 (A)	手差しトレイから※1 ※2	
			A4	100枚×10冊	Z546	V891	5,600		●	●	厚紙1 (A)	手差しトレイから 高温高湿時は使用不可。	
			A3	100枚×5冊	Z547	V892	5,600		●	●	厚紙1 (A)	手差しトレイから 高温高湿時は使用不可。	
			A4	100枚×10冊	Z548	V893	9,200		●	-	厚紙2 (A)	手差しトレイから※1 高温高湿時は使用不可。	
			A3	100枚×5冊	Z549	V894	9,800		●	-	厚紙2 (A)	手差しトレイから※1 高温高湿時は使用不可。	
			SRA3 (450X320)	100枚×5冊	ZGAA0014	GAAA0177	10,200		-	-	-	-	
			A4	500枚×5冊	Z949	V413	11,000		●	●	普通紙 (S)	手差しトレイから※1 ※2	
			A3	500枚×5冊	Z421	V418	21,000		●	●	普通紙 (S)	手差しトレイから※1 ※2	
	Color Copy	90	100	A4	500枚×4冊	Z994	V414	13,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	●	普通紙 (S)	-
				A3	500枚×4冊	Z433	V419	21,000		●	●	普通紙 (S)	手差しトレイから※1 ※2
				SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0119	GAAA1038	27,400		●	●	厚紙1 (A)	高温高湿時は1枚ずつ手差しトレイから
				A4	250枚×7冊	ZGAA1332	GAAA6603	11,375		●	●	厚紙1 (A)	手差しトレイから※1
				A3	250枚×7冊	ZGAA1333	GAAA6604	22,750		●	●	厚紙1 (A)	手差しトレイから※1
				SRA3 (450X320)	250枚×6冊	ZGAA0120	GAAA1039	27,000		●	●	厚紙1 (A)	手差しトレイから※1
				A4	250枚×5冊	Z997	V416	11,000		●	●	厚紙1 (A)	高温高湿時は1枚ずつ手差しトレイから
				A3	250枚×5冊	Z437	V421	22,000		●	●	厚紙1 (A)	手差しトレイから※1
		160	200	250	SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0121	GAAA1040	27,500	●	●	厚紙2 (A)	手差しトレイから※1
					A4	250枚×5冊	Z420	V417	14,000	●	●	厚紙2 (A)	高温高湿時は1枚ずつ手差しトレイから
					A3	250枚×4冊	Z438	V422	22,000	●	●	厚紙2 (A)	手差しトレイから※1
					SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0122	GAAA1041	29,000	-	-	-	-
					A4	125枚×7冊	ZGAA1334	GAAA6605	14,175	-	-	-	-
					A3	125枚×7冊	ZGAA1335	GAAA6606	28,350	-	-	-	-
					SRA3 (450X320)	125枚×6冊	ZGAA0125	GAAA1044	31,500	-	-	-	-
					A4	150枚×5冊/箱	ZGAA0445	GAAA4456	13,500	-	-	-	-
280	300	300	A3	150枚×5冊/箱	ZGAA0446	GAAA4457	27,300	-	-	-	-		
			A4	125枚×5冊/箱	ZGAA0447	GAAA4458	13,500	-	-	-	-		
			A3	125枚×5冊/箱	ZGAA0448	GAAA4459	27,000	-	-	-	-		
			A4	250枚×4冊	ZGAA0067	GAAA0565	5,400	●	●	コート紙1	手差しトレイから1枚ずつ		
専用 コート紙	JDコート104	104	A3	250枚×4冊	ZGAA0068	GAAA0566	10,800	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	-	-	-	-	
			特A3 (453X328)	250枚×4冊	ZGAA0069	GAAA0567	12,800		●	●	コート紙1	手差しトレイから1枚ずつ※1 ※2	
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0267	GAAA2272	14,000		●	●	コート紙1	手差しトレイから1枚ずつ	
			A4	250枚×4冊	ZGAA0268	GAAA2273	7,100		●	●	コート紙1	手差しトレイから1枚ずつ	
	JDコート127	127	157	A3	250枚×4冊	ZGAA0269	GAAA2274		14,200	●	●	コート紙1	手差しトレイから1枚ずつ※1 ※2
				SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0270	GAAA2275		17,560				-
				A4	250枚×4冊	ZGAA0271	GAAA2276		8,100				-
				A3	250枚×4冊	ZGAA0272	GAAA2277		16,200				-
JDコート157	157	157	SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0273	GAAA2278	21,000	●	●	コート紙1	手差しトレイから1枚ずつ 低温低湿では画像が乱れる場合があります。		
			A4	250枚×4冊	ZGAA0452	GAAA4476	4,000	-					
			A3	250枚×3冊	ZGAA0453	GAAA4477	6,000	-					
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0454	GAAA4478	8,250	-					
コート紙 (光沢)	OSコート紙W	127	A4	250枚×4冊	ZGAA0455	GAAA4479	5,000	カタログやリーフレットに適した両面コート紙です。	×	×	-	-	
			A3	250枚×3冊	ZGAA0456	GAAA4480	7,500		●	-	コート紙1	手差しトレイから走行 高温高湿環境では1枚ずつ走行 画像ムラが発生する場合があります。 そのため、事前に画質を確認	
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0457	GAAA4481	10,500		-	-	-	-	
			A4	250枚×4冊	ZGAA0458	GAAA4482	10,500		-	-	-	-	

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。
 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、
 走行確認されていない用紙です。

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項				
					箱	冊									
キャスト コート紙	ミラーコートプラチナ (片面)	157	A4	100枚×10冊	Z323	V588	8,000	表面(片面)の仕上げを特殊加工し、光沢感をアップ。鏡のような光沢があり、写真の多いカタログに適しています。	×	×	-				
			A3	100枚×5冊	Z324	V589	8,000								
		174	A4	100枚×10冊/箱	ZGAA0776	GAAA5609	13,500								
			A3	100枚×5冊/箱	ZGAA0777	GAAA5610	13,500								
		256	A4	100枚×10冊	Z327	V810	15,000								
			A3	100枚×5冊	Z328	V811	15,000								
			12.6"×19.2"	250枚×3冊	ZGAA0140	GFAA1137	30,000		×	×	-				
アート紙 (艶消し)	ロストンカラー ホワイト	157	A4	100枚×10冊	Z957	V835	10,000	つや消しタイプの高級感あふれる表現が可能。製本の表紙やPOP等に適しています。	●	●	厚紙1 (A)	1枚ずつ手差しトレイから 高温高湿時使用不可。※1			
			A3	100枚×5冊	Z958	V836	10,000								
						12"×18"	100枚×7冊		Z959	V837	16,100				
		209	A4	500枚×4冊	ZGAA0141	GFAA1070	18,000								
			A3	500枚×2冊	ZGAA0142	GFAA0824	19,800								
						12"×18"	100枚×5冊		Z960	V838	13,000				
		256				12.6"×19.2"	250枚×4冊		ZGAA0143	GFAA1138	35,800				
			A4	500枚×2冊	ZGAA0144	GFAA1139	11,200								
			A3	500枚×1冊	ZGAA0145	GFAA1140	12,300								
						12.6"×19.2"	250枚×2冊		ZGAA0146	GFAA1141	22,000		-	-	-
		カード 用紙	彩色カード紙	210	A4	100枚/箱	GAAA1703			1,500	バリリとした質感で適度な光沢があり、高級感がある仕上がりの厚紙のカード用紙です。	●	-	厚紙2 (A)	1枚ずつ手差しトレイから
					A3	100枚/箱	GAAA1704			3,000					
260	A4			100枚/箱	GAAA1705		1,800								
	A3			100枚/箱	GAAA1706		3,600								
防水 マテリアル	耐水用ホワイトフィルム	210	A4	100枚/箱	GAAA2851		8,000	ベットのフィルムに特殊加工を施した耐水性の強いフィルム。素材が厚手フィルムなので、ラミネートする事無く、屋内店舗POPやプライスカード、ポスター/短期掲示物等に使用できます。また、ミシン入り16面カットにより、小判プライスカードが簡単に作成できます。	-	-	-	-			
			B4	100枚/箱	GAAA2852		11,500								
			A3	100枚/箱	GAAA2854		16,000								
						B4 16面	100枚/箱		GAAA2853		12,500				
			88	A4	100枚/箱	V812			9,500						
		A3		100枚/箱	V813		19,000								
ハガキ 用紙	ハガキ用紙(通常)	132	A4	100枚×5冊	Z325	V423	5,500	郵便番号欄がプレ・プリントされたミシン入りの用紙です。(通常はA4にハガキ4通分、往復はA4にハガキ2通分)	●	●	厚紙1 (A)	-			
	ハガキ用紙(往復)		A4	100枚×5冊	Z478	V424	6,500								
	A4オープンハガキセット	128	A4	用紙: 500枚 圧着フィルム: 1,000枚	GAAA2647		30,000		-	-	-	-			
	A3オープンハガキセット	128	A3	用紙: 250枚 圧着フィルム: 1,000枚	GAAA1586		30,000		●	●	厚紙1 (A)	1枚ずつ手差しトレイから			
名刺用紙	名刺・カード用紙A4 10面スリット入り	200	A4	50枚×5冊	ZGAA0742	GAAA5415	12,500	あらかじめ10面付けのスリットが入っているため、出力後引きちぎるだけで切り口スリットの名刺・カードが作成出来ます。	-	-	-	-			
	DT名刺用紙N ホワイト	190	A4	100枚×5冊/箱	ZGAA1068	GAAA6177	12,000	名刺の作成に適した色目と風合いのある用紙です。ホワイトとクリューの2色をラインナップしています。	●	●	厚紙2 (A)	手差しトレイから 低温低湿下では第2面に白点が出る場合があります。			
	DT名刺用紙N クリーム				ZGAA1069	GAAA6178									
封筒	Ncolor封筒	参考 坪量: 208	角形2号 (240×332)	100枚/箱	GAAA4246		3,200	レーザープリンター専用の封筒です。専用の紙袋を使い取り合わせの工夫により、出力時のシワを低減しました。高品位な白さで文字も写真も鮮明プリント、オリジナルデザインで訴求力のある封筒が作成できます。	●	●	厚紙2 (A)	※3 底部分を先に(洋形長形もしくは縦口部が手前)になるように手差しトレイから給紙。低温低湿下では両面プリント時に画像が乱れる場合があります。			
			洋形3号 (120×235)	200枚/箱	GAAA4244		2,880								
			長形3号 (120×235)	200枚/箱	GAAA4245		2,880								
			フラップオビ洋形3 (120×235)	500枚/箱	GAAA4452		7,500								
												-	-	-	-
ラベル	タックフィルム(透明)	-	A4	100枚/箱	V526		12,500	フィルムベースに糊がついたラベルです。	×	×	-	-			
	タックフィルム(白色)	-	A4	100枚/箱	V527		12,500								
	タックフィルム (強粘着白色)	-	A4	100枚/箱	V590		14,000								
	ラベル用紙	109 (剥離紙 含む)	A4 ノーカット	100枚×5冊	Z778	V862	19,000		レーザープリンター専用の宛名ラベル用紙です。糊でプリンター内部を汚さないように設計されていますので安心してご使用いただけます。	●	-	ラベル	1枚ずつ手差しトレイから (1枚ずつ手差しトレイから (高温高湿では使用不可))		
			A4 20面 耳付き	100枚×5冊	Z776	V860	20,000								
	ラベル用紙HG	155 (剥離紙 含む)	A4 ノーカット	100枚×5冊	ZGAA0442	GAAA4435	19,000		ラベルより若干厚めのラベル用紙です。裏写りが少なく高級感のあるラベルに仕上がります。	●	-	厚紙1	手差しトレイから		
A4 20面			100枚×5冊	ZGAA0443	GAAA4436	20,000									
その他 アプリケーション 用紙	装丁紙ソーテル	210	12"×18"	100枚/箱	V846		7,000	布地を思わせる凹凸が決めぬめやかな製本の表紙にぴったりなクロス紙です。 カラフルな印刷適性を持たせた、高級和紙です。 布地や陶器に転写できる特殊な用紙です。オリジナルのTシャツやマグカップが作れます。	×	×	-	-			
	カラーコピー用高級和紙	-	A4	10枚×5パック	V425		4,000								
	布地転写用紙 (シングルタイプ)	-	A4	100枚/箱	V528		26,000								
		-	A3	100枚/箱	V529		50,000								
	布地転写用紙 (A紙B紙タイプ)	-	A4	A紙: 50枚 B紙: 50枚	V814		28,000								
		-	A3	A紙: 50枚 B紙: 50枚	V815		54,000								
	水転写紙	-	A4	50枚/箱	V887		14,000								
		-	A3	50枚/箱	V888		26,000								
	長尺用紙	127	297×1200	100枚×5冊/箱	ZGAA0288	GAAA2688	14,500		特殊寸法の長尺用紙です。重ね刷りや横断断を手軽に作成できます。	-	-	-	-		
				100枚×5冊/箱	ZGAA0172	GAAA1481	13,500								
			100枚/箱	GAAA7128		2,970									
	157	297×900	100枚×5冊/箱	ZGAA0228	GAAA1799	12,000									
100枚/箱			GAAA7129		2,660										
ステイショナリープリント 320長尺	127	320×1200	50枚×2冊/箱	GFAA4502		9,000	特殊寸法の長尺の用紙/フィルムです。重ね刷りや横断断を手軽に作成できます。	×	×	-	-				
ステイショナリープリント 320長尺ラミフリー	230	320×1200	25枚/箱	GFAA4503		11,900									
レザック66(シロ)	151	12"×18"	100枚×6冊	Z952	V845	21,000	表面の凹凸が独特の風合いを持つ表紙用紙です。	×	×	-	-				
カラー ペーパー	カラーペーパー	64	クリーム A4	500×5冊/箱	ZGAA0858	GAAA5910	8,100	鮮やかな色が特徴のカラーペーパーです。	●	●	普通紙 (C)	画像により若干白点が発生する場合があります。			
			クリーム B4	500×5冊/箱	ZGAA0862	GAAA5914	10,700								
			クリーム B5	500×3冊/箱	ZGAA0866	GAAA5918	3,600								
			クリーム A3	500×3冊/箱	ZGAA0870	GAAA5922	9,720								
			ライトブルー A4	500×5冊/箱	ZGAA0859	GAAA5911	8,100								
			ライトブルー B4	500×5冊/箱	ZGAA0863	GAAA5915	10,700								
			ライトブルー B5	500×3冊/箱	ZGAA0867	GAAA5919	3,600								
			ライトブルー A3	500×3冊/箱	ZGAA0871	GAAA5923	9,720								
			ピンク A4	500×5冊/箱	ZGAA0860	GAAA5912	8,100								
			ピンク B4	500×5冊/箱	ZGAA0864	GAAA5916	10,700								
			ピンク B5	500×3冊/箱	ZGAA0868	GAAA5920	3,600								
			ピンク A3	500×3冊/箱	ZGAA0872	GAAA5924	9,720								
			グリーン A4	500×5冊/箱	ZGAA0861	GAAA5913	8,100								
			グリーン B4	500×5冊/箱	ZGAA0865	GAAA5917	10,700								
			グリーン B5	500×3冊/箱	ZGAA0869	GAAA5921	3,600								
			グリーン A3	500×3冊/箱	ZGAA0873	GAAA5925	9,720								

*表内の用紙サイズは次の通りです。12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、13"×18"=457×330mm、13"×19"=483×330mm

※1 印刷領域外に汚れが発生することがあります。 ※2 両面プリント時、第2面の画像が乱れる場合があります。
 ※3 プリント時には、各パッケージの「使用上の注意」をご確認の上、原稿サイズの設定を行ってください。底面側からのプリントには、ドライバーによる原稿180度回転の設定が必要となります。
 *用紙タイプ設定の()内の記号は、プリント結果をさらに商品別に付する場合には、機械に設定する数値です。設定方法については機械に付属している取扱説明書をご覧ください。
 *手差しトレイで厚紙用紙を両面コピーする場合、裏面を同時に「厚紙2(うら)」と「厚紙2(うら)」のうら面コピーモードにそれぞれ切り替えてご使用ください。
 ■機器の両面走行に関しては、取扱説明書及び担当営業に、ご確認ください。
 ■掲載商品の価格(円)・仕様等は、2021年4月現在のものです。市場価格の変動、仕様の変更等により、やむを得ず変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
 ■カタログ掲載商品の価格(円)には、消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。
 ■当社取り扱い商品は、厳重な品質管理を行っておりますが、ご購入いただいた商品に万、材料の不良・製造上の欠陥等の不備がございましたら、最寄りの営業所までご連絡をお願いします。
 ■コート紙ご使用の際はセンタートレイでの排出を推奨します。
 ●機種によっては使用できない用紙もございます。また、ご使用にあたってはモード・使用条件等の留意事項がありますので、必ずお問合わせください。