

DocuCentre-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275 カラーコピー用紙 機種別対応表

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項		
					箱	冊							
専用 上質紙	J	82	A4	250枚×10冊	Z979	V649	7,000	表面の平滑度、白白色度が高い用紙。企画書など幅広く活用できます。	●	●	普通紙A	—	
			B4	250枚×5冊	Z980	V650	5,000		—	—	—	—	
			B5	250枚×10冊	Z981	V651	5,500		—	—	—	—	
			A3	250枚×5冊	Z982	V652	7,000		●	●	普通紙A	—	
			13"x18"	250枚×5冊	Z397	V430	8,250		—	—	—	—	
			13"x19"	250枚×5冊	ZGAA0529	GAAA4987	15,000		—	—	—	—	
			特A3 (453X328)	250枚×5冊	ZGAA0062	GAAA0471	8,000		—	—	—	—	
			SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0163	GAAA1116	7,900		●	●	普通紙A	—	
	JW	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0440	GAAA4433	7,000	企画書や提案書などに幅広く活用できるJ紙よりも高白色な用紙です。	—	—	—	—	
			B4	250枚×5冊	ZGAA0518	GAAA4841	5,000		—	—	—	—	
			B5	250枚×10冊	ZGAA0519	GAAA4842	5,500		—	—	—	—	
			A3	250枚×5冊	ZGAA0441	GAAA4434	7,000		—	—	—	—	
	JD	98	A4	250枚×10冊	Z389	V595	10,500	カタログや冊子などに幅広く活用できる両面用紙です。	●	●	普通紙A	—	
			B4	250枚×5冊	Z390	V596	8,000		—	—	—	—	
			B5	250枚×10冊	Z391	V597	8,000		—	—	—	—	
	フルカラー複写機用紙	98	A3	250枚×5冊	Z392	V598	10,500	—	—	—	—		
			A4	250枚×5冊	Z961	V839	12,250	—	—	—	—		
	専用 上質紙	c2 (シー・ツー)	70	A4	500枚×5冊	Z625	V436	5,250	フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに再現。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロプリント専用紙と同等の高いコストパフォーマンスを提供します。	●	●	普通紙B	—
				B4	500枚×5冊	Z626	V437	7,100		—	—	—	—
				B5	500枚×5冊	Z627	V438	4,000		—	—	—	—
A3				500枚×3冊	Z628	V439	6,300	—		—	—	—	
c2r (シー・ツー・アール)		70	A4	500枚×5冊	ZGAA0054	GAAA0390	5,250	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白白色度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを発揮します。	●	●	普通紙C	—	
			B4	500枚×5冊	ZGAA0055	GAAA0391	7,100		—	—	—	—	
			B5	500枚×5冊	ZGAA0056	GAAA0392	4,000		—	—	—	—	
			A3	500枚×3冊	ZGAA0057	GAAA0393	6,300		—	—	—	—	
Ncolor081		81	A4	250枚×10冊	ZGAA0235	GAAA1878	7,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	普通紙A	—	
			A3	250枚×5冊	ZGAA0236	GAAA1879	7,500		—	—	—	—	
			SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0237	GAAA1880	12,500		—	—	—	—	
Ncolor104		104	レター	250枚×10冊	ZGAA0238	GAAA1881	9,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	普通紙A	—	
	A4		250枚×8冊	ZGAA0239	GAAA1882	10,000	—		—	—	—		
	A3		250枚×4冊	ZGAA0240	GAAA1883	10,000	—		—	—	—		
Ncolor127	127	SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0241	GAAA1884	18,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	普通紙A	—		
		レター	250枚×8冊	ZGAA0242	GAAA1885	12,000		—	—	—	—		
		A4	250枚×6冊	ZGAA0346	GAAA3384	9,750		—	—	—	—		
Ncolor157	157	A3	250枚×3冊	ZGAA0347	GAAA3385	9,750	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	厚紙1A	—		
		SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0348	GAAA3386	18,000		—	—	—	—		
		A4	250枚×6冊	ZGAA0243	GAAA1886	12,000		—	—	—	—		
Ncolor209	209	A3	250枚×3冊	ZGAA0244	GAAA1887	12,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	厚紙1A	—		
		SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0245	GAAA1888	21,000		—	—	—	—		
		A4	250枚×4冊	ZGAA0246	GAAA1889	10,000		—	—	—	—		
上質紙	OKプリン上質	104	SRA3 (450X320)	100枚×5冊	ZGAA0013	GAAA0176	8,850	適度な白白色度と不透明度を合わせもつ上質紙です。うら写りが少なく、多彩な用途に対応できます。	●	●	普通紙A	—	
			A4	100枚×10冊	Z544	V889	4,800		●	●	厚紙1A	—	
			A3	100枚×5冊	Z545	V890	4,800		●	●	厚紙1A	—	
			A4	100枚×10冊	Z546	V891	5,600		●	●	厚紙1A	—	
			A3	100枚×5冊	Z547	V892	5,600		●	●	厚紙1A	—	
			A4	100枚×10冊	Z548	V893	9,200		●	●	厚紙2B	—	
			A3	100枚×5冊	Z549	V894	9,800		●	●	厚紙2B	—	
			SRA3 (450X320)	100枚×5冊	ZGAA0014	GAAA0177	10,200		●	●	厚紙2B	—	
	Color Copy	90	A4	500枚×5冊	Z949	V413	11,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	—	—	—	—	
			A3	500枚×5冊	Z421	V418	21,000		—	—	—	—	
			SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0118	GAAA1037	25,200		—	—	—	—	
			A4	500枚×5冊	Z994	V414	13,000		—	—	—	—	
			A3	500枚×4冊	Z433	V419	21,000		—	—	—	—	
			SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0119	GAAA1038	27,400		—	—	—	—	
		120	A4	250枚×7冊	ZGAA1332	GAAA6603	11,375		高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	—	—	—	—
			A3	250枚×7冊	ZGAA1333	GAAA6604	22,750			—	—	—	—
			SRA3 (450X320)	250枚×6冊	ZGAA0120	GAAA1039	27,000			—	—	—	—
			A4	250枚×5冊	Z997	V416	11,000			—	—	—	—
			A3	250枚×5冊	Z437	V421	22,000			—	—	—	—
			SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0121	GAAA1040	27,500			●	●	厚紙2B	—
200	A4	250枚×5冊	Z420	V417	14,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	●	厚紙2B	—			
	A3	250枚×4冊	Z438	V422	22,000		●	●	厚紙2B	—			
	SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0122	GAAA1041	29,000		●	●	厚紙2B	用紙を縦長にセット。紙詰まりする際、または縦長にセットできないサイズは、手差しトレイでご使用ください。			
	A4	125枚×7冊	ZGAA1334	GAAA6605	14,175		●	—	厚紙2B	—			
	A3	125枚×7冊	ZGAA1335	GAAA6606	28,350		●	—	厚紙2A	—			
	SRA3 (450X320)	125枚×6冊	ZGAA0125	GAAA1044	31,500		●	—	厚紙2A	—			
	280	A4	150枚×5冊/箱	ZGAA0445	GAAA4456		13,500	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	—	厚紙2A	—	
		A3	150枚×5冊/箱	ZGAA0446	GAAA4457		27,300		●	—	厚紙2A	—	
		A4	125枚×5冊/箱	ZGAA0447	GAAA4458		13,500		●	—	厚紙2A	—	
		A3	125枚×5冊/箱	ZGAA0448	GAAA4459		27,000		●	—	厚紙2A	—	
		A4	250枚×4冊	ZGAA0067	GAAA0565		5,400		両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	●	普通紙S	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。
		A3	250枚×4冊	ZGAA0068	GAAA0566		10,800			—	—	—	—
特A3 (453X328)	250枚×4冊	ZGAA0069	GAAA0567	12,800	●	●	普通紙S	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。					
SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0267	GAAA2272	14,000	●	●	普通紙S	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。					
A4	250枚×4冊	ZGAA0268	GAAA2273	7,100	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	●	コート紙1		1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。			
A3	250枚×4冊	ZGAA0269	GAAA2274	14,200		●	●	コート紙1		1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。			
SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0270	GAAA2275	17,560		●	●	コート紙1		1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。			
A4	250枚×4冊	ZGAA0271	GAAA2276	8,100		●	●	コート紙1		1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。			
A3	250枚×4冊	ZGAA0272	GAAA2277	16,200		●	●	コート紙1		1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。			
SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0273	GAAA2278	21,000		●	●	コート紙1		1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。			
コート紙 (光沢)	OSコート紙W	127	A4	250枚×4冊	ZGAA0452	GAAA4476	4,000	カタログやフリーレットに適した両面コート紙です。		●	●	コート紙1	手差しトレイでご使用ください。紙詰まりする際は、1枚ずつセットしてください。
			A3	250枚×3冊	ZGAA0453	GAAA4477	6,000			●	●	コート紙1	—
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0454	GAAA4478	8,250		●	●	コート紙1	—	
		A4	250枚×4冊	ZGAA0455	GAAA4479	5,000	—		—	—	—		
		A3	250枚×3冊	ZGAA0456	GAAA4480	7,500	—		—	—	—		
		SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0457	GAAA4481	10,500	—		—	—	—		

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「—」は、走行確認されていない用紙です。 ※表中の「(●)」は両面モジュールを使っても自動両面できない用紙です。両面印刷の場合は、「一度印刷した用紙をセットして、手動で裏面に印刷してください」

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「―」は、走行確認されていない用紙です。 ※表中の「(●)」は両面モジュールを使っても自動両面できない用紙です。両面印刷の場合は、「一度印刷した用紙をセットして、手で裏面に印刷してください」

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項					
					箱	冊										
キャスト コート紙	ミラーコートプラチナ (片面)	157	A4	100枚×10冊	Z323	V588	8,000	表面(片面)の仕上げを特殊加工し、光沢感をアップ。鏡のような光沢があり、写真の多いカタログに適しています。	×	×	―					
			A3	100枚×5冊	Z324	V589	8,000		×	×	―					
			A4	100枚×10冊/箱	ZGAA0776	GAAA5609	13,500		×	×	―					
		174	A3	100枚×5冊/箱	ZGAA0777	GAAA5610	13,500		×	×	爪などで強く擦るとトナーが剥離する場合があります。					
			A4	100枚×10冊	Z327	V810	15,000		×	×	―					
			A3	100枚×5冊	Z328	V811	15,000		×	×	―					
アート紙 (艶消し)	ロストンカラー ホワイト	157	A4	100枚×10冊	Z957	V835	10,000	つや消しタイプの高級感あふれる表現が可能。製本の表紙やPOP等に適しています。	●	(●)	厚紙1A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。マニキュア等による塗膜の発生は避け、高湿度では塗膜の発生する場合があります。				
			A3	100枚×5冊	Z958	V836	10,000		●	(●)	コート紙2	低温下では、紙詰まりする場合があります。その場合は、普通紙を7枚に敷いて本用紙をセットしてください。				
			12"×18"	100枚×7冊	Z959	V837	16,100		―	―	―	坪量209.3と256は、低温低温で画質不良が発生する場合があります。				
		209	A4	500枚×4冊	ZGAA0141	GFAA1070	18,000		―	―	―	坪量209.3と256は、低温低温で画質不良が発生する場合があります。				
			A3	500枚×2冊	ZGAA0142	GFAA0824	19,800		―	―	―	坪量209.3と256は、低温低温で画質不良が発生する場合があります。				
			12"×18"	100枚×5冊	Z960	V838	13,000		―	―	―	坪量209.3と256は、低温低温で画質不良が発生する場合があります。				
カード 用紙	彩色カード紙	210	A4	100枚/箱	GAAA1703		1,500	パリッとした質感で適度な光沢があり、高級感がある仕上がりの厚紙のカード用紙です。	●	●	厚紙2B	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。				
			A3	100枚/箱	GAAA1704		3,000		●	―	厚紙2A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。				
			A4	100枚/箱	GAAA1705		1,800		●	―	厚紙2A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。				
		260	A3	100枚/箱	GAAA1706		3,600		●	●	厚紙2A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。				
			A4	100枚/箱	GAAA2851		8,000		●	―	OHP	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。				
			B4	100枚/箱	GAAA2852		11,500		●	―	OHP	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。				
防水 マテリアル	耐水用ホワイトフィルム	210	A3	100枚/箱	GAAA2854		16,000	ペットフィルムの表面に特殊加工を施した耐久性の高いフィルム。素材が厚フィルムなので、ラミネートする事無く、屋内店舗POPやフリスカード、ポスター/短期掲示物等に使用できます。また、ミン目入り16品カットにより、小判フリスカードが簡単に作成できます。	●	―	OHP	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。				
			B4	16面	100枚/箱	GAAA2853			12,500	●	―	OHP	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。			
			A4	100枚/箱	V812		9,500		●	―	OHP	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。				
	ホワイトフィルム(薄口)	88	A3	100枚/箱	V813		19,000		●	―	OHP	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。				
			A4	100枚/箱	V812		9,500		●	―	OHP	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。				
			A3	100枚/箱	V813		19,000		●	―	OHP	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。				
ハガキ 用紙	ハガキ用紙(通常)	132	A4	100枚×5冊	Z325	V423	5,500	郵便番号欄がプレ・プリントされたミン目入りの用紙です。(通常はA4にハガキ4通分、往復はA4にハガキ2通分)	●	●	厚紙1A	よく削いてからセットしてください。				
			A4	100枚×5冊	Z478	V424	6,500		●	●	厚紙1A	よく削いてからセットしてください。				
			A4	100枚×5冊	Z478	V424	6,500		●	●	厚紙1A	よく削いてからセットしてください。				
ハガキ 用紙	A4オープンハガキセット	128	A4	用紙:500枚 圧着フィルム:1,000枚	GAAA2647		30,000	付属の熱圧着フィルムを用紙にはさま、ラミネーターにかけるだけで「見開きハガキ」が出来上がります。	●	●	厚紙1A	高温高湿度時は、1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。				
			A3	用紙:250枚 圧着フィルム:1,000枚	GAAA1586		30,000		●	●	厚紙1A	高温高湿度時は、1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。				
			A4	用紙:500枚 圧着フィルム:1,000枚	GAAA2647		30,000		●	●	厚紙1A	高温高湿度時は、1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。				
名刺用紙	名刺・カード用紙A4 10面スリット入り	200	A4	50枚×5冊	ZGAA0742	GAAA5415	12,500	あらかじめ10面付けのスリットが入っているため、出力後引きちぎるだけで切りロスツキの名刺・カードが作成出来ます。	●	●	厚紙2C	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。				
			DT名刺用紙N ホワイト	190	A4	100枚×5冊/箱	ZGAA1068		GAAA6177	12,000	●	●	厚紙2B	―		
					DT名刺用紙N クリーム		ZGAA1069		GAAA6178	12,000	●	●	厚紙2B	―		
封筒	Ncolor封筒	参考 坪量: 208	角形2号(240×332)	100枚/箱	GAAA4246		3,200	レーザープリンター専用用の封筒です。専用の原紙を使い張り合わせの工夫により、出力時のシワを低減しました。高品位な白さで文字も写真も鮮明プリント、オリジナルデザインで訴求力のある封筒が作成できます。	●	(●)	封筒	手差しトレイでご使用ください。 角形2号はフラップを開き、封筒の底辺を先に閉じ、フラップの底辺を先に閉じ、フラップを閉じた後、折り返しを閉じます。				
			洋長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4244		2,880		●	(●)	封筒	手差しトレイでご使用ください。 洋長形3号はフラップを開き、封筒の底辺を先に閉じ、フラップの底辺を先に閉じ、フラップを閉じた後、折り返しを閉じます。				
			長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4245		2,880		●	(●)	封筒	手差しトレイでご使用ください。 長形3号はフラップを開き、封筒の底辺を先に閉じ、フラップの底辺を先に閉じ、フラップを閉じた後、折り返しを閉じます。				
ラベル	ラベル用紙	109 (剥離紙 含む)	A4 ノーカット	100枚×5冊	Z778	V862	19,000	レーザープリンター専用用の宛名ラベル用紙です。糊でプリンター内部を汚さないよう設計されていますので安心してご使用いただけます。	●	―	ラベル紙	用紙を削いてからセットしてください。 一度使用したラベル(一部のラベルを剥がした後の)の再走行は禁止です。				
			A4 20面	100枚×5冊	Z776	V860	20,000		●	―	ラベル紙	用紙を削いてからセットしてください。 一度使用したラベル(一部のラベルを剥がした後の)の再走行は禁止です。				
			A4 20面 耳付き	100枚×5冊	Z777	V861	20,000		―	―	―	―				
			A4 ノーカット	100枚×5冊	ZGAA0442	GAAA4435	19,000		●	―	ラベル紙	用紙を削いてからセットしてください。 一度使用したラベル(一部のラベルを剥がした後の)の再走行は禁止です。				
			A4 20面	100枚×5冊	ZGAA0443	GAAA4436	20,000		●	―	ラベル紙	用紙を削いてからセットしてください。 一度使用したラベル(一部のラベルを剥がした後の)の再走行は禁止です。				
			ラベル用紙HG													
その他 アプリケーション 用紙	装丁紙ソール	210	12"×18"	100枚/箱	V846		7,000	布地を思わせる凹凸が決め細やかな製本の表紙にぴったりクロス紙です。	●	―	コート紙2	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。				
			カラコピー用高級和紙	A4	10枚×5パック	V425			4,000	カラプリント適性を持たせた、高級和紙です。	●	×	普通紙A	手差しトレイでご使用ください。高湿度、低温低温下では使用しないでください。		
				A4	100枚/箱	V528			26,000		×	×	―	―		
			布地転写用紙 (シングルタイプ)	A3	100枚/箱	V529			50,000	×	×	―	―			
				A4	A紙:50枚 B紙:50枚	V814			28,000	×	×	―	―			
			布地転写用紙 (A紙B紙タイプ)	A3	A紙:50枚 B紙:50枚	V815			54,000	×	×	―	―			
				A4	A紙:50枚 B紙:50枚	V887			14,000	×	×	―	―			
			水転写紙	A3	50枚/箱	V888			26,000	×	×	―	―			
				長尺用紙	127	297×1200	100枚×5冊/箱		ZGAA0288	GAAA2688	14,500	特殊寸法の長尺用紙です。重ね罫や横断罫を手軽に作成できます。	●	―	厚紙1A	手差しトレイから1枚ずつ走行。コピーでの使用はできません。
							100枚×5冊/箱		ZGAA0172	GAAA1481	13,500					
100枚/箱	GAAA7128					2,970										
210×900	100枚×5冊/箱	ZGAA0228		GAAA1799	12,000											
	100枚/箱	GAAA7129			2,660											
ステイショナリープリント 320長尺	127	320×1200	50枚×2冊/箱	GFAA4502		9,000	―	―	―	―						
				GFAA4503		11,900	―	―	―	―						
ステイショナリープリント 320長尺ラミフリー レザック66(シロ)	230	320×1200	25枚/箱	GFAA4503		11,900	―	―	―	―						
				Z952	V845	21,000	●	×	厚紙1A	手差しトレイでご使用ください。高湿度、低温低温下では使用しないでください。						
カラー ペーパー	カラーペーパー	64	クリム A4	500×5冊/箱	ZGAA0858	GAAA5910	8,100	鮮やかな色が特徴のカラーペーパーです。	●	●	普通紙F	―				
			クリム B4	500×5冊/箱	ZGAA0862	GAAA5914	10,700									
			クリム B5	500×3冊/箱	ZGAA0866	GAAA5918	3,600									
			クリム A3	500×3冊/箱	ZGAA0870	GAAA5922	9,720									
			ライトブルー A4	500×5冊/箱	ZGAA0859	GAAA5911	8,100									
			ライトブルー B4	500×5冊/箱	ZGAA0863	GAAA5915	10,700									
			ライトブルー B5	500×3冊/箱	ZGAA0867	GAAA5919	3,600									
			ライトブルー A3	500×3冊/箱	ZGAA0871	GAAA5923	9,720									
			ピンク A4	500×5冊/箱	ZGAA0860	GAAA5912	8,100									
			ピンク B4	500×5冊/箱	ZGAA0864	GAAA5916	10,700									
			ピンク B5	500×3冊/箱	ZGAA0868	GAAA5920	3,600									
			ピンク A3	500×3冊/箱	ZGAA0872	GAAA5924	9,720									
			グリーン A4	500×5冊/箱	ZGAA0861	GAAA5913	8,100									
			グリーン B4	500×5冊/箱	ZGAA0865	GAAA5917	10,700									
			グリーン B5	500×3冊/箱	ZGAA0869	GAAA5921	3,600									
			グリーン A3	500×3冊/箱	ZGAA0873	GAAA5925	9,720									

*表内の用紙サイズは次の通りです。12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、13"×18"=457×330mm、13"×19"=483×330mm

用紙タイプ設定の記号はプリント結果をさらに高画質にする場合に機械に設定する数値です。設定方法については付属の取扱説明書をご覧ください。
手差しトレイで厚紙用紙を両面コピーする場合は、「厚紙1うら」または「厚紙うら」に切り替えてご使用ください。
■印刷時には、各パッケージの「使用上の注意」をご確認ください。
■掲載商品の価格(円)・仕様等は、2021年4月現在のものです。市場価格の変動、仕様の変更等によりやむをえず変更させていただきます。ご了承ください。
■カタログ掲載商品の価格(円)には消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。
■当社取扱商品は、厳重な品質管理を行っておりますが、ご購入いただいた商品に万一、材料の不良・製造上の欠陥等不備がございましたら、最寄りの営業所までご連絡願います。

●機種によっては使用できない用紙もございます。また、ご使用にあたってはモード・使用条件等の留意事項がありますので、必ずお問い合わせください。
(注)1:ライノ部に放電跡、黒色ノッチライン部にはノッチが飛散する場合があります。
(注)2:紙詰まりする際は、普通紙を下に敷いて本用紙をセットしてください。