

DocuCentre-VI C2264 カラーコピー用紙 機種別対応表

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応		用紙タイプ設定	ご使用にあたっての留意事項						
					箱	冊			片面	両面								
専用 上質紙	J	82	A4	250枚×10冊	Z979	V649	7,000	表面の平滑度、白化度が高い用紙。企画書など幅広く活用できます。	●	●	普通紙D	-						
			B4	250枚×5冊	Z980	V650	5,000											
			B5	250枚×10冊	Z981	V651	5,500											
			A3	250枚×5冊	Z982	V652	7,000											
			13"x18"	250枚×5冊	Z397	V430	8,250											
			13"x19"	250枚×5冊	ZGAA0529	GAAA4987	15,000											
			特A3 (453X328)	250枚×5冊	ZGAA0062	GAAA0471	8,000											
	SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0163	GAAA1116	7,900	企画書や提案書などに幅広く活用できるJ紙よりも高白色な用紙です。	×	×	-	-								
	JD	98	A4	250枚×10冊	Z389		V595	10,500										
			B4	250枚×5冊	Z390		V596	8,000										
			B5	250枚×10冊	Z391		V597	8,000										
	フルカラー複写機用紙	98	A3	250枚×5冊	Z392		V598	10,500			カタログや冊子などに幅広く活用できる両面用紙です。	●	●	普通紙F	-			
			A4	500枚×5冊	Z625		V436	5,250				フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに再現。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロプリント専用紙と同等の高いコストパフォーマンスを提供します。	×			×	-	-
			c2 (シー・ツー)	70	A4		500枚×5冊	Z626					V437			7,100		
	B4	500枚×5冊			Z627	V438	4,000											
	A3	500枚×3冊			Z628	V439	6,300											
	c2r (シー・ツー・アール)	70	A4	500枚×5冊	ZGAA0054	GAAA0390	5,250	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白化度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを發揮します。	●	●	普通紙C	-						
			B4	500枚×5冊	ZGAA0055	GAAA0391	7,100											
			B5	500枚×5冊	ZGAA0056	GAAA0392	4,000											
	Ncolor081	81	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0235	GAAA1878	7,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明性が高く、裏写りも低減されます。	●	●	普通紙D	-					
A3				250枚×5冊	ZGAA0236	GAAA1879	7,500											
SRA3 (450X320)				250枚×5冊	ZGAA0237	GAAA1880	12,500											
レター				250枚×10冊	ZGAA0238	GAAA1881	9,500											
Ncolor104				104	A4	250枚×8冊	ZGAA0239	GAAA1882		10,000	● ● 普通紙F			-				
					A3	250枚×4冊	ZGAA0240	GAAA1883		10,000								
					SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0241	GAAA1884		18,000								
Ncolor127				127	A4	250枚×6冊	ZGAA0242	GAAA1885		12,000	● ● 普通紙F			-				
					A3	250枚×3冊	ZGAA0243	GAAA1886		12,000								
					SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0244	GAAA1887		12,000								
Ncolor157				157	A4	250枚×6冊	ZGAA0245	GAAA1888		21,000	● ● 厚紙1A			-				
					A3	250枚×3冊	ZGAA0246	GAAA1889		10,000								
	SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0247		GAAA1890	10,000												
Ncolor209	209	A4	250枚×2冊	ZGAA0248	GAAA1891	17,500	● ● 厚紙2A	-										
		A3	100枚×5冊	ZGAA0013	GAAA0176	8,850												
		SRA3 (450X320)	100枚×5冊	Z544	V889	4,800												
上質紙	OKプリン上質	104	A4	100枚×10冊	Z545	V890	4,800	適度な白化度と不透明度を合わせもつ上質紙です。うら写りが少なく、多用途に対応できます。	●	●	厚紙1A	-						
			A3	100枚×5冊	Z546	V891	5,600											
			A4	100枚×5冊	Z547	V892	5,600											
			A4	100枚×10冊	Z548	V893	9,200											
			A3	100枚×5冊	Z549	V894	9,800											
			SRA3 (450X320)	100枚×5冊	ZGAA0014	GAAA0177	10,200											
			Color Copy	90	A4	500枚×5冊	Z949		V413	11,000			高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	●	普通紙F	-	
					A3	500枚×5冊	Z421		V418	21,000								
					SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0118		GAAA1037	25,200								
					A4	500枚×5冊	Z994		V414	13,000								
	A3	500枚×4冊			Z433	V419	21,000											
	SRA3 (450X320)	500枚×4冊			ZGAA0119	GAAA1038	27,400											
	A4	250枚×7冊			ZGAA1332	GAAA6603	11,375											
	A3	250枚×7冊			ZGAA1333	GAAA6604	22,750											
	SRA3 (450X320)	250枚×6冊			ZGAA0120	GAAA1039	27,000											
	A4	250枚×5冊			Z997	V416	11,000											
	A3	250枚×5冊	Z437	V421	22,000													
	SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0121	GAAA1040	27,500													
	A4	250枚×5冊	Z420	V417	14,000													
	A3	250枚×4冊	Z438	V422	22,000													
SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0122	GAAA1041	29,000														
A4	125枚×7冊	ZGAA1334	GAAA6605	14,175														
A3	125枚×7冊	ZGAA1335	GAAA6606	28,350														
SRA3 (450X320)	125枚×6冊	ZGAA0125	GAAA1044	31,500														
A4	150枚×5冊/箱	ZGAA0445	GAAA4456	13,500														
A3	150枚×5冊/箱	ZGAA0446	GAAA4457	27,300														
A4	125枚×5冊/箱	ZGAA0447	GAAA4458	13,500														
A3	125枚×5冊/箱	ZGAA0448	GAAA4459	27,000														
専用 コート紙	JDコート104	104	A4	250枚×4冊	ZGAA0067	GAAA0565	5,400	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	●	普通紙S	1枚ずつセットしてください						
			A3	250枚×4冊	ZGAA0068	GAAA0566	10,800											
			特A3 (453X328)	250枚×4冊	ZGAA0069	GAAA0567	12,800											
	JDコート127	127	SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0267	GAAA2272	14,000		×	×	-	-						
			A4	250枚×4冊	ZGAA0268	GAAA2273	7,100											
			A3	250枚×4冊	ZGAA0269	GAAA2274	14,200											
	JDコート157	157	SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0270	GAAA2275	17,560		● ● コート紙1	1枚ずつセットしてください								
			A4	250枚×4冊	ZGAA0271	GAAA2276	8,100											
			A3	250枚×4冊	ZGAA0272	GAAA2277	16,200											
コート紙 (光沢)	OSコート紙W	127	A4	250枚×4冊	ZGAA0452	GAAA4476	4,000	カタログやリーフレットに適した両面コート紙です。	●	●	OHP	1枚ずつセットしてください。手差しトレイでご使用ください。1枚ずつセットしてください。						
			A3	250枚×3冊	ZGAA0453	GAAA4477	6,000											
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0454	GAAA4478	8,250											
			A4	250枚×4冊	ZGAA0455	GAAA4479	5,000											
			A3	250枚×3冊	ZGAA0456	GAAA4480	7,500											
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0457	GAAA4481	10,500											

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、走行確認されていない用紙です。 ※表中の「(●)」は自動両面できない用紙です。両面印刷の場合は、一度印刷した用紙をセットして、手動で裏面に印刷してください。

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、走行確認されていない用紙です。 ※表中の「(●)」は自動両面できない用紙です。両面印刷の場合は、一度印刷した用紙をセットして、手動で裏面に印刷してください。

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項					
					箱	冊										
キャスト コート紙	ミラーコートプラチナ (片面)	157	A4	100枚×10冊	Z323	V588	8,000	表面(片面)の仕上げを特殊加工し、光沢感をアップ。鏡のような光沢があり、写真の多いカタログに適しています。	×	×	-	爪などで擦るとトナーが剥離する場合があります。				
			A3	100枚×5冊	Z324	V589	8,000									
		174	A4	100枚×10冊/箱	ZGAA0776	GAAA5609	13,500									
			A3	100枚×5冊/箱	ZGAA0777	GAAA5610	13,500									
		256	A4	100枚×10冊	Z327	V810	15,000									
			A3	100枚×5冊	Z328	V811	15,000									
	12.6"×19.2"	250枚×3冊	ZGAA0140	GFAA1137	30,000		×	×	-							
アート紙 (艶消し)	ロストンカラー ホワイト	157	A4	100枚×10冊	Z957	V835	10,000	つや消しタイプの高級感あふれる表現が可能。製本の表紙やPOP等に適しています。	●	(●)	厚紙1A	1枚ずつセットしてください。 (高温高湿では、両面印刷はできません)				
			A3	100枚×5冊	Z958	V836	10,000									
		12"×18"	A4	100枚×7冊	Z959	V837	16,100									
			A3	100枚×4冊	ZGAA0141	GFAA1070	18,000									
		209	A4	500枚×2冊	ZGAA0142	GFAA0824	19,800									
			12"×18"	100枚×5冊	Z960	V838	13,000									
		12.6"×19.2"	A4	250枚×4冊	ZGAA0143	GFAA1138	35,800									
			A4	500枚×2冊	ZGAA0144	GFAA1139	11,200									
		256	A3	500枚×1冊	ZGAA0145	GFAA1140	12,300									
			12.6"×19.2"	250枚×2冊	ZGAA0146	GFAA1141	22,000									
		カード 用紙	彩色カード紙	210	A4	100枚/箱	GAAA1703			1,500	バリッとした質感で適度な光沢があり、高級感がある仕上りの厚紙のカード用紙です。		●	(●)	厚紙2A	1枚ずつセットしてください。
					A3	100枚/箱	GAAA1704			3,000						
260	A4			100枚/箱	GAAA1705		1,800									
	A3			100枚/箱	GAAA1706		3,600									
耐水 マテリアル	耐水用ホワイトフィルム			210	A4	100枚/箱	GAAA2851		8,000	ベツフィルムに特殊加工を施した耐久性の高いフィルム。素材が厚手フィルムなので、ラミネートする事無く、屋内店舗POPやプラスチックカード、ポスター/短期掲示物等に使用できます。また、ミシン目入り16面カットにより、小判プラスチックカードが簡単に作成できます。		●	(●)	コート紙2	1枚ずつセットし、1枚ずつ取り出してください。 高温高湿では走行できません。 低温低湿では画像に乱れが発生する場合があります。	
					B4	100枚/箱	GAAA2852		11,500							
		A3	100枚/箱		GAAA2854		16,000									
		B4 16面	100枚/箱		GAAA2853		12,500									
ハガキ 用紙	ハガキ用紙(通常) ハガキ用紙(往復)	132	A4	100枚×5冊	Z325	V423	5,500	郵便番号欄がプレ・プリントされたミシン目入りの用紙です。(通常はA4にハガキ4通分、往復はA4にハガキ2通分)	●	●	厚紙1A	よく割ってからセットしてください。				
			A4	100枚×5冊	Z478	V424	6,500									
名刺用紙	名刺・カード用紙A4 10面スリット入り DT名刺用紙N ホワイト DT名刺用紙N クリーム	200	A4	50枚×5冊	ZGAA0742	GAAA5415	12,500	あらかじめ10面付けのスリットが入っているため、出力後引きちぎるだけで切り口スキリの名刺・カードが作成出来ます。	●	(●)	厚紙2A	よく割ってからセットしてください。				
					ZGAA1068	GAAA6177	12,000		名刺の作成に適した色目と風合いのある用紙です。ホワイトとクリームの2色をラインナップしています。	-	-		-			
					ZGAA1069	GAAA6178				-	-		-			
封筒	Ncolor封筒	参考 坪量: 208	角形2号(240×332) 洋長形3号(120×235) 長形3号(120×235) フラップオビ洋長3(120×235)	100枚/箱	GAAA4246		3,200	レーザープリンター専用の封筒です。専用の原紙を使い組み合わせた工夫により、出力時のシワを低減しました。高品位な色で文字も写真も鮮明プリント、オリジナルデザインで訴求力のある封筒が作成できます。	●	(●)	封筒	フラップ(ふた)を開いたまま、封筒の底辺を先端にしてご使用ください。 濃度ムラが発生する場合は、新しい紙をご使用ください。				
				200枚/箱	GAAA4244		2,880									
				200枚/箱	GAAA4245		2,880									
				500枚/箱	GAAA4452		7,500									
ラベル	タックフィルム(透明) タックフィルム(白色) タックフィルム (強粘着白色)	-	A4	100枚/箱	V526		12,500	フィルムベースに糊がついたラベルです。	●	-	OHP	用紙をさばいからセット。ムラが発生する場合は、濃度ムラが発生する場合は、一度使用したラベル(一部のラベルを剥がした後の)の再走行は禁止です。				
				100枚/箱	V527		12,500									
	ラベル用紙	-	A4	100枚/箱	V590		14,000									
				109 (剥離紙含む)	A4 ノーカット	100枚×5冊	Z778		V862	19,000	レーザープリンター専用の宛名ラベル用紙です。糊でプリンター内部を汚さないように設計されていますので安心してご使用いただけます。		●	-	ラベル紙1 (注2)	
				155 (剥離紙含む)	A4 20面 耳付き	100枚×5冊	Z776		V860	20,000						
					A4 ノーカット	100枚×5冊	Z777		V861	20,000						
ラベル用紙HG	-	A4	100枚×5冊	ZGAA0442	GAAA4435	19,000	ラベルより若干厚めのラベル用紙です。裏写りが少ない高級感のあるラベルに仕上がります。	-	-	-						
			100枚×5冊	ZGAA0443	GAAA4436	20,000		-	-	-						
その他 アブリ ケーション 用紙	装丁紙ソーテル	210	12"×18"	100枚/箱	V846		7,000	-	-	-	-					
	カラーコピー用高級和紙	-	A4	10枚×5パック	V425		4,000	×	×	-	-					
	長尺用紙	-	127	297×1200	100枚×5冊/箱	ZGAA0288	GAAA2688	14,500	特殊寸法の長尺用紙です。垂れ幕や横断幕を手軽に作成できます。	×	×	-	-			
					100枚×2冊/箱	GAAA7253		6,500								
					100枚×5冊/箱	ZGAA0172	GAAA1481	13,500								
					100枚/箱	GAAA7128		2,970								
	210×900	100枚×5冊/箱	ZGAA0228	GAAA1799	12,000											
		100枚/箱	GAAA7129		2,660											
	ステイショナリープリント 320長尺	127	320×1200	50枚×2冊/箱	GFAA4502		9,000	×	×	-	-					
	ステイショナリープリント 320長尺ラミナー	230	320×1200	25枚/箱	GFAA4503		11,900	×	×	-	-					
	ステイショナリープリント クリアホルダー(マットタイプ)	-	A4 220×312	30枚/箱	GNAG5366		8,100	×	-	-	-					
	ステイショナリープリント 320長尺クロス	-	320×1200	10枚/箱	GFAA4509		8,700	×	×	-	-					
レザック66(シロ)	151	12"×18"	100枚×6冊	Z952	V845	21,000	×	×	-	-						
カラー ペーパー	カラーペーパー	64	12"×18"	クリーム A4	500×5冊/箱	ZGAA0858	GAAA5910	8,100	鮮やかな色が特徴のカラーペーパーです。	●	●	普通紙A	-			
				クリーム B4	500×5冊/箱	ZGAA0862	GAAA5914	10,700								
				クリーム B5	500×3冊/箱	ZGAA0866	GAAA5918	3,600								
				クリーム A3	500×3冊/箱	ZGAA0870	GAAA5922	9,720								
				ライトブルー A4	500×5冊/箱	ZGAA0859	GAAA5911	8,100								
				ライトブルー B4	500×5冊/箱	ZGAA0863	GAAA5915	10,700								
				ライトブルー B5	500×3冊/箱	ZGAA0867	GAAA5919	3,600								
				ライトブルー A3	500×3冊/箱	ZGAA0871	GAAA5923	9,720								
				ピンク A4	500×5冊/箱	ZGAA0860	GAAA5912	8,100								
				ピンク B4	500×5冊/箱	ZGAA0864	GAAA5916	10,700								
				ピンク B5	500×3冊/箱	ZGAA0868	GAAA5920	3,600								
				ピンク A3	500×3冊/箱	ZGAA0872	GAAA5924	9,720								
				グリーン A4	500×5冊/箱	ZGAA0861	GAAA5913	8,100								
				グリーン B4	500×5冊/箱	ZGAA0865	GAAA5917	10,700								
				グリーン B5	500×3冊/箱	ZGAA0869	GAAA5921	3,600								
				グリーン A3	500×3冊/箱	ZGAA0873	GAAA5925	9,720								

*表内の用紙サイズは次の通りです。12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、13"×18"=457×330mm、13"×19"=483×330mm

用紙タイプ設定の記号はプリント結果をさらに高画質にする場合に機械に設定する数値です。設定方法については付属の取扱説明書をご覧ください。

手差しトレイで厚紙用紙を両面コピーする場合は、「厚紙1うら」または「厚紙うら2」に切り替えてご使用ください。

■プリント時には、各パッケージの「使用上の注意」をご確認ください。

■掲載商品の価格(円)・仕様等は、2021年4月現在のものです。市場価格の変動、仕様の変更等により変更をさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

■カタログ掲載商品の価格(円)には消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。

■当社取扱商品は、厳重な品質管理を行っておりますが、ご購入いただいた商品に万一、材料の不良・製造上の欠陥等不備がございましたら、最寄りの営業所までご連絡願います。

●機種によっては使用できない用紙もございます。また、ご使用にあたってはモード・使用条件等の留意事項がありますので、必ずお問い合わせください。

(注1)「洋長形3号」にプリントする場合は、プリンタードライバーの【製本/ポスター/混在原稿/回転】で「原稿180°回転」を選択してください。

コピーする場合は、「長形3号」「角形2号」「洋長形3号」とともに、原稿の上部を右側にしてセットしてください。

「角形2号」「洋長形3号」にコピーする場合は、「用紙選択」>「他のトレイ」>「手差し」>「非定形サイズ(サイズ入力)」でサイズを入力してください。

(管理者モードで「角形2号」「洋長形3号」を手差しトレイの定形サイズとして登録することもできます。)

(注2)ラベル用紙を本体トレイにセットし、まず本体側でトレイの用紙種類を「ラベル用紙1(106~169g/m²)」に設定してください。

その後、コピーする場合は操作パネル上で、プリントする場合はプリンタードライバーで、ラベル用紙をセットしたトレイを選択してください。

(注3)ラベル用紙を本体トレイにセットし、コピーする場合は操作パネル上で、プリントする場合はプリンタードライバーで、

【手差し用紙種類】>「ラベル用紙2(170~216g/m²)」を選択してください。