

DocuCentre-VII C3372 カラーコピー用紙 機種別対応表

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項			
					箱	冊								
専用 上質紙	J	82	A4	250枚×10冊	Z979	V649	7,000	表面の平滑度、白化度が高い用紙。企画書などに幅広く活用できます。	●	●	普通紙B	—		
			B4	250枚×5冊	Z980	V650	5,000		—	—	—	—		
			B5	250枚×10冊	Z981	V651	5,500		—	—	—	—		
			A3	250枚×5冊	Z982	V652	7,000		—	—	—	—		
			13"x18"	250枚×5冊	Z397	V430	8,250		—	—	—	—		
			13"x19"	250枚×5冊	ZGAA0529	GAAA4987	15,000		—	—	—	—		
			特A3 (453X328)	250枚×5冊	ZGAA0062	GAAA0471	8,000		—	—	—	—		
	JD	98	A4	250枚×10冊	ZGAA0163	GAAA1116	7,900	企画書や提案書などに幅広く活用できるJ紙よりも高白色な用紙です。	●	●	普通紙B	—		
			B4	250枚×5冊	ZGAA0440	GAAA4433	7,000		—	—	—	—		
			B5	250枚×10冊	ZGAA0518	GAAA4841	5,000		—	—	—	—		
	フルカラー複写機用紙	98	A4	250枚×10冊	ZGAA0519	GAAA4842	5,500	カタログや冊子などに幅広く活用できる両面用紙です。	●	●	上質紙B	—		
			A3	250枚×5冊	ZGAA0441	GAAA4434	7,000		—	—	—	—		
			A4	250枚×5冊	Z389	V595	10,500		—	—	—	—		
	専用 上質紙	c2 (シー・ツー)	70	A4	500枚×5冊	Z390	V596	8,000	フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに再現。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロプリント専用紙と同等の高いコストパフォーマンスを提供します。	●	●	普通紙A	—	
				B4	500枚×5冊	Z391	V597	8,000		—	—	—	—	
				B5	500枚×5冊	Z392	V598	10,500		—	—	—	—	
		c2r (シー・ツー・アール)	70	A4	500枚×5冊	Z961	V839	12,250	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白化度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを發揮します。	●	●	再生紙A	—	
				B4	500枚×5冊	Z625	V436	5,250		—	—	—	—	
				B5	500枚×5冊	Z626	V437	7,100		—	—	—	—	
		Ncolor081	81	A4	500枚×5冊	Z627	V438	4,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	普通紙B	—	
				A3	500枚×3冊	Z628	V439	6,300		—	—	—	—	
				A4	500枚×5冊	ZGAA0054	GAA0390	5,250		—	—	—	—	
				B4	500枚×5冊	ZGAA0055	GAA0391	7,100		—	—	—	—	
				B5	500枚×5冊	ZGAA0056	GAA0392	4,000		—	—	—	—	
A3				500枚×3冊	ZGAA0057	GAA0393	6,300	—		—	—	—		
Ncolor104	104			A4	250枚×10冊	ZGAA0235	GAA1878	7,500		J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	普通紙B	—
				A3	250枚×5冊	ZGAA0236	GAA1879	7,500			—	—	—	—
				SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0237	GAA1880	12,500			—	—	—	—
Ncolor127	127			A4	250枚×8冊	ZGAA0238	GAA1881	9,500		J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	上質紙B	—
		A3	250枚×4冊	ZGAA0240	GAA1883	10,000	—	—	—		—			
		SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0241	GAA1884	18,000	—	—	—		—			
Ncolor157	157	A4	250枚×8冊	ZGAA0242	GAA1885	12,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	厚紙1A	(注3)			
		A3	250枚×3冊	ZGAA0347	GAA3385	9,750		—	—	—	—			
		SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0348	GAA3386	18,000		—	—	—	—			
Ncolor209	209	A4	250枚×6冊	ZGAA0243	GAA1886	12,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	厚紙1B	(注3)			
		A3	250枚×3冊	ZGAA0244	GAA1887	12,000		—	—	—	—			
		SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0245	GAA1888	21,000		—	—	—	—			
上質紙	OKプリン上質	104	A4	100枚×10冊	Z544	V889	4,800	適度な白化度と不透明度を合わせもつ上質紙です。うら写りが少なく、多用途に対応できます。	●	●	上質紙B	—		
			A3	100枚×5冊	Z545	V890	4,800		—	—	—	—		
			A4	100枚×10冊	Z546	V891	5,600		—	—	—	—		
			A3	100枚×5冊	Z547	V892	5,600		—	—	—	—		
			A4	100枚×10冊	Z548	V893	9,200		—	—	—	—		
			A3	100枚×5冊	Z549	V894	9,800		—	—	—	—		
	Color Copy	90	A4	500枚×5冊	Z949	V413	11,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	●	上質紙B	—		
			A3	500枚×5冊	Z421	V418	21,000		—	—	—	—		
			SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0118	GAA1037	25,200		—	—	—	—		
			A4	500枚×5冊	Z994	V414	13,000		—	—	—	—		
			A3	500枚×4冊	Z433	V419	21,000		—	—	—	—		
			SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0119	GAA1038	27,400		—	—	—	—		
			A4	250枚×7冊	ZGAA1332	GAA6603	11,375		—	—	—	—		
			A3	250枚×7冊	ZGAA1333	GAA6604	22,750		—	—	—	—		
			SRA3 (450X320)	250枚×6冊	ZGAA0120	GAA1039	27,000		—	—	—	—		
			A4	250枚×5冊	Z997	V416	11,000		—	—	—	—		
			A3	250枚×5冊	Z437	V421	22,000		—	—	—	—		
			SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0121	GAA1040	27,500		—	—	—	—		
			A4	250枚×5冊	Z420	V417	14,000		—	—	—	—		
			A3	250枚×4冊	Z438	V422	22,000		●	●	厚紙2A	用紙を縦長にセット。紙詰まりする際、または縦長にセットできないサイズは、手差しトレイでご使用ください。(注3)		
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0122	GAA1041	29,000		●	●	厚紙3A	※300g/m ² の追加留意点 トレイに用紙をセットして利用する場合は2~4トレイにセットしてください。		
			A4	125枚×7冊	ZGAA1334	GAA6605	14,175		●	●	厚紙3B			
			A3	125枚×7冊	ZGAA1335	GAA6606	28,350		●	●	厚紙3B			
			SRA3 (450X320)	125枚×6冊	ZGAA0125	GAA1044	31,500		●	●	厚紙3B			
専用 コート紙	JDコート104	104	A4	250枚×4冊	ZGAA0067	GAA0565	5,400	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	●	コート紙1A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。		
			A3	250枚×4冊	ZGAA0068	GAA0566	10,800		—	—	—	—		
			特A3 (453X328)	250枚×4冊	ZGAA0069	GAA0567	12,800		—	—	—	—		
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0267	GAA2272	14,000		●	●	コート紙1A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。		
	JDコート127	127	A4	250枚×4冊	ZGAA0268	GAA2273	7,100		両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	●	コート紙1A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。	
			A3	250枚×4冊	ZGAA0269	GAA2274	14,200			—	—	—	—	
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0270	GAA2275	17,560			—	—	—	—	
			A4	250枚×4冊	ZGAA0271	GAA2276	8,100			●	●	コート紙1B	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。	
	JDコート157	157	A3	250枚×4冊	ZGAA0272	GAA2277	16,200		両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	●	コート紙1B	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。	
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0273	GAA2278	21,000			—	—	—	—	
			A4	250枚×4冊	ZGAA0452	GAA4476	4,000			—	—	—	—	
			A3	250枚×3冊	ZGAA0453	GAA4477	6,000			—	—	—	—	
コート紙 (光沢)	OSコート紙W	157	SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0454	GAA4478	8,250	カタログやフリーレットに適した両面コート紙です。	●	●	コート紙1A	手差しトレイでご使用ください。紙詰まりする際は、1枚ずつセットしてください。		
			A4	250枚×4冊	ZGAA0455	GAA4479	5,000		—	—	—	—		
			A3	250枚×3冊	ZGAA0456	GAA4480	7,500		—	—	—	—		
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0457	GAA4481	10,500		—	—	—	—		

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「—」は、走行確認されていない用紙です。

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、走行確認されていない用紙です。

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項					
					箱	冊										
キャスト コート紙	ミラーコートプラチナ (片面)	157	A4	100枚×10冊	Z323	V588	8,000	表面(片面)の仕上げを特殊加工し、光沢感をアップ。鏡のような光沢があり、写真の多いカタログに適しています。	×	×	-					
			A3	100枚×5冊	Z324	V589	8,000									
		174	A4	100枚×10冊/箱	ZGAA0776	GAAA5609	13,500		×	×	-					
			A3	100枚×5冊/箱	ZGAA0777	GAAA5610	13,500									
		256	A4	100枚×10冊	Z327	V810	15,000		×	×	-					
A3	100枚×5冊		Z328	V811	15,000											
			12.6"×19.2"	250枚×3冊	ZGAA0140	GFAA1137	30,000									
アート紙 (艶消し)	ロストンカラー ホワイト	157	A4	100枚×10冊	Z957	V835	10,000	つや消しタイプの高級感あふれる表現が可能。製本の表紙やPOP等に適しています。	●	-	厚紙1B	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。(高温高湿では画像の乱れが発生する場合があります) 低温下では、紙詰まりする場合があります。 その場合は、普通紙を下に敷いて本用紙をセットしてください。 坪量209と256は、低温低湿で画質不良が発生する場合があります。(注5)				
			A3	100枚×5冊	Z958	V836	10,000									
			12"×18"	100枚×7冊	Z959	V837	16,100									
		209	A4	500枚×4冊	ZGAA0141	GFAA1070	18,000		●	-	コート紙2					
			A3	500枚×2冊	ZGAA0142	GFAA0824	19,800									
			12"×18"	100枚×5冊	Z960	V838	13,000									
		256	A4	250枚×4冊	ZGAA0143	GFAA1138	35,800		-	-	-					
			A4	500枚×2冊	ZGAA0144	GFAA1139	11,200		●	-	コート紙3A					
			A3	500枚×1冊	ZGAA0145	GFAA1140	12,300		-	-	-					
					12.6"×19.2"	250枚×2冊	ZGAA0146		GFAA1141	22,000	-		-	-		
		カード 用紙	彩色カード紙	210	A4	100枚/箱	GAAA1703			1,500	バリッとした質感で適度な光沢があり、高級感がある仕上がり用紙のカード用紙です。		●	●	厚紙2A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。(注3)
					A3	100枚/箱	GAAA1704			3,000						
260	A4			100枚/箱	GAAA1705		1,800	●	-	厚紙3B						
	A3			100枚/箱	GAAA1706		3,600									
					A4	100枚/箱	GAAA2851		8,000	●		-	厚紙2S	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。(注1)		
防水 マテリアル	耐水用ホワイトフィルム ホワイトフィルム(薄口)	210	B4	100枚/箱	GAAA2852		11,500	ペットフィルムの表面に特殊加工を施した耐久性の高いフィルム。素材が厚手フィルムなので、シミ・ネームする事無く、屋内・屋外POPやプライスカード、ポスター/短期掲示等に使用できます。また、ミシン目入り16面カットにより、小判プライスカードが簡単に作成できます。	●	-	厚紙2S	1枚ずつ手差し、1枚取り出してから使用ください。高温高湿、低温低湿下では画像を鮮明にしてください。(注1)(注2)				
			A4	100枚/箱	GAAA2854		16,000									
			B4	16面	GAAA2853		12,500	●	-	厚紙2S	1枚ずつ手差し、1枚取り出してから使用ください。高温高湿、低温低湿下では画像を鮮明にしてください。(注1)(注2)					
			A4	100枚/箱	V812		9,500	●	-	厚紙2S	1枚ずつ手差し、1枚取り出してから使用ください。高温高湿、低温低湿下では画像を鮮明にしてください。(注1)(注2)					
			A3	100枚/箱	V813		19,000	-	-	-	-					
ハガキ 用紙	ハガキ用紙(通常)	132	A4	100枚×5冊	Z325	V423	5,500	郵便番号欄がプレ・プリントされたミシン目入りの用紙です。(通常はA4にハガキ4通分、往復はA4にハガキ2通分)	●	-	厚紙1A	よく削いてからセットしてください。				
	ハガキ用紙(往復)		A4	100枚×5冊	Z478	V424	6,500									
名刺用紙	名刺・カード用紙A4 10面スリット入り	200	A4	50枚×5冊	ZGAA0742	GAAA5415	12,500	あらかじめ10面付けのスリットが入っているため、出力後引きちぎるだけで切りロスフリーの名刺・カードが作成出来ます。	●	●	厚紙2A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。				
	DT名刺用紙N ホワイト		190	A4	100枚×5冊/箱	ZGAA1068	GAAA6177		12,000	●	●	厚紙2A	(注3)			
	DT名刺用紙N クリーム	ZGAA1069				GAAA6178										
封筒	Ncolor封筒	参考 坪量: 208	角形2号(240×332)	100枚/箱	GAAA4246		3,200	レーザープリンター専用の封筒です。専用の原紙を使い組み合わせの工夫により、出力時のシワを低減しました。高品位白紙で文字も写真も鮮明プリント、オリジナルデザインで訴求力のある封筒が作成できます。	●	-	封筒	手差しトレイでご使用ください。 角形3号、角形2号はフラップを開き、封筒の底面を先開きしてセット。 角形3号はフラップを押し、フラップを先開きしてセット。 (注3)				
			洋長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4244		2,880									
			長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4245		2,880									
			フラップタイプ洋長3(120×235)	500枚/箱	GAAA4452		7,500									
ラベル	タックフィルム(透明)	-	A4	100枚/箱	V526		12,500	フィルムベースに糊がついたラベルです。	●	-	厚紙2S	用紙をさばしてからセット。 紙詰まりする場合は、1枚ずつセットしてください。				
	タックフィルム(白色)	-	A4	100枚/箱	V527		12,500									
	タックフィルム (強粘着白色)	-	A4	100枚/箱	V590		14,000									
	ラベル用紙	109 (別冊紙 含む)	A4 ノーカット	100枚×5冊	Z778	V862	19,000		レーザープリンター専用の宛名ラベル用紙です。糊でプリンター内部を汚さないように設計されていますので安心してご使用いただけます。	●	×	ラベル紙	用紙を削いてからセットしてください。 一度使用したラベル(一部のラベルを 削かした後)の再使用は禁止です。			
			A4 20面 耳付き	100枚×5冊	Z777	V861	20,000									
ラベル用紙HG	155 (別冊紙 含む)	A4 ノーカット	100枚×5冊	ZGAA0442	GAAA4435	19,000	ラベルより若干厚めのラベル用紙です。裏写りが少なく高級感のあるラベルに仕上がります。	●	×	ラベル紙	用紙を削いてからセットしてください。 一度使用したラベル(一部のラベルを 削かした後)の再使用は禁止です。					
		A4 20面	100枚×5冊	ZGAA0443	GAAA4436	20,000										
その他 アプリ ケーション 用紙	装丁紙ソーテル	210	12"×18"	100枚/箱	V846		7,000	布地を思わせる凹凸が決めぬやかな製本の表紙にぴったりなクロス紙です。	●	-	コート紙2	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。(注2)				
	カラーコピー用高級和紙	-	A4	10枚×5パック	V425		4,000		●	×	普通紙B	手差しトレイでご使用ください。(注1)				
	長尺用紙	127	297×1200	100枚×5冊/箱	ZGAA0288	GAAA2688	14,500		特殊寸法の長尺用紙です。垂れ幕や横断幕を手軽に作成できます。	●	-	厚紙1A	手差しトレイまたは、長尺トレイ(オプション)に1枚ずつセットしてください。 (注4)(注5)			
				100枚×2冊/箱	GAAA7253		6,500									
			297×900	100枚×5冊/箱	ZGAA0172	GAAA1481	13,500									
				100枚/箱	GAAA7128		2,970									
			210×900	100枚×5冊/箱	ZGAA0228	GAAA1799	12,000									
	100枚/箱	GAAA7129		2,660												
	ステイショナリープリント 320長尺	127	320×1200	50枚×2冊/箱	GFAA4502		9,000		特殊寸法の長尺の用紙/フィルムです。垂れ幕や横断幕を手軽に作成できます。	●	-	厚紙1A	(注5)(注6)			
	ステイショナリープリント 320長尺ラミフリー	230	320×1200	25枚/箱	GFAA4503		11,900		●	-	厚紙2A	(注1)(注5)(注7)				
	ステイショナリープリント クリアホルダー(マットタイプ)	-	A4 220×312	30枚/箱	GNAG5366		8,100		マット調のクリアホルダーです。オリジナルのクリアホルダーを簡単に作成できます。	●	×	厚紙2A	(注8)			
	ステイショナリープリント 320長尺クロス	-	320×1200	10枚/箱	GFAA4509		8,700		横断幕のほり旗などの作製に適した薄手のクロス紙です。長尺クロス専用の留めピン(チリ)は別売りとなります。	●	×	厚紙2A	手差しトレイに1枚ずつセットしてください。 (注1)(注2)(注9)(注10)			
レザック66(シロ)	151	12"×18"	100枚×6冊	Z952	V845	21,000	表面の凹凸が独特の風合いを持つ表紙用紙です。	●	×	厚紙1B	手差しトレイでご使用ください。(注1)					
カラー ペーパー	カラーペーパー	64	クリーム A4	500×5冊/箱	ZGAA0858	GAAA5910	8,100	鮮やかな色の特徴のカラーペーパーです。	●	●	普通紙A	-				
			クリーム B4	500×5冊/箱	ZGAA0862	GAAA5914	10,700									
			クリーム B5	500×3冊/箱	ZGAA0866	GAAA5918	3,600									
			クリーム A3	500×3冊/箱	ZGAA0870	GAAA5922	9,720									
			ライトブルー A4	500×5冊/箱	ZGAA0859	GAAA5911	8,100									
			ライトブルー B4	500×5冊/箱	ZGAA0863	GAAA5915	10,700									
			ライトブルー B5	500×3冊/箱	ZGAA0867	GAAA5919	3,600									
			ライトブルー A3	500×3冊/箱	ZGAA0871	GAAA5923	9,720									
			ピンク A4	500×5冊/箱	ZGAA0860	GAAA5912	8,100									
			ピンク B4	500×5冊/箱	ZGAA0864	GAAA5916	10,700									
			ピンク B5	500×3冊/箱	ZGAA0868	GAAA5920	3,600									
			ピンク A3	500×3冊/箱	ZGAA0872	GAAA5924	9,720									
			グリーン A4	500×5冊/箱	ZGAA0861	GAAA5913	8,100									
			グリーン B4	500×5冊/箱	ZGAA0865	GAAA5917	10,700									
			グリーン B5	500×3冊/箱	ZGAA0869	GAAA5921	3,600									
グリーン A3	500×3冊/箱	ZGAA0873	GAAA5925	9,720												

*表内の用紙サイズは次の通りです。12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、13"×18"=457×330mm、13"×19"=483×330mm

用紙タイプ設定の記号はプリント結果をさらに高画質にする場合に機械に設定する数値です。設定方法については付属の取扱説明書をご覧ください。

手差しトレイで厚紙用紙を両面コピーする場合は、「厚紙1うら」または「厚紙うら2」に切り替えてご使用ください。

■プリント時には、各パッケージの「使用上の注意」を必ずご確認ください。

■掲載商品の価格(中)・仕様等は、2021年4月現在のものです。市場価格の変動、仕様の変更等によりやむを得ず変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。

■カタログ掲載商品の価格(円)には消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。

■当社取扱商品は、厳重な品質管理を行っておりますが、ご購入いただいた商品に万一、材料の不良・製造上の欠陥等不備がございましたら、最寄りの営業所までご連絡ください。

●機種によっては使用できない用紙もございます。また、ご使用にあたってはモード・使用条件等の留意事項がありますので、必ずお問い合わせください。

(注1) 低温環境下、かつ高密度画像でトナーの定着が弱くなる場合があります。

(注2) 紙詰まりする際は、普通紙を下に敷いて本用紙をセットしてください。

(注3) 両面プリント時に、プリント裏面に薄い筋状の跡が残る場合があります。

(注4) 後端余白が小さくなる場合があります。アラメントユーザー調整で用紙送り方向の倍率を小さくすることで後端の余白が増加します。薄い筋状の跡が付く場合があります。(アラメントユーザー調整の手順詳細は管理者ガイドをご覧ください)

(注5) 自動両面プリントはできません。

(注6) 手差しトレイ、又はオプションの長尺用紙セットガイド(320mm)に1枚ずつセットしてください。プリントする画像によっては、用紙表面がザラついたり仕上りになる場合があります。ザラつきが出る場合は、転写出力の調整を行ってください。但し、調整により用紙の画質に影響が出る可能性があります。(転写出力調整の手順詳細は、管理者ガイドをご覧ください)

(注7) 手差しトレイ、又はオプションの長尺用紙セットガイド(320mm)に1枚ずつセットしてください。プリントする画像によっては、用紙表面がザラついたり仕上りになる場合があります。ザラつきが出る場合は、プリントする際の用紙タイプ設定を「厚紙2S」に切り替えるか改善する場合があります。この用紙を出力した後に、他の用紙を出力すると弊社のロール跡が発生する場合があります。

(注8) 手差しトレイに、1枚ずつ用紙長辺を先開きしてセットし、印刷した用紙は枚ごとに排出トレイから取り除いてください。印刷時は二次転写電圧補正を+10に設定してください。高温環境下でのプリントや高密度画像をプリントする場合は、画像に乱れが発生しやすくなります。(二次転写電圧補正の手順詳細は、管理者ガイドをご覧ください)

(注9) 高温高湿下ではハートン部で画像の乱れ(白点)が発生する場合があります。

(注10) クロス紙は、表面にプリントしてください。(裏面にプリントすると定着不良が発生し、トナーが剥がれる場合があります)