

DocuCentre-VII C7773/C6673/C5573/C4473/C3373/C2273 カラーコピー用紙 機種別対応表

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項	
					箱	冊						
専用 上質紙	J	82	A4	250枚×10冊	Z979	V649	7,000	表面の平滑度、白白色度が高い用紙。企画書などに幅広く活用できます。	●	●	普通紙B	—
			B4	250枚×5冊	Z980	V650	5,000		—	—	—	—
			B5	250枚×10冊	Z981	V651	5,500		—	—	—	—
			A3	250枚×5冊	Z982	V652	7,000		—	—	—	—
			13"x18"	250枚×5冊	Z397	V430	8,250		—	—	—	—
			13"x19"	250枚×5冊	ZGAA0529	GAAA4987	15,000		—	—	—	—
			特A3 (453X328)	250枚×5冊	ZGAA0062	GAAA0471	8,000		—	—	—	—
			SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0163	GAAA1116	7,900		●	●	普通紙B	—
	JW	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0440	GAAA4433	7,000	企画書や提案書などに幅広く活用できるJ紙よりも高白色な用紙です。	—	—	—	—
			B4	250枚×5冊	ZGAA0518	GAAA4841	5,000		—	—	—	—
			B5	250枚×10冊	ZGAA0519	GAAA4842	5,500		—	—	—	—
			A3	250枚×5冊	ZGAA0441	GAAA4434	7,000		—	—	—	—
	JD	98	A4	250枚×10冊	Z389	V595	10,500	カタログや冊子などに幅広く活用できる両面用紙です。	●	●	上質紙B	—
			B4	250枚×5冊	Z390	V596	8,000		—	—	—	—
			B5	250枚×10冊	Z391	V597	8,000		—	—	—	—
	フルカラー複写機用紙	98	A3	250枚×5冊	Z392	V598	10,500	—	—	—	—	—
			A4	500枚×5冊	Z961	V839	12,250	—	—	—	—	—
			A4	500枚×5冊	Z625	V436	5,250	—	—	—	—	—
	c2 (シー・ツー)	70	B4	500枚×5冊	Z626	V437	7,100	フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに再現。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロプリント専用紙と同等の高いコストパフォーマンスを提供します。	●	●	普通紙A	—
			B5	500枚×5冊	Z627	V438	4,000		—	—	—	—
			A3	500枚×3冊	Z628	V439	6,300		—	—	—	—
	c2r (シー・ツー・アール)	70	A4	500枚×5冊	ZGAA0054	GAAA0390	5,250	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白白色度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを発揮します。	●	●	再生紙A	—
			B4	500枚×5冊	ZGAA0055	GAAA0391	7,100		—	—	—	—
			B5	500枚×5冊	ZGAA0056	GAAA0392	4,000		—	—	—	—
A3			500枚×3冊	ZGAA0057	GAAA0393	6,300	—		—	—	—	
Ncolor081	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0235	GAAA1878	7,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	普通紙B	—	
		A3	250枚×5冊	ZGAA0236	GAAA1879	7,500		—	—	—	—	
		SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0237	GAAA1880	12,500		—	—	—	—	
		レター	250枚×10冊	ZGAA0238	GAAA1881	9,500		—	—	—	—	
Ncolor104	104	A4	250枚×8冊	ZGAA0239	GAAA1882	10,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	上質紙B	—	
		A3	250枚×4冊	ZGAA0240	GAAA1883	10,000		—	—	—	—	
		SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0241	GAAA1884	18,000		—	—	—	—	
		レター	250枚×8冊	ZGAA0242	GAAA1885	12,000		—	—	—	—	
Ncolor127	127	A4	250枚×6冊	ZGAA0346	GAAA3384	9,750	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	厚紙1A	(注3)	
		A3	250枚×3冊	ZGAA0347	GAAA3385	9,750		—	—	—	—	
		SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0348	GAAA3386	18,000		—	—	—	—	
Ncolor157	157	A4	250枚×6冊	ZGAA0243	GAAA1886	12,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	厚紙1B	(注3)	
		A3	250枚×3冊	ZGAA0244	GAAA1887	12,000		—	—	—	—	
		SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0245	GAAA1888	21,000		—	—	—	—	
Ncolor209	209	A4	250枚×4冊	ZGAA0246	GAAA1889	10,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	厚紙2A	(注3)	
		A3	250枚×2冊	ZGAA0247	GAAA1890	10,000		—	—	—	—	
		SRA3 (450X320)	250枚×2冊	ZGAA0248	GAAA1891	17,500		—	—	—	—	
上質紙	OKプリンス上質	104	SRA3 (450X320)	100枚×5冊	ZGAA0013	GAAA0176	8,850	適度な白白色度と不透明度を合わせもつ上質紙です。うら写りが少なく、多用途に対応できます。	●	●	上質紙B	—
			A4	100枚×10冊	Z544	V889	4,800		●	●	厚紙1A	—
			A3	100枚×5冊	Z545	V890	4,800		●	●	厚紙1B	(注3)
			A4	100枚×10冊	Z546	V891	5,600		●	●	厚紙1B	(注3)
			A3	100枚×5冊	Z547	V892	5,600		●	●	厚紙2A	—
			A4	100枚×10冊	Z548	V893	9,200		●	●	厚紙2A	—
			A3	100枚×5冊	Z549	V894	9,800		●	●	厚紙2A	—
			SRA3 (450X320)	100枚×5冊	ZGAA0014	GAAA0177	10,200		●	●	上質紙B	—
	Color Copy	90	A4	500枚×5冊	Z949	V413	11,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	●	上質紙B	—
			A3	500枚×5冊	Z421	V418	21,000		—	—	—	—
			SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0118	GAAA1037	25,200		—	—	—	—
			A4	500枚×5冊	Z994	V414	13,000		—	—	—	—
			A3	500枚×4冊	Z433	V419	21,000		—	—	—	—
			SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0119	GAAA1038	27,400		—	—	—	—
			A4	250枚×7冊	ZGAA1332	GAAA6603	11,375		—	—	—	—
			A3	250枚×7冊	ZGAA1333	GAAA6604	22,750		—	—	—	—
		120	SRA3 (450X320)	250枚×6冊	ZGAA0120	GAAA1039	27,000		—	—	—	—
			A4	250枚×5冊	Z997	V416	11,000		—	—	—	—
			A3	250枚×5冊	Z437	V421	22,000		—	—	—	—
			SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0121	GAAA1040	27,500		●	●	厚紙2A	用紙を縦長にセット。紙詰まりする際、または縦長にセットできないサイズは、手差しトレイでご使用ください。(注3)
			A4	250枚×5冊	Z420	V417	14,000		●	●	厚紙3A	※300g/m ² の追加留意点 トレイに用紙をセットして利用する場合は2~4トレイにセットしてください。
			A3	250枚×4冊	Z438	V422	22,000		●	●	厚紙3B	—
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0122	GAAA1041	29,000		●	●	厚紙3B	—
			A4	125枚×7冊	ZGAA1334	GAAA6605	14,175		●	●	厚紙3A	—
250	A3	125枚×7冊	ZGAA1335	GAAA6606	28,350	●	●	厚紙3A	—			
	SRA3 (450X320)	125枚×6冊	ZGAA0125	GAAA1044	31,500	●	●	厚紙3B	—			
	A4	150枚×5冊/箱	ZGAA0445	GAAA4456	13,500	●	●	厚紙3B	—			
	A3	150枚×5冊/箱	ZGAA0446	GAAA4457	27,300	●	●	厚紙3B	—			
	A4	125枚×5冊/箱	ZGAA0447	GAAA4458	13,500	●	●	厚紙3B	—			
	A3	125枚×5冊/箱	ZGAA0448	GAAA4459	27,000	●	●	厚紙3B	—			
	JDコート104	104	A4	250枚×4冊	ZGAA0067	GAAA0565	5,400	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	●	コート紙1A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。
			A3	250枚×4冊	ZGAA0068	GAAA0566	10,800		—	—	—	—
特A3 (453X328)			250枚×4冊	ZGAA0069	GAAA0567	12,800	●		●	コート紙1A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。	
SRA3 (450X320)			250枚×4冊	ZGAA0267	GAAA2272	14,000	●		●	コート紙1A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。	
JDコート127	127	A4	250枚×4冊	ZGAA0268	GAAA2273	7,100	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	●	コート紙1A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。	
		A3	250枚×4冊	ZGAA0269	GAAA2274	14,200		—	—	—	—	
		SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0270	GAAA2275	17,560		●	●	コート紙1A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。	
		A4	250枚×4冊	ZGAA0271	GAAA2276	8,100		●	●	コート紙1B	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。	
JDコート157	157	A3	250枚×4冊	ZGAA0272	GAAA2277	16,200	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	●	コート紙1B	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。	
		SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0273	GAAA2278	21,000		—	—	—	—	
		A4	250枚×4冊	ZGAA0452	GAAA4476	4,000		●	●	コート紙1A	手差しトレイでご使用ください。紙詰まりする際は、1枚ずつセットしてください。	
		A3	250枚×3冊	ZGAA0453	GAAA4477	6,000		●	●	コート紙1A	手差しトレイでご使用ください。紙詰まりする際は、1枚ずつセットしてください。	
OSコート紙W (光沢)	157	SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0454	GAAA4478	8,250	カタログやフリーレットに適した両面コート紙です。	●	●	コート紙1A	手差しトレイでご使用ください。紙詰まりする際は、1枚ずつセットしてください。	
		A4	250枚×4冊	ZGAA0455	GAAA4479	5,000		—	—	—	—	
		A3	250枚×3冊	ZGAA0456	GAAA4480	7,500		—	—	—	—	
		SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0457	GAAA4481	10,500		—	—	—	—	

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「—」は、走行確認されていない用紙です。

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、走行確認されていない用紙です。

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項			
					箱	冊								
キャスト コート紙	ミラーコートプラチナ (片面)	157	A4	100枚×10冊	Z323	V588	8,000	表面(片面)の仕上げを特殊加工し、光沢感をアップ。鏡のような光沢があり、写真の多いカタログに適しています。	×	×	-			
			A3	100枚×5冊	Z324	V589	8,000							
		174	A4	100枚×10冊/箱	ZGAA0776	GAAA5609	13,500		×	×	-			
			A3	100枚×5冊/箱	ZGAA0777	GAAA5610	13,500							
		256	A4	100枚×10冊	Z327	V810	15,000		×	×	-			
A3	100枚×5冊		Z328	V811	15,000									
			12.6"×19.2"	250枚×3冊	ZGAA0140	GFAA1137	30,000							
アート紙 (艶消し)	ロストンカラー ホワイト	157	A4	100枚×10冊	Z957	V835	10,000	つや消しタイプの高級感あふれる表現が可能。製本の表紙やPOP等に適しています。	●	-	厚紙1B	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。(高温高湿では画像の乱れが発生する場合があります) 低温下では、紙詰まりする場合があります。 その場合は、普通紙を下に敷いて本用紙をセットしてください。 坪量209と256は、低温低湿で画質不良が発生する場合があります。(注5)		
			A3	100枚×5冊	Z958	V836	10,000							
			12"×18"	100枚×7冊	Z959	V837	16,100							
		209	A4	500枚×4冊	ZGAA0141	GFAA1070	18,000		●	-	コート紙2			
			A3	500枚×2冊	ZGAA0142	GFAA0824	19,800							
			12"×18"	100枚×5冊	Z960	V838	13,000							
		256	A4	500枚×4冊	ZGAA0143	GFAA1138	35,800							
			A3	500枚×2冊	ZGAA0144	GFAA1139	11,200							
					A4	500枚×1冊	ZGAA0145		GFAA1140	12,300				
					12.6"×19.2"	250枚×2冊	ZGAA0146		GFAA1141	22,000				
カード 用紙	彩色カード紙	210	A4	100枚/箱	GAAA1703		1,500	バリッとした質感で適度な光沢があり、高級感がある仕上がりの厚紙のカード用紙です。	●	●	厚紙2A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。(注3)		
			A3	100枚/箱	GAAA1704		3,000							
		260	A4	100枚/箱	GAAA1705		1,800		●	-	厚紙3B			
			A3	100枚/箱	GAAA1706		3,600							
					A4	100枚/箱	GAAA2851			8,000				
防水 マテリアル	耐水用ホワイトフィルム	210	B4	100枚/箱	GAAA2852		11,500	ベツトフィルムの表面に特殊加工を施した耐久性の強いフィルム。素材が厚手フィルムなので、シミ・ネグ等も発生し、屋内印刷POPやプライスカード、ポスター/短期販売等に使用できます。また、ミシン目入り16面カットにより、小判プライスカードが簡単に作成できます。	●	-	厚紙2S	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。(注1)		
			A3	100枚/箱	GAAA2854		16,000							
			B4 16面	100枚/箱	GAAA2853		12,500							
	88	A4	100枚/箱	V812		9,500	●		-	厚紙2S				
		A3	100枚/箱	V813		19,000								
			A4	100枚/箱	V813		19,000							
ハガキ 用紙	ハガキ用紙(通常)	132	A4	100枚×5冊	Z325	V423	5,500	郵便番号欄がプレ・プリントされたミシン目入りの用紙です。(通常はA4にハガキ4通分、往復はA4にハガキ2通分)	●	-	厚紙1A	よく削いてからセットしてください。		
	ハガキ用紙(往復)		A4	100枚×5冊	Z478	V424	6,500							
名刺用紙	名刺・カード用紙A4 10面スリット入り	200	A4	50枚×5冊	ZGAA0742	GAAA5415	12,500	あらかじめ10面付けのスリットが入っているため、出力後引きちぎるだけで切り口スリットの名刺・カードが作成出来ます。	●	●	厚紙2A	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。(注3)		
	DT名刺用紙N ホワイト		190	A4	100枚×5冊/箱	ZGAA1068	GAAA6177		12,000	●	●		厚紙2A	
	DT名刺用紙N クリーム	ZGAA1069				GAAA6178								
封筒	Ncolor封筒	参考 坪量: 208	角形2号(240×332)	100枚/箱	GAAA4246		3,200	レーザープリンター専用の封筒です。専用の原紙を使い組み合わせの工夫により、出力時のシワを低減しました。高品位白紙で文字も写真も鮮明プリント、オリジナルデザインで訴求力のある封筒が作成できます。	●	-	封筒	手差しトレイでご使用ください。 角形3号、角形2号はフラップを開き、封筒の底面を先開きしてセット。 角形3号はフラップを押し、フラップを先開きしてセット。 (注3)		
			洋長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4244		2,880							
			長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4245		2,880							
			フラップなし洋長3(120×235)	500枚/箱	GAAA4452		7,500							
ラベル	タックフィルム(透明)	-	A4	100枚/箱	V526		12,500	フィルムベースに糊がついたラベルです。	●	-	厚紙2S	用紙をさばしてからセット。 紙詰まりする場合は、1枚ずつセットしてください。		
	タックフィルム(白色)	-	A4	100枚/箱	V527		12,500							
	タックフィルム(強粘着白色)	-	A4	100枚/箱	V590		14,000							
	ラベル用紙	109 (別冊紙 含む)	A4 ノーカット	100枚×5冊	Z778	V862	19,000		レーザープリンター専用の宛名ラベル用紙です。糊でプリンター内部を汚さないように設計されていますので安心してご使用いただけます。	●	×		ラベル紙	用紙を削いてからセットしてください。 一度使用したラベル(一部のラベルを削かした後)の再行は禁止です。
			A4 20面 耳付き	100枚×5冊	Z777	V861	20,000							
ラベル用紙HG	155 (別冊紙 含む)	A4 ノーカット	100枚×5冊	ZGAA0442	GAAA4435	19,000	ラベルより若干厚めのラベル用紙です。裏写りが少なく高級感のあるラベルに仕上がります。	●	×	ラベル紙	用紙を削いてからセットしてください。 一度使用したラベル(一部のラベルを削かした後)の再行は禁止です。			
		A4 20面	100枚×5冊	ZGAA0443	GAAA4436	20,000								
その他 アプリ ケーション 用紙	装丁紙ソーテル	210	12"×18"	100枚/箱	V846		7,000	布地を思わせる凹凸が決めぬやかな製本の表紙にぴったりなクロス紙です。	●	-	コート紙2	1枚ずつ手差しトレイでご使用ください。(注2)		
	カラーコピー用高級和紙	-	A4	10枚×5パック	V425		4,000		●	×	普通紙B			
	長尺用紙	127	297×1200	100枚×5冊/箱	ZGAA0288	GAAA2688	14,500		特殊寸法の長尺用紙です。垂れ幕や横断幕を手軽に作成できます。	●	-		厚紙1A	
				100枚×2冊/箱	GAAA7253		6,500							
			297×900	100枚×5冊/箱	ZGAA0172	GAAA1481	13,500							
				100枚/箱	GAAA7128		2,970							
				100枚×5冊/箱	ZGAA0228	GAAA1799	12,000							
	210×900	100枚/箱	GAAA7129		2,660									
	ステイショナリープリント 320長尺	127	320×1200	50枚×2冊/箱	GFAA4502		9,000		特殊寸法の長尺の用紙/フィルムです。垂れ幕や横断幕を手軽に作成できます。	●	-		厚紙1A	(注5) (注6)
	ステイショナリープリント 320長尺ラミフリー	230	320×1200	25枚/箱	GFAA4503		11,900		●	-	厚紙2A		(注1) (注5) (注7)	
ステイショナリープリント クリアホルダー(マットタイプ)	-	A4 220×312	30枚/箱	GNAG5366		8,100	マット調のクリアホルダーです。オリジナルのクリアホルダーを簡単に作成できます。	●	×	厚紙2A	(注8)			
ステイショナリープリント 320長尺クロス	-	320×1200	10枚/箱	GFAA4509		8,700	横断幕のほり旗などの作製に適した薄手のクロス紙です。長尺クロス専用の留めピン(チリ)は別売りとなります。	●	×	厚紙2A	手差しトレイに1枚ずつセットしてください。(注1) (注2) (注9) (注10)			
レザック66(シロ)	151	12"×18"	100枚×6冊	Z952	V845	21,000	表面の凹凸が独特の風合いを持つ表紙用紙です。	●	×	厚紙1B	手差しトレイでご使用ください。(注1)			
カラー ペーパー	カラーペーパー	64	クリーム A4	500×5冊/箱	ZGAA0858	GAAA5910	8,100	鮮やかな色の特徴のカラーペーパーです。	●	●	普通紙A	-		
			クリーム B4	500×5冊/箱	ZGAA0862	GAAA5914	10,700							
			クリーム B5	500×3冊/箱	ZGAA0866	GAAA5918	3,600							
			クリーム A3	500×3冊/箱	ZGAA0870	GAAA5922	9,720							
			ライトブルー A4	500×5冊/箱	ZGAA0859	GAAA5911	8,100							
			ライトブルー B4	500×5冊/箱	ZGAA0863	GAAA5915	10,700							
			ライトブルー B5	500×3冊/箱	ZGAA0867	GAAA5919	3,600							
			ライトブルー A3	500×3冊/箱	ZGAA0871	GAAA5923	9,720							
			ピンク A4	500×5冊/箱	ZGAA0860	GAAA5912	8,100							
			ピンク B4	500×5冊/箱	ZGAA0864	GAAA5916	10,700							
			ピンク B5	500×3冊/箱	ZGAA0868	GAAA5920	3,600							
			ピンク A3	500×3冊/箱	ZGAA0872	GAAA5924	9,720							
			グリーン A4	500×5冊/箱	ZGAA0861	GAAA5913	8,100							
			グリーン B4	500×5冊/箱	ZGAA0865	GAAA5917	10,700							
			グリーン B5	500×3冊/箱	ZGAA0869	GAAA5921	3,600							
グリーン A3	500×3冊/箱	ZGAA0873	GAAA5925	9,720										

*表内の用紙サイズは次の通りです。12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、13"×18"=457×330mm、13"×19"=483×330mm
用紙タイプ設定の記号はプリント結果をさらに高画質にする場合に機械に設定する数値です。設定方法については付属の取扱説明書をご覧ください。

- 手差しトレイで厚紙用紙を両面コピーする場合は、「厚紙1うら」または「厚紙うら2」に切り替えてご使用ください。
- プリント時には、各パッケージの「使用上の注意」を必ずご確認ください。
- 掲載商品の価格(円)・仕様等は、2021年4月現在のものです。市場価格の変動、仕様の変更等によりやむを得ず変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- カタログ掲載商品の価格(円)には消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。
- 当社取扱商品は、厳重な品質管理を行っておりますが、ご購入いただいた商品に万一、材料の不良・製造上の欠陥等不備がございましたら、最寄りの営業所までご連絡ください。
- 機種によっては使用できない用紙もございます。また、ご使用にあたってはモード・使用条件等の留意事項がありますので、必ずお問い合わせください。
- (注1) 低温環境下、かつ高密度画像でトナーの定着が弱くなる場合があります。
- (注2) 紙詰まりする際は、普通紙を下に敷いて本用紙をセットしてください。
- (注3) 両面プリント時に、プリント裏面に薄い筋状の跡が残る場合があります。
- (注4) 後端余白が小さくなる場合があります。アラメントユーザー調整で用紙送り方向の倍率を小さくすることで後端の余白が増加します。薄い筋状の跡が付く場合があります。(アラメントユーザー調整の手順詳細は管理者ガイドをご覧ください)
- (注5) 自動両面プリントはできません。
- (注6) 手差しトレイ、又はオプションの長尺用紙セットガイド(320mm)に1枚ずつセットしてください。プリントする画像によっては、用紙表面がザラついたり仕上りになる場合があります。ザラつきが出る場合は、転写出力の調整を行ってください。但し、調整により用紙の画質に影響が出る可能性があります。(転写出力調整の手順詳細は、管理者ガイドをご覧ください)
- (注7) 手差しトレイ、又はオプションの長尺用紙セットガイド(320mm)に1枚ずつセットしてください。プリントする画像によっては、用紙表面がザラついたり仕上りになる場合があります。ザラつきが出る場合は、プリントする際の用紙タイプ設定を「厚紙2S」に切り替えるか改善する場合があります。この用紙を出力した後に、他の用紙を出力すると弊社のロール跡が発生する場合があります。
- (注8) 手差しトレイに、1枚ずつ用紙長辺を先開きしてセットし、印刷した用紙は1枚ごとに排出トレイから取り除いてください。印刷時は二次転写電圧補正を+10に設定してください。高温環境下でのプリントや高密度画像をプリントする場合は、画像に乱れが発生しやすくなります。(二次転写電圧補正の手順詳細は、管理者ガイドをご覧ください)
- (注9) 高温高湿下ではハートン部で画像の乱れ(白点)が発生する場合があります。
- (注10) クロス紙は、表面にプリントしてください。(裏面にプリントすると定着不良が発生し、トナーが剥がれる場合があります)