

DocuColor 1256 GA カラーコピー用紙 機種別対応表

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。
 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、
 走行確認されていない用紙です。

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応		用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項	
					箱	冊			片面	両面			
専用 上質紙	J	82	A4	250枚×10冊	Z979	V649	7,000	表面の平滑度、白化度が高い用紙。企画書など幅広く活用できます。	●	●	普通紙	トレイ1~4もしくは、手差しから走行。	
			B4	250枚×5冊	Z980	V650	5,000						
			B5	250枚×10冊	Z981	V651	5,500						
			A3	250枚×5冊	Z982	V652	7,000						
			13"x18"	250枚×5冊	Z397	V430	8,250						
			13"x19"	250枚×5冊	ZGAA0529	GAAA4987	15,000						
			特A3 (453X328)	250枚×5冊	ZGAA0062	GAAA0471	8,000						
	SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0163	GAAA1116	7,900								
	JW	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0440	GAAA4433	7,000	企画書や提案書などに幅広く活用できるJ紙よりも高白色な用紙です。	●	●	普通紙	トレイ1~4もしくは、手差しから走行。	
			B4	250枚×5冊	ZGAA0518	GAAA4841	5,000						
			B5	250枚×10冊	ZGAA0519	GAAA4842	5,500						
			A3	250枚×5冊	ZGAA0441	GAAA4434	7,000						
	JD	98	A4	250枚×10冊	Z389	V595	10,500	カタログや冊子などに幅広く活用できる両面用紙です。	●	●	普通紙	トレイ1~4もしくは、手差しから走行。	
			B4	250枚×5冊	Z390	V596	8,000						
			B5	250枚×10冊	Z391	V597	8,000						
	フルカラー複写機用紙	98	12"×18"	250枚×5冊	Z961	V839	12,250		●	-	普通紙	手差しから走行。	
	専用 上質紙	c2 (シー・ツー)	70	A4	500枚×5冊	Z625	V436	5,250	フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに再現。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロプリント専用紙と同等の高いコストパフォーマンスを提供します。	●	●	普通紙	トレイ1~4もしくは、手差しから走行。
				B4	500枚×5冊	Z626	V437	7,100					
				B5	500枚×5冊	Z627	V438	4,000					
				A3	500枚×3冊	Z628	V439	6,300					
		c2r (シー・ツー・アール)	70	A4	500枚×5冊	ZGAA0054	GAA0390	5,250	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白化度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを発揮します。	●	●	普通紙	トレイ1~4もしくは、手差しから走行。
				B4	500枚×5冊	ZGAA0055	GAA0391	7,100					
				B5	500枚×5冊	ZGAA0056	GAA0392	4,000					
				A3	500枚×3冊	ZGAA0057	GAA0393	6,300					
Ncolor081		81	A4	250枚×10冊	ZGAA0235	GAA1878	7,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画質を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	普通紙	トレイ1~4もしくは、手差しから走行。	
			A3	250枚×5冊	ZGAA0236	GAA1879	7,500						
			SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0237	GAA1880	12,500						
			レター	250枚×10冊	ZGAA0238	GAA1881	9,500						
Ncolor104		104	A4	250枚×8冊	ZGAA0239	GAA1882	10,000		●	●	普通紙	トレイ1~4もしくは、手差しから走行。	
			A3	250枚×4冊	ZGAA0240	GAA1883	10,000						
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0241	GAA1884	18,000						
			レター	250枚×8冊	ZGAA0242	GAA1885	12,000						
Ncolor127		127	A4	250枚×6冊	ZGAA0346	GAA3384	9,750		-	-	-	-	
			A3	250枚×3冊	ZGAA0347	GAA3385	9,750						
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0348	GAA3386	18,000						
Ncolor157		157	A4	250枚×6冊	ZGAA0243	GAA1886	12,000		●	●	厚紙1	A4横長セット、手差しから走行。	
			A3	250枚×3冊	ZGAA0244	GAA1887	12,000						
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0245	GAA1888	21,000						
Ncolor209		209	A4	250枚×4冊	ZGAA0246	GAA1889	10,000		●	●	厚紙2	A4横長セット、手差しから走行。	
			A3	250枚×2冊	ZGAA0247	GAA1890	10,000						
	SRA3 (450X320)		250枚×2冊	ZGAA0248	GAA1891	17,500							
上質紙	OKプリンス上質	104	SRA3 (450X320)	100枚×5冊	ZGAA0013	GAA0176	8,850		適度な白化度と不透明度を含わせつつ上質紙です。うら写りが少なく、多彩な用途に対応できます。	●	●	厚紙1	手差しから走行。
			A4	100枚×10冊	Z544	V889	4,800						
			A3	100枚×5冊	Z545	V890	4,800						
			A4	100枚×10冊	Z546	V891	5,600						
			A3	100枚×5冊	Z547	V892	5,600						
			A4	100枚×10冊	Z548	V893	9,200						
			A3	100枚×5冊	Z549	V894	9,800						
	Color Copy	100	SRA3 (450X320)	100枚×5冊	ZGAA0014	GAA0177	10,200	●		●	厚紙2	手差しから走行。	
			A4	500枚×5冊	Z949	V413	11,000						
			A3	500枚×5冊	Z421	V418	21,000						
			SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0118	GAA1037	25,200						
			A4	500枚×5冊	Z994	V414	13,000						
			A3	500枚×4冊	Z433	V419	21,000						
			SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0119	GAA1038	27,400						
			A4	250枚×7冊	ZGAA1332	GAA6603	11,375						
			A3	250枚×7冊	ZGAA1333	GAA6604	22,750						
			SRA3 (450X320)	250枚×6冊	ZGAA0120	GAA1039	27,000						
	Color Copy	160	A4	250枚×5冊	Z997	V416	11,000	●		●	厚紙2	(A4) 横長セット、手差しから走行。	
			A3	250枚×5冊	Z437	V421	22,000						
			SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0121	GAA1040	27,500						
			A4	250枚×5冊	Z420	V417	14,000						
			A3	250枚×4冊	Z438	V422	22,000						
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0122	GAA1041	29,000						
			A4	125枚×7冊	ZGAA1334	GAA6605	14,175						
A3			125枚×7冊	ZGAA1335	GAA6606	28,350							
SRA3 (450X320)			125枚×6冊	ZGAA0125	GAA1044	31,500							
Color Copy			280	A4	150枚×5冊/箱	ZGAA0445	GAA4456		13,500				-
	A3	150枚×5冊/箱		ZGAA0446	GAA4457	27,300							
	A4	125枚×5冊/箱		ZGAA0447	GAA4458	13,500							
	A3	125枚×5冊/箱		ZGAA0448	GAA4459	27,000							
	A4	250枚×4冊		ZGAA0067	GAA0565	5,400							
	A3	250枚×4冊		ZGAA0068	GAA0566	10,800							
専用 コート紙	JDコート104	104	特A3 (453X328)	250枚×4冊	ZGAA0069	GAA0567	12,800	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	●	普通紙	トレイ1~4もしくは、手差しから走行。 高温多湿下での使用は1枚ずつ走行。 モノクロ連続走行不可。	
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0267	GAA2272	14,000						
			A4	250枚×4冊	ZGAA0268	GAA2273	7,100						
			A3	250枚×4冊	ZGAA0269	GAA2274	14,200						
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0270	GAA2275	17,560						
			A4	250枚×4冊	ZGAA0271	GAA2276	8,100						
JDコート127	127	A3	250枚×4冊	ZGAA0272	GAA2277	16,200	-	-	-	-			
		SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0273	GAA2278	21,000							
JDコート157	157	A4	250枚×4冊	ZGAA0452	GAA4476	4,000	-	-	-	-			
		A3	250枚×3冊	ZGAA0453	GAA4477	6,000							
		SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0454	GAA4478	8,250							
コート紙 (光沢)	OSコート紙W	127	A4	250枚×4冊	ZGAA0455	GAA4479	5,000	-	-	-	-		
			A3	250枚×3冊	ZGAA0456	GAA4480	7,500						
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0457	GAA4481	10,500						
			A4	250枚×4冊	ZGAA0458	GAA4482	7,500						
			A3	250枚×3冊	ZGAA0459	GAA4483	7,500						
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0460	GAA4484	10,500						

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。
 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、
 走行確認されていない用紙です。

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応		用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項			
					箱	冊			片面	両面					
キャスト コート紙	ミラーコートブラチナ (片面)	157	A4	100枚×10冊	Z323	V588	8,000	表面(片面)の仕上げを特殊加工し、光沢感をアップ。鏡のような光沢があり、写真の多いカタログに適しています。	×	×	-	爪などで擦るとトナーが剥離する場合があります。			
			A3	100枚×5冊	Z324	V589	8,000								
		174	A4	100枚×10冊/箱	Z323	V588	13,500								
			A3	100枚×5冊/箱	Z324	V589	13,500								
		256	A4	100枚×10冊	Z327	V810	15,000								
			A3	100枚×5冊	Z328	V811	15,000								
アート紙 (艶消し)	ロストンカラー ホワイト	157	A4	100枚×10冊	Z957	V835	10,000	つや消しタイプの高級感あふれる表現が可能。製本の表紙やPOP等に適しています。	●	●	厚紙1	手差しから走行。 用紙を手でさばいでセット。 A4は横長にセット。 高温高湿下での使用は1枚ずつ走行。			
			A3	100枚×5冊	Z958	V836	10,000								
		209	12"×18"	100枚×7冊	Z959	V837	16,100								
			A4	500枚×4冊	Z957	V835	18,000								
		256	A3	500枚×2冊	Z958	V836	19,800								
			12"×18"	100枚×5冊	Z960	V838	13,000								
		256	12.6"×19.2"	250枚×4冊	Z957	V835	35,800								
			A4	500枚×2冊	Z958	V836	11,200								
		256	A3	500枚×1冊	Z959	V837	12,300								
			12.6"×19.2"	250枚×2冊	Z960	V838	22,000								
		カード 用紙	彩色カード紙	210	A4	100枚/箱	GAAA1703			1,500	バリツとした質感で過度な光沢があり、高級感がある仕上がり用紙のカード用紙です。	●	●	厚紙2	(A4) 横長セット。 手差しから走行。 手差しトレイに30枚以上セットししないでください。
					A3	100枚/箱	GAAA1704			3,000					
260	A4			100枚/箱	GAAA1705		1,800								
	A3			100枚/箱	GAAA1706		3,600								
耐水 マテリアル	耐水用ホワイトフィルム	210	A4	100枚/箱	GAAA2851		8,000	ベツトフィルムの表面に特殊加工を施した耐水性の高いフィルム。素材が厚手フィルムなので、ラミネートする事無く、屋内店舗POPやプラスチックカード、ポスター/短期掲示物等に使用できます。また、ミシン目入り16面カットにより、小判プラスチックカードが簡単に作成できます。	●	-	タックフィルム	手差しから枚ずつ走行。 A4は横長にセット。 低温低湿下での使用不可。			
			B4	100枚/箱	GAAA2852		11,500								
			A3	100枚/箱	GAAA2854		16,000								
			B4 16面	100枚/箱	GAAA2853		12,500								
88	ホワイトフィルム(薄口)	A4	100枚/箱	V812		9,500	片面プリント用の薄口フィルムです。	●	-	タックフィルム	手差しから走行。				
	A3	100枚/箱	V813		19,000										
ハガキ 用紙	ハガキ用紙(通常)	132	A4	100枚×5冊	Z325	V423	5,500	郵便番号欄がプレ・プリントされたミシン目入りの用紙です。(通常はA4にハガキ4通分、往復はA4にハガキ2通分)	●	●	厚紙1	手差しから走行。 横長にセット。			
	ハガキ用紙(往復)		A4	100枚×5冊	Z478	V424	6,500								
	A4オープンハガキセット	128	A4	用紙:500枚 圧着フィルム:1,000枚	GAAA2647		30,000		付属の熱圧着フィルムを用紙にはさま、ラミネーターにかけるだけで「見開きハガキ」が出来上がります。	-	-	-	-		
	A3オープンハガキセット	128	A3	用紙:250枚 圧着フィルム:1,000枚	GAAA1586		30,000		-	-	-	-	-		
名刺用紙	名刺・カード用紙A4 10面スリット入り	200	A4	50枚×5冊	ZGAA0742	GAAA5415	12,500	あらかじめ10面付けのスリットが入っているため、出力後引きちぎるだけで切り口スキンの名刺・カードが作成出来ます。	-	-	-	-			
	DT名刺用紙N ホワイト	190	A4	100枚×5冊/箱	ZGAA1068	GAA6177	12,000	名刺の作成に適した色目と風合いのある用紙です。ホワイトとクリームの色をラインナップしています。	●	●	厚紙1	手差しから走行。横長にセット。 両面出力の場合、裏面は、厚紙2。			
	DT名刺用紙N クリーム				ZGAA1069	GAA6178	12,000								
封筒	Ncolor封筒	参考 坪量: 208	角形2号(240×332)	100枚/箱	GAAA4246		3,200	レーザープリンター専用の封筒です。専用の原紙を使い張り合わせの工夫により、出力時のシワを低減しました。高品位白さで文字も写真も鮮明プリント。オリジナルデザインで訴求力のある封筒が作成できます。	●	●	厚紙2	※1 顔紙を先に差し込ましトレイから走行。			
			洋長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4244		2,880								
			長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4245		2,880								
			フラップ/オビ洋長3(120×235)	500枚/箱	GAAA4452		7,500								
ラベル	タックフィルム(透明)	-	A4	100枚/箱	V526		12,500	フィルムベースに糊がついたラベルです。	●	-	タックフィルム	手差しから走行。			
	タックフィルム(白色)	-	A4	100枚/箱	V527		12,500								
	タックフィルム(強粘着白色)	-	A4	100枚/箱	V590		14,000								
	ラベル用紙	109 (剥離紙 含む)	A4 ノーカット	100枚×5冊	Z778	V862	19,000		レーザープリンター専用の宛名ラベル用紙です。糊でプリンター内部を汚さないように設計されていますので安心してご使用いただけます。	●	-	普通紙	手差しから走行。横長にセット。 手差しから走行。 顔紙を貼る場合は、厚紙を裏紙。		
ラベル用紙HG	155 (剥離紙 含む)	A4 ノーカット	100枚×5冊	ZGAA0442	GAAA4435	19,000	ラベルより若干厚めのラベル用紙です。裏写りが少なく高級感のあるラベルに仕上がります。	●	-	厚紙1	手差しから走行。横長にセット。				
その他 アプリケーション 用紙	装丁紙ソーテル	210	12"×18"	100枚/箱	V846		7,000	布地を思わせる凹凸が決め細やかな製本の表紙にぴったりなクロス紙です。	-	-	-	-			
	カラーコピー用高級和紙	-	A4	10枚×5パック	V425		4,000	カラープリント適性を持たせた、高級和紙です。	●	-	厚紙1	手差しから走行。			
	布地転写用紙(シングルタイプ)	-	A4	100枚/箱	V528		26,000	布地や陶器に転写できる特殊な用紙です。オリジナルのTシャツやマグカップが作れます。	●	-	厚紙1	手差しから走行。 高温高湿下での使用、濡れた手での使用は不可。			
	布地転写用紙(A紙B紙タイプ)	A4	A紙:50枚 B紙:50枚	V814		28,000									
		A3	A紙:50枚 B紙:50枚	V815		54,000									
	水転写紙	-	A4	50枚/箱	V887		14,000		●	-	普通紙	手差しから走行。			
		-	A3	50枚/箱	V888		26,000								
	長尺用紙	ステイショナリープリント 320長尺	127	297×1200	100枚×5冊/箱	ZGAA0288	GAAA2688	14,500	特殊寸法の長尺用紙です。垂れ幕や横断幕を手軽に作成できます。	-	-	-	-		
					100枚×5冊/箱	ZGAA0172	GAAA1481	13,500							
			157	297×900	100枚/箱	GAAA7128		2,970							
					100枚×5冊/箱	ZGAA0228	GAAA1799	12,000							
	230	320×1200	25枚/箱	100枚/箱	GAAA7129		2,660								
100枚×6冊				Z952	V845	21,000									
レザック66(シロ)	ステイショナリープリント 320長尺ラミフリー	127	320×1200	50枚×2冊/箱	GFAA4502		9,000	特殊寸法の長尺の用紙/フィルムです。垂れ幕や横断幕を手軽に作成できます。	×	×	-	-			
				50枚×2冊/箱	GFAA4503		11,900								
カラー ペーパー	カラーペーパー	64	クリーム A4	500×5冊/箱	ZGAA0858	GAAA5910	8,100	鮮やかな色が特徴のカラーペーパーです。	●	●	普通紙	トレイ1もしくは手差しから走行。			
			クリーム B4	500×5冊/箱	ZGAA0862	GAAA5914	10,700					トレイ2~4もしくは手差しから走行。			
			クリーム B5	500×3冊/箱	ZGAA0866	GAAA5918	3,600					トレイ1もしくは手差しから走行。			
			クリーム A3	500×3冊/箱	ZGAA0870	GAAA5922	9,720					トレイ2~4もしくは手差しから走行。			
			ライトブルー A4	500×5冊/箱	ZGAA0859	GAAA5911	8,100					トレイ1もしくは手差しから走行。			
			ライトブルー B4	500×5冊/箱	ZGAA0863	GAAA5915	10,700					トレイ2~4もしくは手差しから走行。			
			ライトブルー B5	500×3冊/箱	ZGAA0867	GAAA5919	3,600					トレイ1もしくは手差しから走行。			
			ライトブルー A3	500×3冊/箱	ZGAA0871	GAAA5923	9,720					トレイ2~4もしくは手差しから走行。			
			ピンク A4	500×5冊/箱	ZGAA0860	GAAA5912	8,100					トレイ1もしくは手差しから走行。			
			ピンク B4	500×5冊/箱	ZGAA0864	GAAA5916	10,700					トレイ2~4もしくは手差しから走行。			
			ピンク B5	500×3冊/箱	ZGAA0868	GAAA5920	3,600					トレイ1もしくは手差しから走行。			
			ピンク A3	500×3冊/箱	ZGAA0872	GAAA5924	9,720					トレイ2~4もしくは手差しから走行。			
			グリーン A4	500×5冊/箱	ZGAA0861	GAAA5913	8,100					トレイ1もしくは手差しから走行。			
			グリーン B4	500×5冊/箱	ZGAA0865	GAAA5917	10,700					トレイ2~4もしくは手差しから走行。			
			グリーン B5	500×3冊/箱	ZGAA0869	GAAA5921	3,600					トレイ1もしくは手差しから走行。			
			グリーン A3	500×3冊/箱	ZGAA0873	GAAA5925	9,720					トレイ2~4もしくは手差しから走行。			

*表内の用紙サイズは次の通りです。12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、13"×18"=457×330mm、13"×19"=483×330mm

※1 プリント時には、各パッケージの「使用上の注意」をご確認の上、原稿サイズの設定を行ってください。 底部側からのプリントには、ドライバーによる原稿180度回転の設定が必要となります。
 ※誤った方法で使用されますと機種の故障につながる場合がございます。 ※お客様の使用環境(温度・湿度)、使用状況によっては、画質などがご満足いただけない場合がございます。あらかじめお客様の使用環境、画像をご確認ください。 ※トレイ1はA4のみ対応しています。
 ■機器の両面走行に関しては、取扱説明書及び担当営業に、ご確認ください。
 ■掲載商品の価格(円)・仕様等は、2021年4月現在のものです。市場価格の変動、仕様の変更等により、やむを得ず変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
 ■カタログ掲載商品の価格(円)には、消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。
 ■当社取り扱い商品は、厳重な品質管理を行っておりますが、ご購入いただいた商品に万一、材料の不具合・製造上の欠陥等の不備がございましたら、最寄の営業所までご連絡をお願いします。

●機種によっては使用できない用紙もございます。また、ご使用にあたってはモード・使用条件等の留意事項がありますので、必ずお問い合わせください。