

DocuColor 1257 GA カラーコピー用紙 機種別対応表

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。
 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、
 走行確認されていない用紙です。

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応		用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項	
					箱	冊			片面	両面			
専用 上質紙	J	82	A4	250枚×10冊	Z979	V649	7,000	表面の平滑度、白度が高い用紙。企画書など幅広く活用できます。	●	●	普通紙	トレイ1~4もしくは、手差しから走行。	
			B4	250枚×5冊	Z980	V650	5,000		-	-	-	-	
			B5	250枚×10冊	Z981	V651	5,500		-	-	-	-	
			A3	250枚×5冊	Z982	V652	7,000		-	-	-	-	
			13"x18"	250枚×5冊	Z397	V430	8,250		-	-	-	-	
			13"x19"	250枚×5冊	ZGAA0529	GAAA4987	15,000		-	-	-	-	
			特A3 (453X328)	250枚×5冊	ZGAA0062	GAAA0471	8,000		-	-	-	-	
			SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0163	GAAA1116	7,900		-	-	-	-	
	JW	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0440	GAAA4433	7,000	企画書や提案書などに幅広く活用できるJ紙よりも高白色な用紙です。	●	●	普通紙	トレイ1~4もしくは、手差しから走行。	
			B4	250枚×5冊	ZGAA0518	GAAA4841	5,000		-	-	-	-	
			B5	250枚×10冊	ZGAA0519	GAAA4842	5,500		-	-	-	-	
			A3	250枚×5冊	ZGAA0441	GAAA4434	7,000		-	-	-	-	
	JD	98	A4	250枚×10冊	Z389	V595	10,500	カタログや冊子などに幅広く活用できる両面用紙です。	●	●	普通紙	トレイ1~4もしくは、手差しから走行。	
			B4	250枚×5冊	Z390	V596	8,000		-	-	-	-	
			B5	250枚×10冊	Z391	V597	8,000		-	-	-	-	
	フルカラー複写機用紙	98	A3	250枚×5冊	Z392	V598	10,500	-	-	-	-		
			A4	250枚×5冊	Z961	V839	12,250	●	-	普通紙	トレイ2~4もしくは、手差しから走行。		
	c2 (シー・ツー)	70	A4	500枚×5冊	Z625	V436	5,250	フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに再現。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロプリント専用紙と同等の高いコストパフォーマンスを提供します。	●	●	普通紙	トレイ1~4もしくは、手差しから走行。	
			B4	500枚×5冊	Z626	V437	7,100		-	-	-	-	
	B5		500枚×5冊	Z627	V438	4,000	-		-	-	-		
	A3		500枚×3冊	Z628	V439	6,300	-		-	-	-		
	c2r (シー・ツー・アール)	70	A4	500枚×5冊	ZGAA0054	GAAA0390	5,250	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを発揮します。	●	●	普通紙	トレイ1~4もしくは、手差しから走行。	
			B4	500枚×5冊	ZGAA0055	GAAA0391	7,100		-	-	-	-	
			B5	500枚×5冊	ZGAA0056	GAAA0392	4,000		-	-	-	-	
A3			500枚×3冊	ZGAA0057	GAAA0393	6,300	-		-	-	-		
Ncolor081	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0235	GAAA1878	7,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画質を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	普通紙	トレイ1~4もしくは、手差しから走行。 トレイ2~4もしくは、手差しから走行。 トレイ1~4もしくは、手差しから走行。		
		A3	250枚×5冊	ZGAA0236	GAAA1879	7,500		-	-	-	-		
		SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0237	GAAA1880	12,500		-	-	-	-		
		レター	250枚×10冊	ZGAA0238	GAAA1881	9,500		-	-	-	-		
Ncolor104	104	A4	250枚×8冊	ZGAA0239	GAAA1882	10,000	●	●	普通紙	トレイ1~4もしくは、手差しから走行。			
		A3	250枚×4冊	ZGAA0240	GAAA1883	10,000				トレイ1~4もしくは、手差しから走行。			
		SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0241	GAAA1884	18,000				トレイ2~4もしくは、手差しから走行。			
		レター	250枚×8冊	ZGAA0242	GAAA1885	12,000				トレイ1~4もしくは、手差しから走行。			
Ncolor127	127	A4	250枚×6冊	ZGAA0346	GAAA3384	9,750	-	-	-	-			
		A3	250枚×3冊	ZGAA0347	GAAA3385	9,750				-			
		SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0348	GAAA3386	18,000				-			
		A4	250枚×6冊	ZGAA0243	GAAA1886	12,000				-			
Ncolor157	157	A4	250枚×3冊	ZGAA0244	GAAA1887	12,000	●	●	厚紙1	A4横長セット、手差しから走行。 手差しから走行。			
		A3	250枚×3冊	ZGAA0245	GAAA1888	21,000				手差しから走行。			
		SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0246	GAAA1889	10,000				A4横長セット、手差しから走行。			
		A4	250枚×4冊	ZGAA0247	GAAA1890	10,000				手差しから走行。			
Ncolor209	209	A3	250枚×2冊	ZGAA0247	GAAA1890	10,000	●	●	厚紙2	手差しから走行。			
		SRA3 (450X320)	250枚×2冊	ZGAA0248	GAAA1891	17,500				手差しから走行。			
		A4	250枚×4冊	ZGAA0013	GAAA0176	8,850				●	●	厚紙1	トレイ2~4もしくは手差しから走行。
		A3	100枚×5冊	Z544	V889	4,800				●	●	厚紙1	(A4) 横長セット。 トレイ2~4もしくは手差しから走行。
OKプリンス上質	104	A4	100枚×10冊	Z546	V891	5,600	適度な白度と不透明度を含わせつつ上質紙です。うら写りが少なく、多彩な用途に対応できます。	●	●	厚紙1	(A4) 横長セット。 手差しから走行。		
		A3	100枚×5冊	Z547	V892	5,600		●	●	厚紙1	(A4) 横長セット。 手差しから走行。		
		A4	100枚×10冊	Z548	V893	9,200		●	●	厚紙2	(A4) 横長セット。 手差しから走行。 手差しから走行。		
		A3	100枚×5冊	Z549	V894	9,800		●	●	厚紙2	手差しから走行。		
		SRA3 (450X320)	100枚×5冊	ZGAA0014	GAAA0177	10,200		-	-	-	-		
		A4	500枚×5冊	Z949	V413	11,000		●	●	普通紙	トレイ1~4もしくは手差しから走行。		
	90	A3	500枚×5冊	Z421	V418	21,000		-	-	-	-		
		SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0118	GAAA1037	25,200		-	-	-	-		
		A4	500枚×5冊	Z994	V414	13,000		●	●	普通紙	トレイ1~4もしくは手差しから走行。		
		A3	500枚×4冊	Z433	V419	21,000		-	-	-	-		
		SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0119	GAAA1038	27,400		-	-	-	-		
		A4	250枚×7冊	ZGAA1332	GAAA6603	11,375		●	●	厚紙1	(A4) 横長セット。 トレイ2~4もしくは手差しから走行。		
120	A3	250枚×7冊	ZGAA1333	GAAA6604	22,750	-	-	-	-				
	SRA3 (450X320)	250枚×6冊	ZGAA0120	GAAA1039	27,000	-	-	-	-				
	A4	250枚×5冊	Z997	V416	11,000	●	●	厚紙2	(A4) 横長セット。 手差しから走行。				
	A3	250枚×5冊	Z437	V421	22,000	-	-	-	-				
	SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0121	GAAA1040	27,500	-	-	-	-				
	A4	250枚×5冊	Z420	V417	14,000	●	●	厚紙2	(A4) 横長セット。 手差しから走行。				
200	A3	250枚×4冊	Z438	V422	22,000	-	-	-	-				
	SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0122	GAAA1041	29,000	-	-	-	-				
	A4	125枚×7冊	ZGAA1334	GAAA6605	14,175	-	-	-	-				
	A3	125枚×7冊	ZGAA1335	GAAA6606	28,350	-	-	-	-				
	SRA3 (450X320)	125枚×6冊	ZGAA0125	GAAA1044	31,500	-	-	-	-				
	A4	150枚×5冊/箱	ZGAA0445	GAAA4456	13,500	-	-	-	-				
280	A3	150枚×5冊/箱	ZGAA0446	GAAA4457	27,300	-	-	-	-				
	A4	125枚×5冊/箱	ZGAA0447	GAAA4458	13,500	-	-	-	-				
	A3	125枚×5冊/箱	ZGAA0448	GAAA4459	27,000	-	-	-	-				
	A4	250枚×4冊	ZGAA0067	GAAA0565	5,400	●	●	普通紙	トレイ1~4もしくは、手差しから走行。 高温多湿下での使用は1枚ずつ走行。 モノクロ連続走行不可。				
	A3	250枚×4冊	ZGAA0068	GAAA0566	10,800	-	-	-	-				
	特A3 (453X328)	250枚×4冊	ZGAA0069	GAAA0567	12,800	-	-	-	-				
JDコート紙	104	SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0267	GAAA2272	14,000	-	-	-	-			
		A4	250枚×4冊	ZGAA0268	GAAA2273	7,100	-	-	-	-			
		A3	250枚×4冊	ZGAA0269	GAAA2274	14,200	-	-	-	-			
		SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0270	GAAA2275	17,560	-	-	-	-			
JDコート127	127	A4	250枚×4冊	ZGAA0271	GAAA2276	8,100	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	-	-	-	-		
		A3	250枚×4冊	ZGAA0272	GAAA2277	16,200		-	-	-	-		
		SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0273	GAAA2278	21,000		-	-	-	-		
JDコート157	157	A4	250枚×4冊	ZGAA0452	GAAA4476	4,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	-	厚紙1	手差しから走行。 高温多湿下での使用は、1枚ずつ走行。		
		A3	250枚×3冊	ZGAA0453	GAAA4477	6,000		●	-	厚紙1	手差しから走行。 高温多湿下での使用は、1枚ずつ走行。		
		SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0454	GAAA4478	8,250		-	-	-	-		
コート紙 (光沢)	OSコート紙W	127	A4	250枚×4冊	ZGAA0455	GAAA4479	5,000	カタログやリーフレットに適した両面コート紙です。	●	-	厚紙1	手差しから走行。 高温多湿下での使用は、1枚ずつ走行。	
			A3	250枚×3冊	ZGAA0456	GAAA4480	7,500		●	-	厚紙1	手差しから走行。 高温多湿下での使用は、1枚ずつ走行。	
		157	A4	250枚×4冊	ZGAA0457	GAAA4481	10,500		-	-	-	-	
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0457	GAAA4481	10,500		-	-	-	-	

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。
 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、
 走行確認されていない用紙です。

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応		用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項					
					箱	冊			片面	両面							
キャスト コート紙	ミラーコートブラチナ (片面)	157	A4	100枚×10冊	Z323	V588	8,000	表面(片面)の仕上げを特殊加工し、光沢感をアップ。鏡のような光沢があり、写真の多いカタログに適しています。	×	×	-	爪などで擦るとトナーが剥離する場合があります。					
			A3	100枚×5冊	Z324	V589	8,000										
		174	A4	100枚×10冊/箱	ZGAA0776	GAAA5609	13,500										
			A3	100枚×5冊/箱	ZGAA0777	GAAA5610	13,500										
		256	A4	100枚×10冊	Z327	V810	15,000										
			A3	100枚×5冊	Z328	V811	15,000										
アート紙 (艶消し)	ロストンカラー ホワイト	157	A4	100枚×10冊	Z957	V835	10,000	つや消しタイプの高級感あふれる表現が可能。製本の表紙やPOP等に適しています。	●	●	厚紙1	手差しから走行。 用紙を手でさばいでセット。 A4は横長にセット。 高温高湿下での使用は1枚ずつ走行。					
			A3	100枚×5冊	Z958	V836	10,000										
			12"×18"	100枚×7冊	Z959	V837	16,100										
			A4	500枚×4冊	ZGAA0141	GFAA1070	18,000										
		209	A3	500枚×2冊	ZGAA0142	GFAA0824	19,800										
			12"×18"	100枚×5冊	Z960	V838	13,000										
			12.6"×19.2"	250枚×4冊	ZGAA0143	GFAA1138	35,800										
			A4	500枚×2冊	ZGAA0144	GFAA1139	11,200										
		256	A3	500枚×1冊	ZGAA0145	GFAA1140	12,300										
			12.6"×19.2"	250枚×2冊	ZGAA0146	GFAA1141	22,000										
			A4	100枚/箱	GAAA1703	1,500	●		●	厚紙2	(A4) 横長セット。 手差しから走行。 手差しトレイに30枚以上セットししないでください。						
			A3	100枚/箱	GAAA1704	3,000											
カード 用紙	彩色カード紙	210	A4	100枚/箱	GAAA1705	1,800	●	●	厚紙2								
			A4	100枚/箱	GAAA1706	3,600											
耐水 マテリアル	耐水用ホワイトフィルム	210	A4	100枚/箱	GAAA2851	8,000	ベツトフィルムの表面に特殊加工を施した耐水性の高いフィルム。素材が厚手フィルムなので、ラミネートする事無く、屋内店舗POPやプラスチックカード、ポスター/短期掲示物等に使用できます。また、ミシン目入り16面カットにより、小判プラスチックカードが簡単に作成できます。	●	-	タック フィルム	手差しから枚ずつ走行。 A4は横長にセット。 低温低湿下での使用不可。						
			B4	100枚/箱	GAAA2852	11,500											
			A3	100枚/箱	GAAA2854	16,000											
			B4 16面	100枚/箱	GAAA2853	12,500											
	ホワイトフィルム(薄口)	88	A4	100枚/箱	V812	9,500	●	-	タック フィルム	手差しから走行。							
			A3	100枚/箱	V813	19,000											
ハガキ 用紙	ハガキ用紙(通常)	132	A4	100枚×5冊	Z325	V423	5,500	郵便番号欄がプレ・プリントされたミシン目入りの用紙です。(通常はA4にハガキ4通分、往復はA4にハガキ2通分)	●	●	厚紙1	手差しから走行。 横長にセット。					
	ハガキ用紙(往復)		A4	100枚×5冊	Z478	V424	6,500										
	A4オープンハガキセット	A4	用紙:500枚 圧着フィルム:1,000枚	GAAA2647	30,000	付属の熱圧着フィルムを用紙にはさま、ラミネーターにかけるだけで「見開きハガキ」が出来上がります。	-						-	-			
	A3オープンハガキセット	A3	用紙:250枚 圧着フィルム:1,000枚	GAAA1586	30,000												
名刺用紙	名刺・カード用紙A4 10面スリット入り	200	A4	50枚×5冊	ZGAA0742	GAAA5415	12,500	あらかじめ10面付けのスリットが入っているため、出力後引きちぎるだけで切り口スキンの名刺・カードが作成出来ます。	-	-	-	-					
	DT名刺用紙N ホワイト	190	A4	100枚×5冊/箱	ZGAA1068	GAA6177	12,000	名刺の作成に適した色目と風合いのある用紙です。ホワイトとクリームの2色をラインナップしています。	●	●	厚紙1	手差しから走行。横長にセット。両面出力の場合、裏面は、厚紙2。					
	DT名刺用紙N クリーム				ZGAA1069	GAA6178											
封筒	Ncolor封筒	参考 坪量: 208	角形2号(240×332)	100枚/箱	GAAA4246	3,200	レーザープリンター専用の封筒です。専用の原紙を使い張り合わせの工夫により、出力時のシワを低減しました。高品位白さで文字も写実も鮮明プリント。オリジナルデザインで訴求力のある封筒が作成できます。	-	-	-	●	●	厚紙2	※1 顔紙を先に取り手差しトレイから走行。			
			洋長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4244	2,880											
			長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4245	2,880											
			フラップ/オビ洋長3(120×235)	500枚/箱	GAAA4452	7,500											
ラベル	タックフィルム(透明)	-	A4	100枚/箱	V526	12,500	フィルムベースに糊がついたラベルです。	●	-	タック フィルム	手差しから走行。						
	タックフィルム(白色)	-	A4	100枚/箱	V527	12,500											
	タックフィルム (強粘着白色)	-	A4	100枚/箱	V590	14,000											
	ラベル用紙	109 (剥離紙 含む)	A4 ノーカット	100枚×5冊	Z778	V862						19,000	レーザープリンター専用の宛名ラベル用紙です。糊でプリンター内部を汚さないように設計されていますので安心してご使用いただけます。	●	-	普通紙	手差しから走行。横長にセット。 手差しから走行。 顔紙を貼る場合は、厚紙を剥離。
		A4 20面	100枚×5冊	Z776	V860	20,000											
	ラベル用紙HG	155 (剥離紙 含む)	A4 ノーカット	100枚×5冊	ZGAA0442	GAAA4435						19,000	ラベルより若干厚めのラベル用紙です。裏写りが少なく高級感のあるラベルに仕上がります。	●	-	厚紙1	手差しから走行。横長にセット。
A4 20面		100枚×5冊	ZGAA0443	GAAA4436	20,000												
その他 アプリ ケーション 用紙	装丁紙ソーテル	210	12"×18"	100枚/箱	V846	7,000	布地を思わせる凹凸が決め細やかな製本の表紙にぴったりなクロス紙です。	-	-	-	-						
	カラーコピー用高級和紙	-	A4	10枚×5パック	V425	4,000	カラープリント適性を持たせた、高級和紙です。	●	-	厚紙1	手差しから走行。						
	布地転写用紙 (シングルタイプ)	-	A4	100枚/箱	V528	26,000	●	-	厚紙1	手差しから走行。 高温高湿下での使用、濡れた手での使用は不可。							
		A3	100枚/箱	V529	50,000												
	布地転写用紙 (A紙B紙タイプ)	-	A4	A紙:50枚 B紙:50枚	V814	28,000	●	-	普通紙	手差しから走行。 高温高湿下での使用、濡れた手での使用は不可。							
		A3	A紙:50枚 B紙:50枚	V815	54,000												
	水転写紙	-	A4	50枚/箱	V887	14,000	●	-	普通紙	手差しから走行。							
		A3	50枚/箱	V888	26,000												
	長尺用紙	ステイショナリープリント 320長尺	127	297×1200	100枚×5冊/箱	ZGAA0288	GAAA2688	14,500	特殊寸法の長尺用紙です。垂れ幕や横断幕を手軽に作成できます。	-	-	-	-				
					100枚×5冊/箱	ZGAA0172	GAAA1481	13,500									
				297×900	100枚/箱	GAAA7128	2,970										
					100枚×5冊/箱	ZGAA0228	GAAA1799	12,000									
210×900	100枚/箱	GAAA7129	2,660														
	100枚×5冊/箱	ZGAA0228	GAAA1799	12,000													
ステイショナリープリント 320長尺ラミフリー	230	320×1200	25枚/箱	GFAA4502	9,000	特殊寸法の長尺の用紙/フィルムです。垂れ幕や横断幕を手軽に作成できます。	×	×	-	-	-						
			100枚×6冊	Z952	V845							21,000					
カラー ペーパー	カラーペーパー	64	クリーム A4	500×5冊/箱	ZGAA0858	GAAA5910	8,100	鮮やかな色が特徴のカラーペーパーです。	●	●	普通紙	トレイ1もしくは手差しから走行。					
			クリーム B4	500×5冊/箱	ZGAA0862	GAAA5914	10,700					トレイ2~4もしくは手差しから走行。					
			クリーム B5	500×3冊/箱	ZGAA0866	GAAA5918	3,600					トレイ1もしくは手差しから走行。					
			クリーム A3	500×3冊/箱	ZGAA0870	GAAA5922	9,720					トレイ2~4もしくは手差しから走行。					
			ライトブルー A4	500×5冊/箱	ZGAA0859	GAAA5911	8,100					トレイ1もしくは手差しから走行。					
			ライトブルー B4	500×5冊/箱	ZGAA0863	GAAA5915	10,700					トレイ2~4もしくは手差しから走行。					
			ライトブルー B5	500×3冊/箱	ZGAA0867	GAAA5919	3,600					トレイ1もしくは手差しから走行。					
			ライトブルー A3	500×3冊/箱	ZGAA0871	GAAA5923	9,720					トレイ2~4もしくは手差しから走行。					
			ピンク A4	500×5冊/箱	ZGAA0860	GAAA5912	8,100					トレイ1もしくは手差しから走行。					
			ピンク B4	500×5冊/箱	ZGAA0864	GAAA5916	10,700					トレイ2~4もしくは手差しから走行。					
			ピンク B5	500×3冊/箱	ZGAA0868	GAAA5920	3,600					トレイ1もしくは手差しから走行。					
			ピンク A3	500×3冊/箱	ZGAA0872	GAAA5924	9,720					トレイ2~4もしくは手差しから走行。					
			グリーン A4	500×5冊/箱	ZGAA0861	GAAA5913	8,100					トレイ1もしくは手差しから走行。					
			グリーン B4	500×5冊/箱	ZGAA0865	GAAA5917	10,700					トレイ2~4もしくは手差しから走行。					
			グリーン B5	500×3冊/箱	ZGAA0869	GAAA5921	3,600					トレイ1もしくは手差しから走行。					
			グリーン A3	500×3冊/箱	ZGAA0873	GAAA5925	9,720					トレイ2~4もしくは手差しから走行。					

*表内の用紙サイズは次の通りです。12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、13"×18"=457×330mm、13"×19"=483×330mm

※1 プリント時には、各パッケージの「使用上の注意」をご確認の上、原稿サイズの設定を行ってください。 底部側からのプリントには、ドライバーによる原稿180度回転の設定が必要となります。
 ※誤った方法でご使用されますと機種の故障につながる場合がございます。 ※お客様の使用環境(温度・湿度)、使用状況によっては、画質などがご満足いただけない場合がございます。あらかじめお客様の使用環境、画像でご確認ください。 ※トレイ1はA4のみ対応しています。
 ■機器の両面走行に関しては、取扱説明書及び担当営業に、ご確認ください。
 ■掲載商品の価格(円)・仕様等は、2021年4月現在のものです。市場価格の変動、仕様の変更等により、やむを得ず変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
 ■カタログ掲載商品の価格(円)には、消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。
 ■当社取り扱い商品は、厳重な品質管理を行っておりますが、ご購入いただいた商品に万一、材料の不具合・製造上の欠陥等の不備がございましたら、最寄の営業所までご連絡をお願いします。

●機種によっては使用できない用紙もございます。また、ご使用にあたってはモード・使用条件等の留意事項がありますので、必ずお問い合わせください。