

DocuColor 5065 P/4055 P カラーコピー用紙 機種別対応表

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。
 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、
 走行確認されていない用紙です。

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応		用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項				
					箱	冊			片面	両面						
専用 上質紙	J	82	A4	250枚×10冊	Z979	V649	7,000	表面の平滑度、白化度が高い用紙。企画書など幅広く活用できます。	●	●	普通紙 (B)	-				
			B4	250枚×5冊	Z980	V650	5,000									
			B5	250枚×10冊	Z981	V651	5,500									
			A3	250枚×5冊	Z982	V652	7,000									
			13"x18"	250枚×5冊	Z397	V430	8,250									
			13"x19"	250枚×5冊	ZGAA0529	GAAA4987	15,000									
			特A3 (453X328)	250枚×5冊	ZGAA0062	GAAA0471	8,000									
			SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0163	GAAA1116	7,900									
	JW	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0440	GAAA4433	7,000	企画書や提案書などに幅広く活用できるJ紙よりも高白色な用紙です。	●	●	普通紙 (B)	-				
			B4	250枚×5冊	ZGAA0518	GAAA4841	5,000									
			B5	250枚×10冊	ZGAA0519	GAAA4842	5,500									
			A3	250枚×5冊	ZGAA0441	GAAA4434	7,000									
	JD	98	A4	250枚×10冊	Z389	V595	10,500	カタログや冊子などに幅広く活用できる両面用紙です。	●	●	普通紙 (B)	-				
			B4	250枚×5冊	Z390	V596	8,000									
			B5	250枚×10冊	Z391	V597	8,000									
	フルカラー複写機用紙	98	12"×18"	250枚×5冊	Z961	V839	12,250		●	●	普通紙 (B)	手差しから走行。				
	専用 上質紙	c2 (シー・ツー)	70	A4	500枚×5冊	Z625	V436	5,250	フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに再現。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロプリント専用紙と同等の高いコストパフォーマンスを提供します。	●	●	普通紙 (A)	-			
				B4	500枚×5冊	Z626	V437	7,100								
				B5	500枚×5冊	Z627	V438	4,000								
				A3	500枚×3冊	Z628	V439	6,300								
		c2r (シー・ツー・アール)	70	A4	500枚×5冊	ZGAA0054	GAA00390	5,250	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白化度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを発揮します。	●	●	普通紙 (A)	-			
				B4	500枚×5冊	ZGAA0055	GAA00391	7,100								
				B5	500枚×5冊	ZGAA0056	GAA00392	4,000								
				A3	500枚×3冊	ZGAA0057	GAA00393	6,300								
Ncolor081		81	A4	250枚×10冊	ZGAA0235	GAA1878	7,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画質を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	普通紙 (B)	-				
			A3	250枚×5冊	ZGAA0236	GAA1879	7,500									
			SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0237	GAA1880	12,500									
			レター	250枚×10冊	ZGAA0238	GAA1881	9,500									
Ncolor104		104	A4	250枚×8冊	ZGAA0239	GAA1882	10,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画質を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	普通紙 (B)	※1				
			A3	250枚×4冊	ZGAA0241	GAA1884	18,000					※1 手差しから走行。				
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0242	GAA1885	12,000					※1				
			レター	250枚×8冊	ZGAA0243	GAA1886	12,000					※1 手差しから走行。				
Ncolor127		127	A4	250枚×6冊	ZGAA0346	GAA3384	9,750	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画質を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	厚紙1 (A)	高温高湿時は、縦長セット。				
			A3	250枚×3冊	ZGAA0347	GAA3385	9,750					手差しから走行。				
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0348	GAA3386	18,000					手差しから走行。				
			A4	250枚×6冊	ZGAA0243	GAA1886	12,000					手差しから走行。				
Ncolor157		157	A4	250枚×3冊	ZGAA0244	GAA1887	12,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画質を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	厚紙1 (B)	手差しから走行。				
			A3	250枚×3冊	ZGAA0245	GAA1888	21,000					手差しから走行。				
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0246	GAA1889	10,000					手差しから走行。				
			A4	250枚×4冊	ZGAA0247	GAA1890	10,000					手差しから走行。				
Ncolor209	209	A3	250枚×2冊	ZGAA0247	GAA1890	10,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画質を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	厚紙2 (A)	手差しから走行。					
		SRA3 (450X320)	250枚×2冊	ZGAA0248	GAA1891	17,500					手差しから走行。					
		A4	100枚×5冊	ZGAA0013	GAA0176	8,850					手差しから走行。					
		A4	100枚×10冊	Z544	V889	4,800					手差しから走行。					
上質紙	OKプリンス上質	104	A3	100枚×5冊	Z545	V890	4,800	適度な白化度と不透明度を合わせつつ上質紙です。うら写りが少なく、多彩な用途に対応できます。	●	●	普通紙 (B)	※1 手差しから走行。				
			A4	100枚×10冊	Z546	V891	5,600					縦長にセット。				
			A3	100枚×5冊	Z547	V892	5,600					手差しから走行。				
			A4	100枚×10冊	Z548	V893	9,200					手差しから走行。				
			A3	100枚×5冊	Z549	V894	9,800					手差しから走行。				
			SRA3 (450X320)	100枚×5冊	ZGAA0014	GAA0177	10,200					手差しから走行。				
	Color Copy	90	100	A4	500枚×5冊	Z949	V413	11,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	●	普通紙 (B)	手差しから走行。			
				A3	500枚×5冊	Z421	V418	21,000					手差しから走行。			
				SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0118	GAA1037	25,200					手差しから走行。			
				A4	500枚×5冊	Z994	V414	13,000					手差しから走行。			
				A3	500枚×4冊	Z433	V419	21,000					手差しから走行。			
				SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0119	GAA1038	27,400					手差しから走行。			
		120	160	200	A4	250枚×7冊	ZGAA1332	GAA6603	11,375	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	●	厚紙1 (A)	手差しから走行。		
					A3	250枚×7冊	ZGAA1333	GAA6604	22,750					手差しから走行。		
					SRA3 (450X320)	250枚×6冊	ZGAA0120	GAA1039	27,000					手差しから走行。		
					A4	250枚×5冊	Z997	V416	11,000					手差しから走行。		
					A3	250枚×5冊	Z437	V421	22,000					手差しから走行。		
					SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0121	GAA1040	27,500					手差しから走行。		
		200	250	280	A4	250枚×5冊	Z420	V417	14,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	●	厚紙2 (A)	手差しから走行。		
					A3	250枚×4冊	Z438	V422	22,000					手差しから走行。		
					SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0122	GAA1041	29,000					手差しから走行。		
					A4	125枚×7冊	ZGAA1334	GAA6605	14,175					手差しから走行。		
					A3	125枚×7冊	ZGAA1335	GAA6606	28,350					手差しから走行。		
					SRA3 (450X320)	125枚×6冊	ZGAA0125	GAA1044	31,500					手差しから走行。		
300	300	300	A4	150枚×5冊/箱	ZGAA0445	GAA4456	13,500	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	-	-	-	手差しから走行。				
			A3	150枚×5冊/箱	ZGAA0446	GAA4457	27,300					手差しから走行。				
			A4	125枚×5冊/箱	ZGAA0447	GAA4458	13,500					手差しから走行。				
			A3	125枚×5冊/箱	ZGAA0448	GAA4459	27,000					手差しから走行。				
			A4	250枚×4冊	ZGAA0067	GAA00565	5,400					両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	●	コート紙1 (A)	手差しから走行。 用紙を手でさばいてからセット。 高温高湿下では、1枚ずつ走行。
			A3	250枚×4冊	ZGAA0068	GAA00566	10,800									手差しから走行。 用紙を手でさばいてからセット。 高温高湿下では、1枚ずつ走行。
特A3 (453X328)	250枚×4冊	ZGAA0069	GAA00567	12,800	手差しから走行。 用紙を手でさばいてからセット。 高温高湿下では、1枚ずつ走行。											
SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0267	GAA2272	14,000	手差しから走行。 用紙を手でさばいてからセット。 高温高湿下では、1枚ずつ走行。											
A4	250枚×4冊	ZGAA0268	GAA2273	7,100	手差しから走行。 用紙を手でさばいてからセット。 高温高湿下では、1枚ずつ走行。											
A3	250枚×4冊	ZGAA0269	GAA2274	14,200	手差しから走行。 用紙を手でさばいてからセット。 高温高湿下では、1枚ずつ走行。											
JDコート104	127	157	SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0270	GAA2275	17,560	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	●	コート紙1 (A)	手差しから走行。 用紙を手でさばいてからセット。 高温高湿下では、1枚ずつ走行。				
			A4	250枚×4冊	ZGAA0271	GAA2276	8,100					手差しから走行。 用紙を手でさばいてからセット。 高温高湿下では、1枚ずつ走行。				
			A3	250枚×4冊	ZGAA0272	GAA2277	16,200					手差しから走行。 用紙を手でさばいてからセット。 高温高湿下では、1枚ずつ走行。				
コート紙 (光沢)	OSコート紙W	127	157	A4	250枚×4冊	ZGAA0452	GAA4476	4,000	カタログやリーフレットに適した両面コート紙です。	●	●	コート紙1 (A)	手差しから走行。 用紙を手でさばいてからセット。 高温高湿下では、使用不可。			
				A3	250枚×3冊	ZGAA0453	GAA4477	6,000					手差しから走行。 用紙を手でさばいてからセット。 高温高湿下では、使用不可。			
				SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0454	GAA4478	8,250					手差しから走行。 用紙を手でさばいてからセット。 高温高湿下では、使用不可。			
				A4	250枚×4冊	ZGAA0455	GAA4479	5,000					手差しから走行。 用紙を手でさばいてからセット。 高温高湿下では、使用不可。			
				A3	250枚×3冊	ZGAA0456	GAA4480	7,500					手差しから走行。 用紙を手でさばいてからセット。 高温高湿下では、使用不可。			
				SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0457	GAA4481	10,500					手差しから走行。 用紙を手でさばいてからセット。 高温高湿下では、使用不可。			

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。
 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「―」は、
 走行確認されていない用紙です。

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項		
					箱	冊							
キャスト コート紙	ミラーコートプラチナ (片面)	157	A4	100枚×10冊	Z323	V588	8,000	表面(片面)の仕上げを特殊加工し、光沢感をアップ。鏡のような光沢があり、写真の多いカタログに適しています。	×	×	―	爪などで強く擦るとナーが剥離する場合があります。	
			A3	100枚×5冊	Z324	V589	8,000						
		174	A4	100枚×10冊/箱	ZGAA0776	GAAA5609	13,500						
			A3	100枚×5冊/箱	ZGAA0777	GAAA5610	13,500						
		256	A4	100枚×10冊	Z327	V810	15,000						
			A3	100枚×5冊	Z328	V811	15,000						
	12.6"×19.2"	250枚×3冊	ZGAA0140	GFAA1137	30,000		×	×	―				
アート紙 (艶消し)	ロストンカラー ホワイト	157	A4	100枚×10冊	Z957	V835	10,000	つや消しタイプの高級感あふれる表現が可能です。製本の表紙やPOP等に適しています。	●	●	厚紙1 (B)	手差しから走行。 用紙を手でさばいてからセット。 高温高湿下では、1枚ずつ走行。	
			A3	100枚×5冊	Z958	V836	10,000						
		12"×18"	A4	100枚×7冊	Z959	V837	16,100						
			A3	100枚×3冊	Z957	V835	10,000						
		209	A4	500枚×4冊	ZGAA0141	GFAA1070	18,000						
			A3	500枚×2冊	ZGAA0142	GFAA0824	19,800						
		12"×18"	A4	100枚×5冊	Z960	V838	13,000						
			A3	100枚×3冊	Z960	V838	13,000						
		12.6"×19.2"	A4	250枚×4冊	ZGAA0143	GFAA1138	35,800						
			A3	250枚×2冊	ZGAA0144	GFAA1139	11,200						
		256	A4	500枚×1冊	ZGAA0145	GFAA1140	12,300						
			A3	500枚×2冊	ZGAA0146	GFAA1141	22,000						
カード 用紙	彩色カード紙	210	A4	100枚/箱	GAAA1703		1,500	バリツとした質感で適度な光沢があり、高級感がある仕上りの厚紙のカード用紙です。	●	●	厚紙2 (A)	手差しから走行。 用紙を手でさばいてから縦長にセット。 高温高湿下では、1枚ずつ走行。	
			A3	100枚/箱	GAAA1704		3,000						
		260	A4	100枚/箱	GAAA1705		1,800						
			A3	100枚/箱	GAAA1706		3,600						
耐水 マテリアル	耐水用ホワイトフィルム	210	A4	100枚/箱	GAAA2851		8,000	ベツトフィルムの表面に特殊加工を施した耐久性の高いフィルム。素材が厚手フィルムなので、ラミネートする事無く、屋内店舗POPやフェイスカード、ポスター/短期掲示物等に使用できます。また、ミン目入り16面カットにより、小判プラスチックカードが簡単に作成できます。	×	×	―	―	
			B4	100枚/箱	GAAA2852		11,500						
			A3	100枚/箱	GAAA2854		16,000						
	B4 16面		100枚/箱	GAAA2853		12,500							
	ホワイトフィルム(薄口)	A4	100枚/箱	V812		9,500							
		A3	100枚/箱	V813		19,000							
ハガキ 用紙	ハガキ用紙(通常)	132	A4	100枚×5冊	Z325	V423	5,500	郵便番号欄がプレ・プリントされたミン目入りの用紙です。(通常はA4にハガキ4通分。往復はA4にハガキ2通分)	●	●	厚紙1 (B)	手差しから走行。 縦長にセット。	
	ハガキ用紙(往復)		A4	100枚×5冊	Z478	V424	6,500						
	A4オープンハガキセット	128	A4	用紙:500枚 圧着フィルム:1,000枚	GAAA2647		30,000		●	●	厚紙1 (A)	―	
	A3オープンハガキセット	128	A3	用紙:250枚 圧着フィルム:1,000枚	GAAA1586		30,000		●	●	厚紙1 (A)	―	
名刺用紙	名刺・カード用紙A4 10面スリット入り	200	A4	50枚×5冊	ZGAA0742	GAAA5415	12,500	あらかじめ10面付けのスリットが入っているため、出力後引きちぎるだけで切り口スキリの名刺/カードが作成出来ます。	―	―	―	―	
	DT名刺用紙N ホワイト	190	A4	100枚×5冊/箱	ZGAA1068	GAAA6177	12,000	名刺の作成に適した色目と組み合わせる用紙です。ホワイトとクリームの色をラインナップしています。	●	●	厚紙2 (A)	手差しから走行。 用紙を手でさばいてからセット。	
	DT名刺用紙N クリーム				ZGAA1069	GAAA6178							
封筒	Ncolor封筒	参考 坪量: 208	角形2号(240×332)	100枚/箱	GAAA4246		3,200	レーザープリンター専用の封筒です。専用の原紙を使い張り合わせの工夫により、出力時のシワを低減しました。高品位白さで文字も写真も鮮明プリント、オリジナルデザインで訴求力のある封筒が作成できます。	●	●	厚紙2 (E)	※2 底部側を先頭になるように手差しトレイから走行。	
			洋長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4244		2,880						
			長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4245		2,880						
			フラップ寸/ビ洋長3(120×235)	500枚/箱	GAAA4452		7,500						
ラベル	タックフィルム(透明)	―	A4	100枚/箱	V526		12,500	フィルムベースに糊がついたラベルです。	●	―	タック フィルム	手差しから走行。 用紙を手でさばいてから縦長にセット。 高温高湿下では、使用不可。	
	タックフィルム(白色)	―	A4	100枚/箱	V527		12,500						
	タックフィルム (強粘着白色)	―	A4	100枚/箱	V590		14,000						
	ラベル用紙	109 (剥離紙 含む)	A4 ノーカット	100枚×5冊	Z778	V862	19,000		レーザープリンター専用の宛名ラベル用紙です。糊でプリンター内部を汚さないように設計されていますので安心してご使用いただけます。	●	―	ラベル紙1	手差しから走行。 用紙を手でさばいてからセット。
		A4 20面	100枚×5冊	Z776	V860	20,000							
ラベル用紙HG	155 (剥離紙 含む)	A4 ノーカット	100枚×5冊	ZGAA0442	GAAA4435	19,000	ラベルより若干厚めのラベル用紙です。裏写りが少なく高級感のあるラベルに仕上がります。	●	―	ラベル紙1	手差しから走行。 用紙を手でさばいてからセット。		
	A4 20面	100枚×5冊	ZGAA0443	GAAA4436	20,000								
その他 アプ リケ ーシ ョ ン 用 紙	装丁紙ソーテル	210	12"×18"	100枚/箱	V846		7,000	布地を思わせる凹凸が決め細やかな製本の表紙にぴったりなクロス紙です。 カラプリント適性を持たせた、高級和紙です。 布地や陶器に転写できる特殊な用紙です。オリジナルのTシャツやマグカップが作れます。	●	●	厚紙2 (A)	手差しから走行。用紙を手でさばいてからセット。高温高湿下では1枚ずつ走行。 ※2 底部側を先頭になるように手差しトレイから走行。	
	カラコピー用高級和紙	―	A4	10枚×5パック	V425		4,000						
	布地転写用紙 (シングルタイプ)	A4	100枚/箱	V528		26,000							
		A3	100枚/箱	V529		50,000							
	布地転写用紙 (A紙B紙タイプ)	A4	A紙:50枚 B紙:50枚	V814		28,000							
		A3	A紙:50枚 B紙:50枚	V815		54,000							
	水転写紙	―	A4	50枚/箱	V887		14,000						
		A3	50枚/箱	V888		26,000							
	長尺用紙	127	297×1200	100枚×5冊/箱	ZGAA0288	GAAA2688	14,500		特殊寸法の長尺用紙です。重ね罫や横断罫を手軽に作成できます。	×	×	―	―
				100枚×5冊/箱	ZGAA0172	GAAA1481	13,500						
		157	297×900	100枚/箱	GAAA7128		2,970						
				100枚×5冊/箱	ZGAA0228	GAAA1799	12,000						
210×900		100枚/箱	GAAA7129		2,660								
		100枚×5冊/箱	ZGAA0228	GAAA1799	12,000								
127	320×1200	50枚×2冊/箱	GFAA4502		9,000								
ステイショナリープリント 320長尺	230	320×1200	25枚/箱	GFAA4503		11,900							
ステイショナリープリント 320長尺ラミフリー レザック66(シロ)	151	12"×18"	100枚×6冊	Z952	V845	21,000	表面の凹凸が独特の風合いを持つ表紙用紙です。	●	―	厚紙1 (B)	手差しから走行。 用紙を手でさばいてからセット。		
カラー ペー パー	カラーペーパー	64	クリーム A4	500×5冊/箱	ZGAA0858	GAAA5910	8,100	鮮やかな色が特徴のカラーペーパーです。	●	●	普通紙 (A)	―	
			クリーム B4	500×5冊/箱	ZGAA0862	GAAA5914	10,700						
			クリーム B5	500×3冊/箱	ZGAA0866	GAAA5918	3,600						
			クリーム A3	500×3冊/箱	ZGAA0870	GAAA5922	9,720						
			ライトブルー A4	500×5冊/箱	ZGAA0859	GAAA5911	8,100						
			ライトブルー B4	500×5冊/箱	ZGAA0863	GAAA5915	10,700						
			ライトブルー B5	500×3冊/箱	ZGAA0867	GAAA5919	3,600						
			ライトブルー A3	500×3冊/箱	ZGAA0871	GAAA5923	9,720						
			ピンク A4	500×5冊/箱	ZGAA0860	GAAA5912	8,100						
			ピンク B4	500×5冊/箱	ZGAA0864	GAAA5916	10,700						
			ピンク B5	500×3冊/箱	ZGAA0868	GAAA5920	3,600						
			ピンク A3	500×3冊/箱	ZGAA0872	GAAA5924	9,720						
			グリーン A4	500×5冊/箱	ZGAA0861	GAAA5913	8,100						
			グリーン B4	500×5冊/箱	ZGAA0865	GAAA5917	10,700						
			グリーン B5	500×3冊/箱	ZGAA0869	GAAA5921	3,600						
			グリーン A3	500×3冊/箱	ZGAA0873	GAAA5925	9,720						

*表内の用紙サイズは次の通りです。12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、13"×18"=457×330mm、13"×19"=483×330mm

- ※1 低温低湿時には、定着不良が発生する場合があります。その場合には、厚紙1(A)でのプリントをお勧めします。
- ※2 プリント時には、各パッケージの「使用上の注意」をご確認の上、原稿サイズの設定を行ってください。底部側からのプリントには、ドライバーによる原稿180度回転の設定が必要となります。
- *特殊紙のみの連続走行は、機械に負担が掛かります。特殊紙を走行させる場合には、面質を維持するために、大量の連続プリントは避けてください。
- 機器の両面走行に関しては、取扱説明書及び担当営業に、ご確認ください。
- 掲載商品の価格(円)・仕様等は、2021年4月現在のものです。市場価格の変動、仕様の変更等により、やむを得ず変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- カタログ掲載商品の価格(円)には、消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。
- 当社取り扱い商品は、厳重な品質管理を行っておりますが、ご購入いただいた商品に万一、材料の不具合・製造上の欠陥等の不備がございましたら、最善の営業所までご連絡をお願いします。
- 機種によっては使用できない用紙もございます。また、ご使用にあたってはモード・使用条件等の留意事項がありますので、必ずお問い合わせください。