

# DocuCentre C2000 カラーコピー用紙 機種別対応表

2017年12月現在

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項			
					箱	冊								
専用 上質紙	J	82	A4	250枚×10冊	Z979	V649	7,000	表面の平滑度、白化度が高い用紙。企画書など幅広く活用できます。	-	-	-	-		
			B4	250枚×5冊	Z980	V650	5,000							
			B5	250枚×10冊	Z981	V651	5,500							
			A3	250枚×5冊	Z982	V652	7,000							
			13"x18"	250枚×5冊	Z397	V430	8,250							
			13"x19"	250枚×5冊	ZGAA0529	GAAA4987	15,000							
			特A3 (453X328)	250枚×5冊	ZGAA0062	GAAA0471	8,000							
	JW	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0440	GAAA4433	7,000	企画書や提案書などに幅広く活用できるJ紙よりも高白色な用紙です。	-	-	-	-		
			B4	250枚×5冊	ZGAA0518	GAAA4841	5,000							
			B5	250枚×10冊	ZGAA0519	GAAA4842	5,500							
			A3	250枚×5冊	ZGAA0441	GAAA4434	7,000							
	JD	98	A4	250枚×10冊	Z389	V595	10,500	カタログや冊子などに幅広く活用できる両面用紙です。	-	-	-	-		
			B4	250枚×5冊	Z390	V596	8,000							
			B5	250枚×10冊	Z391	V597	8,000							
	フルカラー複写機用紙	98	A3	250枚×5冊	Z392	V598	10,500	フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに再現。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロプリント専用紙と同等の高いコストパフォーマンスを提供します。	×	×	-	-		
			A4	500枚×5冊	Z625	V436	5,250							
	c2 (シー・ツー)	70	A4	500枚×5冊	Z626	V437	7,100	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白化度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを發揮します。	●	●	普通紙 薄め	-		
			B5	500枚×5冊	Z627	V438	4,000							
			A3	500枚×3冊	Z628	V439	6,300							
	c2r (シー・ツー・アル)	70	A4	500枚×5冊	ZGAA0054	GAA0390	5,250	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白化度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを發揮します。	●	●	再生紙	-		
			B4	500枚×5冊	ZGAA0055	GAA0391	7,100							
			B5	500枚×5冊	ZGAA0056	GAA0392	4,000							
			A3	500枚×3冊	ZGAA0057	GAA0393	6,300							
	Ncolor081	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0235	GAA1878	7,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	普通紙 厚め	-		
A3			250枚×5冊	ZGAA0236	GAA1879	7,500								
SRA3 (450X320)			250枚×5冊	ZGAA0237	GAA1880	12,500								
Ncolor104	104	レター	250枚×10冊	ZGAA0238	GAA1881	9,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	×	×	● 普通紙厚め	-			
		A4	250枚×8冊	ZGAA0239	GAA1882	10,000								
		A3	250枚×4冊	ZGAA0240	GAA1883	10,000								
		SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0241	GAA1884	18,000								
Ncolor127	127	レター	250枚×8冊	ZGAA0242	GAA1885	12,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	×	×	● 上質紙	※1			
		A4	250枚×6冊	ZGAA0346	GAA3384	9,750								
		A3	250枚×3冊	ZGAA0347	GAA3385	9,750								
Ncolor157	157	SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0348	GAA3386	18,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	×	×	● 上質紙	※1			
		A4	250枚×6冊	ZGAA0243	GAA1886	12,000								
		A3	250枚×3冊	ZGAA0244	GAA1887	12,000								
Ncolor209	209	SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0245	GAA1888	21,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	×	×	● 厚紙1	※1			
		A4	250枚×4冊	ZGAA0246	GAA1889	10,000								
		A3	250枚×2冊	ZGAA0247	GAA1890	10,000								
上質紙	OKプリン上質	104	SRA3 (450X320)	100枚×5冊	ZGAA0013	GAA0176	8,850	適度な白化度と不透明度を合わせもつ上質紙です。うら写りが少なく、多彩な用途に対応できます。	×	×	-	-		
			127	A4	100枚×10冊	Z544	V889		4,800					
				A3	100枚×5冊	Z545	V890		4,800					
			157	A4	100枚×10冊	Z546	V891		5,600	適度な白化度と不透明度を合わせもつ上質紙です。うら写りが少なく、多彩な用途に対応できます。	-	-	-	-
				A3	100枚×5冊	Z547	V892		5,600					
				A4	100枚×10冊	Z548	V893		9,200					
	209	A3	100枚×5冊	Z549	V894	9,800	適度な白化度と不透明度を合わせもつ上質紙です。うら写りが少なく、多彩な用途に対応できます。	●	-	厚紙2	※1			
		SRA3 (450X320)	100枚×5冊	ZGAA0014	GAA0177	10,200								
		A4	500枚×5冊	Z949	V413	11,000								
	Color Copy	90	A3	500枚×5冊	Z421	V418	21,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	-	-	-	-		
			SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0118	GAA1037	25,200							
			A4	500枚×5冊	Z994	V414	13,000							
			A3	500枚×4冊	Z433	V419	21,000							
			SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0119	GAA1038	27,400							
			A4	250枚×7冊	ZGAA1332	GAA6603	11,375							
	120	A3	250枚×7冊	ZGAA1333	GAA6604	22,750	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	×	×	● 上質紙	※1			
		SRA3 (450X320)	250枚×6冊	ZGAA0120	GAA1039	27,000								
		A4	250枚×5冊	Z997	V416	11,000								
		A3	250枚×5冊	Z437	V421	22,000								
		SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0121	GAA1040	27,500								
		A4	250枚×5冊	Z420	V417	14,000								
	200	A3	250枚×4冊	Z438	V422	22,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	×	×	● 厚紙2	※1			
		SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0122	GAA1041	29,000								
		A4	125枚×7冊	ZGAA1334	GAA6605	14,175								
A3		125枚×7冊	ZGAA1335	GAA6606	28,350									
SRA3 (450X320)		125枚×6冊	ZGAA0125	GAA1044	31,500									
A4		150枚×5冊/箱	ZGAA0445	GAA4456	13,500									
280	A3	150枚×5冊/箱	ZGAA0446	GAA4457	27,300	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	-	-	-	-				
	A4	125枚×5冊/箱	ZGAA0447	GAA4458	13,500									
	A3	125枚×5冊/箱	ZGAA0448	GAA4459	27,000									
専用 コート紙	JDコート104	104	A4	250枚×4冊	ZGAA0067	GAA0565	5,400	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	-	-	-	-		
			A3	250枚×4冊	ZGAA0068	GAA0566	10,800							
			特A3 (453X328)	250枚×4冊	ZGAA0069	GAA0567	12,800							
	JDコート127	127	SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0267	GAA2272	14,000		両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	×	×	-	-	
			A4	250枚×4冊	ZGAA0268	GAA2273	7,100							
			A3	250枚×4冊	ZGAA0269	GAA2274	14,200							
JDコート157	157	SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0270	GAA2275	17,560	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	×	×	-	-			
		A4	250枚×4冊	ZGAA0271	GAA2276	8,100								
		A3	250枚×4冊	ZGAA0272	GAA2277	16,200								
コート紙 (光沢)	OSコート紙W	127	A4	250枚×4冊	ZGAA0452	GAA4476	4,000	カタログやリーフレットに適した両面コート紙です。	-	-	-	-		
			A3	250枚×3冊	ZGAA0453	GAA4477	6,000							
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0454	GAA4478	8,250							
			A4	250枚×4冊	ZGAA0455	GAA4479	5,000							
			A3	250枚×3冊	ZGAA0456	GAA4480	7,500							
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0457	GAA4481	10,500							

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、走行確認されていない用紙です。 ※表中の「(●)」は両面モジュールを使っても自動両面できない用紙です。両面印刷の場合は、「一度印刷した用紙をセットして、手動で裏面に印刷してください」

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、走行確認されていない用紙です。 ※表中の「(●)」は両面モジュールを使っても自動両面できない用紙です。両面印刷の場合は、「一度印刷した用紙をセットして、手で裏面に印刷してください」

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面 両面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項	
					箱	冊						
アート紙 (艶消し)	ロストンカラー ホワイト	157	A4	100枚×10冊	Z957	V835	10,000	つや消しタイプの高級感あふれる表現が可能。製本の表紙やPOP等に適しています。	-	-	-	
			A3	100枚×5冊	Z958	V836	10,000		-	-	-	
			12"×18"	100枚×7冊	Z959	V837	16,100		×	×	-	
		209	A4	500枚×4冊	ZGAA0141	GFAA1070	18,000		-	-	-	
			A3	500枚×2冊	ZGAA0142	GFAA0824	19,800		-	-	-	
			12"×18"	100枚×5冊	Z960	V838	13,000		×	×	-	
			12.6"×19.2"	250枚×4冊	ZGAA0143	GFAA1138	35,800		×	×	-	
		256	A4	500枚×2冊	ZGAA0144	GFAA1139	11,200		-	-	-	
			A3	500枚×1冊	ZGAA0145	GFAA1140	12,300		-	-	-	
			12.6"×19.2"	250枚×2冊	ZGAA0146	GFAA1141	22,000		×	×	-	
カード 用紙	彩色カード紙	210	A4	100枚/箱	GAAA1703		1,500	バリツとした質感で過度な光沢があり、高級感がある仕上りの厚紙のカード用紙です。	-	-	-	
			A3	100枚/箱	GAAA1704		3,000		-	-	-	
		260	A4	100枚/箱	GAAA1705		1,800		-	-	-	
			A3	100枚/箱	GAAA1706		3,600		-	-	-	
防水 マテリアル	耐水用ホワイトフィルム	210	A4	100枚/箱	GAAA2851		8,000	ベツトフィルムの表面に特殊加工を施した耐久性の高いフィルム。素材が厚手フィルムなので、ラミネートする事無く、屋内店舗POPやプライスカード、ポスター/短期掲示物等に使用できます。また、ミシン目入り6面カットにより、小判プライスカードが簡単に作成できます。	-	-	-	
			B4	100枚/箱	GAAA2852		11,500		-	-	-	
			A3	100枚/箱	GAAA2854		16,000		-	-	-	
			B4 16面	100枚/箱	GAAA2853		12,500		-	-	-	
88	ホワイトフィルム(薄口)		A4	100枚/箱	V812		9,500	片面プリント用の薄口フィルムです。	-	-	-	
	A3	100枚/箱	V813		19,000	-	-		-			
ハガキ 用紙	ハガキ用紙(通常)	132	A4	100枚×5冊	Z325	V423	5,500	郵便番号がプレ・プリントされたミシン目入りの用紙です。(通常はA4にハガキ4通分、往復はA4にハガキ2通分)	-	-	-	
	ハガキ用紙(往復)		A4	100枚×5冊	Z478	V424	6,500		●	-	郵便はがき ※3	
	A4オープンハガキセット	128	A4	用紙:500枚 圧着フィルム:1,000枚	GAAA2647		30,000		-	-	-	
	A3オープンハガキセット	128	A3	用紙:250枚 圧着フィルム:1,000枚	GAAA1586		30,000		-	-	-	
名刺用紙	名刺・カード用紙A4 10面スリット入り	200	A4	50枚×5冊	ZGAA0742	GAAA5415	12,500	あらかじめ10面付けのスリットが入っているため、出力後引きちぎるだけで切り口スキリの名刺・カードが作成出来ます。	●	-	厚紙2 ※3	
	DT名刺用紙N ホワイト	190	A4	100枚×5冊/箱	ZGAA1068	GAAA6177	12,000		-	-	-	
	DT名刺用紙N クリーム				ZGAA1069	GAAA6178						
封筒	Ncolor封筒	参考 坪量: 208	角形2号(240×332)	100枚/箱	GAAA4246		3,200	レーザープリンター専用の封筒です。専用の原紙を使い張り合わせの工夫により、出力時のシワを低減しました。高品位な白さで文字も写真も鮮明プリント、オリジナルデザインで訴求力のある封筒が作成できます。	●	-	封筒 ※3 フラップ(ふた)をひらいたまま、封筒の底辺が先頭になるようにセットしてください。	
			洋長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4244		2,880					
			長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4245		2,880					
			フラップ寸/洋長3(120×235)	500枚/箱	GAAA4452		7,500					
ラベル	タックフィルム(透明)	-	A4	100枚/箱	V526		12,500	フィルムベースに糊がついたラベルです。	-	-	-	
	タックフィルム(白色)	-	A4	100枚/箱	V527		12,500		-	-	-	
	タックフィルム (強粘着白色)	-	A4	100枚/箱	V590		14,000		-	-	-	
	ラベル用紙	109 (剥離紙 含む)	A4 ノーカット	100枚×5冊	Z778	V862	19,000		レーザープリンター専用の宛名ラベル用紙です。糊でプリンター内部を汚さないように設計されていますので安心してご使用いただけます。	●	-	ラベル紙1 ※3
			A4 20面	100枚×5冊	Z776	V860	20,000					
	ラベル用紙HG	155 (剥離紙 含む)	A4 ノーカット	100枚×5冊	ZGAA0442	GAAA4435	19,000		ラベルより若干厚めのラベル用紙です。裏写りが少なく高級感のあるラベルに仕上がります。	-	-	-
A4 20面			100枚×5冊	ZGAA0443	GAAA4436	20,000						
その他 アプ リケー ション 用紙	装丁紙ソーテル	210	12"×18"	100枚/箱	V846		7,000	布地を思わせる凹凸が決め細やかな製本の表紙にぴったりなクロス紙です。 カラフルな色を再現させた、高級和紙です。	×	×	-	
	カラーコピー用高級和紙	-	A4	10枚×5パック	V425		4,000		-	-	-	
	長尺用紙	127	297×1200	100枚×5冊/箱	ZGAA0288	GAAA2688	14,500		特殊寸法の長尺用紙です。垂れ幕や横断幕を手軽に作成できます。	×	×	-
				100枚×2冊/箱	GAAA7253		6,500					
			297×900	100枚×5冊/箱	ZGAA0172	GAAA1481	13,500					
				100枚/箱	GAAA7128		2,970					
	210×900	100枚×5冊/箱	ZGAA0228	GAAA1799	12,000							
		100枚/箱	GAAA7129		2,660							
	ステイショナリープリント 320長尺	127	320×1200	50枚×2冊/箱	GFAA4502		9,000		※e-Qixのみでの販売となります	×	×	-
	ステイショナリープリント 320長尺ラミフリー	230	320×1200	25枚/箱	GFAA4503		11,900		※e-Qixのみでの販売となります	×	×	-
レザック66(シロ)	151	12"×18"	100枚×6冊	Z952	V845	21,000	表面の凹凸が独特の風合いを持つ表紙用紙です。	×	×	-		
カラー ペーパー	カラーペーパー	64	クリーム A4	500×5冊/箱	ZGAA0858	GAAA5910	8,100	鮮やかな色の特徴のカラーペーパーです。	●	●	普通紙 薄め	
			クリーム B4	500×5冊/箱	ZGAA0862	GAAA5914	10,700					
			クリーム B5	500×3冊/箱	ZGAA0866	GAAA5918	3,600					
			クリーム A3	500×3冊/箱	ZGAA0870	GAAA5922	9,720					
			ライトブルー A4	500×5冊/箱	ZGAA0859	GAAA5911	8,100					
			ライトブルー B4	500×5冊/箱	ZGAA0863	GAAA5915	10,700					
			ライトブルー B5	500×3冊/箱	ZGAA0867	GAAA5919	3,600					
			ライトブルー A3	500×3冊/箱	ZGAA0871	GAAA5923	9,720					
			ピンク A4	500×5冊/箱	ZGAA0860	GAAA5912	8,100					
			ピンク B4	500×5冊/箱	ZGAA0864	GAAA5916	10,700					
			ピンク B5	500×3冊/箱	ZGAA0868	GAAA5920	3,600					
			ピンク A3	500×3冊/箱	ZGAA0872	GAAA5924	9,720					
			グリーン A4	500×5冊/箱	ZGAA0861	GAAA5913	8,100					
			グリーン B4	500×5冊/箱	ZGAA0865	GAAA5917	10,700					
			グリーン B5	500×3冊/箱	ZGAA0869	GAAA5921	3,600					
			グリーン A3	500×3冊/箱	ZGAA0873	GAAA5925	9,720					

\*表内の用紙サイズは次の通りです。12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、13"×18"=457×330mm、13"×19"=483×330mm

※1・手差しトレイまたは、第2トレイ(オプショントレイ)でご使用ください。

※2・手差しから用紙走行時、用紙先端にバリがあると用紙にダメージが発生する場合があります。その場合は用紙セット向きを上下または前後に反転させてください。

※3・手差しトレイで、用紙をよくさばいてからセットしてください。

用紙タイプ設定の記号はプリント結果をさらに高画質にする場合に機械に設定する数値です。設定方法については付属の取扱説明書をご覧ください。

手差しトレイで厚紙用紙を両面コピーする場合は、「厚紙1うら」または「厚紙うら2」に切り替えてご使用ください。

■プリント時は、各パッケージの「使用上の注意」をご確認ください。

■掲載商品の価格(円)・仕様等は、2021年4月現在のものです。市場価格の変動、仕様の変更等によりやむをえず変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。

■カタログ掲載商品の価格(円)には消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。

■当社取扱商品は、厳重な品質管理を行っておりますが、ご購入いただいた商品に万一、材料の不良・製造上の欠陥等不備がございましたら、最寄りの営業所までご連絡願います。

●機種によっては使用できない用紙もございます。また、ご使用にあたってはモード・使用条件等の留意事項がありますので、必ずお問い合わせください。