

DocuCentre C2100 カラーコピー用紙 機種別対応表

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。
 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、
 走行確認されていない用紙です。

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応		用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項	
					箱	冊			片面	両面			
専用 上質紙	J	82	A4	250枚×10冊	Z979	V649	7,000	表面の平滑度、白化度が高い用紙。企画書など幅広く活用できます。	●	●	普通紙 (1)	トレイ又は手差しから走行。	
			B4	250枚×5冊	Z980	V650	5,000						
			B5	250枚×10冊	Z981	V651	5,500						
			A3	250枚×5冊	Z982	V652	7,000						
			13"x18"	250枚×5冊	Z397	V430	8,250						
			13"x19"	250枚×5冊	ZGAA0529	GAAA4987	15,000						
			特A3 (453X328)	250枚×5冊	ZGAA0062	GAAA0471	8,000						
	SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0163	GAAA1116	7,900								
	JW	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0440	GAAA4433	7,000	企画書や提案書などに幅広く活用できるJ紙よりも高白色な用紙です。	●	●	普通紙	トレイ又は手差しから走行。	
			B4	250枚×5冊	ZGAA0518	GAAA4841	5,000						
			B5	250枚×10冊	ZGAA0519	GAAA4842	5,500						
			A3	250枚×5冊	ZGAA0441	GAAA4434	7,000						
	JD	98	A4	250枚×10冊	Z389	V595	10,500	カタログや冊子などに幅広く活用できる両面用紙です。	●	●	普通紙 (1)	トレイ又は手差しから走行。	
			B4	250枚×5冊	Z390	V596	8,000						
			B5	250枚×10冊	Z391	V597	8,000						
	フルカラー複写機用紙	98	12"×18"	250枚×5冊	Z961	V839	12,250		●	●	普通紙 (1)	手差しから走行。	
	C2 (シー・ツー)	70	A4	500枚×5冊	Z625	V436	5,250	フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに再現。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロプリント専用紙と同等の高いコストパフォーマンスを提供します。	●	●	普通紙 (2)	トレイ又は手差しから走行。	
			B4	500枚×5冊	Z626	V437	7,100						
	B5		500枚×5冊	Z627	V438	4,000							
	A3		500枚×3冊	Z628	V439	6,300							
C2r (シー・ツー・アール)	70	A4	500枚×5冊	ZGAA0054	GAA0390	5,250	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白化度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを発揮します。	●	●	再生紙 (4)	トレイ又は手差しから走行。		
		B4	500枚×5冊	ZGAA0055	GAA0391	7,100							
		B5	500枚×5冊	ZGAA0056	GAA0392	4,000							
		A3	500枚×3冊	ZGAA0057	GAA0393	6,300							
Ncolor081	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0235	GAA1878	7,500	JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画質を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	普通紙 (1)	トレイ又は手差しから走行。 A3は高温高湿・低温低湿環境下では使用不可。		
		A3	250枚×5冊	ZGAA0236	GAA1879	7,500							
		SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0237	GAA1880	12,500							
		レター	250枚×10冊	ZGAA0238	GAA1881	9,500							
Ncolor104	104	A4	250枚×8冊	ZGAA0239	GAA1882	10,000	JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画質を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	普通紙 (128)	トレイ又は手差しから走行。 ※1 普通紙(128) トレイ又は手差しから走行。 低温低湿環境下では厚紙/手差し走行。		
		A3	250枚×4冊	ZGAA0240	GAA1883	10,000							
		SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0241	GAA1884	18,000							
		レター	250枚×8冊	ZGAA0242	GAA1885	12,000							
Ncolor127	127	A4	250枚×6冊	ZGAA0346	GAA3384	9,750	JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画質を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	厚紙1	手差しから走行。		
		A3	250枚×3冊	ZGAA0347	GAA3385	9,750							
		SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0348	GAA3386	18,000							
Ncolor157	157	A4	250枚×6冊	ZGAA0243	GAA1886	12,000	JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画質を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	厚紙1	手差しから走行。		
		A3	250枚×3冊	ZGAA0244	GAA1887	12,000							
		SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0245	GAA1888	21,000							
Ncolor209	209	A4	250枚×4冊	ZGAA0246	GAA1889	10,000	JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画質を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	厚紙2	手差しから走行。		
		A3	250枚×2冊	ZGAA0247	GAA1890	10,000							
		SRA3 (450X320)	250枚×2冊	ZGAA0248	GAA1891	17,500							
		100枚×5冊	ZGAA0013	GAA0176	8,850								
上質紙	OKプリンス上質	104	A4	100枚×10冊	Z544	V889	4,800	適度な白化度と不透明度を合わせつつ上質紙です。うら写りが少なく、多彩な用途に対応できます。	●	●	厚紙1	手差しから走行。	
			A3	100枚×5冊	Z545	V890	4,800						
			A4	100枚×10冊	Z546	V891	5,600						
			A3	100枚×5冊	Z547	V892	5,600						
			A4	100枚×10冊	Z548	V893	9,200						
			A3	100枚×5冊	Z549	V894	9,800						
	Color Copy	90	100	A4	500枚×5冊	Z949	V413	11,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	●	普通紙 (128)	トレイまたは手差しから走行。
				A3	500枚×5冊	Z421	V418	21,000					
				SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0118	GAA1037	25,200					
				A4	500枚×5冊	Z994	V414	13,000					
				A3	500枚×4冊	Z433	V419	21,000					
				SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0119	GAA1038	27,400					
120		160	200	A4	250枚×7冊	ZGAA1332	GAA6603	11,375	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	●	厚紙1	手差しから走行。高温高湿環境下では手差し1枚セット1枚ずつ走行※1。予め品質確認。
				A3	250枚×7冊	ZGAA1333	GAA6604	22,750					
				SRA3 (450X320)	250枚×6冊	ZGAA0120	GAA1039	27,000					
				A4	250枚×5冊	Z997	V416	11,000					
				A3	250枚×5冊	Z437	V421	22,000					
				SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0121	GAA1040	27,500					
250		280	300	A4	250枚×5冊	Z420	V417	14,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	●	厚紙2	手差しから走行。高温高湿環境下では手差し1枚セット1枚ずつ走行※1。予め品質確認。
				A3	250枚×4冊	Z438	V422	22,000					
				SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0122	GAA1041	29,000					
				A4	125枚×7冊	ZGAA1334	GAA6605	14,175					
				A3	125枚×7冊	ZGAA1335	GAA6606	28,350					
				SRA3 (450X320)	125枚×6冊	ZGAA0125	GAA1044	31,500					
専用 コート紙	JDコート104	104	A4	250枚×4冊	ZGAA0067	GAA0565	5,400	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	●	普通紙 (128)	手差し1枚セット1枚ずつ走行。	
			A3	250枚×4冊	ZGAA0068	GAA0566	10,800						
			特A3 (453X328)	250枚×4冊	ZGAA0069	GAA0567	12,800						
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0267	GAA2272	14,000						
	JDコート127	127	A4	250枚×4冊	ZGAA0268	GAA2273	7,100	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	-	-	-	-	
			A3	250枚×4冊	ZGAA0269	GAA2274	14,200						
JDコート157	157	A4	250枚×4冊	ZGAA0270	GAA2275	17,560	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	-	-	-	-		
		A3	250枚×4冊	ZGAA0271	GAA2276	8,100							
コート紙 (光沢)	OSコート紙W	127	A4	250枚×4冊	ZGAA0452	GAA4476	4,000	カタログやリーフレットに適した両面コート紙です。	●	●	厚紙1	手差し1枚セット1枚ずつ走行。	
			A3	250枚×3冊	ZGAA0453	GAA4477	6,000						
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0454	GAA4478	8,250						
			A4	250枚×4冊	ZGAA0455	GAA4479	5,000						
			A3	250枚×3冊	ZGAA0456	GAA4480	7,500						
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0457	GAA4481	10,500						

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の●は適合、×は使用できない用紙、「-」は、走行確認されていない用紙です。

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応 片面	用紙タイプ 設定	ご使用にあたっての 留意事項					
					箱	冊										
キャスト コート紙	ミラーコートブラチナ (片面)	157	A4	100枚×10冊	Z323	V588	8,000	表面(片面)の仕上げを特殊加工し、光沢感をアップ。鏡のような光沢があり、写真の多いカタログに適しています。	×	×	—	爪などで強く擦るとトナーが剥離する場合があります。				
			A3	100枚×5冊	Z324	V589	8,000									
		174	A4	100枚×10冊/箱	ZGAA0776	GAAA5609	13,500									
			A3	100枚×5冊/箱	ZGAA0777	GAAA5610	13,500									
		256	A4	100枚×10冊	Z327	V810	15,000									
			A3	100枚×5冊	Z328	V811	15,000									
アート紙 (艶消し)	ロストンカラー ホワイト	157	A4	100枚×10冊	Z957	V835	10,000	つや消しタイプの高級感あふれる表現が可能。製本の表紙やPOP等に適しています。	●	●	厚紙1	手差し枚セット枚ずつ走行。高温高湿、低温低湿環境下では品質確認※2。				
			A3	100枚×5冊	Z958	V836	10,000									
		209	12"×18"	100枚×7冊	Z959	V837	16,100									
			A4	100枚×4冊	ZGAA0141	GFAA1070	18,000									
			A3	500枚×2冊	ZGAA0142	GFAA0824	19,800									
			12"×18"	100枚×5冊	Z960	V838	13,000									
		256	12.6"×19.2"	250枚×4冊	ZGAA0143	GFAA1138	35,800									
			A4	500枚×2冊	ZGAA0144	GFAA1139	11,200									
			A3	500枚×1冊	ZGAA0145	GFAA1140	12,300									
			12.6"×19.2"	250枚×2冊	ZGAA0146	GFAA1141	22,000									
		カード 用紙	彩色カード紙	210	A4	100枚/箱	GAAA1703			1,500	バリリとした質感で適度な光沢があり、高級感がある仕上りの厚紙のカード用紙です。		●	●	厚紙2	手差しから走行。白紙部分に微小なトナーが付着する場合があります。予め品質確認が必要。高温高湿下では手差し枚セット枚ずつ走行。
					A3	100枚/箱	GAAA1704			3,000						
260	A4			100枚/箱	GAAA1705		1,800									
	A3			100枚/箱	GAAA1706		3,600									
耐水 マテリアル	耐水用ホワイトフィルム	210	A4	100枚/箱	GAAA2851		8,000	ベツフィルム表面に特殊加工を施した耐水性の強いフィルム。素材が厚手フィルムなので、ラミネートする事無く、屋内店舗POPやディスプレイカード、ポスター/短期掲示物等に使用できます。また、ミシン目入り16面カットにより、小判ディスプレイカードが簡単に作成できます。	●	—	—	—				
			B4	100枚/箱	GAAA2852		11,500									
			A3	100枚/箱	GAAA2854		16,000									
			B4 16面	100枚/箱	GAAA2853		12,500									
	88	ホワイトフィルム(薄口)	A4	100枚/箱	V812		9,500	片面プリント用の薄口フィルムです。	●	—	厚紙1	手差し枚セット枚ずつ走行。高温高湿・低温環境下では使用不可。				
		A3	100枚/箱	V813		19,000										
ハガキ 用紙	ハガキ用紙(通常)	132	A4	100枚×5冊	Z325	V423	5,500	郵便番号欄がプレプリントされたミシン目入りの用紙です。(通常はA4にハガキ4通分、往復はA4にハガキ2通分)	●	●	厚紙1	手差しから走行。				
	ハガキ用紙(往復)		A4	100枚×5冊	Z478	V424	6,500									
	A4オープンハガキセット	A4	用紙:500枚 圧着フィルム:1,000枚	GAAA2647		30,000										
	A3オープンハガキセット	A3	用紙:250枚 圧着フィルム:1,000枚	GAAA1586		30,000										
名刺用紙	名刺・カード用紙A4 10面スリット入り	200	A4	50枚×5冊	ZGAA0742	GAAA5415	12,500	あらかじめ10面付けのスリットが入っているため、出力後引きちぎるだけで切り口スキリの名刺・カードが作成出来ます。	—	—	—	—				
	DT名刺用紙N ホワイト	190	A4	100枚×5冊/箱	ZGAA1068	GAAA6177	12,000	各別々の作成に選んだ色目と風合いのある用紙です。ホワイトとクリームの色をラインナップしています。	●	●	厚紙2	手差しから走行。微小なトナーが付着・白点が発生する場合があります。予め品質確認。				
	DT名刺用紙N クリーム				ZGAA1069	GAAA6178										
封筒	Ncolor封筒	参考 坪量: 208	角形2号(240×332)	100枚/箱	GAAA4246		3,200	レーザープリンター専用の封筒です。専用の原紙を使い張り合わせの工夫により、出力時のシワを低減しました。高品位な白さで文字も写真も鮮明プリント。オリジナルデザインで訴求力のある封筒が作成できます。	●	●	厚紙2	※3 底部側を先頭(洋長3もしくは開口部が手前)になるように手差しトレイから給紙				
			洋長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4244		2,880									
			長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4245		2,880									
			フラップオ/ビ洋長3(120×235)	500枚/箱	GAAA4452		7,500									
ラベル	タックフィルム(透明)	—	A4	100枚/箱	V526		12,500	フィルムベースに糊がついたラベルです。	×	×	—	—				
	タックフィルム(白色)	—	A4	100枚/箱	V527		12,500									
	タックフィルム(強粘着白色)	—	A4	100枚/箱	V590		14,000									
	ラベル用紙	109 (剥離紙含む)	A4 ノーカット	100枚×5冊	Z778	V862	19,000		レーザープリンター専用の宛名ラベル用紙です。糊でプリンター内部を汚さないように設計されていますので安心してご使用いただけます。	●	—	ラベル紙	手差しから走行。低温低湿環境下では使用不可。			
		A4 20面 耳付き	100枚×5冊	Z777	V861	20,000										
	ラベル用紙HG	155 (剥離紙含む)	A4 ノーカット	100枚×5冊	ZGAA0442	GAAA4435	19,000		ラベルより若干厚めのラベル用紙です。裏写りが少なく高級感のあるラベルに仕上がります。	●	—	厚紙1	手差しから走行。高温高湿環境下では1枚ずつ走行。			
A4 20面		100枚×5冊	ZGAA0443	GAAA4436	20,000											
その他 アプリケーション 用紙	装丁紙ソーテル	210	12"×18"	100枚/箱	V846		7,000	布地を思わせる凹凸が決め細やかな製本の表紙にぴったりなクロス紙です。	×	×	—	—				
	カラコピー用高級和紙	—	A4	10枚×5パック	V425		4,000	カラープリント適性を持たせた、高級和紙です。	×	×	—	—				
	布地転写用紙 (シングルタイプ)	—	A4	100枚/箱	V528		26,000	布地や陶器に転写できる特殊な用紙です。オリジナルのTシャツやマグカップが作れます。	×	×	—	—				
		A3	100枚/箱	V529		50,000										
	布地転写用紙 (A紙B紙タイプ)	—	A4	A紙:50枚 B紙:50枚	V814		28,000	布地や陶器に転写できる特殊な用紙です。オリジナルのTシャツやマグカップが作れます。	×	×	—	—				
		A3	A紙:50枚 B紙:50枚	V815		54,000										
	水転写紙	—	A4	50枚/箱	V887		14,000	50枚/箱	V888	26,000	×	×	—	—		
		A3	50枚/箱	V888		26,000										
	長尺用紙	長尺用紙	127	297×1200	100枚×5冊/箱	ZGAA0288	GAAA2688	14,500	特殊寸法の長尺用紙です。垂れ幕や横断幕を手軽に作成できます。	—	—	—	—			
					100枚×5冊/箱	ZGAA0172	GAAA1481	13,500								
			157	297×900	100枚/箱	GAAA7128		2,970								
					100枚×5冊/箱	ZGAA0228	GAAA1799	12,000								
210×900			100枚/箱	GAAA7129		2,660										
127	320×1200	50枚×2冊/箱	GFAA4502		9,000											
230	320×1200	25枚/箱	GFAA4503		11,900											
レザック66(シロ)	151	12"×18"	100枚×6冊	Z952	V845	21,000	表面の凹凸が独特の風合いを持つ表紙用紙です。	—	—	—	—					
カラー ペーパー	カラーペーパー	64	クリーム A4	500×5冊/箱	ZGAA0858	GAAA5910	8,100	鮮やかな色の特徴のカラーペーパーです。	●	●	普通紙	トレイまたは手差しから走行。				
			クリーム B4	500×5冊/箱	ZGAA0862	GAAA5914	10,700									
			クリーム B5	500×3冊/箱	ZGAA0866	GAAA5918	3,600									
			クリーム A3	500×3冊/箱	ZGAA0870	GAAA5922	9,720									
			ライトブルー A4	500×5冊/箱	ZGAA0859	GAAA5911	8,100									
			ライトブルー B4	500×5冊/箱	ZGAA0863	GAAA5915	10,700									
			ライトブルー B5	500×3冊/箱	ZGAA0867	GAAA5919	3,600									
			ライトブルー A3	500×3冊/箱	ZGAA0871	GAAA5923	9,720									
			ピンク A4	500×5冊/箱	ZGAA0860	GAAA5912	8,100									
			ピンク B4	500×5冊/箱	ZGAA0864	GAAA5916	10,700									
			ピンク B5	500×3冊/箱	ZGAA0868	GAAA5920	3,600									
			ピンク A3	500×3冊/箱	ZGAA0872	GAAA5924	9,720									
			グリーン A4	500×5冊/箱	ZGAA0861	GAAA5913	8,100									
			グリーン B4	500×5冊/箱	ZGAA0865	GAAA5917	10,700									
			グリーン B5	500×3冊/箱	ZGAA0869	GAAA5921	3,600									
			グリーン A3	500×3冊/箱	ZGAA0873	GAAA5925	9,720									

※表内の用紙サイズは次の通りです。12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、13"×18"=457×330mm、13"×19"=483×330mm
 ※157g/m²以上の用紙で両面出力する場合、2面に画像抜けが発生することがあります。予めご確認ください。*特殊紙のみの連続走行は、機械に負担がかかります。特殊紙を走行させる場合には、品質を維持するために、大量の連続プリントは避けてください。
 ※手差しトレイで厚紙用紙を両面コピーする場合、裏面を同時に「厚紙2(うら)」と「厚紙2(うら)」のうちどちらか一方にそれぞれ切り替えてご使用ください。
 ※1:取扱説明書をご参照の上、必ず普通紙(126)設定に変更してご使用ください。 ※2:画像抜けなどの問題が発生する場合があります。お客様の環境で予め品質をご確認の上、原紙サイズの設定を行ってください。底部側からのプリントには、お手持ちのソフトによる原紙180度回転の設定が必要となります。また、開口部を先頭にしてプリントする場合は、最初に封筒表面を下にし、手差しトレイから給紙してください。その後の裏面プリント時には、手差しトレイに給紙する枚数は、10枚までとさせていただきます。
 ■機器の両面走行に関しては、取扱説明書及び担当営業に、ご確認ください。
 ■掲載商品の価格(円)・仕様等は、2021年4月現在のものです。市場価格の変動、仕様の変更等により、やむを得ず変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
 ■カタログ掲載商品の価格(円)には、消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。
 ■当社取り扱い商品は、厳重な品質管理を行っておりますが、ご購入いただいた商品に万一、材料の不良・製造上の欠陥等の不備がございましたら、最寄の営業所までご連絡をお願いします。
 ●機種によっては使用できない用紙もございます。また、ご使用にあたってはモード・使用条件等の留意事項がありますので、必ずお問い合わせください。