

DocuCentre SC2021 カラーコピー用紙 機種別対応表

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応		用紙タイプ設定	ご使用にあたっての留意事項	
					箱	冊			片面	両面			
専用 上質紙	J	82	A4	250枚×10冊	Z979	V649	7,000	表面の平滑度、白度が高い用紙。企画書など幅広く活用できます。	●	●	普通紙	-	
			B4	250枚×5冊	Z980	V650	5,000						
			B5	250枚×10冊	Z981	V651	5,500						
			A3	250枚×5冊	Z982	V652	7,000						
			13"x18"	250枚×5冊	Z397	V430	8,250						
			13"x19"	250枚×5冊	ZGAA0529	GAAA4987	15,000						
			特A3 (453X328)	250枚×5冊	ZGAA0062	GAAA0471	8,000						
	JD	98	A4	250枚×10冊	Z389	V595	10,500	企画書や提案書などに幅広く活用できるJ紙よりも高白色な用紙です。	●	●	普通紙	-	
			B4	250枚×5冊	Z390	V596	8,000						
			B5	250枚×10冊	Z391	V597	8,000						
	フルカラー複写機用紙	98	12"x18"	A4	250枚×5冊	Z392	V598	10,500	カタログや冊子などに幅広く活用できる両面用紙です。	●	●	普通紙	※1
				A3	250枚×5冊	Z961	V839	12,250					
	c2 (シー・ツー)	70	A4	500枚×5冊	Z625	V436	5,250	フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに再現。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロプリント専用紙と同等の高いコストパフォーマンスを提供します。	●	●	普通紙	-	
				500枚×5冊	Z626	V437	7,100						
	c2r (シー・ツー・アール)	70	A4	500枚×5冊	Z627	V438	4,000	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを發揮します。	●	●	普通紙	-	
				500枚×3冊	Z628	V439	6,300						
	Ncolor081	81	A4	250枚×10冊	ZGAA0235	GAAA1878	7,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	普通紙	-	
				250枚×5冊	ZGAA0236	GAAA1879	7,500						
				SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0237	GAAA1880		12,500				
	Ncolor104	104	A4	250枚×10冊	ZGAA0238	GAAA1881	9,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	普通紙	※1	
				250枚×4冊	ZGAA0241	GAAA1884	18,000						
				250枚×8冊	ZGAA0242	GAAA1885	12,000						
	Ncolor127	127	A4	250枚×6冊	ZGAA0346	GAAA3384	9,750	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	厚紙1	※1	
				250枚×3冊	ZGAA0347	GAAA3385	9,750						
SRA3 (450X320)				250枚×3冊	ZGAA0348	GAAA3386	18,000						
Ncolor157	157	A4	250枚×6冊	ZGAA0243	GAAA1886	12,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	●	厚紙1	※1		
			250枚×3冊	ZGAA0244	GAAA1887	12,000							
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0245	GAAA1888		21,000					
Ncolor209	209	A4	250枚×4冊	ZGAA0246	GAAA1889	10,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	●	-	厚紙2	※1、※2		
			250枚×2冊	ZGAA0247	GAAA1890	10,000							
			SRA3 (450X320)	250枚×2冊	ZGAA0248	GAAA1891		17,500					
上質紙	OKプリン上質	104	SRA3 (450X320)	100枚×5冊	ZGAA0013	GAAA0176	8,850	適度な白度と不透明度を合わせもつ上質紙です。うら写りが少なく、多用途に対応できます。	●	●	厚紙1	※1	
			127	A4	100枚×10冊	Z544	V889		4,800				
				A3	100枚×5冊	Z545	V890		4,800				
			157	A4	100枚×10冊	Z546	V891		5,600				
				A3	100枚×5冊	Z547	V892		5,600				
			209	A4	100枚×10冊	Z548	V893		9,200				
	A3	100枚×5冊		Z549	V894	9,800							
	Color Copy	90	A4	500枚×5冊	Z949	V413	11,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	●	普通紙	-	
				500枚×5冊	Z421	V418	21,000						
				SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0118	GAAA1037		25,200				
				500枚×5冊	Z994	V414	13,000						
				500枚×4冊	Z433	V419	21,000						
				SRA3 (450X320)	500枚×4冊	ZGAA0119	GAAA1038		27,400				
		100	A4	250枚×7冊	ZGAA1332	GAAA6603	11,375	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	●	厚紙1	※1	
				250枚×7冊	ZGAA1333	GAAA6604	22,750						
				SRA3 (450X320)	250枚×6冊	ZGAA0120	GAAA1039		27,000				
		120	A4	250枚×5冊	Z997	V416	11,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	●	厚紙1	※1	
				250枚×5冊	Z437	V421	22,000						
				SRA3 (450X320)	250枚×5冊	ZGAA0121	GAAA1040		27,500				
		160	A4	250枚×5冊	Z420	V417	14,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	-	厚紙2	※1	
				250枚×4冊	Z438	V422	22,000						
				SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0122	GAAA1041		29,000				
		200	A4	125枚×7冊	ZGAA1334	GAAA6605	14,175	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	●	-	厚紙2	※1	
				125枚×7冊	ZGAA1335	GAAA6606	28,350						
SRA3 (450X320)				125枚×6冊	ZGAA0125	GAAA1044	31,500						
250	A4	150枚×5冊/箱	ZGAA0445	GAAA4456	13,500	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	-	-	-	-			
		150枚×5冊/箱	ZGAA0446	GAAA4457	27,300								
		125枚×5冊/箱	ZGAA0447	GAAA4458	13,500								
300	A4	125枚×5冊/箱	ZGAA0448	GAAA4459	27,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。	-	-	-	-			
		125枚×5冊/箱	ZGAA0449	GAAA4460	27,000								
		125枚×5冊/箱	ZGAA0450	GAAA4461	27,000								
専用 コート紙	JDコート104	104	A4	250枚×4冊	ZGAA0067	GAAA0565	5,400	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	●	コート紙1	※1 1枚ずつセット。	
			A3	250枚×4冊	ZGAA0068	GAAA0566	10,800						
			特A3 (453X328)	250枚×4冊	ZGAA0069	GAAA0567	12,800						
	JDコート127	127	A4	250枚×4冊	ZGAA0268	GAAA2273	7,100		両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	●	コート紙1	※1 1枚ずつセット。
				250枚×4冊	ZGAA0269	GAAA2274	14,200						
				SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0270	GAAA2275			17,560			
JDコート157	157	A4	250枚×4冊	ZGAA0271	GAAA2276	8,100	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	●	●	コート紙1	※1 1枚ずつセット。		
			250枚×4冊	ZGAA0272	GAAA2277	16,200							
			SRA3 (450X320)	250枚×4冊	ZGAA0273	GAAA2278		21,000					
コート紙 (光沢)	OSコート紙W	127	A4	250枚×4冊	ZGAA0452	GAAA4476	4,000	カタログやリーフレットに適した両面コート紙です。	●	●	コート紙1	※1 1枚ずつセット。	
			A3	250枚×3冊	ZGAA0453	GAAA4477	6,000						
			SRA3 (450X320)	250枚×3冊	ZGAA0454	GAAA4478	8,250						
			A4	250枚×4冊	ZGAA0455	GAAA4479	5,000						
			A3	250枚×3冊	ZGAA0456	GAAA4480	7,500						
157	A4	250枚×3冊	ZGAA0457	GAAA4481	10,500	-	-	-	-	-			

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、走行確認されていない用紙です。 ※表中の「(●)」は両面モジュールを使っても自動両面できない用紙です。両面印刷の場合は、「一度印刷した用紙をセットして、手動で裏面に印刷してください」

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、走行確認されていない用紙です。 ※表中の「(●)」は両面モジュールを使っても自動両面できない用紙です。両面印刷の場合は、「一度印刷した用紙をセットして、手動で裏面に印刷してください」

カテゴリ	商品名	坪量	サイズ	商品形態	商品コード		標準価格 (円/箱)	特徴	機種対応		用紙タイプ設定	ご使用にあたっての留意事項			
					箱	冊			片面	両面					
キャストコート紙	ミラーコートプラチナ (片面)	157	A4	100枚×10冊	Z323	V588	8,000	表面(片面)の仕上げを特殊加工し、光沢感をアップ。鏡のような光沢があり、写真の多いカタログに適しています。	×	×	-	爪などで強く擦るとナーが剥離する場合があります。			
			A3	100枚×5冊	Z324	V589	8,000								
		174	A4	100枚×10冊/箱	ZGAA0776	GAAA5609	13,500								
			A3	100枚×5冊/箱	ZGAA0777	GAAA5610	13,500								
		256	A4	100枚×10冊	Z327	V810	15,000								
			A3	100枚×5冊	Z328	V811	15,000								
		12.6"×19.2"	250枚×3冊	ZGAA0140	GFAA1137	30,000		×	×	-					
アート紙 (艶消し)	ロストンカラー ホワイト	157	A4	100枚×10冊	Z957	V835	10,000	つや消しタイプの高級感あふれる表現が可能です。製本の表紙やPOP等に適しています。	●	(●)	厚紙1	※1 1枚ずつセット。高温高湿での両面不可。マニュアル両面限定。			
			A3	100枚×5冊	Z958	V836	10,000								
			12"×18"	100枚×7冊	Z959	V837	16,100								
		209	A4	500枚×4冊	ZGAA0141	GFAA1070	18,000								
			A3	500枚×2冊	ZGAA0142	GFAA0824	19,800								
			12"×18"	100枚×5冊	Z960	V838	13,000								
		256	12.6"×19.2"	250枚×4冊	ZGAA0143	GFAA1138	35,800								
			A4	500枚×2冊	ZGAA0144	GFAA1139	11,200								
			A3	500枚×1冊	ZGAA0145	GFAA1140	12,300								
				12.6"×19.2"	250枚×2冊	ZGAA0146	GFAA1141		22,000		×	×	-		
		カード用紙	彩色カード紙	210	A4	100枚/箱	GAAA1703			1,500	パリッとした質感で適度な光沢があり、高級感がある仕上がり厚紙のカード用紙です。	●	-	厚紙2	※1 1枚ずつセット。
					A3	100枚/箱	GAAA1704			3,000					
260	A4			100枚/箱	GAAA1705		1,800								
	A3			100枚/箱	GAAA1706		3,600								
耐水マテリアル	耐水用ホワイトフィルム	210	A4	100枚/箱	GAAA2851		8,000	ベトフィルムの表面に特殊加工を施した耐久性の高いフィルム。素材が厚手フィルムなので、ラミネートする事無く、屋内店舗POPやディスプレイカード、ポスター(短期間)等々に使用できます。また、ミン目入り16枚カットにより、小判プライスカードが簡単に作成できます。	●	-	コート紙2	※3			
			B4	100枚/箱	GAAA2852		11,500								
			A3	100枚/箱	GAAA2854		16,000								
	B4 16面	100枚/箱	GAAA2853		12,500										
	88	ホワイトフィルム(薄口)	A4	100枚/箱	V812		9,500		片面プリント用の薄口フィルムです。	●	-	厚紙1	※1、※4		
		A3	100枚/箱	V813		19,000									
ハガキ用紙	ハガキ用紙(通常)	132	A4	100枚×5冊	Z325	V423	5,500	郵便番号欄がプレ・プリントされたミン目入りの用紙です。(通常はA4にハガキ4通分、往復はA4にハガキ2通分)	●	-	はがき	※1 さばいてからセット。			
	ハガキ用紙(往復)	A4	100枚×5冊	Z478	V424	6,500									
	A4オープンハガキセット	128	A4	用紙:500枚 圧着フィルム:1,000枚	GAAA2647		30,000		●	-	はがき	※1 高温高湿時1枚セット。			
	A3オープンハガキセット	128	A3	用紙:250枚 圧着フィルム:1,000枚	GAAA1586		30,000		●	-	はがき				
名刺用紙	名刺・カード用紙A4 10面スリット入り	200	A4	50枚×5冊	ZGAA0742	GAAA5415	12,500	あらかじめ10面付けのスリットが入っているため、出力後引きちぎるだけで切りロスフリーの名刺・カードが作成出来ます。	●	-	厚紙2	※1 さばいてからセット。			
	DT名刺用紙N ホワイト	190	A4	100枚×5冊/箱	ZGAA1068	GAAA6177	12,000		●	-	厚紙2	※1 さばいてからセット。			
	DT名刺用紙N クリーム				ZGAA1069	GAAA6178									
封筒	Ncolor封筒	参考坪量:208	角形2号(240×332)	100枚/箱	GAAA4246		3,200	レーザープリンター専用の封筒です。専用の原紙を使い張り合わせの工夫により、出力時のシワを低減しました。高品位な白さで文字も写真も鮮明プリント、オリジナルデザインで訴求力のある封筒が作成できます。	●	-	封筒	※1 フラップを開いたままフラップを1/4側にセット。(洋長形3号は、画像180°回転設定が必要)			
			洋長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4244		2,880								
			長形3号(120×235)	200枚/箱	GAAA4245		2,880								
			フラップ寸ビ洋長3(120×235)	500枚/箱	GAAA4452		7,500								
ラベル	タックフィルム(透明)	-	A4	100枚/箱	V526		12,500	フィルムベースに糊がついたラベルです。	×	×	-	-			
	タックフィルム(白色)	-	A4	100枚/箱	V527		12,500								
	タックフィルム(強粘着白色)	-	A4	100枚/箱	V590		14,000								
	ラベル用紙	109 (剥離紙含む)	A4 ノーカット	100枚×5冊	Z778	V862	19,000		レーザープリンター専用の宛名ラベル用紙です。糊でプリンター内部を汚さないように設計されていますので安心してご使用いただけます。	●	-	ラベル紙1	※1、※5		
ラベル用紙HG	155 (剥離紙含む)	A4 20面	100枚×5冊	Z776	V860	20,000									
	A4 20面 耳付き	100枚×5冊	Z777	V861	20,000										
		A4 ノーカット	100枚×5冊	ZGAA0442	GAAA4435	19,000									
A4 20面	100枚×5冊	ZGAA0443	GAAA4436	20,000	ラベルより若干厚めのラベル用紙です。裏写りが少なく高級感のあるラベルに仕上がります。	●	-	ラベル紙1	※1、※5 ノーカットは、サイドトレイの排出禁止。						
その他アプリケーション用紙	装丁紙ソーテール	210	12"×18"	100枚/箱	V846		7,000	布地を思わせる凹凸が決め紙や製本の表紙にぴったりクロス紙です。	-	-	-	-			
	カラコピー用高級和紙	-	A4	10枚×5パック	V425		4,000		カラプリント適性を持たせた、高級和紙です。	×	×	-	-		
	布地転写用紙(シングルタイプ)	A4	100枚/箱	V528		26,000									
		A3	100枚/箱	V529		50,000									
	布地転写用紙(A紙B紙タイプ)	A4	A紙:50枚 B紙:50枚	V814		28,000	布地や陶器に転写できる特殊な用紙です。オリジナルのTシャツやマグカップが作れます。		×	×	-	-			
		A3	A紙:50枚 B紙:50枚	V815		54,000									
	水転写紙	A4	50枚/箱	V887		14,000	-		×	×	-	-			
		A3	50枚/箱	V888		26,000									
	長尺用紙	長尺用紙	127	297×1200	100枚×5冊/箱	ZGAA0288	GAAA2688		14,500	特殊寸法の長尺用紙です。重ね罫や横断罫を手軽に作成できます。	×	×	-	-	
					100枚×5冊/箱	ZGAA0172	GAAA1481		13,500						
157			297×900	100枚/箱	GAAA7128		2,970								
				100枚×5冊/箱	ZGAA0228	GAAA1799	12,000								
210×900	100枚/箱	GAAA7129		2,660											
ステイショナリープリント 320長尺	127	320×1200	50枚×2冊/箱	GFAA4502		9,000	特殊寸法の長尺の用紙/フィルムです。重ね罫や横断罫を手軽に作成できます。	×	×	-	-				
ステイショナリープリント 320長尺ラミフリー レザック66(シロ)	230	320×1200	25枚/箱	GFAA4503		11,900	表面の凹凸が独特の風合いを持つ表紙用紙です。	×	×	-	-				
カラーペーパー	カラーペーパー	64	12"×18"	クリーム A4	500×5冊/箱	ZGAA0858	GAAA5910	8,100	鮮やかな色が特徴のカラーペーパーです。	●	●	普通紙	-		
				クリーム B4	500×5冊/箱	ZGAA0862	GAAA5914	10,700							
				クリーム B5	500×3冊/箱	ZGAA0866	GAAA5918	3,600							
				クリーム A3	500×3冊/箱	ZGAA0870	GAAA5922	9,720							
				ライトブルー A4	500×5冊/箱	ZGAA0859	GAAA5911	8,100							
				ライトブルー B4	500×5冊/箱	ZGAA0863	GAAA5915	10,700							
				ライトブルー B5	500×3冊/箱	ZGAA0867	GAAA5919	3,600							
				ライトブルー A3	500×3冊/箱	ZGAA0871	GAAA5923	9,720							
				ピンク A4	500×5冊/箱	ZGAA0860	GAAA5912	8,100							
				ピンク B4	500×5冊/箱	ZGAA0864	GAAA5916	10,700							
				ピンク B5	500×3冊/箱	ZGAA0868	GAAA5920	3,600							
				ピンク A3	500×3冊/箱	ZGAA0872	GAAA5924	9,720							
				グリーン A4	500×5冊/箱	ZGAA0861	GAAA5913	8,100							
				グリーン B4	500×5冊/箱	ZGAA0865	GAAA5917	10,700							
				グリーン B5	500×3冊/箱	ZGAA0869	GAAA5921	3,600							
				グリーン A3	500×3冊/箱	ZGAA0873	GAAA5925	9,720							

*表内の用紙サイズは次の通りです。12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、13"×18"=457×330mm、13"×19"=483×330mm

※1=手差しトレイまたはオプショントレイで走行。 ※2=手差しから走行時、用紙先端にバリがあるとダメージが発生する場合があります。その場合は用紙セット向きを上または下または前後で反転してセットしてください。 ※3=1枚ずつセット。オプショントレイ(給紙延長)手差しトレイを使用する場合は1枚手差し、ミスフィード発生時はアッパーカバー(上側にカール)してセット。高温高湿環境下では走行不可。低温低温環境下でも多数転写不具合になるため、電圧調整が必要です。低温環境下、B4以上のサイズを走行する場合、スリップ音が発生する場合があります。 ※4=高温高湿/低温低温環境では不可。1枚セット、1枚取り出し、ハイライト部に放電跡が発生することがあります。黄色バッチ(ライニング)にトナー飛散発生することがあります。ミスフィード発生時は下は普通紙をセットして走行。 ※5=用紙を削いでからセット。一度使用後(一部のラベルを剥がした後は)、再走行禁止。 ※6=手差しトレイに長辺を先頭セット、1枚ずつ取り出し、用紙が走行しない場合はアッパーカバー(上側にカール)してセット。高温高湿環境下では走行不可。一度使用後(一部のラベルを剥がした後は)、再走行禁止。用紙タイプ設定の記号はプリント結果をさらに高画質にする場合に機械に設定する数値です。設定方法については付属の取扱説明書をご覧ください。手差しトレイで厚紙用紙を両面コピーする場合は、「厚紙1うらら」または「厚紙うらら2」に切り替えてご使用ください。

■プリント時には、各パッケージの「使用上の注意」をご確認ください。
■掲載商品の価格(円)・仕様等は、2021年4月現在のものです。市場価格の変動、仕様の変更等により内容を必ず変更させていただきますので、ご了承ください。
■カタログ掲載商品の価格(円)には消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。
■当社取扱商品は、厳重な品質管理を行っておりますが、ご購入いただいた商品に万一、材料の不良・製造上の欠陥等不備がございましたら、最寄りの営業所までご連絡願います。

●機種によっては使用できない用紙もございます。また、ご使用にあたってはモード・使用条件等の留意事項がありますので、必ずお問い合わせください。