

DocuPrint C2110 カラープリンター用紙 機種別対応表

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。
 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、
 走行確認されていない用紙です。

| カテゴリ | 商品名 | 坪量 | サイズ | 商品形態 | 商品コード | | 標準価格 (円/箱) | 特徴 | 機種対応 片面 両面 | 用紙タイプ 設定 | ご使用にあたっての 留意事項 | | | |
|----------------|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---------------|---|---|-------------|----------------------------|----------------------------|-----|----------------------------|
| | | | | | 箱 | 冊 | | | | | | | | |
| 専用 上質紙 | J | 82 | A4 | 250枚×10冊 | Z979 | V649 | 7,000 | 表面の平滑度、白白色度が高い用紙。企画書などに幅広く活用できます。 | ● | ● | 上質紙 | 手差しの場合は、短辺を先頭にしてセットしてください。 | | |
| | | | B4 | 250枚×5冊 | Z980 | V650 | 5,000 | | - | - | - | | | |
| | | | B5 | 250枚×10冊 | Z981 | V651 | 5,500 | | ● | - | 上質紙 | | | |
| | | | A3 | 250枚×5冊 | Z982 | V652 | 7,000 | | - | - | - | | | |
| | | | 13"x18" | 250枚×5冊 | Z397 | V430 | 8,250 | | - | - | - | | | |
| | | | 13"x19" | 250枚×5冊 | ZGAA0529 | GAAA4987 | 15,000 | | - | - | - | | | |
| | | | 特A3 (453X328) | 250枚×5冊 | ZGAA0062 | GAAA0471 | 8,000 | | - | - | - | | | |
| | | | SRA3 (450X320) | 250枚×5冊 | ZGAA0163 | GAAA1116 | 7,900 | | - | - | - | | | |
| | JW | 81 | A4 | 250枚×10冊 | ZGAA0440 | GAAA4433 | 7,000 | 企画書や提案書などに幅広く活用できるJ紙よりも高白色な用紙です。 | - | - | - | - | | |
| | | | B4 | 250枚×5冊 | ZGAA0518 | GAAA4841 | 5,000 | | - | - | - | | | |
| | | | B5 | 250枚×10冊 | ZGAA0519 | GAAA4842 | 5,500 | | - | - | - | | | |
| | | | A3 | 250枚×5冊 | ZGAA0441 | GAAA4434 | 7,000 | | - | - | - | | | |
| | JD | 98 | A4 | 250枚×10冊 | Z389 | V595 | 10,500 | カタログや冊子などに幅広く活用できる両面用紙です。 | ● | ● | 上質紙 | 手差しの場合は、短辺を先頭にしてセットしてください。 | | |
| | | | B4 | 250枚×5冊 | Z390 | V596 | 8,000 | | ● | - | 上質紙 | | | |
| | | | B5 | 250枚×10冊 | Z391 | V597 | 8,000 | | - | - | - | | | |
| | フルカラー複写機用紙 | 98 | 12"×18" | 250枚×5冊 | Z961 | V839 | 12,250 | - | - | - | - | - | | |
| | 専用 上質紙 | c2 (シー・ツー) | 70 | A4 | 500枚×5冊 | Z625 | V436 | 5,250 | フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに再現。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロプリント専用紙と同等の高いコストパフォーマンスを提供します。 | - | ● | ● | 普通紙 | 手差しの場合は、短辺を先頭にしてセットしてください。 |
| | | | | B4 | 500枚×5冊 | Z626 | V437 | 7,100 | | - | - | - | | |
| | | | | B5 | 500枚×5冊 | Z627 | V438 | 4,000 | | ● | - | 普通紙 | | |
| | | | | A3 | 500枚×3冊 | Z628 | V439 | 6,300 | | - | - | - | | |
| | | c2r (シー・ツー・アール) | 70 | A4 | 500枚×5冊 | ZGAA0054 | GAA0390 | 5,250 | 古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白白色度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすさで、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを発揮します。 | - | - | - | - | |
| | | | | B4 | 500枚×5冊 | ZGAA0055 | GAA0391 | 7,100 | | - | - | - | | |
| | | | | B5 | 500枚×5冊 | ZGAA0056 | GAA0392 | 4,000 | | - | - | - | | |
| | | | | A3 | 500枚×3冊 | ZGAA0057 | GAA0393 | 6,300 | | - | - | - | | |
| Ncolor081 | | 81 | A4 | 250枚×10冊 | ZGAA0235 | GAA1878 | 7,500 | J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画質を実現するほか、不透明性が高く、裏写りも低減されます。 | ● | ● | 上質紙 | 手差しの場合は、短辺を先頭にしてセットしてください。 | | |
| | | | A3 | 250枚×5冊 | ZGAA0236 | GAA1879 | 7,500 | | - | - | - | | | |
| | | | SRA3 (450X320) | 250枚×5冊 | ZGAA0237 | GAA1880 | 12,500 | | ● | ● | 上質紙 | | | |
| | | | レター | 250枚×10冊 | ZGAA0238 | GAA1881 | 9,500 | | ● | ● | 上質紙 | | | |
| Ncolor104 | 104 | A4 | 250枚×8冊 | ZGAA0239 | GAA1882 | 10,000 | - | ● | ● | 上質紙 | 手差しの場合は、短辺を先頭にしてセットしてください。 | | | |
| | | A3 | 250枚×4冊 | ZGAA0240 | GAA1883 | 10,000 | | - | - | - | | | | |
| | | SRA3 (450X320) | 250枚×4冊 | ZGAA0241 | GAA1884 | 18,000 | | ● | ● | 上質紙 | | | | |
| | | レター | 250枚×8冊 | ZGAA0242 | GAA1885 | 12,000 | | ● | ● | 上質紙 | | | | |
| Ncolor127 | 127 | A4 | 250枚×6冊 | ZGAA0346 | GAA3384 | 9,750 | - | - | - | - | - | | | |
| | | A3 | 250枚×3冊 | ZGAA0347 | GAA3385 | 9,750 | | - | - | - | | | | |
| | | SRA3 (450X320) | 250枚×3冊 | ZGAA0348 | GAA3386 | 18,000 | | - | - | - | | | | |
| | | A4 | 250枚×6冊 | ZGAA0243 | GAA1886 | 12,000 | | ● | - | 厚紙1 | | | | |
| Ncolor157 | 157 | A3 | 250枚×3冊 | ZGAA0244 | GAA1887 | 12,000 | - | - | - | - | 手差しの場合は、短辺を先頭にしてセットしてください。 | | | |
| | | SRA3 (450X320) | 250枚×3冊 | ZGAA0245 | GAA1888 | 21,000 | | - | - | - | | | | |
| | | A4 | 250枚×4冊 | ZGAA0246 | GAA1889 | 10,000 | | ● | - | 厚紙2 | | | | |
| | | A3 | 250枚×2冊 | ZGAA0247 | GAA1890 | 10,000 | | - | - | - | | | | |
| Ncolor209 | 209 | A3 | 250枚×2冊 | ZGAA0248 | GAA1891 | 17,500 | - | - | - | - | 手差しの場合は、短辺を先頭にしてセットしてください。 | | | |
| | | SRA3 (450X320) | 250枚×2冊 | ZGAA0248 | GAA1891 | 17,500 | | - | - | - | | | | |
| | | A4 | 100枚×10冊 | Z544 | V889 | 4,800 | | 適度な白白色度と不透明度を合わせつつ上質紙です。うら写りが少なく、多彩な用途に対応できます。 | - | - | | - | | |
| | | A3 | 100枚×5冊 | Z545 | V890 | 4,800 | | | - | - | | - | | |
| A4 | 100枚×10冊 | Z546 | V891 | 5,600 | - | - | - | | | | | | | |
| A3 | 100枚×5冊 | Z547 | V892 | 5,600 | - | - | - | | | | | | | |
| 上質紙 | OKプリンス上質 | 104 | A4 | 100枚×10冊 | Z548 | V893 | 9,200 | - | - | - | - | - | | |
| | | | A3 | 100枚×5冊 | Z549 | V894 | 9,800 | | - | - | - | | | |
| | | | SRA3 (450X320) | 100枚×5冊 | ZGAA0014 | GAA0177 | 10,200 | | - | - | - | | | |
| | | | A4 | 500枚×5冊 | Z949 | V413 | 11,000 | | - | - | - | | | |
| | | | A3 | 500枚×5冊 | Z421 | V418 | 21,000 | | - | - | - | | | |
| | | | SRA3 (450X320) | 500枚×4冊 | ZGAA0118 | GAA1037 | 25,200 | | - | - | - | | | |
| | Color Copy | 90 | 100 | A4 | 500枚×5冊 | Z994 | V414 | 13,000 | 高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富な輸入紙で、表紙、本文、カタログに活用できます。 | - | - | - | - | |
| | | | | A3 | 500枚×4冊 | Z433 | V419 | 21,000 | | - | - | - | | |
| | | | | SRA3 (450X320) | 500枚×4冊 | ZGAA0119 | GAA1038 | 27,400 | | - | - | - | | |
| | | | | A4 | 250枚×7冊 | ZGAA1332 | GAA6603 | 11,375 | | - | - | - | | |
| | | | | A3 | 250枚×7冊 | ZGAA1333 | GAA6604 | 22,750 | | - | - | - | | |
| | | | | SRA3 (450X320) | 250枚×6冊 | ZGAA0120 | GAA1039 | 27,000 | | - | - | - | | |
| | | 120 | 160 | 200 | A4 | 250枚×5冊 | Z997 | V416 | 11,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | A3 | 250枚×5冊 | Z437 | V421 | 22,000 | | - | - | - | |
| | | | | | SRA3 (450X320) | 250枚×5冊 | ZGAA0121 | GAA1040 | 27,500 | | - | - | - | |
| | | | | | A4 | 250枚×5冊 | Z420 | V417 | 14,000 | | - | - | - | |
| | | | | | A3 | 250枚×4冊 | Z438 | V422 | 22,000 | | - | - | - | |
| | | | | | SRA3 (450X320) | 250枚×4冊 | ZGAA0122 | GAA1041 | 29,000 | | - | - | - | |
| | | 250 | 280 | 300 | A4 | 125枚×7冊 | ZGAA1334 | GAA6605 | 14,175 | - | - | - | - | - |
| | | | | | A3 | 125枚×7冊 | ZGAA1335 | GAA6606 | 28,350 | | - | - | - | |
| | | | | | SRA3 (450X320) | 125枚×6冊 | ZGAA0125 | GAA1044 | 31,500 | | - | - | - | |
| | | | | | A4 | 150枚×5冊/箱 | ZGAA0445 | GAA4456 | 13,500 | | - | - | - | |
| | | | | | A3 | 150枚×5冊/箱 | ZGAA0446 | GAA4457 | 27,300 | | - | - | - | |
| | | | | | A4 | 125枚×5冊/箱 | ZGAA0447 | GAA4458 | 13,500 | | - | - | - | |
| 専用 コート紙 | JDコート104 | 104 | A4 | 250枚×4冊 | ZGAA0067 | GAA0565 | 5,400 | - | ● | - | コート紙1 | 手差しのみ使用。短辺を先頭にしてセットしてください。 | | |
| | | | A3 | 250枚×4冊 | ZGAA0068 | GAA0566 | 10,800 | | - | - | - | | | |
| | | | 特A3 (453X328) | 250枚×4冊 | ZGAA0069 | GAA0567 | 12,800 | | - | - | - | | | |
| | | | SRA3 (450X320) | 250枚×4冊 | ZGAA0267 | GAA2272 | 14,000 | | - | - | - | | | |
| | JDコート127 | 127 | 157 | A4 | 250枚×4冊 | ZGAA0268 | GAA2273 | 7,100 | 両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。 | - | - | - | - | |
| | | | | A3 | 250枚×4冊 | ZGAA0269 | GAA2274 | 14,200 | | - | - | - | | |
| | | | | SRA3 (450X320) | 250枚×4冊 | ZGAA0270 | GAA2275 | 17,560 | | - | - | - | | |
| | | | | A4 | 250枚×4冊 | ZGAA0271 | GAA2276 | 8,100 | | - | - | - | | |
| | JDコート157 | 157 | 177 | A3 | 250枚×4冊 | ZGAA0272 | GAA2277 | 16,200 | - | - | - | - | - | |
| | | | | SRA3 (450X320) | 250枚×4冊 | ZGAA0273 | GAA2278 | 21,000 | | - | - | - | | |
| | | | | A4 | 250枚×4冊 | ZGAA0452 | GAA4476 | 4,000 | | - | - | - | | |
| | | | | A3 | 250枚×3冊 | ZGAA0453 | GAA4477 | 6,000 | | | - | - | | - |
| SRA3 (450X320) | 250枚×3冊 | ZGAA0454 | GAA4478 | 8,250 | - | - | - | | | | | | | |
| A4 | 250枚×4冊 | ZGAA0455 | GAA4479 | 5,000 | | - | - | - | | | | | | |
| A3 | 250枚×3冊 | ZGAA0456 | GAA4480 | 7,500 | | - | - | - | | | | | | |
| SRA3 (450X320) | 250枚×3冊 | ZGAA0457 | GAA4481 | 10,500 | | - | - | - | | | | | | |
| コート紙 (光沢) | OSコート紙W | 127 | A4 | 250枚×4冊 | ZGAA0452 | GAA4476 | 4,000 | - | - | - | - | - | | |
| | | | A3 | 250枚×3冊 | ZGAA0453 | GAA4477 | 6,000 | | - | - | - | | | |
| | | | SRA3 (450X320) | 250枚×3冊 | ZGAA0454 | GAA4478 | 8,250 | | - | - | - | | | |
| | | | A4 | 250枚×4冊 | ZGAA0455 | GAA4479 | 5,000 | | - | - | - | | | |
| 157 | 177 | 197 | A3 | 250枚×3冊 | ZGAA0456 | GAA4480 | 7,500 | - | - | - | - | - | | |
| | | | SRA3 (450X320) | 250枚×3冊 | ZGAA0457 | GAA4481 | 10,500 | | - | - | - | | | |
| | | | A4 | 250枚×4冊 | ZGAA0452 | GAA4476 | 4,000 | | - | - | - | | | |
| | | | A3 | 250枚×3冊 | ZGAA0453 | GAA4477 | 6,000 | | - | - | - | | | |

※ご使用にあたっては、表末尾の注意書きをお読みください。
 ※表中の「●」は適合、「×」は使用できない用紙、「-」は、
 走行確認されていない用紙です。

| カテゴリ | 商品名 | 坪量 | サイズ | 商品形態 | 商品コード | | 標準価格 (円/箱) | 特徴 | 機種対応 片面 両面 | 用紙タイプ 設定 | ご使用にあたっての 留意事項 | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------|--|---|---|-------------|--|----------------------------|----------------------------|---|---|
| | | | | | 箱 | 冊 | | | | | | | | | |
| キャスト コート紙 | ミラーコートプラチナ (片面) | 157 | A4 | 100枚×10冊 | Z323 | V588 | 8,000 | 表面(片面)の仕上げを特殊加工し、光沢感をアップ。鏡のような光沢があり、写真の多いカタログに適しています。 | × | × | - | 爪などで強く擦るとナーが剥離する場合があります。 | | | |
| | | | A3 | 100枚×5冊 | Z324 | V589 | 8,000 | | | | | | | | |
| | | 174 | A4 | 100枚×10冊/箱 | ZGAA0776 | GAAA5609 | 13,500 | | | | | | | | |
| | | | A3 | 100枚×5冊/箱 | ZGAA0777 | GAAA5610 | 13,500 | | | | | | | | |
| | | 256 | A4 | 100枚×10冊 | Z327 | V810 | 15,000 | | | | | | | | |
| | | | A3 | 100枚×5冊 | Z328 | V811 | 15,000 | | | | | | | | |
| | | 12.6"×19.2" | 250枚×3冊 | ZGAA0140 | GFAA1137 | 30,000 | | × | × | - | | | | | |
| アート紙 (艶消し) | ロストンカラー ホワイト | 157 | A4 | 100枚×10冊 | Z957 | V835 | 10,000 | つや消しタイプの高級感あふれる表現が可能です。製本の表紙やPOP等に適しています。 | - | - | - | - | | | |
| | | | A3 | 100枚×5冊 | Z958 | V836 | 10,000 | | | | | | | | |
| | | | 12"×18" | 100枚×7冊 | Z959 | V837 | 16,100 | | | | | | | | |
| | | 209 | A4 | 500枚×4冊 | ZGAA0141 | GFAA1070 | 18,000 | | | | | | | | |
| | | | A3 | 500枚×2冊 | ZGAA0142 | GFAA0824 | 19,800 | | | | | | | | |
| | | | 12"×18" | 100枚×5冊 | Z960 | V838 | 13,000 | | | | | | | | |
| | | 256 | 12.6"×19.2" | 250枚×4冊 | ZGAA0143 | GFAA1138 | 35,800 | | | | | | | | |
| | | | A4 | 500枚×2冊 | ZGAA0144 | GFAA1139 | 11,200 | | | | | | | | |
| | | | A3 | 500枚×1冊 | ZGAA0145 | GFAA1140 | 12,300 | | | | | | | | |
| | | | | 12.6"×19.2" | 250枚×2冊 | ZGAA0146 | GFAA1141 | | 22,000 | | - | - | - | - | |
| | | カード 用紙 | 彩色カード紙 | 210 | A4 | 100枚/箱 | GAAA1703 | | | 1,500 | パリッとした質感で適度な光沢があり、高級感がある仕上がりの厚紙のカード用紙です。 | - | - | - | - |
| | | | | | A3 | 100枚/箱 | GAAA1704 | | | 3,000 | | | | | |
| 260 | A4 | | | 100枚/箱 | GAAA1705 | | 1,800 | | | | | | | | |
| | A3 | | | 100枚/箱 | GAAA1706 | | 3,600 | | | | | | | | |
| 耐水 マテリアル | 耐水用ホワイトフィルム | 210 | A4 | 100枚/箱 | GAAA2851 | | 8,000 | ベツフィルムに特殊加工を施した耐久性の高いフィルム。素材が厚手フィルムなので、ラミネートする事無く、屋内店舗POPやプラスチックカード、ポスター/短期掲示物等に使用できます。また、ミン目入り16面カットにより、小判プラスチックカードが簡単に作成できます。 | - | - | - | - | | | |
| | | | B4 | 100枚/箱 | GAAA2852 | | 11,500 | | | | | | | | |
| | | | A3 | 100枚/箱 | GAAA2854 | | 16,000 | | | | | | | | |
| | B4 16面 | | 100枚/箱 | GAAA2853 | | 12,500 | | | | | | | | | |
| | ホワイトフィルム(薄口) | A4 | 100枚/箱 | V812 | | 9,500 | | | | | | | | | |
| | | A3 | 100枚/箱 | V813 | | 19,000 | | | | | | | | | |
| ハガキ 用紙 | ハガキ用紙(通常) | 132 | A4 | 100枚×5冊 | Z325 | V423 | 5,500 | 郵便番号がプレ・プリントされたミン目入りの用紙です。(通常はA4にハガキ4通分、往復はA4にハガキ2通分) | ● | - | 厚紙1 | 手差しの場合は、短辺を先頭にしてセットしてください。 | | | |
| | ハガキ用紙(往復) | | A4 | 100枚×5冊 | Z478 | V424 | 6,500 | | | | | | | | |
| | A4オープンハガキセット | 128 | A4 | 用紙:500枚 圧着フィルム:1,000枚 | GAAA2647 | | 30,000 | | - | - | - | - | | | |
| | A3オープンハガキセット | 128 | A3 | 用紙:250枚 圧着フィルム:1,000枚 | GAAA1586 | | 30,000 | | - | - | - | - | | | |
| 名刺用紙 | 名刺・カード用紙A4 10面スリット入り | 200 | A4 | 50枚×5冊 | ZGAA0742 | GAAA5415 | 12,500 | あらかじめ10面付けのスリットが入っているため、出力後引きちぎるだけで切りロスフリーの名刺・カードが作成出来ます。 | - | - | - | - | | | |
| | DT名刺用紙N ホワイト | 190 | A4 | 100枚×5冊/箱 | ZGAA1068 | GAAA6177 | 12,000 | 名刺の作成に適した色目と風合いのある用紙です。ホワイトとクリームの色をラインナップしています。 | - | - | - | - | | | |
| | DT名刺用紙N クリーム | | | | ZGAA1069 | GAAA6178 | | | | | | | | | |
| 封筒 | Ncolor封筒 | 参考 坪量: 208 | 角形2号(240×332) | 100枚/箱 | GAAA4246 | | 3,200 | レーザープリンター専用の封筒です。専用の原紙を使い張り合わせの工夫により、出力時のシワを低減しました。高品位な白さで文字も写真も鮮明プリント、オリジナルデザインで訴求力のある封筒が作成できます。 | - | - | - | - | | | |
| | | | 洋長形3号(120×235) | 200枚/箱 | GAAA4244 | | 2,880 | | | | | | | | |
| | | | 長形3号(120×235) | 200枚/箱 | GAAA4245 | | 2,880 | | | | | | | | |
| | | | フラップ寸/ビ洋長3(120×235) | 500枚/箱 | GAAA4452 | | 7,500 | | | | | | | | |
| ラベル | タックフィルム(透明) | - | A4 | 100枚/箱 | V526 | | 12,500 | フィルムベースに糊がついたラベルです。 | × | × | - | - | | | |
| | タックフィルム(白色) | - | A4 | 100枚/箱 | V527 | | 12,500 | | | | | | | | |
| | タックフィルム (強粘着白色) | - | A4 | 100枚/箱 | V590 | | 14,000 | | | | | | | | |
| | ラベル用紙 | 109 (剥離紙 含む) | A4 ノーカット | 100枚×5冊 | Z778 | V862 | 19,000 | | レーザープリンター専用の宛名ラベル用紙です。糊でプリンター内部を汚さないように設計されていますので安心してご使用いただけます。 | ● | - | ラベル紙 | 手差しの場合は、短辺を先頭にしてセットしてください。 | | |
| | | A4 20面 | 100枚×5冊 | Z776 | V860 | 20,000 | | | | | | | | | |
| ラベル用紙HG | 155 (剥離紙 含む) | A4 ノーカット | 100枚×5冊 | ZGAA0442 | GAAA4435 | 19,000 | ラベルより若干厚めのラベル用紙です。裏写りが少なく高級感のあるラベルに仕上がります。 | - | - | - | - | | | | |
| | A4 20面 | 100枚×5冊 | ZGAA0443 | GAAA4436 | 20,000 | | | | | | | | | | |
| その他 アプリケーション 用紙 | 装丁紙ソーテル | 210 | 12"×18" | 100枚/箱 | V846 | | 7,000 | 布地を思わせる凹凸が決め細やかな製本の表紙にぴったりクロス紙です。 | - | - | - | - | | | |
| | カラーコピー用高級和紙 | - | A4 | 10枚×5パック | V425 | | 4,000 | カラープリント適性を持たせた、高級和紙です。 | - | - | - | - | | | |
| | 布地転写用紙 (シングルタイプ) | - | A4 | 100枚/箱 | V528 | | 26,000 | 布地や陶器に転写できる特殊な用紙です。オリジナルのTシャツやマグカップが作れます。 | × | × | - | - | | | |
| | | - | A3 | 100枚/箱 | V529 | | 50,000 | | | | | | | | |
| | 布地転写用紙 (A紙B紙タイプ) | - | A4 | A紙:50枚 B紙:50枚 | V814 | | 28,000 | | × | × | - | - | | | |
| | | - | A3 | A紙:50枚 B紙:50枚 | V815 | | 54,000 | | | | | | | | |
| | 水転写紙 | - | A4 | 50枚/箱 | V887 | | 14,000 | | × | × | - | - | | | |
| | | - | A3 | 50枚/箱 | V888 | | 26,000 | | | | | | | | |
| | 長尺用紙 | ステイショナリープリント 320長尺 | 127 | 297×1200 | 100枚×5冊/箱 | ZGAA0288 | GAAA2688 | 14,500 | 特殊寸法の長尺用紙です。重ね罫や横断罫を手軽に作成できます。 | - | - | - | - | | |
| | | | 157 | 297×900 | 100枚/箱 | GAAA7128 | | 2,970 | | | | | | | |
| | | | | | 100枚×5冊/箱 | ZGAA0228 | GAAA1799 | 12,000 | | | | | | | |
| | | | | | 100枚/箱 | GAAA7129 | | 2,660 | | | | | | | |
| 127 | 320×1200 | 50枚×2冊/箱 | GFAA4502 | | 9,000 | 特殊寸法の長尺の用紙/フィルムです。重ね罫や横断罫を手軽に作成できます。 | × | × | - | - | | | | | |
| ステイショナリープリント 320長尺ラミフリー レザック66(シロ) | 230 | 320×1200 | 25枚/箱 | GFAA4503 | | 11,900 | | × | × | - | - | | | | |
| | 151 | 12"×18" | 100枚×6冊 | Z952 | V845 | 21,000 | 表面の凹凸が独特の風合いを持つ表紙用紙です。 | - | - | - | - | | | | |
| カラー ペーパー | カラーペーパー | 64 | クリーム A4 | 500×5冊/箱 | ZGAA0858 | GAAA5910 | 8,100 | 鮮やかな色が特徴のカラーペーパーです。 | ● | ● | 上質紙 | 手差しの場合は、短辺を先頭にしてセットしてください。 | | | |
| | | | クリーム B4 | 500×5冊/箱 | ZGAA0862 | GAAA5914 | 10,700 | | | | | | | | |
| | | | クリーム B5 | 500×3冊/箱 | ZGAA0866 | GAAA5918 | 3,600 | | | | | | | | |
| | | | クリーム A3 | 500×3冊/箱 | ZGAA0870 | GAAA5922 | 9,720 | | | | | | | | |
| | | | ライトブルー A4 | 500×5冊/箱 | ZGAA0859 | GAAA5911 | 8,100 | | | | | | | | |
| | | | ライトブルー B4 | 500×5冊/箱 | ZGAA0863 | GAAA5915 | 10,700 | | | | | | | | |
| | | | ライトブルー B5 | 500×3冊/箱 | ZGAA0867 | GAAA5919 | 3,600 | | | | | | | | |
| | | | ライトブルー A3 | 500×3冊/箱 | ZGAA0871 | GAAA5923 | 9,720 | | | | | | | | |
| | | | ピンク A4 | 500×5冊/箱 | ZGAA0860 | GAAA5912 | 8,100 | | | | | | | | |
| | | | ピンク B4 | 500×5冊/箱 | ZGAA0864 | GAAA5916 | 10,700 | | | | | | | | |
| | | | ピンク B5 | 500×3冊/箱 | ZGAA0868 | GAAA5920 | 3,600 | | | | | | | | |
| | | | ピンク A3 | 500×3冊/箱 | ZGAA0872 | GAAA5924 | 9,720 | | | | | | | | |
| | | | グリーン A4 | 500×5冊/箱 | ZGAA0861 | GAAA5913 | 8,100 | | | | | | | | |
| | | | グリーン B4 | 500×5冊/箱 | ZGAA0865 | GAAA5917 | 10,700 | | | | | | | | |
| | | | グリーン B5 | 500×3冊/箱 | ZGAA0869 | GAAA5921 | 3,600 | | | | | | | | |
| | | | グリーン A3 | 500×3冊/箱 | ZGAA0873 | GAAA5925 | 9,720 | | | | | | | | |

*表内の用紙サイズは次の通りです。12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、13"×18"=457×330mm、13"×19"=483×330mm

- プリント時には、各パッケージの「使用上の注意」をご確認ください。
- 掲載商品の価格(円)・仕様等は、2021年4月現在のものです。市場価格の変動、仕様の変更等によりやむを得ず変更させていただく場合がございます。
- カタログ掲載商品の価格(円)には消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。
- 当社取扱商品は、厳重な品質管理を行っておりますが、ご購入いただいた商品に万一、材料の不良・製造上の欠陥等不備がございましたら、最寄りの営業所までご連絡願います。

●機種によっては使用できない用紙がございます。また、ご使用にあたってはモード・使用条件等の留意事項がありますので、必ずお問い合わせください。