

DocuColor 5000 Digital Press用紙一覧表

2021.4.1

非塗工紙

カテゴリ	商品名	「コート」 選択	両面	坪重/ 連量換算 (四六判概算)	サイズ	商品形態	商品コード		標準小売価格 (円/箱)	特徴	留意事項
							箱	冊			
上質紙	J	-	●	82g/㎡ 70.5kg	A4	250枚×10冊	Z979	V649	7,000	表面の平滑度、白度が高い用紙。 企画書など幅広く活用できます。	特になし
					B4	250枚×5冊	Z980	V650	5,000		
					B5	250枚×10冊	Z981	V651	5,500		
					A3	250枚×5冊	Z982	V652	7,000		
					SRA3	250枚×5冊	ZGAA0163	GAAA1116	7,900		
	JW	-	●	81g/㎡ 69.6kg	A4	250枚×10冊	ZGAA0440	GAAA4433	7,000	企画書や提案書などに幅広く活用できる 高白色用紙です。	用紙カール発生時、『ユーザー紙種の設定』にてD-tableもしくはC-Tableを推奨致します。 ご使用する画像によっては転写電圧の調整が必要となります。
					A3	250枚×5冊	ZGAA0441	GAAA4434	7,000		
	JD	-	●	98g/㎡ 84.0kg	A4	250枚×10冊	Z389	V595	10,500	カタログや冊子などに幅広く活用できる 両面用紙です。	特になし
					B4	250枚×5冊	Z390	V596	8,000		
					B5	250枚×10冊	Z391	V597	8,000		
	C ²	-	●	70g/㎡ 60.0kg	A4	500枚×5冊	Z625	V436	5,250	フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに 再現。不透明度が高く、裏写りが少ない 見やすさで、両面プリントにも適し、 モノクロプリント専用紙と同等の高い コストパフォーマンスを提供します。 古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼 用のリサイクル用紙。白度は84%の 高白色用紙です。不透明度が高く、 裏写りが少ない見やすさで、両面プ リントにも適し、モノクロ用紙と同等の 高いコストパフォーマンスを発揮しま す。	特になし
					B4	500枚×5冊	Z626	V437	7,100		
					B5	500枚×5冊	Z627	V438	4,000		
	C ²	-	●	70g/㎡ 60.0kg	A4	500枚×5冊	ZGAA0054	GAAA0390	5,250	ご使用する画像によっては転写電圧の調整が必要となります。 用紙のカールが発生する場合、『ユーザー紙種の設定』にて D-tableを推奨致します。	特になし
					B4	500枚×5冊	ZGAA0055	GAAA0391	7,100		
					B5	500枚×5冊	ZGAA0056	GAAA0392	4,000		
	Ncolor081	-	●	81.4g/㎡ 70.0kg	A4	250枚×10冊	ZGAA0235	GAAA1878	7,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度 をコントロールしており、美しいカラー画 質を実現するほか、不透明度が高く、 裏写りも低減されます。また、植林木 100%を使用し、環境にも配慮してい ます。	特になし
					A3	250枚×5冊	ZGAA0236	GAAA1879	7,500		
					SRA3	250枚×5冊	ZGAA0237	GAAA1880	12,500		
	Ncolor104	-	●	104.7g/㎡ 90.0kg	A4	250枚×8冊	ZGAA0239	GAAA1882	10,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度 をコントロールしており、美しいカラー画 質を実現するほか、不透明度が高く、 裏写りも低減されます。また、植林木 100%を使用し、環境にも配慮してい ます。	特になし
					A3	250枚×4冊	ZGAA0240	GAAA1883	10,000		
					SRA3	250枚×4冊	ZGAA0241	GAAA1884	18,000		
	Ncolor127	-	●	127.9g/㎡ 110.0kg	A4	250枚×6冊	ZGAA0346	GAAA3384	9,750	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度 をコントロールしており、美しいカラー画 質を実現するほか、不透明度が高く、 裏写りも低減されます。また、植林木 100%を使用し、環境にも配慮してい ます。	特になし
					A3	250枚×3冊	ZGAA0347	GAAA3385	9,750		
					SRA3	250枚×3冊	ZGAA0348	GAAA3386	18,000		
	Ncolor157	-	●	157g/㎡ 135.0kg	A4	250枚×6冊	ZGAA0243	GAAA1886	12,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度 をコントロールしており、美しいカラー画 質を実現するほか、不透明度が高く、 裏写りも低減されます。また、植林木 100%を使用し、環境にも配慮してい ます。	特になし
					A3	250枚×3冊	ZGAA0244	GAAA1887	12,000		
					SRA3	250枚×3冊	ZGAA0245	GAAA1888	21,000		
	Ncolor209	-	●	209.3g/㎡ 220.0kg	A4	250枚×4冊	ZGAA0246	GAAA1889	10,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度 をコントロールしており、美しいカラー画 質を実現するほか、不透明度が高く、 裏写りも低減されます。また、植林木 100%を使用し、環境にも配慮してい ます。	特になし
					A3	250枚×2冊	ZGAA0247	GAAA1890	10,000		
					SRA3	250枚×2冊	ZGAA0248	GAAA1891	17,500		
	Color Copy	-	●	90g/㎡ 77.0kg	A4	500枚×5冊	Z949	V413	11,000	高白色、高平滑の普通紙。 感度のバリエーションが豊富で、表 紙、本文、カタログに活用できます。	用紙カール発生時、『ユーザー紙種の設定』にてA-tableに設定 することをお奨めします。
					A3	500枚×5冊	Z421	V418	21,000		
					SRA3	500枚×4冊	ZGAA0118	GAAA1037	25,200		
		-	●	100g/㎡ 86.0kg	A4	500枚×5冊	Z994	V414	13,000	用紙カール発生時、『ユーザー紙種の設定』にてA-tableに設定 することをお奨めします。	
					A3	500枚×4冊	Z433	V419	21,000		
					SRA3	500枚×4冊	ZGAA0119	GAAA1038	27,400		
		-	●	120g/㎡ 103.0kg	A4	500枚×4冊	Z995	V415	13,000	用紙カール発生時、『ユーザー紙種の設定』にてD-tableに設定 することをお奨めします。	
					A3	500枚×4冊	Z434	V420	26,000		
					SRA3	250枚×6冊	ZGAA0120	GAAA1039	27,000		
		-	●	160g/㎡ 137.0kg	A4	250枚×5冊	Z997	V416	11,000	用紙カール発生時、『ユーザー紙種の設定』にてD-tableに設定 することをお奨めします。	
					A3	250枚×5冊	Z437	V421	22,000		
					SRA3	250枚×5冊	ZGAA0121	GAAA1040	27,500		
		-	●	200g/㎡ 171.9kg	A4	250枚×5冊	Z420	V417	14,000	用紙カール発生時、『ユーザー紙種の設定』にてD-tableに設定 することをお奨めします。	
					A3	250枚×4冊	Z438	V422	22,000		
SRA3					250枚×4冊	ZGAA0122	GAAA1041	29,000			
-	●	250g/㎡ 214.9kg	A4	250枚×4冊	ZGAA0123	GAAA1042	16,200	用紙カール発生時、『ユーザー紙種の設定』にてD-tableに設定 することをお奨めします。			
			A3	250枚×4冊	ZGAA0124	GAAA1043	32,500				
			SRA3	125枚×6冊	ZGAA0125	GAAA1044	31,500				

塗工紙

カテゴリ	商品名	「コート」 選択	両面	坪重/ 連量換算 (四六判概算)	サイズ	商品形態	商品コード		標準小売価格 (円/箱)	特徴	留意事項
							箱	冊			
専用 コート紙	JDコート104	●	●	104.3g/㎡ 90.0kg	A4	250枚×4冊	ZGAA0067	GAAA0565	5,400	用紙カール発生時、『ユーザー紙種の設定』にてC-Tableに設定 することをお奨めします。	
					A3	250枚×4冊	ZGAA0068	GAAA0566	10,800		
					SRA3	250枚×4冊	ZGAA0267	GAAA2272	14,000		
	JDコート127	●	●	127g/㎡ 110.0kg	A4	250枚×4冊	ZGAA0268	GAAA2273	7,100	両面プリントを可能にした両面コート 紙。美しい光沢で、写真画像を更に 鮮やかに際立たせます。	
					A3	250枚×4冊	ZGAA0269	GAAA2274	14,200		
					SRA3	250枚×4冊	ZGAA0270	GAAA2275	17,560		
JDコート157	●	●	157g/㎡ 135.0kg	A4	250枚×4冊	ZGAA0271	GAAA2276	8,100	ご使用する画像によっては転写電圧の調整が必要となります。		
				A3	250枚×4冊	ZGAA0272	GAAA2277	16,200			
				SRA3	250枚×4冊	ZGAA0273	GAAA2278	21,000			
コート紙 (光沢)	OSコート紙W	●	●	127g/㎡ 110.0kg	A4	250枚×4冊	ZGAA0452	GAAA4476	4,000	用紙カール発生時、『ユーザー紙種の設定』にてC-tableもしくは E-Tableに設定することをお奨めします。	
					A3	250枚×3冊	ZGAA0453	GAAA4477	6,000		
					SRA3	250枚×3冊	ZGAA0454	GAAA4478	8,250		
	-	●	●	157g/㎡ 135.0kg	A4	250枚×4冊	ZGAA0455	GAAA4479	5,000	用紙カール発生時、『ユーザー紙種の設定』にてC-tableもしくは E-Tableに設定することをお奨めします。	
					A3	250枚×3冊	ZGAA0456	GAAA4480	7,500		
					SRA3	250枚×3冊	ZGAA0457	GAAA4481	10,500		
アート紙 (艶消し)	ロストンカラー ホワイト	●	●	209.3g/㎡ 180.0kg	A4	500枚×4冊	ZGAA0141	GFAA1070	18,000	マット調の高級感あふれる表現が可能。 製本の表紙やPOP等に適してい ます。	
					A3	500枚×2冊	ZGAA0142	GFAA0824	19,800		
					12"×18"	100枚×5冊	Z960	V838	13,000		
	-	●	●	256g/㎡ 220.0kg	12.6"×19.2"	250枚×4冊	ZGAA0143	GFAA1138	35,800	特になし	
					A4	500枚×2冊	ZGAA0144	GFAA1139	11,200		
					A3	500枚×1冊	ZGAA0145	GFAA1140	12,300		
-	●	●	210g/㎡ 180.0kg	A4	100枚×1冊	GAAA1703		1,500	用紙の特性上、用紙Tray部でうまく削げず用紙詰まりが発生 する事があります。その際には、Trayのエアシフト設定を "紙詰まり防止設定"にする事により回避できます。 用紙カール発生時、『ユーザー紙種の設定』にてE-Tableに設定 することをお奨めします。 ご使用する画像によっては転写電圧の調整が必要となります。 (裏面)		
				A3	100枚×1冊	GAAA1704		3,000			
				A4	100枚×1冊	GAAA1705		1,800			
アートポスト (光沢)	彩色カード紙	●	●	260g/㎡ 220.0kg	A4	100枚×1冊	GAAA1706		3,600	用紙カール発生時、『ユーザー紙種の設定』にてD-Tableに設 定することをお奨めします。 ご使用する画像によっては転写電圧の調整が必要となります。	
					A3	100枚×1冊	GAAA1706		3,600		

ミラーコートプラチナは、爪などで強く擦った際にトナーが剥離する場合がありますため、用紙一覧表から削除しております。

特殊紙

カテゴリー	商品名	「コート」 選択	両面	坪量/ 適量換算 (四六判紙 算)	サイズ	商品形態	商品コード		標準小売価格 (円/箱)	特徴	留意事項
							箱	冊			
アプリケーション 用紙	4連葉書(再生)	-	●	190g/㎡	201×297mm	最寄の郵便局にてお求めください			-	ご使用する画像によっては転写電圧の調整が必要となります。	
	Ncolor封筒	-	片面の み	208g/㎡	フラップ付ノビ 洋長形3号 (185×235)	500枚/箱	GAAA4452	7,500	高品位な白さで文字も写真も鮮明プリント、オリジナルデザインで訴求力のある封筒が作成できます。	用紙セットは、フラップ部を後端側にしてください。 片面のみ使用可能	
	EPラベル厚口	-	片面の み	178g/㎡	A4ノークット	500枚×2冊	JK003	45,000	シールや修正ラベルが簡単に作成できます。ラベル用紙の断裁面は樹脂シール処理により、ラベルの糊が機械内部に付着しないよう加工しています。	用紙の特性上、使用前に大きなカールが発生する事があります。その際には、用紙を手で補正するなど、用紙カールが発生していない状態でご使用下さい。 ご使用する画像によっては転写電圧の調整が必要となります。	
	ラベル用紙HG	-	片面の み	155g/㎡	A4ノークット	100枚×5冊	GAAA4435	ZGAA0442	19,000	画質再現性にすぐれた、カラープリンター専用のラベル紙です。のりのはみ出しを抑制していますので、安心してご使用いただけます。(ラベル紙は約70g/㎡)	特になし
		-	片面の み		A4 20面	100枚×5冊	GAAA4436	ZGAA0443	20,000		
彩色ラミネートカード	●	片面の み	256g/㎡	お客様のデザイン・作成数量により、都度お見積もりいたします。 担当営業にお問合せください					簡易型カードや会員証が作成できる、 片面ラミネート加工済みの用紙です。	特になし	

表内の用紙サイズは次の通りです。特A3=432×310mm、12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、SRA3=450×320mm

- プリント時には、各パッケージの「使用上の注意」をご確認ください。
- 掲載商品の価格(円)は2021年4月現在のものです。市場価格の変動、仕様の変更等によりやむをえず変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- カタログ掲載商品の価格(円)には消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。
- 当社取扱商品は、厳重な品質管理を行っておりますが、ご購入いただいた商品に万一、材料の不良・製造上の欠陥等不備がございましたら、最寄りの営業所までご連絡願います。速やかに対応させていただきます。

富士フイルム ビジネス イノベーション株式会社