

DocuColor 8000 Digital Press / 7000 Digital Press用紙一覧表

2021.4.1

カテゴリー	商品名	坪量 重量換算 (四六版機 算)	サイズ	商品形態	商品コード		標準小売価格 (円/箱)	「コー ト」選択	両面	7/24寸 幅*	特徴	留意事項
					箱	冊						
上質紙	J	82g/㎡ 70.5kg	A4	250枚×10冊	Z979	V649	7,000				表面の平滑度、白色度が高い用紙。企画書など幅広く活用できます。	
			B4	250枚×5冊	Z980	V650	5,000					
			B5	250枚×10冊	Z981	V651	5,500					
			A3	250枚×5冊	Z982	V652	7,000					
			SRA3	250枚×5冊	ZGAA0163	GAAA1116	7,900					
	JW	81g/㎡ 69.6kg	A4	250枚×10冊	ZGAA0440	GAAA4433	7,000				企画書や提案書などに幅広く活用できる高白色用紙です。	おても面プリントの際、転写ムラが気になる場合は、『ユーザー紙種の設定』にて2次転写ベルトの電圧を調整(おても面:-20%)してください。
			A3	250枚×5冊	ZGAA0441	GAAA4434	7,000					
	JD	98g/㎡ 84.0kg	A4	250枚×10冊	Z389	V595	10,500				カタログや冊子などに幅広く活用できる両面用紙です。	
			B4	250枚×5冊	Z390	V596	8,000					
			B5	250枚×10冊	Z391	V597	8,000					
	C ²	70g/㎡ 60.0kg	A4	500枚×5冊	Z392	V598	10,500				フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに再現。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすくて、両面プリントにも適し、モノクロ専用紙と同等の高いコストパフォーマンスを提供します。	
			B4	500枚×5冊	Z626	V437	7,100					
			B5	500枚×5冊	Z627	V438	4,000					
	C ²	70g/㎡ 60.0kg	A4	500枚×3冊	Z628	V439	6,300				古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白色度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすくて、両面プリントにも適し、モノクロ専用紙と同等の高いコストパフォーマンスを発揮します。	
			B4	500枚×5冊	ZGAA0054	GAAA0390	5,250					
			B5	500枚×5冊	ZGAA0055	GAAA0391	7,100					
	Ncolor081	81.4g/㎡ 70.0kg	A4	250枚×10冊	ZGAA0235	GAAA1878	7,500				J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー再現を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。また、種林木100%を使用し、環境にも配慮しています。	
			A3	250枚×5冊	ZGAA0236	GAAA1879	7,500					
			SRA3	250枚×5冊	ZGAA0237	GAAA1880	12,500					
	Ncolor104	104.7g/㎡ 90.0kg	A4	250枚×8冊	ZGAA0238	GAAA1881	9,500				レター	
			A4	250枚×4冊	ZGAA0239	GAAA1882	10,000					
			A3	250枚×4冊	ZGAA0240	GAAA1883	10,000					
	Ncolor127	127.9g/㎡ 110.0kg	A4	250枚×6冊	ZGAA0241	GAAA1884	18,000				レター	
			A4	250枚×3冊	ZGAA0242	GAAA1885	12,000					
			A3	250枚×3冊	ZGAA0243	GAAA1886	12,000					
	Ncolor157	157g/㎡ 135.0kg	A4	250枚×6冊	ZGAA0244	GAAA1887	12,000				レター	
			A4	250枚×3冊	ZGAA0245	GAAA1888	21,000					
			A3	250枚×3冊	ZGAA0246	GAAA1889	10,000					
	Ncolor209	209.3g/㎡ 220.0kg	A4	250枚×4冊	ZGAA0247	GAAA1890	10,000				レター	
			A4	250枚×2冊	ZGAA0248	GAAA1891	17,500					
			A3	250枚×2冊	Z949	V413	11,000					
	Color Copy	90g/㎡ 77.0kg	A4	500枚×5冊	Z421	V418	21,000				高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富で、表紙、本文、カタログに活用できます。	
			A3	500枚×4冊	ZGAA0118	GAAA1037	25,200					
			SRA3	500枚×4冊	Z994	V414	13,000					
		100g/㎡ 86.0kg	A4	500枚×4冊	Z433	V419	21,000				レター	
A3			500枚×4冊	ZGAA0119	GAAA1038	27,400						
SRA3			500枚×4冊	Z995	V415	13,000						
120g/㎡ 103.0kg		A4	500枚×4冊	Z434	V420	26,000				レター		
		A3	250枚×6冊	ZGAA0120	GAAA1039	27,000						
		SRA3	250枚×6冊	Z997	V416	11,000						
160g/㎡ 137.0kg		A4	250枚×5冊	Z437	V421	22,000				レター		
		A3	250枚×5冊	ZGAA0121	GAAA1040	27,500						
		SRA3	250枚×5冊	Z420	V417	14,000						
200g/㎡ 171.9kg		A4	250枚×4冊	Z438	V422	22,000				レター		
		A4	250枚×4冊	ZGAA0122	GAAA1041	29,000						
		A3	250枚×4冊	ZGAA0123	GAAA1042	16,200						
250g/㎡ 214.9kg	A4	250枚×4冊	ZGAA0124	GAAA1043	32,500				レター			
	A4	125枚×6冊	ZGAA0125	GAAA1044	31,500							
	A3	250枚×4冊	ZGAA0067	GAAA0565	5,400							
専用コート紙	JDコート104	104.3g/㎡ 90.0kg	A4	250枚×4冊	ZGAA0068	GAAA0566	10,800				両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を鮮やかに際立たせます。	
			A3	250枚×4冊	ZGAA0267	GAAA2272	14,000					
			SRA3	250枚×4冊	ZGAA0268	GAAA2273	7,100					
JDコート127	127.9g/㎡ 110.0kg	A4	250枚×4冊	ZGAA0269	GAAA2274	14,200				両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を鮮やかに際立たせます。		
		A3	250枚×4冊	ZGAA0270	GAAA2275	17,560						
		SRA3	250枚×4冊	ZGAA0271	GAAA2276	8,100						
JDコート157	157g/㎡ 135.0kg	A4	250枚×4冊	ZGAA0272	GAAA2277	16,200				両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を鮮やかに際立たせます。		
		A3	250枚×4冊	ZGAA0273	GAAA2278	21,000						
		SRA3	250枚×4冊	ZGAA0452	GAAA4476	4,000						
コート紙	OSコート紙W	127.9g/㎡ 110.0kg	A4	250枚×4冊	ZGAA0453	GAAA4477	6,000				A4 SEFで両面プリントする際には、紙詰まりを防ぐために、用紙カル調整の用紙のタイプを『タイプD』に設定してください。	
			A3	250枚×3冊	ZGAA0454	GAAA4478	8,250					
			SRA3	250枚×3冊	ZGAA0455	GAAA4479	5,000					
157g/㎡ 135.0kg	A4	250枚×4冊	ZGAA0456	GAAA4480	7,500				レター			
	A3	250枚×3冊	ZGAA0457	GAAA4481	10,500							
	SRA3	250枚×3冊	ZGAA0458	GAAA4482	10,500							
アート紙 (艶消し)	ロストンカラー ホワイト	209.3g/㎡ 180.0kg	A4	500枚×4冊	ZGAA0141	GAAA1070	18,000				マット調の光沢感あふれる表現が可能。製本の表紙やPOP等に適しています。	
			A3	500枚×2冊	ZGAA0142	GAAA0824	19,800					
			A3	100枚×5冊	Z980	V838	13,000					
12.6"×19.2"	A4	250枚×4冊	ZGAA0143	GAAA1138	35,800				レター			
	A4	500枚×2冊	ZGAA0144	GAAA1139	11,200							
	A3	500枚×1冊	ZGAA0145	GAAA1140	12,300							
12.6"×19.2"	A4	250枚×2冊	ZGAA0146	GAAA1141	22,000				レター			
	A4	100枚/箱	GAAA2851	8,000								
	B4	100枚/箱	GAAA2852	11,500								
防水紙	耐水用 ホワイトフィルム	210g/㎡	A3	100枚/箱	GAAA2854	16,000				片側プリントの際には、フェイスダウン排紙はしないでください。		
			A3	100枚/箱	GAAA2855	12,500						
			B4 16面	100枚/箱	GAAA2853	12,500						
7/24寸用紙	ハガキ用紙(通常)	132.5g/㎡	A4	100枚×5冊	Z325		5,500				新郵便番号欄がプレプリントされたミニ目入りの用紙です。(通常はA4にハガキ4通分、縦版はA4にハガキ2通分)	
			A4	100枚×5冊	Z478		6,500					
	ハガキ用紙(往復)	132.5g/㎡	A4	100枚×5冊	Z325		5,500					
	官製はがき4連	190g/㎡ 163.0kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ncolor封筒	208g/㎡	フラップ寸ノビ 洋長形3号 (185×235)	500枚/箱	GAAA4452	7,500	—	—	—	—	—	封筒封かん部を給紙口とは反対にセットしてプリントしてください。自動両面プリントはできません。両面プリントする際は、片面プリントした用紙を再度180°にセットし、裏面プリントを指示してください。片面プリント後にカールが発生している場合は、カール矯正した後、裏面プリント作業を行ってください。ファンキットで用紙を冷却しながら、プリントしてください。※フラップ寸ノビ洋長形3号で裏面転写ムラが気になる場合は、『ユーザー紙種の設定』にて2次転写ベルトの電圧を調整(うら面:+40%)してください。	

- *1 ファンキットは、特にA4以下の厚紙の排出時に、用紙内部の熱を冷却し、トナー面の張り付きを防ぎます。ファンキット値に○印のついている用紙を出力する際は、必ずファンキットをOnにしてください。また、数値はファンキットの目盛りを表しています。この数値はオフセットキャッチトレイのファンキットの目盛りをあらわしており、8はファンキット調整ノブの一番大きな丸印の目盛りを表しています。この数値を目安として、ファンキットの調整を行ってください。なお、オプションのスタッカー接続時にも、スタッカーのファンOn/Offをこの表に準じて実施してください。詳細は、「ファン設定ガイド」をご参照ください。
- *2 表内の用紙サイズは次の通りです。特A3=432×310mm、12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、SRA3=450×320mm
- (注意) 用紙と画像データによっては、トナー画像を用紙に転写した際の転写のむらが発生する場合があります。
この転写むらが気になる場合には、「ユーザー紙種設定」にて2次転写ベルトの電圧を調整することで、むらを軽減することができます。

ミラーコートプラチナは、爪などで強く擦った際にトナーが剥離する場合がありますため、用紙一覧表から削除しております。

■プリント時には、各パッケージの「使用上の注意」をご確認ください。

■掲載商品の価格(円)は2021年4月現在のものです。市場価格の変動、仕様の変更等によりやむをえず変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。

■カタログ掲載商品の価格(円)には消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。

■当社取扱商品は、厳重な品質管理を行っておりますが、ご購入いただいた商品に万一、材料の不良・製造上の欠陥等不備がございましたら、最寄りの営業所までご連絡願います。速やかに対応させていただきます。

富士フイルム ビジネス イノベーション株式会社