

非塗工紙

カテゴリ	商品名	坪量 連量換算 (四六版概算)	サイズ	商品形態	商品コード		標準小売価格 (円/箱)	商品特徴	「コート」 選択	mode			推奨TABLE		推奨 転写電圧	画質・走行性 ・取付性に 関する注意
					箱	冊				おもて 面排出	背面 排出	両面	単一紙種 生産性優 先の場合	全ての用 紙種類 高 生産性の 場合		
上質紙	J	82g/m ² 70.5kg	A4	250枚×10冊	Z979	V649	7,000	表面の平滑度、白度が高い用紙。企画書など幅広く活用できます。		○	○	○	A	A	100%	制限なし
			B4	250枚×5冊	Z980	V650	5,000									
			B5	250枚×10冊	Z981	V651	5,500									
	JW	81g/m ² 69.6kg	A4	250枚×10冊	ZGAA0440	GAAA4433	7,000	企画書や提案書などに幅広く活用できる高白色用紙です。	-	-	-	-	-	-	-	
			A3	250枚×5冊	ZGAA0441	GAAA4434	7,000									
			A4	250枚×10冊	Z399	V595	10,500									
	JD	98g/m ² 84.0kg	B4	250枚×5冊	Z390	V596	8,000	カタログや冊子などに幅広く活用できる両面用紙です。	○	○	○	B	B	100%	制限なし	
			B5	250枚×10冊	Z391	V597	8,000									
			A3	250枚×5冊	Z392	V598	10,500									
	C ²	70g/m ² 60.0kg	A4	500枚×5冊	Z625	V436	5,250	フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに再現。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすくて、両面プリントにも適し、モノクロプリント専用紙と同等の高いコストパフォーマンスを提供します。	○	○	○	A	A	調整で改善→	⑤	
			B4	500枚×5冊	Z626	V437	7,100									
			B5	500枚×5冊	Z627	V438	4,000									
	C ^{2r}	70g/m ² 60.0kg	A4	500枚×5冊	ZGAA0054	GAAA0390	5,250	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすくて、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを発揮します。	○	○	○	A	A	100%	制限なし	
			B4	500枚×5冊	ZGAA0055	GAAA0391	7,100									
			B5	500枚×5冊	ZGAA0056	GAAA0392	4,000									
	Ncolor081	81.4g/m ² 70.0kg	A4	250枚×10冊	ZGAA0235	GAAA1878	7,500	J、JDより高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画質を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。また、植林木100%を使用し、環境にも配慮しています。	○	○	○	A	A	100%	制限なし	
			A3	250枚×5冊	ZGAA0236	GAAA1879	7,500									
			SRA3	250枚×5冊	ZGAA0237	GAAA1880	12,500									
	Ncolor104	104.7g/m ² 90.0kg	A4	250枚×8冊	ZGAA0238	GAAA1881	9,500	J、JDより高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画質を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。また、植林木100%を使用し、環境にも配慮しています。	○	○	○	A	A	100%	制限なし	
			A3	250枚×4冊	ZGAA0240	GAAA1883	10,000									
			SRA3	250枚×8冊	ZGAA0241	GAAA1884	18,000									
	Ncolor127	127.9g/m ² 110.0kg	A4	250枚×8冊	ZGAA0242	GAAA1885	12,000	J、JDより高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画質を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。また、植林木100%を使用し、環境にも配慮しています。	○	○	○	A	A	100%	制限なし	
			A3	250枚×4冊	ZGAA0347	GAAA3385	9,750									
			SRA3	250枚×8冊	ZGAA0348	GAAA3386	18,000									
	Ncolor157	157g/m ² 135.0kg	A4	250枚×6冊	ZGAA0243	GAAA1886	12,000	J、JDより高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画質を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。また、植林木100%を使用し、環境にも配慮しています。	○	○	○	A	A D (A3背面)	100%	制限なし	
			A3	250枚×3冊	ZGAA0244	GAAA1887	12,000									
			SRA3	250枚×3冊	ZGAA0245	GAAA1888	21,000									
	Ncolor209	209.3g/m ² 220.0kg	A4	250枚×4冊	ZGAA0246	GAAA1889	10,000	J、JDより高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画質を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。また、植林木100%を使用し、環境にも配慮しています。	○	○	○	A	A	調整で改善→	①⑤⑦②	
			A3	250枚×2冊	ZGAA0247	GAAA1890	10,000									
			SRA3	250枚×2冊	ZGAA0248	GAAA1891	17,500									
	Color Copy	90g/m ² 77.0kg	A4	500枚×5冊	Z949	V413	11,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富で、表紙、本文、カタログに活用できます。	-	-	-	-	-	-	-	
			A3	500枚×5冊	Z421	V418	21,000									
			SRA3	500枚×4冊	ZGAA0118	GAAA1037	25,200									
		100g/m ² 86.0kg	A4	500枚×5冊	Z994	V414	13,000		○	○	○	B	B	100%	制限なし	
			A3	500枚×4冊	Z433	V419	21,000									
			SRA3	500枚×4冊	ZGAA0119	GAAA1038	27,400									
		120g/m ² 103.0kg	A4	500枚×4冊	Z995	V415	13,000		-	-	-	-	-	-	-	
			A3	500枚×4冊	Z434	V420	26,000									
			SRA3	250枚×6冊	ZGAA0120	GAAA1039	27,000									
		160g/m ² 137.0kg	A4	250枚×5冊	Z997	V416	11,000		○	○	○	A	A	100%	⑦②	
			A3	250枚×5冊	Z437	V421	22,000									
			SRA3	250枚×5冊	ZGAA0121	GAAA1040	27,500									
		200g/m ² 171.9kg	A4	250枚×5冊	Z420	V417	14,000		-	-	-	-	-	-	-	
			A3	250枚×4冊	Z438	V422	22,000									
			SRA3	250枚×4冊	ZGAA0122	GAAA1041	29,000									
250g/m ² 214.9kg		A4	250枚×4冊	ZGAA0123	GAAA1042	16,200	-		-	-	-	-	-	-		
		A3	250枚×4冊	ZGAA0124	GAAA1043	32,500										
		SRA3	125枚×6冊	ZGAA0125	GAAA1044	31,500										
280g/m ² 257.9kg	A4	125枚×5冊	ZGAA0447	GAAA4458	13,500	-	-	-	-	-	-	-				
	A3	125枚×5冊	ZGAA0448	GAAA4459	27,000											

(注意) *1 表内の用紙サイズは次の通りです。特A3=432×310mm、12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、SRA3=450×320mm

塗工紙

カテゴリ	商品名	坪量 連量換算 (四六版概算)	サイズ	商品形態	商品コード		標準小売価格 (円/箱)	商品特徴	「コート」 選択	mode			推奨TABLE		推奨 転写電圧	画質・走行性 ・取付性に 関する注意
					箱	冊				おもて 面排出	背面 排出	両面	単一紙種 生産性優 先の場合	全ての用 紙種類 高 生産性の 場合		
専用 コート紙	JDコート104	104.3g/m ² 90.0kg	A4	250枚×4冊	ZGAA0067	GAAA0565	5,400	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	○	○	○	B	B	100%	⑦①	
			A3	250枚×4冊	ZGAA0068	GAAA0566	10,800									
			SRA3	250枚×4冊	ZGAA0267	GAAA2272	14,000									
JDコート127	127.9g/m ² 110.0kg	A4	250枚×4冊	ZGAA0268	GAAA2273	7,100	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	○	○	○	A	A	100%	⑦①		
		A3	250枚×4冊	ZGAA0269	GAAA2274	14,200										
		SRA3	250枚×4冊	ZGAA0270	GAAA2275	17,560										
JDコート157	157g/m ² 135.0kg	A4	250枚×4冊	ZGAA0271	GAAA2276	8,100	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	○	○	○	A	B D (A4片面)	調整で改善→	⑤⑦①		
		A3	250枚×4冊	ZGAA0272	GAAA2277	16,200										
		SRA3	250枚×4冊	ZGAA0273	GAAA2278	21,000										
コート紙	OSコート紙W	127.9g/m ² 110.0kg	A4	250枚×4冊	ZGAA0452	GAAA4476	4,000	カタログやリーフレットに適した両面コート紙です。	○	○	○	A	A	調整で改善→	⑤⑦①	
			A3	250枚×3冊	ZGAA0453	GAAA4477	6,000									
			SRA3	250枚×3冊	ZGAA0454	GAAA4478	8,250									
コート紙	OSコート紙W	157g/m ² 135.0kg	A4	250枚×4冊	ZGAA0455	GAAA4479	5,000	カタログやリーフレットに適した両面コート紙です。	○	○	○	B	A B D (A4片面)	100%	⑦①	
			A3	250枚×3冊	ZGAA0456	GAAA4480	7,500									
			SRA3	250枚×3冊	ZGAA0457	GAAA4481	10,500									
アート紙 (艶消し)	ロストンカラー ホワイト	209.3g/m ² 180.0kg	A4	500枚×4冊	ZGAA0141	GFAA1070	18,000	マット調の光沢感あふれる表現が可能。製本の表紙やPOP等に適しています。	○	○	○	A	A	100%	④⑦①	
			A3	500枚×2冊	ZGAA0142	GFAA0824	19,800									
			12"×18"	100枚×5冊	Z960	V838	13,000									
			12.6"×19.2"	250枚×4冊	ZGAA0143	GFAA1138	35,800									
			A4	500枚×2冊	ZGAA0144	GFAA1139	11,200									
256g/m ² 220.0kg	A3	500枚×1冊	ZGAA0145	GFAA1140	12,300	○	○	×	×	A	A	100%	④			
	12.6"×19.2"	250枚×2冊	ZGAA0146	GFAA1141	22,000											

(注意) *1 表内の用紙サイズは次の通りです。特A3=432×310mm、12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、SRA3=450×320mm

ミラーコートプラチナは、爪などで強く擦った際にトナーが剥離する場合がありますため、用紙一覧表から削除しております。

特殊紙

カテゴリ	商品名	坪量 連量換算 (四六版概算)	サイズ	商品形態	商品コード		標準小売価格 (円/箱)	商品特徴	「コート」 選択	mode			推奨TABLE		推奨 転写電圧	画質・走行性 ・収容性に 関する注意
					箱	冊				おもて 面排出	背面 排出	両面	単一紙種 生産性優 先の場合	全ての用 紙種類 高生産性 の場合		
耐水紙	耐水用 ホワイトフィルム	210g/m ²	A4	100枚/箱	GAA2851		8,000	ベットのフィルムの表面に特殊加工を施した耐水性の強いフィルム。素材が厚手フィルムなので、ラミネートする事無く、屋外/屋内店頭POPやプライスカード、ポスター/短期掲示物等に適しています。また、ミシン目入り16面カットにより、小判プライスカードが簡単に作成できます。	○	○	×	○	A	A	調整で 若干改善 →	26.7-2 ⑩
			B4	100枚/箱	GAA2852		11,500									
			A3	100枚/箱	GAA2854		16,000									
			B4 16面	100枚/箱	GAA2853		12,500									
アプリケーション 用紙	ハガキ用紙 (通常)	132.5g/m ²	A4	100枚×5冊	Z325		5,500	新郵便番号欄がプレ・プリントされたミシン目入りの用紙です。(通常はA4にハガキ4連分、 報復はA4にハガキ2連分)	—	—	—	—	—	—	—	—
	ハガキ用紙 (往復)	132.5g/m ²	A4	100枚×5冊	Z478		6,500		—	—	—	—	—	—	—	—
	官製はがき4連	190g/m ² 163.0kg	—	—	—	—	—	郵便局で買い求めください。	—	○	○	○	B	A	調整で 若干改善 →	⑥
	Ncolor封筒	208g/m ²	フラップ寸ノビ 洋長形3号 (185×235)	500枚/箱	GAA4452		7,500	高品位な白さで文字も写真も鮮明プリント、オリジナルデザインで訴求力のある封筒が作成できます。	○	×	×	×	B	B	調整で 改善 →	
	EPラベル厚口	178g/m ²	A4ノーカット	500枚×2冊	JK003		45,000	シールや修正ラベルが簡単に作成できます。ラベル用紙の断裁面は樹脂シール処理により、ラベルの糊が機械内部に付着しないよう加工しています。	○	○	×	×	A	A	調整で 改善 →	⑤ア-2

【画質・走行性・収容性に関する注意】

- ①低温環境下にて結露が発生する場合は、結露対策キットの使用をお薦めします。
- ②像密度の高い部分で、光沢ムラが発生する場合があります。
- ③像密度が高い部分で、印刷面の曇りが発生することがあります。
- ④用紙の先後端に汚れが付く場合は、機内清掃をしてください。
- ⑤2次転写ベルト電圧の調整で、画像のムラが軽減します。
- ⑥2次転写ベルト電圧の調整で、画像のムラが軽減します。
- ⑦-1 画像のムラが発生する場合は、スクリーンを200網点にすると軽減します。
- ⑦-2 軽微な画像のムラが発生する場合は、スクリーンを200網点にすると軽減します。
- ⑧A4以下のサイズを両面プリントする際は、E t a b l eをご利用ください。
- ⑨オイルの影響により印刷面に筋が出ることがあります。
- ⑩背面出力禁止
- ⑪封筒封かん部を給紙口とは反対にセットしてプリントしてください。自動両面プリントはできません。
両面プリントする際は、片面プリントした用紙を再度トレイにセットし、裏面プリントを指示してください。
- ⑫大容量スタッカーが重連の場合は、スタッカー1に排出してください。
- ⑬トットトレイに排出する場合は、100枚を目安に取り除いてください。
- ⑭用紙のカーブが大きいため、トットトレイにのみ排出し、100枚を目安に取り除いてください。
- ⑮プリント直後の用紙熱で、スタックした用紙が互いに融着することがありますので、「単一紙種生産性優先の場合」は300枚を目安に、「全ての用紙種類 高生産性」の場合は1,200枚を目安に取り除いてください。

- プリント時には、各パッケージの「使用上の注意」をご確認ください。
- 掲載商品の価格(円)は2021年4月現在のものです。市場価格の変動、仕様の変更等によりやむをえず変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- カタログ掲載商品の価格(円)には消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。
- 当社取扱商品は、厳重な品質管理を行っておりますが、ご購入いただいた商品に万一、材料の不良・製造上の欠陥等不備がございましたら、最寄りの営業所までご連絡願います。速やかに対応させていただきます。

富士フィルム ビジネス イノベーション株式会社