

非塗工紙

●の用紙がストックライブラリーにプリセットされています(注)

カテゴリー	商品名	坪量 連量換算 (四六版概算)	サイズ	用紙ストックライブラリー		商品形態	商品コード		標準小売価格 (円/箱)	商品特徴	品質・走行性・収容性に関する注意
				標準トナー	マットトナー		箱	冊			
上質紙	J	82g/㎡ 70.5kg	A4	●		250枚×10冊	Z979	V649	7,000	表面の平滑度、白色度が高い用紙。企画書など幅広く活用できます。	特に無し
			B4	●		250枚×5冊	Z980	V650	5,000		
			B5	●		250枚×10冊	Z981	V651	5,500		
			A3	●	●	250枚×5冊	Z982	V652	7,000		
	JD	98g/㎡ 84.0kg	A4	●		250枚×10冊	Z389	V595	10,500	カタログや冊子などに幅広く活用できる両面用紙です。	紙粉によりミスフィード/異音が発生する場合がありますので、連続走行時には、フィードローラの清掃(普通紙を100枚程度走行)を推奨します。(対策ロールあり)
			B4	●		250枚×5冊	Z390	V596	8,000		
			B5	●		250枚×10冊	Z391	V597	8,000		
	C2	70g/㎡ 60.0kg	A4	●	●	250枚×5冊	Z392	V598	10,500	フルカラーとモノクロの両方を鮮やかに再現。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすくて、両面プリントにも適し、モノクロプリント専用紙と同等の高いコストパフォーマンスを提供します。	特に無し
			B4	●		500枚×5冊	Z625	V436	5,250		
			B5	●		500枚×5冊	Z626	V437	7,100		
	C2r	70g/㎡ 60.0kg	A4	●	●	500枚×5冊	Z627	V438	4,000	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白色度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすくて、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを発揮します。	特に無し
			B5	●		500枚×5冊	Z628	V439	6,300		
			A3	●	●	500枚×3冊	Z628	V439	6,300		
	Ncolor081	81.4g/㎡ 70.0kg	A4	●	●	250枚×10冊	ZGAA0054	GAAA0390	5,250	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白色度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすくて、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを発揮します。	特に無し
			A3	●	●	250枚×5冊	ZGAA0055	GAAA0391	7,100		
			SRA3	●		250枚×5冊	ZGAA0056	GAAA0392	4,000		
	Ncolor104	104.7g/㎡ 90.0kg	A4	●		250枚×10冊	ZGAA0057	GAAA0393	6,300	古紙配合率70%のモノクロ・カラー兼用のリサイクル用紙。白色度は84%と、高白色用紙です。不透明度が高く、裏写りが少ない見やすくて、両面プリントにも適し、モノクロ用紙と同等の高いコストパフォーマンスを発揮します。	特に無し
			A3	●	●	250枚×5冊	ZGAA0235	GAAA1878	7,500		
			SRA3	●		250枚×5冊	ZGAA0236	GAAA1879	7,500		
	Ncolor127	127.9g/㎡ 110.0kg	A4	●		250枚×10冊	ZGAA0237	GAAA1880	12,500	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	特に無し
			A3	●	●	250枚×3冊	ZGAA0238	GAAA1881	9,500		
			SRA3	●		250枚×3冊	ZGAA0239	GAAA1882	10,000		
	Ncolor157	157g/㎡ 135.0kg	A4	●		250枚×8冊	ZGAA0240	GAAA1883	10,000	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	特に無し
			A3	●	●	250枚×4冊	ZGAA0241	GAAA1884	18,000		
			SRA3	●		250枚×4冊	ZGAA0242	GAAA1885	12,000		
	Ncolor209	209.3g/㎡ 180.0kg	A4	●		250枚×6冊	ZGAA0346	GAAA3384	9,750	J、JDよりも高白色度の用紙。平滑度をコントロールしており、美しいカラー画像を実現するほか、不透明度が高く、裏写りも低減されます。	特に無し
			A3	●	●	250枚×3冊	ZGAA0347	GAAA3385	9,750		
			SRA3	●		250枚×3冊	ZGAA0348	GAAA3386	18,000		
	Color Copy	90g/㎡ 77.0kg	A4	●		250枚×6冊	ZGAA0243	GAAA1886	12,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富で、表紙、本文、カタログに活用できます。	特に無し
			A3	●	●	250枚×3冊	ZGAA0244	GAAA1887	12,000		
			SRA3	●		250枚×3冊	ZGAA0245	GAAA1888	21,000		
	SP	60g/㎡ 51.6kg	A4	●		250枚×4冊	ZGAA0246	GAAA1889	10,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富で、表紙、本文、カタログに活用できます。	特に無し
			A3	●	●	250枚×2冊	ZGAA0247	GAAA1890	10,000		
			SRA3	●		250枚×2冊	ZGAA0248	GAAA1891	17,500		
	Color Copy	300g/㎡ 257.9kg	A4	●		500枚×5冊	Z949	V413	11,000	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富で、表紙、本文、カタログに活用できます。	特に無し
			A3	●	●	500枚×5冊	Z421	V418	21,000		
SRA3			●		500枚×4冊	ZGAA0118	GAAA1037	25,200			
Color Copy	300g/㎡ 257.9kg	A4	●		125枚×5冊	ZGAA0447	GAAA4458	13,500	高白色、高平滑の普通紙。厚さのバリエーションが豊富で、表紙、本文、カタログに活用できます。	特に無し	
		A3	●	●	125枚×5冊	ZGAA0448	GAAA4459	27,000			
		SRA3	●		125枚×5冊	ZGAA0448	GAAA4459	27,000			
SP	60g/㎡ 51.6kg	A4	●		500枚×5冊	ZGAA0893	GAAA5966	4,800	省資源対応用紙。紙厚:81μmで(当社「P」紙89μmと比較し、約8%削減)大量ページのドキュメント作成などファイル容量の節約に役立ちます。	特に無し	
		A3	●	●	500枚×3冊	ZGAA0894	GAAA5977	5,760			
		SRA3	●		500枚×3冊	ZGAA0894	GAAA5977	5,760			

(注意)\*1 表内の用紙サイズは次の通りです。特A3=432×310mm、12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、SRA3=450×320mm

塗工紙

●の用紙がストックライブラリーにプリセットされています(注)

カテゴリー	商品名	坪量 連量換算 (四六版概算)	サイズ	用紙ストックライブラリー		商品形態	商品コード		標準小売価格 (円/箱)	商品特徴	品質・走行性・収容性に関する注意
				標準トナー	マットトナー		箱	冊			
専用コート紙	JDコート104	104.7g/㎡ 90.0kg	A4	●	●	250枚×4冊	ZGAA0067	GAAA0565	5,400	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	特に無し
			A3	●	●	250枚×4冊	ZGAA0068	GAAA0566	10,800		
			SRA3	●		250枚×4冊	ZGAA0267	GAAA2272	14,000		
	JDコート127	127.9g/㎡ 110.0kg	A4	●		250枚×4冊	ZGAA0268	GAAA2273	7,100	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	特に無し
			A3	●	●	250枚×4冊	ZGAA0269	GAAA2274	14,200		
			SRA3	●		250枚×4冊	ZGAA0270	GAAA2275	17,560		
	JDコート157	157g/㎡ 135.0kg	A4	●		250枚×4冊	ZGAA0271	GAAA2276	8,100	両面プリントを可能にした両面コート紙。美しい光沢が、写真タッチの画像を更に鮮やかに際立たせます。	特に無し
			A3	●	●	250枚×4冊	ZGAA0272	GAAA2277	16,200		
			SRA3	●		250枚×4冊	ZGAA0273	GAAA2278	21,000		
コート紙	OSコート紙W	127.9g/㎡ 110.0kg	A4	●		250枚×4冊	ZGAA0452	GAAA4476	4,000	カタログやリーフレットに適した両面コート紙です。	特に無し
			A3	●	●	250枚×3冊	ZGAA0453	GAAA4477	6,000		
			SRA3	●		250枚×3冊	ZGAA0454	GAAA4478	8,250		
		A4	●		250枚×4冊	ZGAA0455	GAAA4479	5,000	特に無し		
		A3	●	●	250枚×3冊	ZGAA0456	GAAA4480	7,500			
SRA3	●		250枚×3冊	ZGAA0457	GAAA4481	10,500					

(注意)\*1 表内の用紙サイズは次の通りです。特A3=432×310mm、12"×18"=457×305mm、12.6"×19.2"=488×320mm、SRA3=450×320mm

ミラーコートプラチナは、爪などで強く擦った際にトナーが剝離する場合があります。用紙一覧表から削除しております。

特殊紙

●の用紙がストックライブラリーにプリセットされています(注)

カテゴリ	商品名	坪量 逆量換算 (四六版概算)	サイズ	用紙ストックライブラリー		商品形態	商品コード		標準小売価格 (円/箱)	商品特徴	面質・走行性・収容性に関する注意
				標準トナー	マッドトナー		箱	冊			
耐水紙	耐水用 ホワイトフィルム	210g/㎡	A4	●		100枚/箱	GAAA2851		8,000	ペットフィルムの表面に特殊加工を施した耐水性の強いフィルム。素材が厚手フィルムなので、ラミネートする事無く、屋内店頭POPやブライスカード、ポスター/短冊掲示物等に適しています。また、ミシン目入り16面カットにより、小判ブライスカードが簡単に作成できます。	ミスフィード(高温多湿)・紙づまり(低湿度環境)・先端に筋などが発生する場合があります。発生する場合は、アライナーNIP圧を調整してください。本体トレイ1でご使用ください。 A4 両面印字では、A4 タテ送り(長辺送り)にセットしてください。
			B4			100枚/箱	GAAA2852		11,500		
			A3			100枚/箱	GAAA2854		16,000		
			B4 16面			100枚/箱	GAAA2853		12,500		
名刺用紙	DT名刺用紙N ホワイト	190g/㎡ 163.4kg	A4	●		100枚×5冊	ZGAA1068	GAAA6177	12,000	2色ラインナップされており、お好みの名刺を作成できます。	
	DT名刺用紙N クリーム		A4	●		100枚×5冊	ZGAA1069	GAAA6178	12,000		
アプリケーション 用紙	ハガキ用紙(通常)	132.5g/㎡	A4			100枚×5冊	Z325	V423	5,500	新郵便番号欄がプレプリントされたミシン目入りの用紙です。(通常はA4にハガキ4通分、報復はA4にハガキ2通分)	大きくカールした用紙(目安:12mm)は、トレイセット前にカール矯正するか、用紙除去してください。
	ハガキ用紙 (報復)	132.5g/㎡	A4			100枚×5冊	Z478	V424	6,500		
	レザック66	151g/㎡ 130.0kg	12"×18"			100枚×6冊	Z952	V845	21,000	紙の表面に凹凸のあるエンボス用紙。独特の質感があり、製本の表紙などに適しています。	特に無し
	ラベル用紙HG		155g/㎡	A4ノーマット		●	100枚×5冊	ZGAA0442	GAAA4435	19,000	カラーにもモノクロにも兼用で使えるラベル用紙。画質再現性に優れ、厚みも充実し裏写りも改善されました
		A4 20面カット				100枚×5冊	ZGAA0443	GAAA4436	20,000		
		B4ノーマット				100枚×10冊	ZGAA0528	GAAA4931	50,000		

■プリント時には、各パッケージの「使用上の注意」をご確認ください。  
 ■掲載商品の価格(円)は2021年4月現在のものです。市場価格の変動、仕様の変更等によりやむをえず変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。  
 ■カタログ掲載商品の価格(円)には消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。  
 ■当社取扱商品は、厳重な品質管理を行っておりますが、ご購入いただいた商品に万一、材料の不良・製造上の欠陥等不備がございましたら、最寄りの営業所までご連絡願います。速やかに対応させていただきます。

(注) 用紙ストックライブラリーには、富士フィルムビジネスイノベーション(以下FFBI)が走行確認した用紙ストックがあらかじめプリセットされています。ご提供するこの用紙適合性情報は、FFBIで定めた温湿度環境において走行確認した結果を、参考情報として提供するものです。用紙ストックに登録された調整値については、FFBIで定めた環境条件下における調整値であるため、お客様の環境条件、用紙保管条件において有効であることを保証するものではありません。また、用紙によっては最適なプリント結果を得るために、各種パラメーターの調整が必要となる場合があります。各種調整を実施しても、満足できる結果が得られない場合がありますことをご確認ください。

富士フィルム ビジネス イノベーション株式会社